

Sauger ESS und Saugnäpfe ESV

FESTO



Sauger ESS

Lieferübersicht

FESTO

Typ		Sauger-Ø	Sauger-halter	Befesti- gungs- gewinde	Nenn- weite	Lebensmittel-Zulas- sung FDA	Werkstoffe						→ Seite/ Internet
		[mm]	Größe		[mm]		Fluorkautschuk	Nitrilkautschuk	Nitrilkautschuk antistatisch	Silikon	Polyurethan	Vulkollan®	
Standard, rund ESS-...-S...		2	1	Ø 3	0,6	■	■	■	■	■	■	-	7
		4			1,2	■	■	■	■	■	■	-	
		6	2	Ø 4	2,0	■	■	■	■	■	■	-	
		8											
		10	3	M4x0,7	2,0	■	■	■	■	■	■	-	7
		15											
		20	4	M6x1	3,0	■	■	■	■	■	■	-	
		30											
		40											
		50											
		60	5	M10x1,5	6,0	■	■	■	■	■	■	-	
		80											
		100											
		150	6	M20x2	10,0	■	■	■	■	■	■	-	
		200											
Rund, extratief ESS-...-E...		15	3	M4x0,7	2,0	-	■	■	-	■	■	-	11
		20	4	M6x1	3,0								
		30				-	■	■	-	■	■	-	
		40											
		50											
		60	5	M10x1,5	6,0	-	■	■	-	■	■	-	
		80											
		100											
Faltenbalg, rund, 1,5-fach ESS-...-B...		10	3	M4x0,7	2,0	-	-	■	-	■	■	-	14
		20	4	M6x1	3,0								
		30				-	-	■	-	■	■	-	
		40											
		50											
Faltenbalg, rund, 1,5-fach ESS-...-BT...		40	4	M6	2,5	-	-	-	-	-	-	■	16
				M10									
				G¾-I									
				G¾									
		50	4	M6	2,5	-	-	-	-	-	-	■	
				M10									
				G¾-I									
				G¾									
		80	5	M10	2,5	-	-	-	-	-	-	■	
				G¾-I									
				G¾									
Faltenbalg, rund, 3,5-fach ESS-...-C...		10	3	M4x0,7	2,0	-	-	■	-	■	-	-	18
		20	4	M6x1	3,0								
		30				-	-	■	-	■	-	-	
		40											
		50											

Sauger ESS

Lieferübersicht


FESTO

Typ		Sauger-Ø bzw. Sauger- Größe	Saugerhalter	Befestigungs- gewinde	Nennweite	Werkstoffe		→ Seite / Internet
		[mm]	Größe		[mm]	Nitrilkautschuk	Vulkollan®	
Sauger oval ESS-...-O...		4x10	4	M6x1	3,0	■	-	20
		4x20						
		6x10						
		6x20						
		8x20						
		8x30						
		10x30						
		15x45	5	M10x1,5	6,0	■	-	
		20x60						
		25x75						
		30x90						
Glockenform ESS-...-GT-...	 	30	4	M6	2,5	-	■	22
				M10				
				G1/8-l				
				G1/8				
		40	4	M6	2,5	-	■	
				M10				
				G1/4-l				
				G1/4				
		50	4	M6	2,5	-	■	
				M10				
				G1/8-l				
				G1/8				
		60	5	M10	2,5	-	■	
				G1/4-l				
				G1/4				
		80	5	M10	5,5	-	■	
				G1/4-l				
				G1/4				
		100	5	M10	5,5	-	■	
				G1/4-l				
				G1/4				

Saugnapfe ESV

Lieferübersicht

FESTO

Typ		Sauger-Ø	Sauger- halter	Befesti- gungs- gewinde	Lebensmittel-Zulas- sung FDA	Werkstoffe						→ Seite/ Internet
		[mm]				Größe	Fluorkautschuk	Nitrilkautschuk	Nitrilkautschuk antistatisch	Silikon	Polyurethan	
Standard, rund ESV-...-S...		20	4	M6x1	■	■	■	■	■	■	-	7
		30										
		40										
		50										
		60	5	M10x1,5	■	■	■	-	■	■	-	
		80										
		100										
		150	6	M20x2	■	■	■	-	■	■	-	
		200										
Rund, extratief ESV-...-E...		20	4	M6x1	-	■	■	-	■	■	-	11
		30										
		40										
		50										
		60	5	M10x1,5	-	■	■	-	■	■	-	
		80										
		100										
Faltenbalg, rund, 1,5-fach ESV-...-B...		20	4	M6x1	-	-	■	-	■	■	-	14
		30										
		40										
		50										
		80	5	M10x1,5	-	-	■	-	■	■	-	
Faltenbalg, rund, 1,5-fach ESV-...-BT...		40	4	-	-	-	-	-	-	-	■	16
		50	5	-	-	-	-	-	-	-	■	
		80										
Faltenbalg, rund, 3,5-fach ESV-...-C...		20	4	M6x1	-	-	■	-	■	-	-	18
		30										
		40										
		50	5	M10x1	-	-	■	-	■	-	-	
Glockenform ESV-...-GT...		30	4	-	-	-	-	-	-	-	-	22
		40										
		50										
		60	5	-	-	-	-	-	-	-	■	
		80										
		100										

Sauger ESS/Saugnapfe ESV

Typenschlüssel

FESTO

		ESS	–	10	–	S	N	–	M6
Typ									
ESS	Sauger								
ESV	Saugnapf								
Sauger-Ø bzw. Sauger-Größe [mm]									
2...200	rund								
4x10	oval								
4x20	oval								
6x10	oval								
6x20	oval								
8x20	oval								
8x30	oval								
10x30	oval								
15x45	oval								
20x60	oval								
25x75	oval								
30x90	oval								
Saugertyp									
S	Standard, rund								
E	extratief								
B	Faltenbalg, rund 1,5-fach								
C	Faltenbalg, rund 3,5-fach								
O	Oval								
G	Glockenform								
Werkstoffe									
F	Fluorkautschuk								
N	Nitrilkautschuk								
NA	Nitrilkautschuk antistatisch								
S	Silikon								
U	Polyurethan								
T	Vulkollan®								
Anschlussgrößen									
M6	Gewinde M6								
M10	Gewinde M10								
G ¹ / ₈	Gewinde G ¹ / ₈								
G ¹ / ₄	Gewinde G ¹ / ₄								
G ¹ / ₈ -I	Innengewinde G ¹ / ₈ -I								
G ¹ / ₄ -I	Innengewinde G ¹ / ₄ -I								

-  - Hinweis

Mögliche Kombinationen entnehmen Sie den Bestellangaben.

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten						
Typ	ESS/ESV-...					
	F	N	NA	S	U	T
Betriebsmedium	atmosphärische Luft					
Einbaulage	beliebig					
Werkstoff	Fluorkautschuk	Nitrilkautschuk	Nitrilkautschuk antistatisch	Silikon	Polyurethan	Vulkollan®
Shore-Härte	60±5	50±5 (60±5) ¹⁾	50±5	50±5	60±5	72±5
Farbe	Grau	Schwarz	Schwarz mit weißem Punkt	Transparent	Blau	Rotbraun
Werkstoff-Hinweis	LABS-frei			LABS-haltige Stoffe enthalten		LABS-frei
	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei ➔ Bestellangaben					

1) Wert in Klammern gilt für Sauger ESS-...-SN, Sauger-Ø 10 ... 100 mm und Sauger ESS-...-EN

Umweltbedingungen						
Typ	ESS/ESV-...					
	F	N	NA	S	U	T
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +200	-10 ... +70	-10 ... +70	-30 ... +180	-20 ... +60	-10 ... +80
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1					2

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Standard rund


FESTO

Datenblatt

ESS-...-S...
ESV-...-S...


-  - Temperaturbereich
-30 ... +200 °C

Funktion



-  - Durchmesser
2 ... 200 mm

Lebensmittel-
Zulassung FDA



Allgemeine Technische Daten								
Sauger-Ø [mm]	Saugerhalter passend zu	Befestigungs- gewinde	Wirksamer Sauger-Ø [mm]	Abreißkraft bei -0,7 bar [N]	Sauger- volumen ³⁾ [cm³]	Min. Radius R ²⁾ des Werkstücks [mm]	Gewicht	
							ESS [g]	ESV [g]
2	Größe 1	Ø 3 ¹⁾	1,4	0,1	0,002	10	0,1	–
4			3,3	0,4	0,008	10	0,1	–
6	Größe 2	Ø 4 ¹⁾	5,2	1,1	0,015	15	0,2	–
8			7,2	2,3	0,030	20	0,2	–
10	Größe 3	M4x0,7	8,3	3,9	0,050	30	1,5	–
15			13,5	8,5	0,208	35	1,9	–
20	Größe 4	M6x1	17,6	16,3	0,318	60	6,4	1,6
30			18,4	40,8	0,867	110	9	2,7
40			26,5	69,6	1,566	230	16,3	7,4
50			33,3	105,8	2,387	330	22	11,2
60	Größe 5	M10x1,5	42,0	166,1	3,953	350	49	22
80			57,8	309,7	19,312	400	133	33
100			75,2	503,6	29,779	460	222	59
150	Größe 6	M20x2	114,3	900	173,826	480	719	361
200			151,7	1 610	245,454	680	1 198	840

1) Wird in den Saugerhalter auf- bzw. eingesteckt

2) Minimaler Wölbungsradius des zu greifenden Werkstücks

3) Zu evakuierendes Saugervolumen

Querkraft F [N] bei pu = -0,7 bar; Ra = 7 µm					
Sauger-Ø [mm]	ESS-...-SN	ESS-...-SS	ESS-...-SU	ESS-...-SF	ESS-...-SNA
2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	3,5	2,5	3	1,5	2
8	9,5	3,5	5	3,5	4
10	3,5	4	7	4,5	7,5
15	10,5	6,5	9	10,5	13,5
20	11,5	10,5	23	15,5	14,5
30	19,5	23,5	19	22	20
40	60	25	83	25	49
50	135	84	130	69,5	81,5
60	136	85	151	117,5	–
80	315	104	295	139,5	–
100	600	130	482,5	299	–
150	675	400	1 000	480	–
200	850	425	1 000	500	–


Sauger ESS/Saugnapfe ESV, Standard rund

Datenblatt


FESTO

Abmessungen


ESS-2/4-S




ESS-6/8-S




ESS-10/15-S




ESS-20/30-S




ESS-40/50/60-S



ESS-80/100-S



ESS-150/200-S



- 1 Zapfen zum Einstecken in Halter
- 2 Bohrung zum Aufstecken auf Halter

Typ Sauger	für Sauggreifer	D1 NW	D2 Ø	D3	D4 Ø	D5 Ø	L1	L2	T1	≈
ESS-2-S...	ESG-2-S...	Ø 0,6	2	–	3,2	4	8	4	0,2	–
ESS-4-S...	ESG-4-S...	Ø 1,2	4	–	3,2	4	8	4	0,6	–
ESS-6-S...	ESG-6-S...	Ø 2	6	–	6	–	7	–	1	–
ESS-8-S...	ESG-8-S...	Ø 2	8	–	6	–	5,5	–	1,1	–
ESS-10-S...	ESG-10-S...	≈ 2	10	M4x0,7	10	–	8	3	1	–
ESS-15-S...	ESG-15-S...	≈ 2	15	M4x0,7	11	–	9	3	2,4	–
ESS-20-S...	ESG-20-S...	≈ 3	20	M6x1	15	18	11,6	2,4	1,8	–
ESS-30-S...	ESG-30-S...	≈ 3	30	M6x1	17	18	12,6	3,4	2	–
ESS-40-S...	ESG-40-S...	≈ 3	40	M6x1	25	22	15,6	3,2	1,9	–
ESS-50-S...	ESG-50-S...	≈ 3	50	M6x1	30	22	16,6	3,2	1,6	–
ESS-60-S...	ESG-60-S...	Ø 6	60	M10x1,5	40	–	20,6	4,5	2,6	14
ESS-80-S...	ESG-80-S...	Ø 6	80	M10x1,5	68	–	23	9,4	4,7	14
ESS-100-S...	ESG-100-S...	Ø 6	100	M10x1,5	85	–	25	8,4	5,5	14
ESS-150-S...	ESG-150-S...	Ø 10	150	M20x2	105	115	45	13	12	27
ESS-200-S...	ESG-200-S...	Ø 10	200	M20x2	105	160	50	13	15	27

Sauger ESS/Saugnapfe ESV, Standard rund

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben			
Sauger-Ø [mm]	ESS		ESV
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Fluorkautschuk F			
2	189 267	ESS-2-SF ¹⁾	–
4	189 272	ESS-4-SF ¹⁾	–
6	189 277	ESS-6-SF ¹⁾	–
8	189 282	ESS-8-SF ¹⁾	–
10	189 287	ESS-10-SF ¹⁾	–
15	189 292	ESS-15-SF ¹⁾	–
20	189 297	ESS-20-SF ¹⁾	190 982 ESV-20-SF
30	189 302	ESS-30-SF ¹⁾	190 987 ESV-30-SF
40	189 307	ESS-40-SF ¹⁾	190 992 ESV-40-SF
50	189 312	ESS-50-SF ¹⁾	190 997 ESV-50-SF
60	189 317	ESS-60-SF ¹⁾	191 002 ESV-60-SF
80	189 321	ESS-80-SF ¹⁾	191 006 ESV-80-SF
100	189 325	ESS-100-SF ¹⁾	191 010 ESV-100-SF
150	189 329	ESS-150-SF ¹⁾	191 014 ESV-150-SF
200	189 333	ESS-200-SF ¹⁾	191 018 ESV-200-SF
Nitrilkautschuk N			
2	189 264	ESS-2-SN ¹⁾	–
4	189 269	ESS-4-SN ¹⁾	–
6	189 274	ESS-6-SN ¹⁾	–
8	189 279	ESS-8-SN ¹⁾	–
10	189 284	ESS-10-SN ¹⁾	–
15	189 289	ESS-15-SN ¹⁾	–
20	189 294	ESS-20-SN ¹⁾	190 979 ESV-20-SN
30	189 299	ESS-30-SN ¹⁾	190 984 ESV-30-SN
40	189 304	ESS-40-SN ¹⁾	190 989 ESV-40-SN
50	189 309	ESS-50-SN ¹⁾	190 994 ESV-50-SN
60	189 314	ESS-60-SN ¹⁾	190 999 ESV-60-SN
80	189 318	ESS-80-SN ¹⁾	191 003 ESV-80-SN
100	189 322	ESS-100-SN ¹⁾	191 007 ESV-100-SN
150	189 326	ESS-150-SN ¹⁾	191 011 ESV-150-SN
200	189 330	ESS-200-SN ¹⁾	191 015 ESV-200-SN
Nitrilkautschuk, antistatisch NA			
2	189 268	ESS-2-SNA ¹⁾	–
4	189 273	ESS-4-SNA ¹⁾	–
6	189 278	ESS-6-SNA ¹⁾	–
8	189 283	ESS-8-SNA ¹⁾	–
10	189 288	ESS-10-SNA ¹⁾	–
15	189 293	ESS-15-SNA ¹⁾	–
20	189 298	ESS-20-SNA ¹⁾	190 983 ESV-20-SNA
30	189 303	ESS-30-SNA ¹⁾	190 988 ESV-30-SNA
40	189 308	ESS-40-SNA ¹⁾	190 993 ESV-40-SNA
50	189 313	ESS-50-SNA ¹⁾	190 998 ESV-50-SNA

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Standard rund

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben			
Sauger-Ø [mm]	ESS		ESV
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Silikon S			
2	189 266	ESS-2-SS	–
4	189 271	ESS-4-SS	–
6	189 276	ESS-6-SS	–
8	189 281	ESS-8-SS	–
10	189 286	ESS-10-SS	–
15	189 291	ESS-15-SS	–
20	189 296	ESS-20-SS	190 981 ESV-20-SS
30	189 301	ESS-30-SS	190 986 ESV-30-SS
40	189 306	ESS-40-SS	190 991 ESV-40-SS
50	189 311	ESS-50-SS	190 996 ESV-50-SS
60	189 316	ESS-60-SS	191 001 ESV-60-SS
80	189 320	ESS-80-SS	191 005 ESV-80-SS
100	189 324	ESS-100-SS	191 009 ESV-100-SS
150	189 328	ESS-150-SS	191 013 ESV-150-SS
200	189 332	ESS-200-SS	191 017 ESV-200-SS
Polyurethan U			
2	189 265	ESS-2-SU	–
4	189 270	ESS-4-SU	–
6	189 275	ESS-6-SU	–
8	189 280	ESS-8-SU	–
10	189 285	ESS-10-SU	–
15	189 290	ESS-15-SU	–
20	189 295	ESS-20-SU	190 980 ESV-20-SU
30	189 300	ESS-30-SU	190 985 ESV-30-SU
40	189 305	ESS-40-SU	190 990 ESV-40-SU
50	189 310	ESS-50-SU	190 995 ESV-50-SU
60	189 315	ESS-60-SU	191 000 ESV-60-SU
80	189 319	ESS-80-SU	191 004 ESV-80-SU
100	189 323	ESS-100-SU	191 008 ESV-100-SU
150	189 327	ESS-150-SU	191 012 ESV-150-SU
200	189 331	ESS-200-SU	191 016 ESV-200-SU

Sauger ESS/Saugnapfe ESV, rund extratief


Datenblatt

FESTO

ESS-...-E...
ESV-...-E...

-  - Temperaturbereich
-30 ... +200 °C

Funktion



-  - Durchmesser
15 ... 100 mm



Allgemeine Technische Daten								
Sauger-Ø [mm]	Saugerhalter passend zu	Befestigungs- gewinde	Wirksamer Sauger-Ø [mm]	Abreißkraft bei -0,7 bar [N]	Sauger- volumen ²⁾ [cm³]	Min. Radius R ¹⁾ des Werkstücks [mm]	Gewicht	
							ESS [g]	ESV [g]
15	Größe 3	M4x0,7	13,8	9,8	0,350	20	1,9	–
20	Größe 4	M6x1	17,2	17	0,840	30	6,4	1,6
30			20,9	37,2	2,120	50	9,2	2,9
40			28,1	67,6	4,040	80	16,9	8
50			36,9	103,6	7,900	100	23,4	12,6
60	Größe 5	M10x1,5	40,5	162,5	19,770	120	48	21
80			62,7	275	51,610	160	141	41
100			78,5	440,8	84,660	200	228	65

1) Minimaler Wölbungsradius des zu greifenden Werkstücks

2) Zu evakuierendes Saugervolumen

Querkraft F [N] bei pu = -0,7 bar; Ra = 7 µm				
Sauger-Ø [mm]	ESS-...-EN	ESS-...-ES	ESS-...-EU	ESS-...-EF
15	9	10	15	14,5
20	14	13	16	15,5
30	24,5	21,5	41,5	18,5
40	53	28,5	46,5	22
50	115	42,5	62	60
60	130	63,5	134	62,5
80	216	107,5	136,5	148,5
100	351	150	352,5	254,5


Sauger ESS/Saugnapfe ESV, rund extratief

Datenblatt


FESTO

Abmessungen


ESS-15-E




ESS-20/30-E



ESS-40/50/60-E



ESS-80/100-E



Typ Sauger	für Sauggreifer	D1 NW	D2 Ø	D3	D4 Ø	D5 Ø	L1	L2	T1	≈
ESS-15-E...	ESG-15-E...	≈ 2	15	M4x0,7	11	–	10	3	2,9	–
ESS-20-E...	ESG-20-E...	≈ 3	20	M6x1	15	18	12,6	2,4	3	–
ESS-30-E...	ESG-30-E...	≈ 3	30	M6x1	17	18	15,6	3,4	4,5	–
ESS-40-E...	ESG-40-E...	≈ 3	40	M6x1	25	22	19,1	3,2	4,5	–
ESS-50-E...	ESG-50-E...	≈ 3	50	M6x1	30	22	21,1	3,9	6,5	–
ESS-60-E...	ESG-60-E...	Ø 6	60	M10x1,5	40	–	27,6	5,4	9,5	14
ESS-80-E...	ESG-80-E...	Ø 6	80	M10x1,5	68	–	33	9,4	8,6	14
ESS-100-E...	ESG-100-E...	Ø 6	100	M10x1,5	85	–	33	8,4	10,7	14

Sauger ESS/Saugnapfe ESV, rund extratief

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben			
Sauger-Ø [mm]	ESS		ESV
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Fluorkautschuk F			
15	189 337	ESS-15-EF ¹⁾	–
20	189 341	ESS-20-EF ¹⁾	191 026 ESV-20-EF
30	189 345	ESS-30-EF ¹⁾	191 030 ESV-30-EF
40	189 349	ESS-40-EF ¹⁾	191 034 ESV-40-EF
50	189 353	ESS-50-EF ¹⁾	191 038 ESV-50-EF
60	189 357	ESS-60-EF ¹⁾	191 042 ESV-60-EF
80	189 361	ESS-80-EF ¹⁾	191 046 ESV-80-EF
100	189 365	ESS-100-EF ¹⁾	191 050 ESV-100-EF
Nitrilkautschuk N			
15	189 334	ESS-15-EN ¹⁾	–
20	189 338	ESS-20-EN ¹⁾	191 023 ESV-20-EN
30	189 342	ESS-30-EN ¹⁾	191 027 ESV-30-EN
40	189 346	ESS-40-EN ¹⁾	191 031 ESV-40-EN
50	189 350	ESS-50-EN ¹⁾	191 035 ESV-50-EN
60	189 354	ESS-60-EN ¹⁾	191 039 ESV-60-EN
80	189 358	ESS-80-EN ¹⁾	191 043 ESV-80-EN
100	189 362	ESS-100-EN ¹⁾	191 047 ESV-100-EN
Silikon S			
15	189 336	ESS-15-ES	–
20	189 340	ESS-20-ES	191 025 ESV-20-ES
30	189 344	ESS-30-ES	191 029 ESV-30-ES
40	189 348	ESS-40-ES	191 033 ESV-40-ES
50	189 352	ESS-50-ES	191 037 ESV-50-ES
60	189 356	ESS-60-ES	191 041 ESV-60-ES
80	189 360	ESS-80-ES	191 045 ESV-80-ES
100	189 364	ESS-100-ES	191 049 ESV-100-ES
Polyurethan U			
15	189 335	ESS-15-EU	–
20	189 339	ESS-20-EU	191 024 ESV-20-EU
30	189 343	ESS-30-EU	191 028 ESV-30-EU
40	189 347	ESS-40-EU	191 032 ESV-40-EU
50	189 351	ESS-50-EU	191 036 ESV-50-EU
60	189 355	ESS-60-EU	191 040 ESV-60-EU
80	189 359	ESS-80-EU	191 044 ESV-80-EU
100	189 363	ESS-100-EU	191 048 ESV-100-EU

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Faltenbalg, rund 1,5-fach


FESTO

Datenblatt

ESS-...-B...
ESV-...-B...

-  - Temperaturbereich
-30 ... +180 °C

Funktion



-  - Durchmesser
10 ... 80 mm




Allgemeine Technische Daten									
Sauger-Ø	Saugerhalter passend zu	Befestigungs- gewinde	Wirksamer Sauger-Ø	Abreißkraft bei -0,7 bar	Sauger- volumen ²⁾	Min. Radius R ¹⁾ des Werkstücks	Höhenaus- gleich H1	Gewicht	
[mm]			[mm]	[N]	[cm ³]	[mm]	[mm]	ESS [g]	ESV [g]
10	Größe 3	M4x0,7	7,4	4,7	0,380	20	4	1,8	–
20	Größe 4	M6x1	14,3	12,9	1,600	40	6	6,7	1,9
30			20,3	26,2	4,070	80	8	9,9	3,6
40			25,2	52,3	8,870	90	9,5	18,7	9,8
50			31,8	72,6	14,230	150	11	24,7	13,9
80	Größe 5	M10x1,5	55	213,6	63,900	430	10	139	39

1) Minimaler Wölbungsradius des zu greifenden Werkstücks

2) Zu evakuierendes Saugervolumen

Höhenausgleich H1



Querkraft F [N] bei p _u = -0,7 bar; Ra = 7 µm			
Sauger-Ø [mm]	ESS-...-BN	ESS-...-BS	ESS-...-BU
10	4,5	2,5	3
20	9,5	8	9,5
30	24,5	16	21,5
40	32,5	32,5	33
50	55,5	38	47
80	199,5	93	132,5

Sauger ESS/Saugnapfe ESV, Faltenbalg, rund 1,5-fach

FESTO

Datenblatt


Abmessungen

ESS-10-B

ESS-20/30-B

ESS-40/50-B

ESS-80-B



Typ	für	D1	D2	D3	D4	D5	H1	L1	L2	T1	≈
Sauger	Sauggreifer	NW	Ø		Ø	Ø					
ESS-10-B...	ESG-10-B...	≈ 2	10	M4x0,7	10	–	4	16	3	1	–
ESS-20-B...	ESG-20-B...	≈ 3	20	M6x1	15	18	6	20,6	2,4	2	–
ESS-30-B...	ESG-30-B...	≈ 3	30	M6x1	17	18	8	24,6	3,4	2,5	–
ESS-40-B...	ESG-40-B...	≈ 3	40	M6x1	25	22	9,5	31,6	3,2	4	–
ESS-50-B...	ESG-50-B...	≈ 3	50	M6x1	30	22	11	33,6	3,2	4	–
ESS-80-B...	ESG-80-B...	Ø 6	80	M10x1,5	68	–	10	39	9,4	2	14

Bestellangaben

Sauger-Ø [mm]	ESS		ESV	
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Nitrilkautschuk N				
10	189 374	ESS-10-BN ¹⁾	–	
20	189 378	ESS-20-BN ¹⁾	191 054	ESV-20-BN
30	189 382	ESS-30-BN ¹⁾	191 057	ESV-30-BN
40	189 386	ESS-40-BN ¹⁾	191 060	ESV-40-BN
50	189 390	ESS-50-BN ¹⁾	191 063	ESV-50-BN
80	189 394	ESS-80-BN ¹⁾	191 066	ESV-80-BN
Silikon S				
10	189 376	ESS-10-BS	–	
20	189 380	ESS-20-BS	191 056	ESV-20-BS
30	189 384	ESS-30-BS	191 059	ESV-30-BS
40	189 388	ESS-40-BS	191 062	ESV-40-BS
50	189 392	ESS-50-BS	191 065	ESV-50-BS
80	189 396	ESS-80-BS	191 068	ESV-80-BS
Polyurethan U				
10	189 375	ESS-10-BU	–	
20	189 379	ESS-20-BU	191 055	ESV-20-BU
30	189 383	ESS-30-BU	191 058	ESV-30-BU
40	189 387	ESS-40-BU	191 061	ESV-40-BU
50	189 391	ESS-50-BU	191 064	ESV-50-BU
80	189 395	ESS-80-BU	191 067	ESV-80-BU

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Faltenbalg, rund 1,5-fach


FESTO

Datenblatt

ESS-...-BT-...
ESV-...-BT

-  - Temperaturbereich
-10 ... +80 °C

Funktion



-  - Durchmesser
40 ... 80 mm



Allgemeine Technische Daten							
Sauger-Ø [mm]	Saugerhalter passend zu	Befestigungsgewinde	Abreißkraft bei -0,7 bar [N]	Min. Radius R ¹⁾ des Werkstücks [mm]	Volumen [cm ³]	Gewicht	
						ESS [g]	ESV [g]
40	Größe 4	M6x1	59	35	9,70	18	10,5
	Größe 5	M10x1,5			9,71	19	
	-	G¼-I Innengewinde			10,00	19	
	-	G¼ Außengewinde			9,73	20,5	
50	Größe 4	M6x1	100	40	17,50	24	16,2
	Größe 5	M10x1,5			17,51	25	
	-	G¼-I Innengewinde			17,80	25	
	-	G¼ Außengewinde			17,53	26	
80	Größe 5	M10x1,5	237	100	58,50	84,5	57,2
	-	G¼-I Innengewinde			58,50	87,5	
	-	G¼ Außengewinde			58,50	85,5	


1) Minimaler Wölbungsradius des zu greifenden Werkstücks

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Faltenbalg, rund 1,5-fach

FESTO

Datenblatt

Abmessungen



Typ	D1 Ø NW	D2 Ø	D3	D4 Ø	L1	L2	T1	⌀ 1	⌀ 2
ESS-40-BT	2,5	40	M6	20	36	3,45	9	15	4
			M10		36,3	6,2		17	
			G¼						
ESS-40-BT-I			G¼		48,3	–			
ESS-50-BT	2,5	50	M6	20	38,05	3,45	8	15	4
			M10		38,3	6,2		17	
			G¼			5,8			
ESS-50-BT-I			G¼		50,3	–			
ESS-80-BT	2,5	80	M10	20	53,3	6,2	10,5	17	8
			G¼			5,8			
ESS-80-BT-I			G¼		60,8	–			

Bestellangaben

Sauger-Ø [mm]	Anschluss	ESS		ESV	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
40	M6	525 989	ESS-40-BT-M6 ¹⁾	–	
	M10	525 990	ESS-40-BT-M10 ¹⁾	–	
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 991	ESS-40-BT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–	
	G $\frac{1}{4}$	525 992	ESS-40-BT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–	
	–	–		526 006	ESV-40-BT ¹⁾
50	M6	525 993	ESS-50-BT-M6 ¹⁾	–	
	M10	525 994	ESS-50-BT-M10 ¹⁾	–	
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 995	ESS-50-BT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–	
	G $\frac{1}{4}$	525 996	ESS-50-BT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–	
	–	–		526 007	ESV-50-BT ¹⁾
80	M10	525 997	ESS-80-BT-M10 ¹⁾	–	
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 998	ESS-80-BT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–	
	G $\frac{1}{4}$	525 999	ESS-80-BT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–	
	–	–		526 008	ESV-80-BT ¹⁾

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Faltenbalg, rund 3,5-fach

FESTO

Datenblatt

ESS-...-C...
ESV-...-C...

-  - Temperaturbereich
-30 ... +180 °C

Funktion




-  - Durchmesser
10 ... 50 mm



Allgemeine Technische Daten									
Sauger-Ø	Saugerhalter passend zu	Befestigungs- gewinde	Wirksamer Sauger-Ø	Abreißkraft bei -0,7 bar	Sauger- volumen ²⁾	Min. Radius R ¹⁾ des Werkstücks	Höhenaus- gleich H1	Gewicht	
[mm]			[mm]	[N]	[cm ³]	[mm]	[mm]	ESS [g]	ESV [g]
10	Größe 3	M4x0,7	6,9	3,9	0,290	25	3,3	1,6	-
20	Größe 4	M6x1	14,5	8,2	2,750	50	7	6,9	2,1
30			20,9	20,8	9,470	80	10,5	12,2	5,8
40			28,2	42,4	19,720	100	12,8	21,9	13
50			32,8	63,4	38,920	180	17,5	32,1	21,3

- 1) Minimaler Wölbungsradius des zu greifenden Werkstücks
2) Zu evakuierendes Saugervolumen

Höhenausgleich H1



Querkraft F [N] bei p _u = -0,7 bar; Ra = 7 µm		
Sauger-Ø [mm]	ESS-...-CN	ESS-...-CS
10	1,5	1
20	6,5	7
30	11,5	11
40	47,5	13
50	49	45,5

Sauger ESS/Saugnapfe ESV, Faltenbalg, rund 3,5-fach

Datenblatt


FESTO

Abmessungen

ESS-10-C

ESS-20/30-C

ESS-40/50-C



Typ Sauger	für Sauggreifer	D1 ↺ NW	D2 Ø	D3	D4 Ø	D5 Ø	H1	L1	L2	L3
ESS-10-C...	ESG-10-C...	2	10	M4x0,7	10	–	3,3	12,7	3	8,7
ESS-20-C...	ESG-20-C...	3	20	M6x1	15	18	7	23	2,4	16,4
ESS-30-C...	ESG-30-C...	3	30	M6x1	18	18	10,5	34,3	3,4	26,2
ESS-40-C...	ESG-40-C...	3	40	M6x1	25	22	12,8	39,6	3,2	31
ESS-50-C...	ESG-50-C...	3	50	M6x1	30	22	17,5	48	3,2	39,4

Bestellangaben

Sauger-Ø [mm]	ESS		ESV	
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Nitrilkautschuk N				
10	189 398	ESS-10-CN ¹⁾	–	
20	189 400	ESS-20-CN ¹⁾	191 071	ESV-20-CN
30	189 402	ESS-30-CN ¹⁾	191 073	ESV-30-CN
40	189 404	ESS-40-CN ¹⁾	191 075	ESV-40-CN
50	189 406	ESS-50-CN ¹⁾	191 077	ESV-50-CN
Silikon S				
10	189 399	ESS-10-CS	–	
20	189 401	ESS-20-CS	191 072	ESV-20-CS
30	189 403	ESS-30-CS	191 074	ESV-30-CS
40	189 405	ESS-40-CS	191 076	ESV-40-CS
50	189 407	ESS-50-CS	191 078	ESV-50-CS

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Sauger ESS, oval


Datenblatt

FESTO

ESS-...-O...

-  - Temperaturbereich
-10 ... +70 °C

Funktion



Allgemeine Technische Daten						
Sauger-Größe	Saugerhalter passend zu	Befestigungs- gewinde	Wirksame Fläche	Abreißkraft bei -0,7 bar	Saugervolumen ¹⁾	Gewicht
[mm]			[cm ²]	[N]	[cm ³]	[g]
4x10	Größe 4	M6x1	0,29	2	0,064	2
4x20			0,57	3,4	0,112	2,5
6x10			0,35	2,9	0,106	2
6x20			0,74	5,9	0,196	2,5
8x20			0,89	8	0,256	2,5
8x30			1,36	10,9	0,376	3
10x30			2,23	15,2	0,350	2,9
15x45	Größe 5	M10x1,5	4,84	32	1,570	23,8
20x60			9,12	62,8	3,690	30,8
25x75			14,67	92,5	6,700	46,8
30x90			21,83	134,4	10,170	55,3

1) Zu evakuierendes Saugervolumen

Querkraft F [N] bei $p_u = -0,7$ bar und $R_a = 7 \mu m$		
Sauger-Größe [mm]	Horizontal	Vertikal
4x10	3,5	5
4x20	4,5	11
6x10	8,5	12
6x20	9	12,5
8x20	11	13
8x30	17	13,5
10x30	23	16
15x45	43	35
20x60	116	63
25x75	125,5	115
30x90	201	134,5


Sauger ESS, oval

Datenblatt


FESTO

Abmessungen

ESS-4x10 ... 10x30-O



ESS-15x45 ... 30x90-O



Typ	für Sauggreifer	B1	B2	B3	D1 Ø NW	D3	D4 Ø	L1	L2	L3	T1	⌀
ESS-4x10-O...	ESG-4x10-O...	7	10	4	2,5	M6x1	9	11,1	4,4	7	0,8	–
ESS-4x20-O...	ESG-4x20-O...	7	20	4	2,5	M6x1	9	11,1	4,4	7	0,8	–
ESS-6x10-O...	ESG-6x10-O...	7	10	6	2,5	M6x1	9	11,1	4,4	7	1	–
ESS-6x20-O...	ESG-6x20-O...	7	20	6	2,5	M6x1	9	11,1	4,4	7	1	–
ESS-8x20-O...	ESG-8x20-O...	7	20	8	2,5	M6x1	9	11,1	4,4	7	1	–
ESS-8x30-O...	ESG-8x30-O...	7	30	8	2,5	M6x1	9	11,1	4,4	7	1	–
ESS-10x30-O...	ESG-10x30-O...	10	30	7	2,5	M6x1	9	11,1	4,4	7	1,1	–
ESS-15x45-O...	ESG-15x45-O...	15	45	15	6	M10x1,5	–	25,5	8,5	18,5	2,5	12
ESS-20x60-O...	ESG-20x60-O...	20	60	20	6	M10x1,5	–	26,3	8,5	19,3	3,2	12
ESS-25x75-O...	ESG-25x75-O...	25	75	25	6	M10x1,5	–	28	8,5	21	3,7	12
ESS-30x90-O...	ESG-30x90-O...	30	90	30	6	M10x1,5	–	28,5	8,5	21,5	3,7	12

Bestellangaben

Sauger-Größe [mm]	ESS
	Teile-Nr. Typ
Nitrilkautschuk N	
4x10	189 408 ESS-4X10-ON ¹⁾
4x20	189 409 ESS-4X20-ON ¹⁾
6x10	189 410 ESS-6X10-ON ¹⁾
6x20	189 411 ESS-6X20-ON ¹⁾
8x20	189 412 ESS-8X20-ON ¹⁾
8x30	189 413 ESS-8X30-ON ¹⁾
10x30	189 414 ESS-10X30-ON ¹⁾
15x45	189 415 ESS-15X45-ON ¹⁾
20x60	189 416 ESS-20X60-ON ¹⁾
25x75	189 417 ESS-25X75-ON ¹⁾
30x90	189 418 ESS-30X90-ON ¹⁾

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Glockenform

Datenblatt

FESTO


ESS-...-GT-...
ESV-...-GT

-  - Temperaturbereich
-10 ... +80 °C

Funktion



-  - Durchmesser
30 ... 100 mm



Allgemeine Technische Daten							
Sauger-Ø [mm]	Saugerhalter passend zu	Befestigungsgewinde	Abreißkraft bei -0,7 bar [N]	Min. Radius R ¹⁾ des Werkstücks [mm]	Volumen [cm ³]	Gewicht	
						ESS [g]	ESV [g]
30	Größe 4	M6x1	36	26	2,3	12	4,2
	Größe 5	M10x1,5				13	
	-	G ¹ / ₈ -I Innengewinde				14	
	-	G ¹ / ₈ Außengewinde				13	
40	Größe 4	M6x1	64	35	5,1	14	5,7
	Größe 5	M10x1,5				15	
	-	G ¹ / ₄ -I Innengewinde			5,4	14,5	
	-	G ¹ / ₄ Außengewinde			5,1	16	
50	Größe 4	M6x1	97	40	11,2	17	9,2
	Größe 5	M10x1,5				18	
	-	G ¹ / ₄ -I Innengewinde			11,5	18	
	-	G ¹ / ₄ Außengewinde			11,2	21	
60	Größe 5	M10x1,5	134	75	12,3	20	10,7
	-	G ¹ / ₄ -I Innengewinde				19,5	
	-	G ¹ / ₄ Außengewinde				21	
80	Größe 5	M10x1,5	245	100	28,0	28	30,9
	-	G ¹ / ₄ -I Innengewinde				61	
	-	G ¹ / ₄ Außengewinde				60	
100	Größe 5	M10x1,5	375	135	53,2	86,5	58,9
	-	G ¹ / ₄ -I Innengewinde				89,5	
	-	G ¹ / ₄ Außengewinde				87,5	


1) Minimaler Wölbungsradius des zu greifenden Werkstücks

Sauger ESS/Saugnapfe ESV, Glockenform

Datenblatt

FESTO

Abmessungen



Typ	D1 Ø NW	D2 Ø	D3	D4 Ø	L1	L2	T1	1	2
ESS-30-GT	2,5	30	M6	20	27,55	3,45	3,5	15	4
			M10		27,8	6,2		17	
			G $\frac{1}{8}$		36,8	–		15	
ESS-30-GT-I			G $\frac{1}{8}$						
ESS-40-GT	2,5	40	M6	20	29,55	3,45	5,5	15	4
			M10		29,8	6,2		17	
			G $\frac{1}{4}$		30,2	5,8		17	
ESS-40-GT-I			G $\frac{1}{4}$		42,2	–			
ESS-50-GT	2,5	50	M6	20	32,05	3,45	8	15	4
			M10		32,3	6,2		17	
			G $\frac{1}{4}$		32,7	5,8		17	
ESS-50-GT-I			G $\frac{1}{4}$		44,7	–			
ESS-60-GT	5,5	60	M10	20	34,3	6,2	6	17	4
			G $\frac{1}{4}$		34,7	5,8		17	
			G $\frac{1}{4}$		45,7	–		17	
ESS-60-GT-I			G $\frac{1}{4}$						
ESS-80-GT	5,5	80	M10	25	43,3	6,2	7,5	22	8
			G $\frac{1}{4}$		54,7	–		22	
			G $\frac{1}{4}$		54,7	–		22	
ESS-80-GT-I			G $\frac{1}{4}$						
ESS-100-GT	5,5	100	M10	25	47,8	6,2	9	22	8
			G $\frac{1}{4}$		48,2	5,8		22	
			G $\frac{1}{4}$		59,2	–		22	
ESS-100-GT-I			G $\frac{1}{4}$						

Sauger ESS/Saugnäpfe ESV, Glockenform

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben				
Sauger-Ø [mm]	Anschluss	ESS		ESV
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
30	M6	525 968	ESS-30-GT-M6 ¹⁾	–
	M10	525 969	ESS-30-GT-M10 ¹⁾	–
	G $\frac{1}{8}$ Innengewinde	525 970	ESS-30-GT-G $\frac{1}{8}$ -I ¹⁾	–
	G $\frac{1}{8}$	525 971	ESS-30-GT-G $\frac{1}{8}$ ¹⁾	–
	–	–	–	526 000 ESV-30-GT ¹⁾
40	M6	525 972	ESS-40-GT-M6 ¹⁾	–
	M10	525 973	ESS-40-GT-M10 ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 974	ESS-40-GT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$	525 975	ESS-40-GT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–
	–	–	–	526 001 ESV-40-GT ¹⁾
50	M6	525 976	ESS-50-GT-M6 ¹⁾	–
	M10	525 977	ESS-50-GT-M10 ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 978	ESS-50-GT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$	525 979	ESS-50-GT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–
	–	–	–	526 002 ESV-50-GT ¹⁾
60	M10	525 980	ESS-60-GT-M10 ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 981	ESS-60-GT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$	525 982	ESS-60-GT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–
	–	–	–	526 003 ESV-60-GT ¹⁾
80	M10	525 983	ESS-80-GT-M10 ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 984	ESS-80-GT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$	525 985	ESS-80-GT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–
	–	–	–	526 004 ESV-80-GT ¹⁾
100	M10	525 986	ESS-100-GT-M10 ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	525 987	ESS-100-GT-G $\frac{1}{4}$ -I ¹⁾	–
	G $\frac{1}{4}$	525 988	ESS-100-GT-G $\frac{1}{4}$ ¹⁾	–
	–	–	–	526 005 ESV-100-GT ¹⁾

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei