


Schalldämpfer









FESTO




Schalldämpfer

Lieferübersicht

FESTO



Ausführung	Typ	Anschluss D1			für Schlauch- Innen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schalldruck- pegel [dB (A)]	→ Seite/ Internet
		M-Gewinde	G-Gewinde	NPT-Gewinde				
Sintermetall								
	U-PK-3	–	–	–	3	–	< 70	4
	U-PK-4	–	–	–	4	–	< 74	
	U-M3	M3	–	–	–	–	< 65	
	U-M5	M5	–	–	–	–	< 70	
Polymer, Außengewinde								
	U-1/8	–	G1/8	–	–	–	< 77	5
	U-1/4	–	G1/4	–	–	–	< 77	
	U-3/8	–	G3/8	–	–	–	< 82	
	U-1/2	–	G1/2	–	–	–	< 80	
	U-3/4	–	G3/4	–	–	–	< 83	
	U-1	–	G1	–	–	–	< 84	
Polymer, Innengewinde								
	U-1/8-I	–	G1/8	–	–	–	< 77	6
Druckguss								
	U-1/8-B	–	G1/8	–	–	–	< 74	7
	U-1/4-B	–	G1/4	–	–	–	< 80	
	U-3/8-B	–	G3/8	–	–	–	< 80	
	U-1/2-B	–	G1/2	–	–	–	< 80	
	U-3/4-B	–	G3/4	–	–	–	< 81	
	U-1-B	–	G1	–	–	–	< 80	
	U-3/4-B-NPT	–	–	NPT3/4-14	–	–	–	< 81
Mit Steckhülse für Steckverschraubung QS, Quick Star								
	UC-QS-3H	–	–	–	–	3	< 60	9
	UC-QS-4H	–	–	–	–	4	< 60	
	UC-QS-6H	–	–	–	–	6	< 60	
	UC-QS-8H	–	–	–	–	8	< 60	
	UC-QS-10H	–	–	–	–	10	< 68	
Gewindeanschluss, für Magnetventile CPE, Compact Performance								
	UC-M5	M5	–	–	–	–	< 60	10
	UC-M7	M7	–	–	–	–	< 58	
	UC-1/8	–	G1/8	–	–	–	< 59	
	UC-1/4	–	G1/4	–	–	–	< 60	
Für Vakuumsaugdüsen VN-T2/T3								
	UO-M7	M7	–	–	–	–	–	11
	UO-1/8	–	G1/8	–	–	–	–	
	UO-1/4	–	G1/4	–	–	–	–	
Für Vakuumsaugdüsen VN-T4/T6								
	UOM-1/4	–	G1/4	–	–	–	–	12
	UOM-3/8	–	G3/8	–	–	–	–	
	UOMS-1/4	–	–	–	–	–	–	
	UOMS-3/8	–	–	–	–	–	–	

 Hinweis
Schalldämpfer in Petroleum oder Benzin (nicht mit Tri) reinigen.

Schalldämpfer

Lieferübersicht

FESTO


Ausführung	Typ	Anschluss D1			für Schlauch- Innen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schalldruck- pegel [dB (A)]	→ Seite/ Internet
		M-Gewinde	G-Gewinde	NPT-Gewinde				
Für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV								
	UOS-1	–	G1	–	–	–	< 75	ms6-sv
Filter-Schalldämpfer								
	LFU-1/4	–	G1/4	–	–	–	< 40	lfu
	LFU-3/8		G3/8					
	LFU-1/2		G1/2					
	LFU-1		G1					

Schalldämpfer U

Datenblatt Ausführung Sintermetall

FESTO

Funktion



- Zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten
- Kleine Bauart



Allgemeine Technische Daten				
Pneumatischer Anschluss	PK-3	PK-4	M3	M5
Einbaulage	beliebig			
Schalldruckpegel ¹⁾ [dB (A)]	< 70	< 74	< 65	< 70
Durchfluss gegen Atmosphäre ²⁾ [l/min]	80	150	110	90
Produktgewicht [g]	5	5	4	5

- 1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung
 2) Gemessen bei p₁ = 6 bar

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck [bar]	0 ... 10
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt getrocknete Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +70

Werkstoffe	
Einschraubzapfen	Messing
Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

U-PK-3	U-PK-4	U-M3	U-M5
1) Stecknippel für Schlauch-Innen-Ø 3	2) Stecknippel für Schlauch-Innen-Ø 4		


Bestellangaben			
Pneumatischer Anschluss	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
PK-3	4646	U-PK-3	10
PK-4	4932	U-PK-4	10
M3	163978	U-M3	10
M5	4645	U-M5	10
	534221	U-M5-50	50

1) Packungseinheit in Stück

Schalldämpfer U

Datenblatt Ausführung Polymer, Außengewinde

Funktion



- Zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten



Allgemeine Technische Daten							
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G1	
Einbaulage	beliebig						
Schalldruckpegel ¹⁾	[dB (A)]	< 77	< 77	< 82	< 80	< 83	< 84
Durchfluss gegen Atmosphäre ²⁾	[l/min]	2 050	3 400	5 900	10 600	15 000	19 900
Produktgewicht	[g]	2	8	30	58	83	140

1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck	[bar] 0 ... 10
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
	getrocknete Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +70

Werkstoffe	
Gehäuse	Polyacetal
Dämpfereinsatz	Polyethylen
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei
	RoHS konform

Abmessungen	Download CAD-Daten → www.festo.com

Bestellangaben						
Pneumatischer Anschluss	D2	L1	L2	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	∅					
G $\frac{1}{8}$	15,2	35,9	5,5	2307	U- $\frac{1}{8}$	1
				534222	U- $\frac{1}{8}$ -50	50
G $\frac{1}{4}$	19	57	6,5	2316	U- $\frac{1}{4}$	1
				534223	U- $\frac{1}{4}$ -20	20
G $\frac{3}{8}$	33,5	78,8	7,5	2309	U- $\frac{3}{8}$	1
				534224	U- $\frac{3}{8}$ -20	20
G $\frac{1}{2}$	43	88,1	9	2310	U- $\frac{1}{2}$	1
				534225	U- $\frac{1}{2}$ -20	20
G $\frac{3}{4}$	45	120,7	10,5	2311	U- $\frac{3}{4}$	1
G1	55	126,5	11,5	2312	U-1	1


1) Packungseinheit in Stück

Schalldämpfer U

Datenblatt Ausführung Polymer, Innengewinde

FESTO

Funktion



- Zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten



Allgemeine Technische Daten		
Pneumatischer Anschluss		G $\frac{1}{8}$
Einbaulage		beliebig
Schalldruckpegel ¹⁾	[dB (A)]	< 77
Durchfluss gegen Atmosphäre ²⁾	[l/min]	2 050
Produktgewicht	[g]	4

1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Betriebsdruck	[bar]	0 ... 10
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
		getrocknete Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... +70

Werkstoffe	
Gehäuse	Polyacetal
Dämpfereinsatz	Polyethylen
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei
	RoHS konform


Abmessungen	Download CAD-Daten → www.festo.com

Bestellangaben		
Pneumatischer Anschluss	Teile-Nr.	Typ
G $\frac{1}{8}$	3670	U-1/8-I

Schalldämpfer U

Datenblatt Ausführung Druckguss

Funktion



- Zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten



Allgemeine Technische Daten							
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G1	
Einbaulage	beliebig						
Schalldruckpegel ¹⁾	[dB (A)]	< 74	< 80	< 80	< 80	< 81	< 80
Durchfluss gegen Atmosphäre ²⁾	[l/min]	1 204	2 838	5 734	7 622	13 266	15 102
Produktgewicht	[g]	8	17	37	75	120	233


1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck	[bar] 0 ... 10
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
	getrocknete Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +70

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Dämpfereinsatz	Polyethylen
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com




Bestellangaben						
Pneumatischer Anschluss	D	L	L1	C	Teile-Nr.	Typ
D1	∅					
G $\frac{1}{8}$	16	39,2	5,5	14	6841	U-1/8-B
G $\frac{1}{4}$	19,5	55,6	6,5	17	6842	U-1/4-B
G $\frac{3}{8}$	25	86,6	7,5	19	6843	U-3/8-B
G $\frac{1}{2}$	28	116,5	9	24	6844	U-1/2-B
G $\frac{3}{4}$	38	138	10,5	32	6845	U-3/4-B
G1	47,8	177	11,5	36	151990	U-1-B

Schalldämpfer U

Datenblatt Ausführung Druckguss, NPT

Funktion



- Zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten



Allgemeine Technische Daten	
Pneumatischer Anschluss	NPT $\frac{3}{4}$ -14
Einbaulage	beliebig
Schalldruckpegel ¹⁾ [dB (A)]	< 81
Durchfluss gegen Atmosphäre ²⁾ [l/min]	11 834
Produktgewicht [g]	128


1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck [bar]	0 ... 10
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +70

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Dämpfereinsatz	Polyethylen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform


Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

Bestellangaben					
Pneumatischer Anschluss	D	L	L1		Teile-Nr. Typ
D1	∅				
NPT $\frac{3}{4}$ -14	38	151	18	30	566823 U-$\frac{3}{4}$-B-NPT

Schalldämpfer UC

Datenblatt Ausführung mit Stechhülse

Funktion



- Zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten
- Für QS-Steckanschlüsse 3 ... 10 mm



Allgemeine Technische Daten					
Stechhülsen-Ø	3	4	6	8	10
Einbaulage	beliebig				
Schalldruckpegel ¹⁾	[dB (A)]	< 60	< 60	< 60	< 68
Durchfluss gegen Atmosphäre ²⁾	[l/min]	170	350	800	1 500
Produktgewicht	[g]	0,4	0,5	1,1	2,3


1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck	[bar] 0 ... 10
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +70

Werkstoffe	
Einschraubzapfen	Polyethylen
Dämpfereinsatz	Polyethylen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com




Bestellangaben					
Stechhülsen-Ø	D	L	L1	Teile-Nr.	Typ
D1	Ø				
3	7,8	29,1	14,4	165005	UC-QS-3H
4	7,8	31,0	16,3	165006	UC-QS-4H
6	9,8	41,3	17,2	165007	UC-QS-6H
8	13,8	54,4	23,4	175611	UC-QS-8H
10	17,8	68,7	26,7	526475	UC-QS-10H

Schalldämpfer UC

Datenblatt Ausführung Gewindeanschluss

FESTO

Funktion



- Zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten
- Für Magnetventile CPE, Compact Performance



Allgemeine Technische Daten					
Pneumatischer Anschluss	M5	M7	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	
Einbaulage	beliebig				
Schalldruckpegel ¹⁾	[dB (A)]	< 60	< 58	< 59	< 60
Durchfluss gegen Atmosphäre ²⁾	[l/min]	350	800	1 700	3 200
Produktgewicht	[g]	0,4	1,2	2,6	5,2


1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck	[bar] 0 ... 10
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +70

Werkstoffe	
Einschraubzapfen	Polyethylen
Dämpfereinsatz	Polyethylen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com



Bestellangaben						
Pneumatischer Anschluss	D	L	L1	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	∅					
M5	7,8	19,4	4,5	165003	UC-M5	1
				534217	UC-M5-50	50
M7	9,8	30,0	5,5	161418	UC-M7	1
				534218	UC-M7-50	50
G $\frac{1}{8}$	13,8	38,0	6,5	161419	UC- $\frac{1}{8}$	1
				534219	UC- $\frac{1}{8}$ -50	50
G $\frac{1}{4}$	17,8	51,0	8,5	165004	UC- $\frac{1}{4}$	1
				534220	UC- $\frac{1}{4}$ -20	20


1) Packungseinheit in Stück

Schalldämpfer UO

Datenblatt

FESTO

Funktion



- Verwendung nur für Vakuumsaugdüsen VN-T2/T3
- Spezieller Schalldämpfer mit Austrittsöffnung
- Ermöglicht einen störungsfreien Betrieb der Vakuumsaugdüse



Allgemeine Technische Daten			
Pneumatischer Anschluss	M7	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$
Einbaulage	beliebig		
Produktgewicht [g]	2,5	5	8

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse [bar]	0 ... 8
Betriebsmedium	getrocknete Druckluft
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Werkstoffe	
Einschraubzapfen	Polyethylen
Dämpfereinsatz	Polyethylen
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei


Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

Bestellangaben					
Pneumatischer Anschluss	D	D2	L	L1	Teile-Nr. Typ
D1	∅				
M7	9,8	3	36,7	5,5	197582 UO-M7
G $\frac{1}{8}$	13,8	3,5	48	6,5	197583 UO- $\frac{1}{8}$
G $\frac{1}{4}$	17,8	5,3	62,3	8,5	197584 UO- $\frac{1}{4}$

Schalldämpfer UOM/Schalldämpfer-Erweiterung UOMS

Datenblatt

Funktion



- Verwendung nur für Vakuumsaugdüsen VN-T4/T6
- Spezieller Schalldämpfer mit Austrittsöffnung
- Ermöglicht einen störungsfreien Betrieb der Vakuumsaugdüse
- Schalldämpfer-Erweiterung zur Verlängerung des Schalldämpfers für weitere Schallreduzierung



Allgemeine Technische Daten				
Typ	UOM-1/4	UOM-3/8	UOMS-1/4	UOMS-3/8
Pneumatischer Anschluss	G1/4	G3/8	-	
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen			
Befestigungsart	einschraubbar		einrastend	
Einbaulage	beliebig			
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung			
Produktgewicht [g]	11,1	22,7	8,6	17,5

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck Vakuum-saugdüse [bar]	0 ... 8
Betriebsmedium	Druckluft
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Werkstoffe	
Gehäuse	Polyacetal
Innenrohr	Aluminium-Knetlegierung
Einschraubzapfen	Polyacetal
Dämpfereinsatz	Polyurethan-Schaum
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten

Abmessungen		Download CAD-Daten → www.festo.com
UOM	UOMS	

Bestellangaben						
Pneumatischer Anschluss D1	D	D2	L	L1	L2	Teile-Nr. Typ
Schalldämpfer						
G1/4	17,8	-	73	8	10	538432 UOM-1/4
G3/8	23,8	-	74	8,6	10,5	538433 UOM-3/8
Schalldämpfer-Erweiterung						
-	17,8	16	64,5	-	10	538436 UOMS-1/4
-	23,8	22	65,2	-	10,5	538437 UOMS-3/8