

Vakum jeneratörleri VAD/VAK

FESTO



- Basit, kompakt ve sağlam tasarım
- Önceden doldurulmuş tankın üfleme fonksiyonuyla emiş altında parçaların hızlı ve güvenilir yerleştirilmesi
- 4 nominal ölçüler:
0.5 ... 1.5 mm
- Parçalar aşınmaz
- Bakır ve PTFE içermez

Ek bilgi ➔ Internet: .../vad

Ürün gamına genel bakış

Tip	Üfleme karakteristiği	6 bar çalışma basıncında vakum [bar]	Nozzle memenin nominal ölçüsü [mm]	Pnömatik bağlantı	Vakum portu
				1	3

Üfleme fonksiyonsuz

VAD	Yüksek vakum	-0.75	0.5	M5	M5	M5
		-0.82	0.8	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$
		-0.77	1.0	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$
		-0.83	1.5	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$

Üfleme fonksiyonlu

VAK	Yüksek vakum	-0.77	1.0	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$
-----	--------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

Vakum jeneratörü VAD-... üfleme fonksiyonsuz

- Parçalar her konumda toplanabilir
- Ortam faktörlerine karşı sağlam ve dayanıklı
- Montajı kolay
- Hareketli parça yok, bakım gerektirmez
- Bağlantı dışları ve montaj delikleri mevcut

Vakum jeneratörü VAK-... üfleme fonksiyonlu


- Önceden doldurulmuş tankın üfleme fonksiyonuyla emiş altında parçaların hızlı ve güvenilir yerleştirilmesi
- Birçok uygulama alanı için sağlam vakum jeneratörü
- Opsiyonel susturucu

07

Vakum jeneratörleri VAD/VAK

Teknik özellikler

VAD





Malzemeler

Gövde: Alüminyum pres döküm

Malzemelerle ilgili açıklama:

Bakır ve PTFE içermez

Üfleme fonksiyonlu VAK



Teknik özellikler

CAD verilerini indirmek için → www.festo.com

Tip	VAD-...				VAK-...
Nozzle memenin nominal ölçü- [mm] sü	0.5	0.8	1.0	1.5	1.0
Yapisal tasarım	T şeklinde				
Üfleme karakteristiği	Yüksek vakum				
Pnömatik bağlantı 1	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4
Vakum portu 2	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4
Montaj tipi	Geçiş deliği ile				
Montaj konumu	Hepsi				
Uzunluk/genişlik/yükseklik [mm]	30/13/17	46/18/25	62/30/30	70/36/37	63/45/70

07

Performans değerleri

Tip	VAD-...				VAK-...
Nozzle memenin nominal ölçü- [mm] sü	0.5	0.8	1.0	1.5	1.0
6 bar çalışma basıncında va- kum [bar]	-0.75	-0.82	-0.77	-0.83	-0.77
Atmosferde emis hızı ¹⁾ [l/dk]	8	22	36	77	36
6 bar çalışma basıncında hava tüketimi [l/dk]	18	48	65	128	65

1) 6 bar çalışma basıncında.

6 bar çalışma basıncında ve 1 l ölçü hacminde vakum [bar] cinsinden anahtarlama süresi [s]

Tip	VAD-...				VAK-...
Nozzle memenin nominal ölçü- [mm] sü	0.5	0.8	1.0	1.5	1.0
Tahliye					
Vakum	-0.2	1.3	0.51	0.29	0.142
	-0.4	3.53	1.38	0.745	0.35
	-0.6	8.18	3.41	1.69	0.817
	-0.8	26.6 ¹⁾	11.67	4.04 ¹⁾	2.72
					4.04 ¹⁾

Basınç uygulama

Vakum	-0.2	2.8	0.89	0.61	0.265	0.61
	-0.4	3.8	1.3	0.89	0.372	0.89
	-0.6	4.65	1.64	1.12	0.46	1.12
	-0.8	5.45	1.98	1.32	0.536	1.32

2) -0.75 bar vakumda.

Çalışma şartları

Çalışma basıncı [bar]	1.5 ... 10
Ortam sıcaklığı [°C]	-20 ... +80

Vakum jeneratörleri VAD/VAK

Sipariş kodu

VAD



Tip	
VAD	Vakum jeneratörü, temel versiyon

Pnömatik bağlantı	
M5	Dişli dış ölçüsü M5
1/8	Dişli dış G1/8
1/4	Dişli dış G1/4
3/8	Dişli dış G3/8

VAK



Tip	
VAK	Üfleme fonksiyonlu vakum jeneratörü

Pnömatik bağlantı	
1/4	Dişli dış G1/4

Sipariş örneği:

VAD-M5


Vakum jeneratörü VAD - M5 dişli dış ile pnömatik bağlantı

Sipariş örneği:

VAK-1/4

Üfleme fonksiyonlu VAK vakum jeneratörü - pnömatik bağlantı, G1/4 dişli dış ile

Ekipmanlara genel bakış



Aksesuarlar	➔ Sayfa/Internet
[1] Otomatik bağlantı rafuru QS	P-1293
[2] Susturucu U/U/C	P-1434
[3] Vantuz VAS/VASB	P-611
- Vakum tutucu ESG	P-601

