

Einschaltventile MS-EM/EE, Baureihe MS, NPT


FESTO



Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT

Peripherieübersicht

FESTO



Hinweis

Weiteres Zubehör:

– Modulverbinder für Kombination mit Baugröße MS6, MS9 oder MS12

→ Internet: rmv, armv

Befestigungselemente und Zubehör

		Einzelgerät		Kombination	→ Seite/ Internet
		mit Innengewinde N $\frac{3}{4}$ oder N1	mit Anschlussplatte AQ...	Modul ohne Anschlussge- winde, ohne Anschluss- platte NG	
1	Anschlussplatte MS9-AQ...	–	■	■	ms9-aq
2	Modulverbinder MS9-MV	–	–	■	ms9-mv
3	Befestigungswinkel MS9-WP	■	■	■ ¹⁾	ms9-wp
4	Befestigungswinkel MS9-WPB	■	■	■ ¹⁾	ms9-wp
5	Befestigungswinkel MS9-WPM	■	■	■	ms9-wp
6	Schalldämpfer U	■	■	■	21
7	Verschlussblende VS	■	■	■	8
8	MS-Manometer AG/RG	■	■	■	8
9	Adapter für EN-Manometer $\frac{1}{4}$ A4	■	■	■	8
10	Manometer MA	■	■	■	21
11	Bügelverschluss LRVS-D	■	■	■	21

1) Die Schrauben für den Wandwinkel auf der Rückseite werden durch das Gehäuse dieses Wartungsgeräts teilweise verdeckt. Je nach Konfiguration der Wartungsgeräte-Kombination sind die Schrauben nicht mehr zugänglich. Zur Wandmontage wird deshalb der Befestigungswinkel MS9-WPM empfohlen. Mit ihm kann eine komplett zusammengebaute Kombination in die vorab montierten Wandwinkel eingehängt werden.

Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT

Typenschlüssel

FESTO

	MS	9	–	EM	–	NG	–	S	–	VS
Baureihe	MS	Wartungseinheit Standard								
Baugröße	9	Rastermaß 90 mm								
Wartungsfunktion	EM	Einschaltventil manuell betätigt								
Pneumatischer Anschluss	NG	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte								
Schalldämpfer	S	Schalldämpfer								
Manometer/Manometeralternativen	VS	Verschlussblende								

Weitere Varianten können Sie über den Produktbaukasten bestellen → 8


- Pneumatischer Anschluss
- Schalldämpfer
- Manometer/Manometeralternativen
- Alternative Manometerskalierung
- Ventilfunktion
- Befestigungsart
- Zulassung UL
- Durchflussrichtung

Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT


Datenblatt

FESTO

2/2-Wegeventil, bistabil



3/2-Wegeventil, bistabil



-  Durchfluss
8 000 ... 18 000 l/min
-  Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
-  Betriebsdruck
0 ... 20 bar



- Manuell betätigtes Einschaltventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
- Gefasste Abluft ist über einen Gewindeanschluss mit Schalldämpfer möglich
- Die Schaltstellung ist sofort erkennbar
- Betätigungssicherung durch Arretierung des Drehknopfs
- Handelsübliches Vorhängeschloss als Absperrsicherung verwendbar
- Optionales Manometer

Allgemeine Technische Daten				
Pneumatischer Anschluss 1, 2	NPT $\frac{3}{4}$ -14 (Innengewinde)	NPT1-11 $\frac{1}{2}$ (Innengewinde)	NPT $\frac{1}{2}$ -14 ... NPT1 $\frac{1}{2}$ -11 $\frac{1}{2}$ (mit Anschlussplatte AQ...)	– (Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte NG)
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1-11 $\frac{1}{2}$			
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber			
Befestigungsart	mit Zubehör			
	Leitungseinbau			
Einbaulage	beliebig			
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung			
Druckanzeige	mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck			
	mit Manometer Rot-Grün-Skala für Anzeige Ausgangsdruck			
	G $\frac{1}{4}$ vorbereitet			
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, bistabil			
	3/2-Wegeventil, bistabil			
Abluftfunktion	nicht drosselbar			
Rückstellart	Zwangsführung			
Steuerart	direkt			
Dichtprinzip	weich			

Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT

Datenblatt

FESTO

Durchflusskennwerte								
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde		Anschlussplatte					ohne
	NPT $\frac{3}{4}$ -14	NPT1-11 $\frac{1}{2}$	AQR	AQS	AQT	AQU	AQV	NG
Normalnenndurchfluss $q_{nN}^{1)}$ [l/min]								
in Hauptdurchflussrichtung 1 $\rightarrow$ 2	14 500	18 000	8 000	14 000	18 000	18 000	18 000	18 000
in Entlastungsrichtung 2 $\rightarrow$ 3	14 900	14 100	16 500	14 400	13 800	13 200	13 200	14 100
C-Wert [l/s*min]								
in Hauptdurchflussrichtung 1 $\rightarrow$ 2	59,59	76,90	32,75	57,50	75,65	75,51	75,17	–
in Entlastungsrichtung 2 $\rightarrow$ 3	55,11	53,54	56,22	54,07	52,73	51,06	51,36	–
b-Wert								
in Hauptdurchflussrichtung 1 $\rightarrow$ 2	0,41	0,37	0,45	0,39	0,38	0,39	0,38	–
in Entlastungsrichtung 2 $\rightarrow$ 3	0,50	0,48	0,60	0,49	0,47	0,45	0,44	–

1) Gemessen bei $p_1 = 6$ bar und $p_2 = 5$ bar, $\Delta p = 1$ bar


Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck [bar]	0 ... 20
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60
Mediumtemperatur [°C]	–10 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2
Schalldruckpegel [dB (A)]	93 ²⁾ mit Schalldämpfer
Zulassung (Variante UL1)	c UL us - Recognized (OL)

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.
- 2) Entlüftung bei 10 bar in einem Abstand von 1 m.

Gewichte [g]	
Einschaltventil	2 200
Einschaltventil mit Schalldämpfer S	2 400

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Einschaltventil	
1 Gehäuse	Aluminium-Druckguss
2 Kolbenschieber	POM
– Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT


Datenblatt

FESTO

Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte NG, mit Verschlussblende VS




Typ	B1	B2	B3	D5	L1	L2	L3		L6
							2/2 We- geventil	3/2 We- geventil	
MS9-EM-NG	90	45	109	NPT1-11½	242	159	30	23	189

Abmessungen – Anschlussgewinde/Anschlussplatte

Download CAD-Daten → www.festo.com

mit Innengewinde N¾ oder N1

mit Anschlussplatte AQ...



Typ	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D6	D7	L4	T1	≈
MS9-EM-N¾	90	104	91,5	–	–	NPT¾-14	11	6,5	66	6	–
MS9-EM-N1						NPT1-11½					
MS9-EM-AQR	–	–	–	112	132	NPT½-14	–	–	–	–	30
MS9-EM-AQS					132	NPT¾-14					36
MS9-EM-AQT					142	NPT1-11½					41
MS9-EM-AQU					162	NPT1¼-11½					50
MS9-EM-AQV					176	NPT1½-11½					55

Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT

FESTO


Datenblatt

Abmessungen – Manometer/Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala AG oder Rot-Grün-Skala RG

Adapter A4 für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer



Typ	B2	B3	B9	D2
MS9-EM-...-AG/RG	45	109	–	–
MS9-EM-...-A4		–	110	G1/4

Bestellangaben

3/2-Wegeventil, mit Schalldämpfer

Baugröße	Anschluss	Teile-Nr.	Typ
MS9	–	562954	MS9-EM-NG-S-VS

Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben				
Baukasten-Nr.	Baureihe	Baugröße	Funktion	Pneumatischer Anschluss
562178	MS	9	EM	N $\frac{3}{4}$, N1, AQR, AQS, AQT, AQU, AQV, NG
Bestell- beispiel				
562178	MS	9	- EM	- NG

Bestelltabelle				
Rastermaß	[mm]	90	Bedin- gungen	Code
M Baukasten-Nr.	562178			
Baureihe	Standard			MS
Baugröße	9			9
Funktion	Einschaltventil, manuell			-EM
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde NPT $\frac{3}{4}$			-N$\frac{3}{4}$
	Innengewinde NPT1			-N1
	Anschlussplatte NPT $\frac{1}{2}$			-AQR
	Anschlussplatte NPT $\frac{3}{4}$			-AQS
	Anschlussplatte NPT1			-AQT
	Anschlussplatte NPT1 $\frac{1}{4}$			-AQU
	Anschlussplatte NPT1 $\frac{1}{2}$			-AQV
	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (Anschluss 3 in NPT)			-NG

Übertrag Bestellcode

562178 **MS** **9** - **EM** -

Einschaltventile MS9-EM, Baureihe MS, NPT

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

→ 0	M	0 Optionen				
Schalldämpfer	Manometer/ Manometer- alternativen	Alternative Manometer- skalierung	Ventilfunktion	Befestigungs- art	Zulassung UL	Durchflussrich- tung
S	AG, VS, A4, RG	PSI, MPa, BAR	- 2	WP, WPM, WPB	UL1	Z
- S	- AG	- BAR	-	-	-	-

Bestelltabelle					
Rastermaß	[mm]	90	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
0 Schalldämpfer	Schalldämpfer			-S	
M Manometer/Manometer- alternativen	MS-Manometer			-AG	
	Verschlussblende			-VS	
	Adapter für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer			-A4	
	Integriertes Manometer, Rot-Grün-Skala		1	-RG	
0 Alternative Manometer- skalierung	Psi		2	-PSI	
	MPa		2	-MPA	
	Bar		2	-BAR	
Ventilfunktion	Standard (3/2 Wegeventil)			-	
	2/2 Wegeventil		3	-2	
Befestigungsart	Befestigungswinkel		4	-WP	
	Befestigungswinkel		4	-WPM	
	Befestigungswinkel für großen Wandabstand		4	-WPB	
Zulassung UL	cULus, ordinary location for Canada and USA			-UL1	
Durchflussrichtung	Durchflussrichtung von rechts nach links			-Z	

- RG** Nicht mit Alternativer Manometerskalierung PSI,
PSI-Skala dient nur als Hilfsskala
- PSI, MPa, BAR** Nicht mit Manometer/Manometeralternativen VS, A4

- 2** Nicht mit Schalldämpfer S
- WP, WPM, WPB** Nicht mit Modul NG


Übertrag Bestellcode

- - - - - - -

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Peripherieübersicht

FESTO



 Hinweis


Weiteres Zubehör:

– Modulverbinder für Kombination mit Baugröße MS6, MS9 oder MS12

→ Internet: rmv, armv

Versorgungsspannung
V24/V110/V230

Versorgungsspannung
V24P



Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

FESTO

Peripherieübersicht

Befestigungselemente und Zubehör					
		Einzelgerät		Kombination	➔ Seite/ Internet
		mit Innengewinde N¾ oder N1	mit Anschlussplatte AQ...	Modul ohne Anschlussge- winde, ohne Anschluss- platte NG	
1	Anschlussplatte MS9-AQ...	–	■	■	ms9-aq
2	Modulverbinder MS9-MV	–	–	■	ms9-mv
3	Befestigungswinkel MS9-WP	■	■	■ ¹⁾	ms9-wp
4	Befestigungswinkel MS9-WPB	■	■	■ ¹⁾	ms9-wp
5	Befestigungswinkel MS9-WPM	■	■	■	ms9-wp
6	Schalldämpfer U	■	■	■	21
7	Verschlussblende VS	■	■	■	18
8	MS-Manometer AG/RG	■	■	■	18
9	Adapter für EN-Manometer ¼ A4	■	■	■	18
10	Manometer MA	■	■	■	21
11	Leuchtdichtung MC-LD	■	■	■	20
12	Steckdosenleitung KMC	■	■	■	20
13	Steckdose MSSD-C	■	■	■	20
14	Verbindungsleitung NEBU-M12G5	■	■	■	21
15	Verbindungsleitung NEBU-M12W5	■	■	■	21
16	Sensordose SIE-GD	■	■	■	21
17	Winkeldose SIE-WD	■	■	■	21

- 1) Die Schrauben für den Wandwinkel auf der Rückseite werden durch das Gehäuse dieses Wartungsgeräts teilweise verdeckt. Je nach Konfiguration der Wartungsgeräte-Kombination sind die Schrauben nicht mehr zugänglich. Zur Wandmontage wird deshalb der Befestigungswinkel MS9-WPM empfohlen. Mit ihm kann eine komplett zusammengebaute Kombination in die vorab montierten Wandwinkel eingehängt werden.

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Typenschlüssel

FESTO

		MS	9	-	EE	-	NG	-	V24	-	S	-	VS
Baureihe													
MS	Wartungseinheit Standard												
Baugröße													
9	Rastermaß 90 mm												
Wartungsfunktion													
EE	Einschaltventil elektrisch betätigt												
Pneumatischer Anschluss													
NG	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte												
Versorgungsspannung													
V24	Versorgungsspannung 24 V DC												
Schalldämpfer													
S	Schalldämpfer												
Manometer/Manometeralternativen													
VS	Verschlussblende												

Weitere Varianten können Sie über den Produktbaukasten bestellen → 18


- Pneumatischer Anschluss
- Versorgungsspannung
- Schalldämpfer
- Manometer/Manometeralternativen
- Alternative Manometerskalierung
- Ventilfunktion
- Befestigungsart
- Zulassung UL
- Durchflussrichtung

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT


Datenblatt

FESTO

2/2-Wegeventil, geschlossen
monostabil



3/2-Wegeventil, geschlossen
monostabil



-  - Durchfluss
8 000 ... 18 000 l/min
-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
-  - Betriebsdruck
3,5 ... 16 bar



- Elektrisch betätigtes Einschaltventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
- Gefasste Abluft ist über einen Gewindeanschluss mit Schalldämpfer möglich
- Mit Magnetspule ohne Steckdose
- 3 Spannungsbereiche wählbar
- Handhilfsbetätigung tastend und rastend
- Optionales Manometer

Allgemeine Technische Daten				
Pneumatischer Anschluss 1, 2	NPT $\frac{3}{4}$ -14 (Innengewinde)	NPT1-11 $\frac{1}{2}$ (Innengewinde)	NPT $\frac{1}{2}$ -14 ... NPT1 $\frac{1}{2}$ -11 $\frac{1}{2}$ (mit Anschlussplatte AQ...)	– (Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte NG)
Pneumatischer Anschluss 3	NPT1-11 $\frac{1}{2}$			
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber			
Befestigungsart	mit Zubehör			
	Leitungseinbau			
Einbaulage	beliebig			
Druckanzeige	mit Manometer für Anzeige Ausgangsdruck			
	mit Manometer Rot-Grün-Skala für Anzeige Ausgangsdruck			
	G $\frac{1}{4}$ vorbereitet			
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, geschlossen monostabil			
	3/2-Wegeventil, geschlossen monostabil			
Abluftfunktion	nicht drosselbar			
Rückstellart	mechanische Feder			
Steuerart	vorgesteuert			
Steuerluftversorgung	intern			
Dichtprinzip	weich			

Elektrische Daten		
Spulenkennwerte	V24/V24P	24 V DC: 4,5 W; Zul. Spannungsschwankungen $\pm 10\%$
	V110	110 V AC: 50 Hz; Anzugsleistung 11,5 W; Halteleistung 8,9 W; Zul. Spannungsschwankungen $\pm 10\%$
		110 V AC: 60 Hz; Anzugsleistung 9,5 W; Halteleistung 6,2 W; Zul. Spannungsschwankungen $\pm 10\%$
	V230	230 V AC: 50 Hz; Anzugsleistung 11,5 W; Halteleistung 9,1 W; Zul. Spannungsschwankungen $\pm 10\%$
Elektrischer Anschluss	V24/V110/V230	Stecker viereckige Bauform nach EN 175301-803, Form A
	V24P	Stecker M12, 4-polig nach DESINA
Schutzart Magnetspule	IP65	
Einschaltdauer [%]	100	

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Datenblatt

FESTO

Durchflusskennwerte								
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde		Anschlussplatte					ohne
	NPT $\frac{3}{4}$ -14	NPT1-11 $\frac{1}{2}$	AQR	AQS	AQT	AQU	AQV	NG
Normalnenndurchfluss qn ¹⁾ [l/min]								
in Hauptdurchflussrichtung 1 → 2	14 500	18 000	8 000	14 000	18 000	18 000	18 000	18 000
in Entlastungsrichtung 2 → 3	14 900	14 100	16 500	14 400	13 800	13 200	13 200	14 100
C-Wert [l/s*min]								
in Hauptdurchflussrichtung 1 → 2	59,59	76,90	32,75	57,50	75,65	75,51	75,17	–
in Entlastungsrichtung 2 → 3	55,11	53,54	56,22	54,07	52,73	51,06	51,36	–
b-Wert								
in Hauptdurchflussrichtung 1 → 2	0,41	0,37	0,45	0,39	0,38	0,39	0,38	–
in Entlastungsrichtung 2 → 3	0,50	0,48	0,60	0,49	0,47	0,45	0,44	–

1) Gemessen bei p₁ = 6 bar und p₂ = 5 bar, Δp = 1 bar


Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck [bar]	3,5 ... 16
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60
Mediumtemperatur [°C]	–10 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2
Schalldruckpegel [dB (A)]	93 ²⁾ mit Schalldämpfer
Zulassung (Variante UL1)	c UL us - Recognized (OL)

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.
- 2) Entlüftung bei 10 bar in einem Abstand von 1 m.

Gewichte [g]	
Einschaltventil	2 100
Einschaltventil mit Schalldämpfer S	2 300

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Einschaltventil	
1 Gehäuse	Aluminium-Druckguss
2 Kolbenschieber	POM
– Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Datenblatt

FESTO


Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte NG, mit Verschlussblende VS

Versorgungsspannung V24/V110/V230

Versorgungsspannung V24P



Typ	B1	B2	B3	D2	D5	L1	L2	L3		L4	L5	L6
								2/2 Wege-ventil	3/2 Wege-ventil			
MS9-EE-NG-V24/V110/V230	90	45	109	–	NPT1-11½	161	83	30	23	36	12	189
MS9-EE-NG-V24P				M12x1						39	10	

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Datenblatt


FESTO

Abmessungen – Anschlussgewinde/Anschlussplatte

Download CAD-Daten → www.festo.com

mit Innengewinde N $\frac{3}{4}$ oder N1

mit Anschlussplatte AQ...



Typ	B4	B5	B6	B7	B8	D1	D6	D7	L6	T1	≙
MS9-EE-N $\frac{3}{4}$	90	104	91,5	–	–	NPT $\frac{3}{4}$ -14	11	6,5	66	6	–
MS9-EE-N1						NPT1-11 $\frac{1}{2}$					
MS9-EE-AQR	–	–	–	112	132	NPT $\frac{1}{2}$ -14	–	–	–	–	30
MS9-EE-AQS					132	NPT $\frac{3}{4}$ -14					36
MS9-EE-AQT					142	NPT1-11 $\frac{1}{2}$					41
MS9-EE-AQU					162	NPT1 $\frac{1}{4}$ -11 $\frac{1}{2}$					50
MS9-EE-AQV					176	NPT1 $\frac{1}{2}$ -11 $\frac{1}{2}$					55

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Datenblatt


FESTO

Abmessungen – Manometer/Manometeralternativen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala AG oder Rot-Grün-Skala RG

Adapter A4 für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer



Typ	B2	B3	B9	D3
MS9-EE-...-AG/RG	45	109	–	–
MS9-EE-...-A4		–	110	G1/4

Bestellangaben

3/2-Wegeventil, mit Schalldämpfer, Versorgungsspannung 24 V DC

Baugröße	Anschluss	Teile-Nr.	Typ
MS9	–	562946	MS9-EE-NG-V24-S-VS

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

M Mindestangaben					
Baukasten-Nr.	Baureihe	Baugröße	Funktion	Pneumatischer Anschluss	Versorgungsspannung
562177	MS	9	EE	N $\frac{3}{4}$, N1, AQR, AQS, AQT, AQU, AQV, NG	V24, V24P, V110, V230
Bestellbeispiel					
562177	MS	9	- EE	- N1	- V24

Bestelltabelle					
Rastermaß	[mm]	90	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	562177				
Baureihe	Standard			MS	MS
Baugröße	9			9	9
Funktion	Einschaltventil, elektrisch			-EE	-EE
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde NPT $\frac{3}{4}$			-N$\frac{3}{4}$	
	Innengewinde NPT1			-N1	
	Anschlussplatte NPT $\frac{1}{2}$			-AQR	
	Anschlussplatte NPT $\frac{3}{4}$			-AQS	
	Anschlussplatte NPT1			-AQT	
	Anschlussplatte NPT1 $\frac{1}{4}$			-AQU	
	Anschlussplatte NPT1 $\frac{1}{2}$			-AQV	
	Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (Anschluss 3 in NPT)			-NG	
Versorgungsspannung	24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301), 16 bar			V24	
	24 V DC Stecker (Anschlussbild M12 nach DESINA), 16 bar			V24P	
	110 V AC, (Anschlussbild nach EN 175301), 16 bar			V110	
	230 V AC, (Anschlussbild nach EN 175301), 16 bar			V230	

Übertrag Bestellcode

562177 MS 9 - EE - -

Einschaltventile MS9-EE, Baureihe MS, NPT

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Optionen						
Schalldämpfer	Manometer/ Manometer- alternativen	Alternative Manometer- skalierung	Ventilfunktion	Befestigungs- art	Zulassung UL	Durchflussrich- tung
S	AG, VS, A4, RG	PSI, MPa, BAR	- 2	WP, WPM, WPB	UL1	Z
- S	- AG	-	-	-	-	-

Bestelltable						
Rastermaß	[mm]	90	Bedin- gungen	Code		Eintrag Code
☐ Schalldämpfer	Schalldämpfer			-S		
☐ Manometer/Manometer- alternativen	MS-Manometer			-AG		
	Verschlussblende			-VS		
	Adapter für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer			-A4		
	Integriertes Manometer, Rot-Grün-Skala	1		-RG		
☐ Alternative Manometer- skalierung	Psi	2		-PSI		
	MPa	2		-MPA		
	Bar	2		-BAR		
Ventilfunktion	Standard (3/2 Wegeventil)			-		
	2/2 Wegeventil	3		-2		
Befestigungsart	Befestigungswinkel	4		-WP		
	Befestigungswinkel	4		-WPM		
	Befestigungswinkel für großen Wandabstand	4		-WPB		
Zulassung UL	cULus, ordinary location for Canada and USA	5		-UL1		
Durchflussrichtung	Durchflussrichtung von rechts nach links			-Z		

- 1 RG Nicht mit Alternativer Manometerskalierung PSI,
PSI-Skala dient nur als Hilfsskala
- 2 PSI, MPA, BAR Nicht mit Manometer/Manometeralternativen VS, A4

- 3 2 Nicht mit Schalldämpfer S
- 4 WP, WPM, WPB Nicht mit Modul NG
- 5 UL1 Nicht mit Versorgungsspannung V110, V230

Übertrag Bestellcode



- - - - - - -

Einschaltventile MS-EM/EE, Baureihe MS, NPT

FESTO

Zubehör

Bestellangaben – Steckdose MSSD					Datenblätter → Internet: mssd	
	Beschreibung	Betriebsspannungsbereich	Elektrischer Anschluss	Befestigungsart Kabelanschluss	Teile-Nr.	Typ
	für MS4/6-EE/DE	≤ 250 V AC/DC	3-polig	Klemmschrauben	151687	MSSD-EB
			4-polig	Schneidklemm- technik	192745	MSSD-EB-S-M14
	für MS9-EE, für MS12-EE/DE	≤ 250 V AC/DC	3-polig	Klemmschrauben	34583	MSSD-C
			4-polig	Schneidklemm- technik	192748	MSSD-C-S-M16

Bestellangaben – Steckdosenleitung KMEB/KMC						Datenblätter → Internet: kmeb, kmc	
	Beschreibung	Betriebs- spannung	Elektrischer Anschluss	Schaltzu- standsanzeige	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	für MS4/6-EE/DE	24 V DC	2-polig	LED	2,5	547268	KMEB-3-24-2,5-LED
					5	547269	KMEB-3-24-5-LED
				–	2,5	547270	KMEB-3-24-2,5
					5	547271	KMEB-3-24-5
			3-polig	LED	2,5	151688	KMEB-1-24-2,5-LED
					5	151689	KMEB-1-24-5-LED
	für MS9-EE, für MS12-EE/DE	24 V DC	3-polig	LED	10	193457	KMEB-1-24-10-LED
		230 V AC	3-polig	–	2,5	151690	KMEB-1-230AC-2,5
					5	151691	KMEB-1-230AC-5
		24 V DC	3-polig	LED	2,5	30931	KMC-1-24DC-2,5-LED
					5	30933	KMC-1-24DC-5-LED
					10	193459	KMC-1-24-10-LED
		230 V AC	3-polig	–	2,5	30932	KMC-1-230AC-2,5
					5	30934	KMC-1-230AC-5

Bestellangaben – Leuchtdichtung MEB-LD/MC-LD			Datenblätter → Internet: meb, mc	
	Beschreibung	Betriebsspannungsbereich	Teile-Nr.	Typ
	für Steckdosenleitung KMEB und Steck- dose MSSD-EB	12 ... 24 V DC	151717	MEB-LD-12-24DC
		230 V DC/AC ±10%	151718	MEB-LD-230AC
	für Steckdosenleitung KMC und Steck- dose MSSD-C	12 ... 24 V DC	19145	MC-LD-12-24DC
		230 V DC/AC ±10%	19146	MC-LD-230AC


Bestellangaben – Sperrclip CPV18-HV				Datenblätter → Internet: cpv18-hv	
	Beschreibung		Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
	für MS4/6-EE/DE-...-V24	Abdeckung der Handhilfsbetätigung, der Clip verhindert die Betätigung	530056	CPV18-HV	10

1) Packungseinheit in Stück

Einschaltventile MS-EM/EE, Baureihe MS, NPT

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Verbindungsleitung NEBU-M8				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss	Anzahl Adern	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	M8x1, Dose gerade	3	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	M8x1, Dose gewinkelt	3	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Bestellangaben – Verbindungsleitung NEBU-M12				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss	Anzahl Adern	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	M12x1, Dose gerade	4	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
			5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
	M12x1, Dose gewinkelt	4	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
			5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4

Bestellangaben – Sensordose SIE-GD			Datenblätter → Internet: sie-gd	
	Elektrischer Anschluss		Teile-Nr.	Typ
	M12x1, 4-polig		18494	SIE-GD

Bestellangaben – Winkeldose SIE-WD			Datenblätter → Internet: sie-wd	
	Elektrischer Anschluss		Teile-Nr.	Typ
	M12x1, 4-polig		12956	SIE-WD-TR

Bestellangaben – Schalldämpfer U			Datenblätter → Internet: u	
	Beschreibung	Pneumatischer Anschluss	Teile-Nr.	Typ
	für MS4-EM1/EE	G¼	6842	U-¼-B
	für MS6-EM1/EE	G½	6844	U-½-B
	für MS9/12-EM/EE	G1	151990	U-1-B

Bestellangaben – Manometer MA						
	Nenngröße	Pneumatischer Anschluss	Anzeigebereich		Teile-Nr.	Typ
			[bar]	[psi]		
	Manometer MA, EN 837-1					Datenblätter → Internet: ma
	40	R¼	0 ... 16	0 ... 232	187080	MA-40-16-R¼-EN
			0 ... 25	0 ... 360	187081	MA-40-25-R¼-EN
		G¼	0 ... 16	0 ... 232	183901	MA-40-16-G¼-EN
	Manometer MA, EN 837-1, mit Rot/Grün-Bereich					Datenblätter → Internet: ma
	40	R⅛	0 ... 16	–	525726	MA-40-16-R⅛-E-RG
	50	R¼	0 ... 16	–	525729	MA-50-16-R¼-E-RG

Bestellangaben – Bügelschloss LRVS-D				
	Gewicht [g]		Teile-Nr.	Typ
	120		193786	LRVS-D