

# Xi-lanh điện ESBF-LS-50-100-4P

Số bộ phận: 8022602

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50
Hành trình	100 mm
Ren thanh pít tông	M16x1,5
Khe đảo ngược	100 µm
đường kính trục chính	20 mm
Tăng trục chính	4 mm/U
Góc xoay tối đa của thanh piston +/-	0.15 deg
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15552
Vị trí lắp đặt	bất kì
Đầu thanh piston	Ren ngoài
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Cấu trúc xây dựng	Xi lanh điện với trục ren trượt
Loại trục chính	Ren trượt
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	dẫn hướng trượt
Tăng tốc tối đa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Tốc độ tối đa	0.2 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,05 mm
Thời gian bật	100%
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Mô-men truyền động cực đại	4.8 Nm
Lực hướng tâm tối đa trên trục truyền động	300 N
Lực nạp tối đa Fx	1600 N
mô-men xoắn truyền động không tải	0.3 Nm
Trị số chuẩn tải trọng có ích, ngang	160 kg

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Giá trị tham chiếu tải trọng, theo chiều dọc	160 kg
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	1.2382 kgcm <sup>2</sup>
Mômen quán tính khối lượng JL trên kg trọng tải	0.004 kgcm <sup>2</sup>
Mô men quán tính khối lượng JO	0.1407 kgcm <sup>2</sup>
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	532 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	13 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	1716 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	67 g
Kiểu gắn	với ren trong hoặc phụ kiện
Bộ truyền động mã giao diện	D50
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mịn
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm
Vật liệu đai ốc trực chính	Thép ổ lăn
Trục chính vật liệu	Thép ổ lăn
Vật liệu vỏ xy lanh	Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mịn