


Electroválvulas VZWP, servopilotadas

FESTO



Electroválvulas VZWP, servopilotadas

Características y cuadro general de productos

FESTO

Función

La electroválvula VZWP-L-... es una válvula servopilotada de 2/2 vías con bobina. Si no recibe corriente, la válvula está cerrada. Al alimentar corriente eléctrica, se reduce la

diferencia de presión desde el lado secundario del émbolo a través del taladro del servopilotaje. El émbolo se separa del asiento de la válvula debido a la diferencia de presión.

Informaciones generales

-  - Rosca de conexión
G1/4 ... G1
-  - Caudal Kv
1,5 ... 11,5 m³/h

Aplicaciones


- Todas las aplicaciones con presión diferencial de 0,5 bar
- Aplicaciones con circuito abierto del fluido

Construcción

- La válvula se distingue por su construcción sencilla y robusta. El actuador de la válvula únicamente tiene función de servopilotaje aliviando la carga sobre el elemento hermetizante principal

Ventajas

- Es posible controlar grandes presiones con diámetros nominales grandes mediante electroimanes pequeños
- Las válvulas funcionan con aire, gases y líquidos neutros
- En el caso de la versión NC, la válvula se cierra fiablemente en caso de una caída de tensión

Ejecución	Tipo	Conexión de la válvula	Diámetro nominal DN	Presión nominal PN en la válvula	→ Página/Internet
	VZWP-L-...	G1/4	13	40	4
		G3/8	13		
		G1/2	13		
		G3/4	25		
		G1	25		

Electroválvulas VZWP, servopilotadas

FESTO

Código del producto


		VZWP	-	L	-	M22C	-	G14	-	130	-	V	-	1	-	P4	-	40																	
Tipo																																			
VZWP	Válvula servopilotada para procesos continuos, de accionamiento eléctrico																																		
Tipo de válvula																																			
L	Válvula con conexiones roscadas																																		
Función de válvula																																			
M22C	Válvula de 2/2 vías, normalmente cerrada (NC), reposición mecánica																																		
Conexión de la válvula																																			
G14	Rosca G1¼																																		
G38	Rosca G3⁄8																																		
G12	Rosca G1⁄2																																		
G34	Rosca G3⁄4																																		
G1	Rosca G1																																		
Diámetro nominal DN																																			
130	13 mm																																		
250	25 mm																																		
Juntas																																			
-	NBR																																		
V	FPM																																		
Tensión nominal																																			
1	24 V DC																																		
2A	110 V AC																																		
3A	230 V AC																																		
Conexión eléctrica																																			
P4	Conector de 3 contactos																																		
Presión de funcionamiento																																			
40	Máx. 40 bar																																		

Electroválvulas VZWP, servopilotadas

Hoja de datos

FESTO

Función



- - Caudal Kv
1,5 ... 11,5 m³/h

- - Rosca de conexión
G 1/4 ... G 1



Datos técnicos generales					
Conexión de la válvula	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
Diámetro nominal DN	13	13	13	25	25
Función de válvula	2/2 vías monoestable normalmente cerrada				
Construcción	Válvula de asiento servopilotada				
Tipo de fijación	Montaje en línea				
Tipo de accionamiento	Eléctrico				
Tipo de mando	Servopilotaje				
Accionamiento manual auxiliar	No				
Posición de montaje	De preferencia, con la bobina en la parte superior				
Tipo de junta	Blanda				
Sentido del flujo	Irreversible				
Viscosidad máxima [mm²/s]	22				
Grado de protección	IP65				
Peso del producto [g]	600	575	550	1 500	1 400

Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Conexión de la válvula	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
Tiempo de respuesta para la conexión [ms]	100	100	100	130	130
Tiempo de respuesta para la desconexión [ms]	250	250	250	300	300
Caudal nominal [l/min]	1 600	2 100	2 650	8 750	12 250
Caudal [m³/h]	1,5	2	2,5	8,2	11,5
Presión de funcionamiento [bar]	0,5 ... 40				
Presión nominal PN en la válvula	40				
Diferencia de presión [bar]	0,5				
Fluido de la válvula	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
	Gases inertes				
	Líquidos neutrales				
	Otros medios bajo consulta				
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... 35				
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... 80				
Fugas según EN 12266-1	A				
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	1				

1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a peligro de corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

Materiales		
Electroválvulas		Código del material
1 Cuerpo	Fundición de latón	CW617N
2 Tornillos	Acero de aleación fina, inoxidable	1.4301
3 Juntas	NBR, FPM	-
- Características del material	Contiene sustancias agresivas para la laca; cumple con la normativa RoHS	-

Electroválvulas VZWP, servopilotadas

FESTO

Hoja de datos

Datos eléctricos 24 V			
			VZWP- ...1- ...
Conexión eléctrica			Forma A
			Conector tipo clavija
			Según NE 175301-803
Valores característicos de las bobinas	Tensión continua DC	[V]	24
		[W]	6,8
Oscilaciones admisibles de la tensión		[%]	±10
Tiempo de utilización		[%]	100
Grado de protección			IP65

Datos eléctricos 110 V			
			VZWP- ...2A- ...
Conexión eléctrica			Forma A
			Conector tipo clavija
			Según NE 175301-803
Valores característicos de las bobinas	Tensión alterna AC	[V]	110
		[Hz]	50, 60
	Potencia de arranque	[VA]	10,5
	Potencia de retención	[VA]	8
Oscilaciones admisibles de la tensión		[%]	±10
Tiempo de utilización		[%]	100
Grado de protección			IP65
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)			Según directiva UE de baja tensión

Datos eléctricos 230 V			
			VZWP- ...3A- ...
Conexión eléctrica			Forma A
			Conector tipo clavija
			Según NE 175301-803
Valores característicos de las bobinas	Tensión alterna AC	[V]	230
		[Hz]	50, 60
	Potencia de arranque	[VA]	10,5
	Potencia de retención	[VA]	7,6
Oscilaciones admisibles de la tensión		[%]	±10
Tiempo de utilización		[%]	100
Grado de protección			IP65
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad)			Según directiva UE de baja tensión


Electroválvulas VZWP, servopilotadas

Hoja de datos

FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com



	B1	B2	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	≡C
VZWP-L-M22C-G14-130-...	48	30	G $\frac{1}{4}$	M4	88	73	30	5	110	67	54	25	21	12,5	4,5	27
VZWP-L-M22C-G38-130-...	48	30	G $\frac{3}{8}$	M4	88	73	30	5	110	67	54	25	21	12,5	4,5	27
VZWP-L-M22C-G12-130-...	48	30	G $\frac{1}{2}$	M4	88	73	30	5	110	67	54	25	21	12,5	4,5	27

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com




	B1	B2	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	≡C
VZWP-L-M22C-G34-250-...	70	30	G $\frac{3}{4}$	M6	112	88	30	5	139	96	54	40	28	16	6	41
VZWP-L-M22C-G1-250-...	70	30	G1	M6	112	88	30	5	139	96	54	40	28	16	6	41

Electroválvulas VZWP, servopilotadas

Hoja de datos

FESTO

Referencias			
	Conexión de la válvula	Nº art.	Tipo
	G ¹ / ₄	1489940	VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40
		1489950	VZWP-L-M22C-G14-130-2AP4-40
		1489960	VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-40
		1489945	VZWP-L-M22C-G14-130-V-1P4-40
		1489955	VZWP-L-M22C-G14-130-V-2AP4-40
		1489965	VZWP-L-M22C-G14-130-V-3AP4-40
	G ³ / ₈	1489941	VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-40
		1489951	VZWP-L-M22C-G38-130-2AP4-40
		1489961	VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40
		1489946	VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40
		1489956	VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP4-40
		1489966	VZWP-L-M22C-G38-130-V-3AP4-40
	G ¹ / ₂	1489942	VZWP-L-M22C-G12-130-1P4-40
		1489952	VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40
		1489962	VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-40
		1489947	VZWP-L-M22C-G12-130-V-1P4-40
		1489957	VZWP-L-M22C-G12-130-V-2AP4-40
		1489967	VZWP-L-M22C-G12-130-V-3AP4-40
	G ³ / ₄	1489943	VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-40
		1489953	VZWP-L-M22C-G34-250-2AP4-40
		1489963	VZWP-L-M22C-G34-250-3AP4-40
		1489948	VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40
		1489958	VZWP-L-M22C-G34-250-V-2AP4-40
		1489968	VZWP-L-M22C-G34-250-V-3AP4-40
	G1	1489944	VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40
		1489954	VZWP-L-M22C-G1-250-2AP4-40
		1489964	VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40
		1489949	VZWP-L-M22C-G1-250-V-1P4-40
		1489959	VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4-40
		1489969	VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40