


# Trục dẫn hướng ELFA-KF-70- -

Số bộ phận: 8037970

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình làm việc	50 mm...5000 mm
Kích thước	70
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Tăng tốc tối đa	50 m/s <sup>2</sup>
Tốc độ tối đa	5 m/s
Thời gian bật	100%
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Khoảng khắc của diện tích ly bậc 2	146050 mm <sup>4</sup>
Khoảng khắc của khu vực Iz độ 2	459290 mm <sup>4</sup>
Lực tối đa Fy	1500 N
Lực tối đa Fz	1850 N
Khả năng chống dịch chuyển không tải tối đa	11 N
Thời điểm tối đa Mx	16 Nm
Max. Moment My	132 Nm
Mô-men tối đa Mz	132 Nm
Định kỳ bôi trơn phụ thuộc vào quãng đường đi được	1000 km
Trọng lượng ổ trượt	790 g
Trọng lượng ổ trượt bổ sung	790 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	2220 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	38 g
Kiểu gắn	với phụ kiện
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Chất liệu của băng che	thép cao cấp không gỉ
Vật liệu thanh dẫn hướng ổ trượt	Thép không gỉ
Vật liệu ray dẫn hướng	Thép không gỉ

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu các ổ trượt	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa