

# Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

Datenblatt – KVIA-...

- Steckdosenkabel für Ein-/Ausgänge
- beidseitig konfektioniert
- Kabellängen 5 m oder 10 m
- 4-polig/5-polig
- Rundstecker
- schleppkettentauglich




Allgemeine Technische Daten	
Befestigungsart	Überwurfmutter M16/M12
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich	[V AC] maximal 250
Strombelastbarkeit	[A] 1
Schutzart	IP65 (montiert)
Werkstoff-Info Gehäuse	PBT
Werkstoff-Info Kontakte	Bronze, versilbert/vergoldet
Werkstoff-Info Kabelmantel	PVC
Umgebungstemperatur	[°C] -30 ... +80

Bestellangaben								
	Schleppketten-tauglich	Elektrischer Anschluss	Kabel-aufbau [mm <sup>2</sup> ]	Kabel-Ø [mm]	Produkt-gewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	■	gerader Stecker	6x0,25	8	306	5	<b>163960</b>	<b>KVIA-5</b>
	■	gerader Stecker	6x0,25	8	567	10	<b>163961</b>	<b>KVIA-10</b>
	■	gerader Stecker gerade Dose	4x0,25	6,2	297	5	<b>161984</b>	<b>KVIA-MPYE-5</b>
	■	gerader Stecker gerade Dose	4x0,25	6,2	530	10	<b>161985</b>	<b>KVIA-MPYE-10</b>
	■	gerader Stecker Winkeldose	6x0,25	8	352	5	<b>163882</b>	<b>KVIA-MPPE-5</b>
	■	gerader Stecker Winkeldose	6x0,25	8	828	10	<b>163883</b>	<b>KVIA-MPPE-10</b>

## Abmessungen


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

### KVIA-5 und KVIA-10




1 Kabellänge 5 m oder 10 m

### Typ KVIA-MPPE-...



1 Kabellänge 5 m oder 10 m






### Typ KVIA-MPYE-...



1 Kabellänge 5 m oder 10 m

# Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

Datenblatt – KVIA-...

Beschaltung (Blick auf Dose/Stecker)				
KVIA-5 und KVIA-10				
Stecker	Pin	Aderfarbe		
	1	Grau		
	2	Rosa		
	3	Grün		
	4	Gelb		
	5	Braun		
	6	Weiß		
	Gehäuse	Schirm		
Typ KVIA-MPPE-...				
Stecker	Pin	Aderfarbe	Pin	Dose
	1	Grau	6	
	2	Rosa	8	
	3	Grün	4	
	4	Gelb	2	
	5	Braun	7	
	6	Weiß	3	
	Gehäuse	Schirm	-	
Typ KVIA-MPPE-...				
Stecker	Pin	Aderfarbe	Pin	Dose
	1	-	-	
	2	-	-	
	3	Grün	3	
	4	Gelb	4	
	5	Braun	1	
	6	Weiß	2	
	Gehäuse	Schirm	-	