

Đầu cắm nhanh NPHS-D6-P-G18

Số bộ phận: 8059266

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	5 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Lưu lượng định mức thông thường	875 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - Ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	3.5 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
trọng lượng sản phẩm	94 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS