


# Xylanh tiêu chuẩn CRDSNU-B-20-160-PPS-A-MG-A1

Số bộ phận: 8073973

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	160 mm
Ø pít tông	20 mm
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 6432
Đệm	Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston Thân vỏ xy lanh
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...80 °C
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	158 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng	188 N
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	42.1 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	3.9 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	310 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	7.2 g
Kiểu gắn	với phụ kiện
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vỏ xy lanh	thép hợp kim không gỉ