


Cảm biến quang phản xạ khuếch tán SOOE-BS-R-PNLK-T

Số bộ phận: 8075664

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	Cấu trúc khối
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 60947-5-2
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Listed (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Cơ quan cấp chứng chỉ	UL E232949
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Nguyên tắc đo lường	quang điện tử
Phương pháp phát hiện	Cảm biến ánh sáng phản xạ với HGA
Kiểu đèn	màu đỏ Đèn LED
Điểm sáng tối đa	20 mm với phạm vi quét 350 mm
Đường kính vật thể tối thiểu	10 mm
Phạm vi	5 mm...350 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...60 °C
Chênh lệch đen trắng tối đa	15 %
chất liệu ngoài	Trắng tiêu chuẩn 90%, 100x100 mm
Đầu ra chuyển mạch	Nhịp ngược
Chức năng phần tử chuyển mạch	có thể hoán đổi Chuyển đổi sáng PNP Chuyển mạch tối NPN
Độ trễ	21 mm
Tần số chuyển mạch tối đa	500 Hz
Dòng điện đầu ra tối đa	100 mA
Sụt áp	0 V...1.5 V
Chức năng hẹn giờ	qua liên kết IO
Chống chịu ngắn mạch	theo chu kỳ
Giao thức	Kết nối IO-Link
IO-Link, phiên bản giao thức	Thiết bị V 1.1
Liên kết IO, hồ sơ	Cấu hình cảm biến thông minh

Đặc tính	Giá trị
IO-Link, các lớp chức năng	Biến dữ liệu quy trình (PDV) Nhận diện Chẩn đoán Kênh dạy Chuyển tín hiệu kênh (SSC)
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, hỗ trợ chế độ SIO	Có
IO-Link, Port class	A
IO-Link, độ rộng xử lý dữ liệu OUT	2 bit
IO-Link, nội dung dữ liệu quá trình OUT	1 bit (vô hiệu hóa bộ phát) 1 bit (Hold)
IO-Link, xử lý độ rộng dữ liệu IN	1 bit
IO-Link, nội dung dữ liệu quá trình IN	1 bit SSC (Tín hiệu chuyển mạch)
IO-Link, thời gian chu kỳ tối thiểu	2,3 ms
IO-Link, yêu cầu bộ nhớ dữ liệu	2 kB
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Dao động	10 %
Dòng điện chạy không tải	25 mA
Chống phân cực	cho tất cả các kết nối điện
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	3
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa vít
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau, mạ vàng
Kiểu gắn	có lỗ xuyên cho vít M3
Mô men xoắn siết	0.8 Nm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	10 g
Vật liệu vỏ	PC PMMA
Chỉ báo sẵn sàng	LED xanh lá
Hiển thị trạng thái chuyển mạch	Đèn LED màu vàng
Các tùy chọn cài đặt	Liên kết IO Poti Teach-In
Khoảng cài đặt giới hạn dưới	25 mm
Giới hạn trên của phạm vi cài đặt	350 mm
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 IP69K
điện áp cách điện	500 V
Độ chịu điện áp xung	1 kV
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
mức độ ô nhiễm	3