

# T-Steckverbindung NEDU, universell

Datenblatt

FESTO

## T-Adapter FB-TA

- Für Feldbusanschluss (Ventilinsel Typ03, CPV und Installationssystem CPI)
- Leitungsabzweig zur Kopplung und Entkopplung von Feldbuskomponenten
- Angeschlossene Feldbuskomponenten können abgekoppelt werden, ohne die Signalübertragung (zu anderen Komponenten) zu unterbrechen














Allgemeine Technische Daten		
Typ	FB-TA	FB-TA-M12
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1, 5-polig	Stecker M12x1, 5-polig
	Dose M12x1, 5-polig	Dosen M8x1, 5-polig
Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ]	2x 0,25	–
Befestigungsart	Mit Überwurfmutter	Mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig	–
Betriebsspannungsbereich	[V AC] Max. 10	–
	[V DC] Max. 30	10 ... 30
Strombelastbarkeit [A]	4	4
Kabel-Ø [mm]	5	–
Schutzart nach EN 60529	IP67	IP67

Werkstoffe		
Typ	FB-TA	FB-TA-M12
Gehäuse	PA	PA
Kabelmantel	PVC	–
Steckkontakt	Messing, vernickelt und verzinkt	Bronze, vergoldet

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	–25 ... +90	

# T-Steckverbindung NEDU, universell

Datenblatt

Beschtaltung (Blick auf Dose/Stecker)		
FB-TA		
Dose	Beschtaltung	Stecker
	 	
FB-TA-1		
Dose	Beschtaltung	Stecker
	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>1 Weiss</p> <p>2 Schwarz</p> <p>3 Schirm</p> </div>	
FB-TA-M12-5POL		
Dose	Beschtaltung	Stecker
	 	

# T-Steckverbindung NEDU, universell


Datenblatt

FESTO


## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


FB-TA



FB-TA-1





FB-TA-M12-5POL



- 1 Dose M12, 5-polig
- 2 Stecker M12, 5-polig

## Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Produktgewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Dose/Stecker 5-polig, M12	37	<b>18498</b>	<b>FB-TA</b>
		23	<b>18499</b>	<b>FB-TA-1</b>
	Dose/Stecker 5-polig, M12	39	<b>171175</b>	<b>FB-TA-M12-5POL</b>