

Bộ điều áp MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B

Số bộ phận: 8086628

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	2
Dòng	MS
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	van điều khiển màng điều khiển trực tiếp
chức năng điều khiển	Áp suất đầu ra không đổi với hệ thống xả thứ cấp Với chức năng dòng trả về
(Các) đơn vị có thể hiển thị	bar psi
Bộ hiển thị áp suất	với áp kế
Áp suất vận hành	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.5 bar...7 bar
Độ trễ áp suất tối đa	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
Lưu lượng định mức thông thường	170 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Loại phòng sạch	Loại 4 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ bảo quản	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	38.6 g
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp bảng điều khiển phía trước Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	M5

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối khí nén 2	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bìa dưới	PA
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu núm xoay	POM
Vật liệu lò xo	thép hợp kim cao
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Màng vật liệu	NBR
Vật liệu cần van	Hợp kim nhôm rèn NBR