

# Nhãn ASLR-L-X4-612-P240

Số bộ phận: 8087174

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị  |
|--------------------------------|--|
| Kích thước                     | 6x12,5 mm  |
| Lưu ý áp dụng                  | Ấn trên khung và làm dấu kẹp có thể  |
| Thiết kế                       | Phiên bản X4   |
| Đóng nhãn                      | phía khách hàng  |
| Vùng dán nhãn                  | 4,9 mm x 11,4 mm   |
| kỹ thuật dán nhãn              | Máy in của công ty PHOENIX CONTACT ví dụ THERMOMARK, BLUEMARK hoặc TOPMARK |
| Phần tử tên                    | Ký hiệu thiết bị và vị trí<br>Lắp ráp đơn lẻ                               |
| Kích cỡ gói                    | 240  |
| Lưu ý về kích thước thùng chứa | 10 khung với 24 chiếc mỗi khung  |
| thử lửa                        | UL94 V-0   |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L   |
| Nhiệt độ bảo quản              | -40 °C...85 °C   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...85 °C   |
| trọng lượng sản phẩm           | 0.1 g  |
| Kiểu gắn                       | có thể được ép bằng tay  |
| Màu sắc                        | trắng  |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu bảng chỉ dẫn          | PC   |