

Piezoventil VEA

FESTO




Merkmale

Besondere Eigenschaften

- Energieverbrauch < 0,1 W bei 5 Hz
- Keine Eigenerwärmung
- Keine Betriebsgeräusche
- Extrem lange Lebensdauer
- Für Gase, auch für Sauerstoff
- Klein und leicht

Funktionsweise

Beschreibung




- [1] Anschluss 1, Druckanschluss
[2] Anschluss 2, Arbeitsanschluss
[3] elektrischer Anschluss

Das VEA ist ein proportionales 2/2-Wegeventil, in dem ein Piezoaktor elektrisch angesteuert wird.

Der Durchfluss kann über einen geschlossenen Regelkreis durch Integration eines Durchflusssensor in der Ausgangsleitung geregelt werden.

In Ruhestellung ist das Ventil geschlossen. An Anschluss 1 anliegender Druck unterstützt die Schließfunktion.

Regelverhalten




Für eine proportionale Regelung wird der Piezoaktor mit einer variablen Spannung angesteuert.

Damit können je nach Auslegung Druck oder Durchfluss geregelt werden.

Die Regelung des Druck- oder Durchflussverlaufs erfolgt durch Integration eines Sensors im geschlossenen Regelkreis in der Ausgangsleitung.

Das VEA Piezoventil zeigt das typische Hysterese-Verhalten eines Proportionalventils. Ein lineares Verhalten lässt sich durch die Kombination einer Regelelektronik mit einem Durchflusssensor erreichen.

Geringer Energiebedarf




Im Vergleich zum Magnetventil brauchen Proportionalventile mit Piezotechnologie durch ihren kapazitiven Charakter so gut wie keine Energie zur Wahrung eines aktiven Zustandes. Das Piezoventil arbeitet ähnlich wie ein Kondensator: Zum Aufladen der Keramik benötigt es nur am Anfang Strom. Zum Halten des Zustandes ist keine weitere Energie notwendig. Dadurch findet auch keine Eigenerwärmung der Ventile statt.

Sie verbrauchen bis zu 95% weniger Energie als Magnetventile, die permanent Strom beanspruchen. Für eine NOT-AUS Schaltung, bei der das Ventil schließen soll, ist zu beachten, dass der Anschluss des Piezoventils auf Masse zu legen ist. Bei einem einfachen Trennen der Verbindung verbleibt der Piezoaktor auf Grund seines kapazitiven Charakters eine Zeit lang in der aktuellen Stellung.


Peripherieübersicht

Beispiel VEAE mit Anschlussleiste



Benennung	→ Seite/Internet
[1] Piezoventil VEAE	12
[2] Anschlussblock VABS	12
[3] Dichtungs-Sortiment VABD	12

Lieferübersicht

Funktion	Beschreibung	Nennweite	Durchfluss	Betriebsdruck	Betriebsspannung
		[mm]	[l/min]	[bar]	0 ... 300 V
Anschluss- plattenventil		2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, monostabil			
		Flansch	1,2	55	0 ... 6
		2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, monostabil			
		Flansch	1,5	70	0 ... 6
		2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, monostabil			
		Flansch	1,7	55	0 ... 3

Typenschlüssel

001	Baureihe	
VEAE	Piezoventil	
002	Wegeventilart	
B	Anschlussplattenventil	
003	Anströmrichtung	
B	Übersitz	
004	Ventilfunktion	
6	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen	

005	Nennweite [mm]	
1.2	1.2	
1.5	1.5	
1.7	1.7	
006	Druckbereich [bar]	
D22	0 ... 3	
D9	0 ... 6	
007	Elektrischer Anschluss	
X4	ZIF-Anschluss/Flexleiter Standard	

Datenblatt

-  - Durchfluss
55 ... 70 l/min

-  - Spannung
300 V

-  - Betriebsdruck
0 ... 3 bar
0 ... 6 bar



Allgemeine Technische Daten		VEAE-BB-6-12-D9-X4	VEAE-BB-6-15-D9-X4	VEAE-BB-6-17-D22-X4
Ventilfunktion		2/2-Wegeventil, monostabil		
Ruhestellung		Ruhestellung geschlossen		
Rückstellart		mechanische Feder		
Normalnennndurchfluss	[l/min]	53 ... 60	61 ... 81	50 ... 64
Hinweis zum Normalnennndurchfluss		Fertigungsbedingte Streuung		
Gesamtleckage	[l/h]	0,4		
Steuerart		direkt		
Dichtprinzip		weich		
Abmessungen B x L x H	[mm]	64 x 24 x 12		
Nennweite	[mm]	1,2	1,5	1,7
Rastermaß	[mm]	20,5		
Pneumatischer Anschluss 1, 2		Flansch		
Betätigungsart		elektrisch		
Befestigungsart		mit Durchgangsbohrung		
Einbaulage		beliebig		
Strömungsrichtung		nicht reversibel		
Produktgewicht	[g]	10		
Besondere Eigenschaften		sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797		

Betriebs- und Umweltbedingungen		VEAE-BB-6-12-D9-X4	VEAE-BB-6-15-D9-X4	VEAE-BB-6-17-D22-X4
Betriebsdruck	[bar]	0 ... 6	0 ... 6	0 ... 3
Berstdruck	[bar]	25		
Nennbetriebsdruck	[bar]	5	5	3
Medium		- Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:3:1] - Inerte Gase - Sauerstoff (Sauerstoffapplikationen nach IEC 60601-1 nur auf Anfrage)		
Hinweis zum Medium		Geölter Betrieb nicht möglich		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... 60		
Mediumtemperatur	[°C]	-10 ... 60		
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... 70		
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	0 ... 60		
		nicht kondensierend		
Drucktaupunkt	[°C]	<= -20		
Filterfeinheit	[µm]	<= 5		
Schutzart		IP40, in montiertem Zustand		
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK		2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung		

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre stehen.

Datenblatt


Elektrische Daten		VEAE-BB-6-12-D9-X4	VEAE-BB-6-15-D9-X4	VEAE-BB-6-17-D22-X4
Nennbetriebsspannung	[V DC]	300		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	0 ... 300		
Elektrischer Anschluss		Stecker		
		flexibler Leiterplattensteckverbinder RM 2,5 mm		
		3-polig		
Max. elektrische Leistungsaufnahme	[W]	0,1 bei 5 Hz		
Max. Stromaufnahme	[mA]	11		
Max. Schaltfrequenz	[Hz]	12		
Einschaltdauer	[%]	100		


Sicherheitstechnische Kenngrößen	
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Werkstoffe	
Dichtungen	EPDM
Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	LABS-haltige Stoffe enthalten


Ausführung	
Schaltzeichen	
	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen

Pinbelegung		Pin	Belegung	
		Analog		
	1	Spannungsversorgung 0 ... 300 V	Der Lade- und Entladestrom muss auf 11 mA begrenzt werden. Wenn keine Stromregulierung durch die Steuerung erfolgt, kann dies durch einen seriell geschalteten 27 kOhm Widerstand erreicht werden.	
	2	GND		
	3	GND		


Datenblatt

VEAE-BB-6-12-D9-X4


Durchfluss q_n in Abhängigkeit zur Spannung bei Betriebsdruck 5 bar




Durchfluss q_n in Abhängigkeit vom Betriebsdruck bei 300 V




Durchfluss q_n in Abhängigkeit vom Einschaltzeitpunkt bei 300 V und Betriebsdruck 5 bar







Durchfluss q_n in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur bei 300 V




Spannung zum Öffnen und Schließen des Ventils in Abhängigkeit des Betriebsdrucks bei 300 V



Datenblatt

VEAE-BB-6-15-D9-X4Durchfluss q_n in Abhängigkeit zur Spannung bei Betriebsdruck 5 barDurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Betriebsdruck bei 300 VDurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Einschaltzeitpunkt bei 300 V und Betriebsdruck 5 barDurchfluss q_n in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur bei 300 V


Spannung zum Öffnen und Schließen des Ventils in Abhängigkeit des Betriebsdrucks bei 300 V




Datenblatt

VEAE-BB-6-17-D22-X4


Durchfluss q_n in Abhängigkeit zur Spannung bei Betriebsdruck 3 bar




Durchfluss q_n in Abhängigkeit vom Betriebsdruck bei 300 V




Durchfluss q_n in Abhängigkeit vom Einschaltzeitpunkt bei 300 V und Betriebsdruck 3 bar



Durchfluss q_n in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur bei 300 V



Spannung zum Öffnen und Schließen des Ventils in Abhängigkeit des Betriebsdrucks bei 300 V




Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Piezoventil VEAE




Typ	B1	B2	B3	D1 ø	D2 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5
VEAE	24	20	16,4	4,2	2,2	7,9	3	0,3	63,3	19	14,4	10	8

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



Anschlussblock VABS



Typ	B1	B2	B3	B4	D1 ø	D2	D3	D4	H1	H2	H3
VABS	26	14	10	10	6,7	M5	M4	M2x7	11	5,5	1,2

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	T1	T2	T3	T4	T5
VABS	35	27	4	24	6,4	14,4	10	6	8	8	4	2	8

Zubehör

Bestellangaben					
	Beschreibung	Nennweite [mm]	Betriebsdruck [bar]	Teile-Nr.	Typ
Anschlussplattenventil					
	2/2-Wegeventil, geschlossen mono-stabil	1,2	0 ... 6	8078916	VEAE-BB-6-12-D9-X4
		1,5	0 ... 6	8078914	VEAE-BB-6-15-D9-X4
		1,7	0 ... 3	8078917	VEAE-BB-6-17-D22-X4
Anschlussplatte					
	für 2/2-Wegeventil, mit 2 pneumatischen Anschlüssen M5			8097804	VABS-P16-10S-M5
Dichtring-Sortiment					
	200 Stück (für 100 VEAE Ventile), sauerstoffverträglich			8097798	VABD-P16-S