


Cables de conexión

FESTO



Características

Características del cable

Las características del cable indican la resistencia del cable de conexión contra esfuerzos mecánicos.

Hay cuatro calidades:


- Para aplicaciones estáticas
- Estándar
- Apropiado para cadenas de arrastre
- Apropiado para robots

Los cables de conexión NEBB son cables sencillos con una cubierta aislante de PVC.

Los cables de conexión NEBB corresponden a la característica del cable para aplicaciones estáticas.

Característica del cable para aplicaciones estáticas

Las aplicaciones estáticas se caracterizan por el tendido fijo de los cables sin cargas mecánicas. El cable de conexión no está en movimiento constante (no se dobla ni se retuerce). La cubierta aislante de los cables de conexión está hecha principalmente de PVC.



Ejecución de las conexiones

Es posible seleccionar el tipo de conector que lleva el cable de conexión según su ejecución (p. ej., acodado o recto).

Cuadro general del producto

Función	Versión	Código del producto	Tecnología de conexión (Conexión eléctrica 2)	Características del cable	Longitud	→ Página/Internet
Cable de conexión eléctrica	Conexión eléctrica 1 zócalo M8					
	3 pines	NEBB-M8G3 NEBB-M8W3	Extremo del cable abierto	Para aplicaciones estáticas	2,5 m 5 m 10 m	5
	4 pines	NEBB-M8G4 NEBB-M8W4	Extremo del cable abierto	Para aplicaciones estáticas	2,5 m 5 m 10 m	8
	Conexión eléctrica 1, zócalo M12					
	5 pines	NEBB-M12G5 NEBB-M12W5	Extremo del cable abierto	Para aplicaciones estáticas	2,5 m 5 m 10 m	11

Códigos del producto

001	Serie	
NEBB	Cable de conexión	

002	Técnica de conexión a la izquierda, lado del equipo de campo	
M8	Zócalo M8x1 con codificación A, EN 61076-2-104	
M12	Zócalo M12x1 con codificación A, EN 61076-2-101	

003	Salida del cable a la izquierda	
G	Recto	
W	Acodada	

004	Número de contactos/hilos a la izquierda	
3	3	
4	4	
5	5	

005	Propiedades del cable	
P	Basic	

006	Longitud del cable [m]	
2.5	2.5	
5	5	
10	10	

007	Técnica de conexión a la derecha, lado de control	
LE	Extremo abierto	

008	Número de contactos/hilos a la derecha	
3	3	
4	4	
5	5	

Hoja de datos

**Cable de conexión
NEBB-M8**

- Cable de conexión para conectar sensores y actuadores
- Preconfeccionado
- Longitudes de cable de 2,5 m, 5 m y 10 m
- 3 hilos
- M8

**Especificaciones técnicas generales**

Conforme a la norma	Colores del hilo y cifras de conexión según EN 60947-5-2 EN 61076-2-104
Identificación del cable	Con soporte para placas de identificación
Grado de protección	IP65, IP68, IP69K
Nota sobre el grado de protección	En estado montado

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 1

Función	Lado del dispositivo de campo
Forma constructiva	Redonda
Tipo de conexión	Zócalo
Salida del cable	Recta, acodada
Tecnología de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Número de contactos/hilos	3
Contactos/hilos ocupados	3
Tipo de fijación	Fijación por tornillo con SW9

Especificaciones técnicas: parte eléctrica

Margen de tensión de funcionamiento	[V DC] [V AC]	0 ... 60 0 ... 60
Resistencia a los picos de tensión	[kV]	1,5
Carga admisible de corriente a 40 °C	[A]	4

Especificaciones técnicas: cables

Características del cable	Para aplicaciones estáticas	
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de prueba bajo demanda	
Radio de flexión, tendido de cables fijo	[mm]	≥12
Díámetro del cable	[mm]	3,8
Estructura del cable	[mm ²]	3 x 0,25
Sección nominal del conductor	[mm ²]	0,25

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 2


Función	Lado de control
Tipo de conexión	Cables
Tecnología de conexión	Extremo abierto
Número de contactos/hilos	3
Contactos/hilos ocupados	3
Extremos de hilo	Desforrados, corte romo

Hoja de datos

Materiales	
Cuerpo	TPE-U (PU)
Color del cuerpo	Negro
Cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Grís
Cubierta aislante	PVC
Fijación por tornillo	Latón niquelado
Juntas	NBR
Contactos crimp	Aleación de cobre, dorado
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS) Sin cobre ni PTFE

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-25 ... +70
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Grado de contaminación	3


- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070
Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.
- 2) Más información en www.festo.com/catalogue/ms → Soporte/Descargas.

Cableado (vista del zócalo)	Pin	Color del hilo ¹⁾	Pin	Conexión eléctrica 2
	1	BN	-	-
	3	BU	-	-
	4	BK	-	-

1) Según IEC 757

Dimensiones Descarga de datos CAD → www.festo.com

Salida del cable recta



[1] Zócalo M8x1
[2] Soporte para placas de identificación
[3] Cable de 2,5 m, 5 m o 10 m de longitud, según pedido
[4] Extremos de los hilos con corte romo


Código del producto	D1 ∅	D2	D3 ∅	L1	L2	L3	$\text{=G}</math> 1$
NEBB-M8G3	3,8	M8x1	10	34,6	23	50	9

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Salida del cable acodada



- [1] Zócalo M8x1
 [2] Soporte para placas de identificación
 [3] Cable de 2,5 m, 5 m o 10 m de longitud, según pedido
 [4] Extremos de los hilos con corte romo

Código del producto	D1 ∅	D2	D3 ∅	H1	L1	L2	L3	⊕ 1
NEBB-M8W3	3,8	M8x1	10	17	26,9	23	50	9

Referencias de pedido

		Longitud del cable [m]	Nº art.	Código del producto
Extremo del cable abierto, trifilar				
	Salida del cable recta	2,5	8066658	NEBB-M8G3-P-2.5-LE3
		5	8066659	NEBB-M8G3-P-5-LE3
		10	8066660	NEBB-M8G3-P-10-LE3
	Salida del cable acodada	2,5	8066664	NEBB-M8W3-P-2.5-LE3
		5	8066665	NEBB-M8W3-P-5-LE3
		10	8066666	NEBB-M8W3-P-10-LE3

Referencias de pedido: accesorios

Denominación	Nº art.	Código del producto
Conector		
	Conectores confeccionables	- → Internet: necu
		- → Internet: sea
Placas de identificación		
	Placas de identificación de 23 mm para portaetiquetas, 34 unidades, en el bastidor	541598 ASLR-L-423

Hoja de datos

Cable de conexión NEBB-M8

- Cable de conexión para conectar sensores y actuadores
- Preconfeccionado
- Longitudes de cable de 2,5 m, 5 m y 10 m
- 4 hilos
- M8



Especificaciones técnicas generales

Conforme a la norma	Colores del hilo y cifras de conexión según EN 60947-5-2 EN 61076-2-104
Identificación del cable	Con soporte para placas de identificación
Grado de protección	IP65, IP68, IP69K
Nota sobre el grado de protección	En estado montado

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 1

Función	Lado del dispositivo de campo
Forma constructiva	Redonda
Tipo de conexión	Zócalo
Salida del cable	Recta, acodada
Tecnología de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Número de contactos/hilos	4
Contactos/hilos ocupados	4
Tipo de fijación	Fijación por tornillo con SW9

Especificaciones técnicas: parte eléctrica

Margen de tensión de funcionamiento	[V DC] [V AC]	0 ... 30 0 ... 30
Resistencia a los picos de tensión	[kV]	0,8
Carga admisible de corriente a 40 °C	[A]	4

Especificaciones técnicas: cables

Características del cable	Para aplicaciones estáticas	
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de prueba bajo demanda	
Radio de flexión, tendido de cables fijo	[mm]	≥14
Diámetro del cable	[mm]	4,5
Estructura del cable	[mm ²]	4 x 0,25
Sección nominal del conductor	[mm ²]	0,25

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 2

Función	Lado de control
Tipo de conexión	Cables
Tecnología de conexión	Extremo abierto
Número de contactos/hilos	4
Contactos/hilos ocupados	4
Extremos de hilo	Desforrados, corte romo


Hoja de datos

Materiales	
Cuerpo	TPE-U (PU)
Color del cuerpo	Negro
Cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Cubierta aislante	PVC
Fijación por tornillo	Latón niquelado
Juntas	NBR
Contactos crimp	Aleación de cobre, dorado
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS) Sin cobre ni PTFE

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-25 ... +70
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2
Grado de contaminación	3

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070

Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.


Cableado (vista del zócalo)				
Zócalo	Pin	Color del hilo ¹⁾	Pin	Conectores
Conexión eléctrica con conector tipo zócalo, 4 pines, M8 – extremo del cable abierto				
	1	BN	-	-
	2	WH	-	-
	3	BU	-	-
	4	BK	-	-

1) Según IEC 757

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Salida del cable recta



[1] Zócalo M8x1

[2] Soporte para placas de identificación

[3] Cable de 2,5 m, 5 m o 10 m de longitud, según pedido

[4] Extremos de los hilos con corte romo


Código del producto	D1 ∅	D2	D3 ∅	L1	L2	L3	$\pm 0,1$
NEBB-M8G4	4,5	M8x1	10	34,6	23	50	9

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Salida del cable acodada



- [1] Zócalo M8x1
- [2] Soporte para placas de identificación
- [3] Cable de 2,5 m, 5 m o 10 m de longitud, según pedido
- [4] Extremos de los hilos con corte romo

Código del producto	D1 ∅	D2	D3 ∅	H1	L1	L2	L3	±1
NEBB-M8W4	4,5	M8x1	10	17	26,9	23	50	9

Referencias de pedido

		Longitud del cable [m]	Nº art.	Código del producto
Extremo del cable abierto, tetrafilar				
	Salida del cable recta	2,5	8066661	NEBB-M8G4-P-2.5-LE4
		5	8066662	NEBB-M8G4-P-5-LE4
		10	8066663	NEBB-M8G4-P-10-LE4
	Salida del cable acodada	2,5	8066667	NEBB-M8W4-P-2.5-LE4
		5	8066668	NEBB-M8W4-P-5-LE4
		10	8066669	NEBB-M8W4-P-10-LE4


Referencias de pedido: accesorios

Denominación		Nº art.	Código del producto
Conector			
	Conectores confeccionables	-	→ Internet: necu
		-	→ Internet: sea
Placas de identificación			
	Placas de identificación de 23 mm para portaetiquetas, 34 unidades, en el bastidor	541598	ASLR-L-423

Hoja de datos

**Cable de conexión
NEBB-M12**

- Cable de conexión para conectar sensores y actuadores
- Preconfeccionado
- Longitudes de cable de 2,5 m, 5 m y 10 m
- 3, 4 o 5 hilos
- M12x1, 5 pines

**Especificaciones técnicas generales**

Conforme a la norma	Colores del hilo y cifras de conexión según EN 60947-5-2 EN 61076-2-101
Identificación del cable	Con soporte para placas de identificación
Grado de protección	IP65, IP68, IP69K
Nota sobre el grado de protección	En estado montado

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 1

Función	Lado del dispositivo de campo		
Forma constructiva	Redonda		
Tipo de conexión	Zócalo		
Salida del cable	Recta, acodada		
Tecnología de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101		
Número de contactos/hilos	5		
Contactos/hilos ocupados	3	4	5
Tipo de fijación	Fijación por tornillo con SW13		

Especificaciones técnicas: parte eléctrica

Contactos/hilos ocupados	3	4	5
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]	0 ... 250	0 ... 250	0 ... 60
[V AC]	0 ... 250	0 ... 250	0 ... 60
Resistencia a los picos de tensión [kV]	2,5	2,5	1,5
Carga admisible de corriente a 40 °C [A]	4	4	4

Especificaciones técnicas: cables

Contactos/hilos ocupados	3	4	5
Características del cable	Para aplicaciones estáticas		
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de prueba bajo demanda		
Radio de flexión, tendido de cables fijo [mm]	≥12	≥14	≥14
Diámetro del cable [mm]	3,8	4,5	4,5
Estructura del cable [mm ²]	3 x 0,25	4 x 0,25	5 x 0,25
Sección nominal del conductor [mm ²]	0,25	0,25	0,25

Especificaciones técnicas: conexión eléctrica 2




Contactos/hilos ocupados	3	4	5
Función	Lado de control		
Tipo de conexión	Cables		
Tecnología de conexión	Extremo abierto		
Número de contactos/hilos	3	4	5
Contactos/hilos ocupados	3	4	5
Extremos de hilo	Desforrados, corte romo		

Hoja de datos

Materiales	
Cuerpo	TPE-U (PU)
Color del cuerpo	Negro
Cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Grís
Cubierta aislante	PVC
Fijación por tornillo	Latón niquelado
Juntas	NBR
Contactos crimp	Aleación de cobre, dorado
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS) Sin cobre ni PTFE

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente [°C]	-25 ... +70
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Grado de contaminación	3

- 1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070
Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.
- 2) Más información en www.festo.com/catalogue/ms → Soporte/Descargas.

Cableado (vista del zócalo)				
Conexión eléctrica 1	Pin	Color del hilo ¹⁾	Pin	Conexión eléctrica 2
Conexión eléctrica 2: extremo del cable abierto de 3 hilos				
	1	BN	-	-
	3	BU	-	-
	4	BK	-	-
Conexión eléctrica 2: extremo del cable abierto de 4 hilos				
	1	BN	-	-
	2	WH	-	-
	3	BU	-	-
	4	BK	-	-
Conexión eléctrica 2: extremo del cable abierto de 5 hilos				
	1	BN	-	-
	2	WH	-	-
	3	BU	-	-
	4	BK	-	-
	5	GY	-	-


1) Según IEC 757

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Salida del cable recta



[1] Zócalo M12x1


[2] Soporte para placas de identificación

[3] Cable de 2,5 m, 5 m o 10 m de longitud, según pedido

[4] Extremos de los hilos con corte romo

Código del producto	D1 ∅	D2	D3 ∅	L1	L2	L3	≅ 1
NEBB-M12G5-...-LE3	3,8	M12x1	15	47,5	23	50	13
NEBB-M12G5-...-LE4	4,5	M12x1	15	47,5	23	50	13
NEBB-M12G5-...-LE5	4,5	M12x1	15	47,5	23	50	13

Salida del cable acodada



[1] Zócalo M12x1





[2] Soporte para placas de identificación

[3] Cable de 2,5 m, 5 m o 10 m de longitud, según pedido

[4] Extremos de los hilos con corte romo

Código del producto	D1 ∅	D2	D3 ∅	H1	L1	L2	L3	≅ 1
NEBB-M12W5-...-LE3	3,8	M12x1	15	26	37,5	23	50	13
NEBB-M12W5-...-LE4	4,5	M12x1	15	26	37,5	23	50	13
NEBB-M12W5-...-LE5	4,5	M12x1	15	26	37,5	23	50	13

Hoja de datos

Referencias de pedido		Longitud del cable [m]	Nº art.	Código del producto
Extremo del cable abierto, trifilar				
	Salida del cable recta	2,5	8066670	NEBB-M12G5-P-2.5-LE3
		5	8066671	NEBB-M12G5-P-5-LE3
		10	8066672	NEBB-M12G5-P-10-LE3
	Salida del cable acodada	2,5	8066679	NEBB-M12W5-P-2.5-LE3
		5	8066680	NEBB-M12W5-P-5-LE3
		10	8066681	NEBB-M12W5-P-10-LE3
Extremo del cable abierto, tetrafilar				
	Salida del cable recta	2,5	8066673	NEBB-M12G5-P-2.5-LE4
		5	8066674	NEBB-M12G5-P-5-LE4
		10	8066675	NEBB-M12G5-P-10-LE4
	Salida del cable acodada	2,5	8066682	NEBB-M12W5-P-2.5-LE4
		5	8066683	NEBB-M12W5-P-5-LE4
		10	8066684	NEBB-M12W5-P-10-LE4
Extremo del cable abierto, 5 hilos				
	Salida del cable recta	2,5	8066676	NEBB-M12G5-P-2.5-LE5
		5	8066677	NEBB-M12G5-P-5-LE5
		10	8066678	NEBB-M12G5-P-10-LE5
	Salida del cable acodada	2,5	8066685	NEBB-M12W5-P-2.5-LE5
		5	8066686	NEBB-M12W5-P-5-LE5
		10	8066687	NEBB-M12W5-P-10-LE5
Referencias de pedido: accesorios				
Denominación			Nº art.	Código del producto
Conector				
	Conectores confeccionables	-		→ Internet: necu
		-		→ Internet: sea
Placas de identificación				
	Placas de identificación de 23 mm para portaetiquetas, 34 unidades, en el bastidor		541598	ASLR-L-423