


# Normzylinder DSBC, ISO 15552

**FESTO**



★ Festo Kernprogramm  
Löst 80% Ihrer Automatisierungsaufgaben

Weltweit: Schnell verfügbar, auch langfristig  
Gewohnt gut: Immer in Festo Qualität  
Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl

Das Festo Kernprogramm ist eine Vorauswahl der wichtigsten Funktionen und Produkte – Teil unseres gesamten Produktportfolios. Im Kernprogramm finden Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Automatisierung.

Schauen Sie  
nach dem  
Stern!

## Merkmale

### Auf einen Blick




- Normbasierte Zylinder nach ISO15552 (entspricht den zurückgezogenen Normen ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA24562, NFE49003.1 und UNI 10290)

- Doppeltwirkend
- Für berührungslose Positionserkennung
- Optional mit Verdrehsicherung
- EX4: zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen

- Drei Dämpfungsarten wählbar:
  - P-Dämpfung: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
  - PPS-Dämpfung: pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend
  - PPV-Dämpfung: pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar

- Die Varianten können aus einem Produktbaukasten individuell zusammengestellt werden
- Hohe Flexibilität aufgrund der Variantenvielfalt

### DSBC...-C – mit Feststelleinheit, Normlochbild




- Normlochbild
- Halten bzw. Klemmen der Kolbenstange in jeder beliebigen Position
- Halten der Kolbenstange über längere Zeit auch bei wechselnden Belastungen, Schwankungen des Betriebsdrucks oder Leckage

Beim Einsatz in sicherheitsrelevanten Applikationen sind zusätzliche Maßnahmen notwendig, in Europa z. B. die Beachtung der unter der EG-Maschinenrichtlinie gelisteten Normen.

Ohne zusätzliche Maßnahmen entsprechend gesetzlich vorgegebener Mindestanforderungen ist das Produkt nicht als sicherheitsrelevantes Teil von Steuerungen geeignet.

### DSBC...-E1/-E2/-E3 – mit Endlagenverriegelung, Normlochbild




- Normlochbild
- Formschlüssige Endlagenverriegelung als Absturzsicherung. Bei Druckabfall wird die Kolbenstange in ihrer Endlage fixiert.
- Wahlweise ein- oder beidseitig

Beim Einsatz in sicherheitsrelevanten Applikationen sind zusätzliche Maßnahmen notwendig, in Europa z. B. die Beachtung der unter der EG-Maschinenrichtlinie gelisteten Normen.

Ohne zusätzliche Maßnahmen entsprechend gesetzlich vorgegebener Mindestanforderungen ist das Produkt nicht als sicherheitsrelevantes Teil von Steuerungen geeignet.

### DSBC...-P2 – mit Faltenbalgbausatz DADB, Normlochbild



Durch den Faltenbalg werden Kolbenstange, Dichtung und Lager vor dem Einwirken unterschiedlichster Medien geschützt, was sich positiv auf dessen Lebensdauer auswirkt.

Der Faltenbalgbausatz ist ein leakage-freies System. Um das Ansaugen von unerwünschten Medien zu vermeiden, ist die Zu- bzw. Abluft des Bausatzes über eine Druckausgleichsöffnung im Anbindungsteil [1] gefasst.

Der Bausatz schützt die Kolbenstange, Dichtung und Lager vor unterschiedlichsten Medien, wie zum Beispiel:

- Staub
- Späne
- Öl
- Fett
- Benzin

### Bestellung des Faltenbalgbausatzes

Für den Einsatz eines Faltenbalgbausatzes ist eine verlängerte Kolbenstange unbedingt erforderlich. Der Faltenbalgbausatz kann über den Produktbaukasten oder als Zubehör bestellt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

#### Bestellung über Produktbaukasten:


Über das Merkmal P2 wird der Faltenbalgbausatz am Lagerdeckel montiert ausgeliefert. Die benötigte Kolbenstangenverlängerung wird automatisch berücksichtigt. Dies bedeutet, dass bei dem Merkmal ...E kein Wert angegeben werden muss.

#### Bestellung über das Zubehör:

Wird der Faltenbalgbausatz als Zubehör bestellt, muss im Produktbaukasten beim Merkmal ...E der benötigte Wert → Seite 52 eingetragen werden.


## Merkmale


### DSBC-...-D3 – Sensornuten auf 3 Seiten



Durch Auswahl des Merkmals D3 im Produktbaukasten kann die Kolbenposition an 3 Seiten des Antriebs abgefragt werden.

[1] Sensornut für Näherungsschalter



**Hinweis**  
 -  - DSBC-32-...-D3: Näherungsschalter mit der Befestigungsart „längs in Nut einschiebbar“ sind nicht kompatibel.

### Positionserkennung/Kraftsteuerung

Mit Positionstransmitter SMAT, SDAT → Seite 63



Analoge Positionsrückmeldung möglich

- Analogausgang  
 – 0 ... 10 V

Mit Proportional-Druckregelventil VPPM



Stufenloses Einstellen der Greifkraft möglich

- Sollwerteingabe  
 – 0 ... 10 V  
 – 4 ... 20 mA

### Für die Herstellung von Li-Ionen Batterien

DSBC-...-F1A

Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien.

Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.


### Zubehör

Informationen, welche Zubehörteile für die Herstellung von Li-Ionen Batterien geeignet sind, erfahren Sie bei Ihrem Ansprechpartner von Festo.

### Optionales Zubehör

Befestigungsbausatz DAVM


→ Seite 1




- Für seitliche Ventilmontage, direkt am Antrieb
- Besonders geeignet für den dezentralen Einsatz in großen Anlagen
- Befestigung ist nur an der Seite, auf der sich die pneumatischen Anschlüsse befinden, möglich

### Anwendungsbeispiele


Schraubautomat













Zur Prozesssteuerung









## Merkmale

Varianten aus dem Produktbaukasten		
Symbol	Merkmale	Beschreibung
	Q      Quadratische Kolbenstange	Verdrehsicherung. Für lageorientiertes Zuführen
	C      Feststelleinheit	Integrierte Feststelleinheit an der Kolbenstange
	E1/E2/E3      Endlagenverriegelung	Formschlüssige Endlagenverriegelung als Absturzsicherung. Bei Druckabfall ist der Zylinder in seiner Endlage gegen Durchsacken abgesichert
	L      Reibungsarm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Losbrechdruck: Gering</li> <li>• Dynamik: Für sehr schnelle Bewegungen geeignet, vor allem bei niedrigen Betriebsdrücken</li> </ul> Anwendungsbeispiel: Sehr dynamische Bewegungen ohne Stillstand
	U      Konstante langsame Bewegung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Losbrechdruck: Sehr gering</li> <li>• Dynamik: Für sehr langsame, konstante und stick-slip-freie Bewegungen geeignet</li> </ul> Anwendungsbeispiel: Langsame, stetige Vorschubbewegung
	L1      Leichtlauf für Balanceranwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Losbrechdruck: Gering</li> <li>• Dynamik: Für langsame Bewegungen geeignet, bei einseitiger konstanter Druckbeaufschlagung. Systemreibung ist vom Betriebsdruck unabhängig</li> </ul> Anwendungsbeispiel: Anwendungen für Massenausgleich (Balancer, Bandspanner bei konstanten Vorschubbewegung)
	T      Durchgehende Kolbenstange	Für beidseitiges Arbeiten, gleiche Kräfte im Vor- und Rückhub, zum Anbringen externer Anschläge
	F      Innengewinde an der Kolbenstange	–

## Merkmale

Varianten aus dem Produktbaukasten		
Symbol	Merkmale	Beschreibung
	R3 Hoher Korrosionsschutz	Alle Zylinder-Außenflächen erfüllen die Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070. Die Kolbenstange ist aus korrosions- und säurebeständigem Stahl
	T1 Warmfeste Dichtungen	Temperaturbereich 0 ... +120 °C
	T3 Tieftemperatur	Temperaturbereich -40 ... +80 °C
	T4 Warmfeste Dichtungen	Temperaturbereich 0 ... +150 °C
	A1 Abstreifervariante	Erhöhte chemische Beständigkeit: Für längere Lebensdauer, z. B. beim Einsatz von Kühlschmierstoffen.
	A2 Abstreifervariante	Hartabstreifer: Der Zylinder ist mit einer hartverchromten Kolbenstange und einem Hartabstreifer ausgestattet, der gegen trockene, staubige und viskose Medien schützt
	A3 Abstreifervariante	Trockenlauf: Reinigungsprozesse entfetten die Kolbenstange. Eine spezielle Kolbenstangendichtung ermöglicht bei fettfreiem Betrieb, gegenüber der Standarddichtung, eine höhere Lebensdauer
	A6 Abstreifervariante	Metallabstreifer: Der Zylinder ist mit einer hartverchromten Kolbenstange und einem Metallabstreifer ausgestattet, der auf der Kolbenstange haftende, harte Partikel (z. B. Schweißspritzer) abstreift. Anwendung: Einsatz in Schweißanlagen
	F1A Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien	Kupfer-, Zink- und Nickelfreier Zylinder ( $\leq 1\%$ )
	...E Kolbenstangenverlängerung	–
	...L Kolbenstangengewindeverlängerung	–


Lieferübersicht

Funktion	Ausführung	Typ	Kolben-∅	Hub	Durchgehende Kolbenstange	Innengewinde an der Kolbenstange	Sensornut auf 3 Seiten	Dämpfung	PPS	PPV	
			[mm]	[mm]							
Doppeltwirkend	<b>DSBC...</b>										
		DSBC...	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	1 ... 2800	■	■	■	■	■	■	
	<b>DSBC...-Q – mit Verdrehsicherung</b>										
		DSBC...-Q	32, 40, 50, 63, 80, 100	1 ... 1500	■	■	■	■	■	■	
	<b>DSBC...-L/-U/-L1 – mit besonderen Laufeigenschaften</b>										
		DSBC...-L	32, 40, 50, 63, 80, 100	1 ... 2800	–	■	■	■	■	■	
		DSBC...-U	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	1 ... 2800	–	■	■	■	■	■	
		DSBC...-L1	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	10 ... 1000	–	■	■	■	■	–	
	<b>DSBC...-C – mit Feststelleinheit, Normlochbild</b>										
		DSBC...-C	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	10 ... 2000	■	■	■	■	■	■	
<b>DSBC...-E1/-E2/-E3 – mit Endlagenverriegelung, Normlochbild</b>											
	DSBC...-E1/-E2/-E3	32, 40, 50, 63, 80, 100	10 ... 2000	–	■	■	■	–	■		
<b>DSBC...-P2 – mit Faltenbalg, Normlochbild</b>											
	DSBC...-P2	32, 40, 50, 63, 80, 100	10 ... 500	■	■	■	■	■	■		

Lieferübersicht

Typ	Positionserkennung	Hoher Korrosionsschutz	Temperaturbereich 0 ... +120 °C	Temperaturbereich -40 ... +80 °C	Temperaturbereich 0 ... +150 °C	Abstreifervariante erhöhte chemische Beständigkeit	Abstreifervariante Hartabstreifer	Abstreifervariante für Trockenlauf	Abstreifervariante Metallabstreifer	Für die Herstellung von Li-Ionen Batterien	Zulassung EU	Kolbenstangenverlängerung	Polbenstangenverlängerung
	A	R3	T1	T3	T4	A1	A2	A3	A6	F1A	EX4	...E	...L
<b>DSBC-...</b>													
DSBC-...	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>DSBC-...-Q – mit Verdrehsicherung</b>													
DSBC-...-Q	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
<b>DSBC-...-L/-U/-L1 – mit besonderen Laufeigenschaften</b>													
DSBC-...-L	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
DSBC-...-U	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
DSBC-...-L1	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
<b>DSBC-...-C – mit Feststelleinheit, Normlochbild</b>													
DSBC-...-C	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
<b>DSBC-...-E1/-E2/-E3 – mit Endlagenverriegelung, Normlochbild</b>													
DSBC-...-E1/ E2/-E3	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
<b>DSBC-...-P2 – mit Faltenbalg, Normlochbild</b>													
DSBC-...-P2	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■

Peripherieübersicht



Befestigungselemente und Zubehör		Beschreibung	DSBC-...-					→ Seite/ Internet
				L/U/ L1	C	E1/E2/ E3	T	
[1]	Normzylinder DSBC	Normzylinder ohne Zubehör, Grundausführung						11
[2]	Drossel-Rückschlagventil GRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung	■	■	■	■	■	64
[3]	Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außentolerierten Druckluftschläuchen	■	■	■	■	■	qs
[4]	Faltenbalgbausatz DADB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schützt den Zylinder (Kolbenstange, Dichtung und Lager) vor unterschiedlichster Medien und beugt somit vorzeitigem Verschleiß vor</li> <li>• kann nur in Verbindung mit einer verlängerten Kolbenstange (E) eingesetzt werden</li> </ul>	■	-	-	-	■	52
[5]	Mehrstellungsbausatz DPNC	zum Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolben- $\varnothing$ zu einem Mehrstellungszyylinder	■	-	■	■	■	56
[6]	Fußbefestigung HNC/CRHNC	für Lager- oder Abschlussdeckel	■	■	■	■	■	41

1) In Verbindung mit E1 nicht montierbar.  
 In Verbindung mit E2 nur am Abschlussdeckel montierbar.  
 In Verbindung mit E3 nur am Lagerdeckel montierbar.



## Peripherieübersicht

	Beschreibung	DSBC-...					→ Seite/ Internet	
			L/U/ L1	C	E1/E2/ E3	T		
[7]	Flanschbefestigung FNC/CRFNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>für Lager- oder Abschlussdeckel</li> <li>am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz DADB einsetzbar</li> </ul>	■	■	■	■	■	42
[8]	Schwenkzapfen ZNCF/CRZNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>für Lager- oder Abschlussdeckel</li> <li>am Lagerdeckel nicht in Kombination mit Faltenbalgbausatz DADB einsetzbar</li> </ul>	■	■	■	■ <sup>1)</sup>	■	43
[9]	Lagerstück LNZG/CRLNZG	–	■	■	■	■ <sup>1)</sup>	■	44
[10] [15]	Schwenkflansch SNC	für Abschlussdeckel	■	■	■	■	–	45
[11]	Lagerbock LSNG	mit sphärischer Lagerung	■	■	■	■	–	50
[12]	Lagerbock LSNSG	anschweißbar, mit sphärischer Lagerung	■	■	■	■	–	50
[13]	Schwenkflansch SNCS/CRSNCS/SNCS-...-R3	mit sphärischer Lagerung für Abschlussdeckel	■	■	■	■	–	47
[14]	Lagerbock LBG/LBG-...-R3	–	■	■	■	■	–	50
[16]	Schwenkflansch SNCL	für Abschlussdeckel	■	■	■	■	–	48
[17]	Schwenkflansch SNCB/SNCB-...-R3	für Abschlussdeckel	■	■	■	■	–	46
[18]	Lagerbock LNG/CRLNG	–	■	■	■	■	–	50
[19] [20]	Lagerbock LSN	mit sphärischer Lagerung	■	■	■	■	–	50
[21]	Schwenkzapfen-Bausatz DAMT	zur beliebigen Befestigung auf dem Zylinder-Profilrohr	■	■	■	■	■	49
[22]	Näherungsschalter SME/SMT-8M/SDBT-MS	integrierbar im Zylinderprofil	■	■	■	■	■	61
[23]	Positionstransmitter SMAT/SDAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>erfasst kontinuierlich die Position des Kolbens</li> <li>verfügt über einen Analogausgang</li> </ul>	■	■	■	■	■	63
[24]	Nutenstein ABAN	von oben in Nut einsetzbar	■	■	■	■	■	64
[25]	Befestigungsbausatz DAVM	für Ventilmontage	■	■	■	■	■	57
[26]	Magnetventil CPE/VUVG/VUVS	für Normzylinder	■	■	■	■	■	57
[27]	Führungseinheit FENG	zur Verdrehsicherung von Normzylindern bei hohen Momenten	■	■	■	–	■	60
[28]	Flexo-Kupplung FK, CRFK	für den Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen	■	■	■	■	■	51
[29]	Gabelkopf SG/CRSG	lässt eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu	■	■	■	■	■	51
[30]	Kupplungsstück KSG	für den Ausgleich von Radialabweichungen	■	■	■	■	■	51
	Kupplungsstück KSZ	für Zylinder mit verdrehgesicherter Kolbenstange zum Ausgleich von Radialabweichungen	■	■	■	■	■	51
[31] [33]	Gelenkkopf SGS/CRSGS	mit sphärischer Lagerung	■	■	■	■	■	51
[32]	Gabelkopf SGA	mit Außengewinde	■	■	■	■	■	51
[34]	Lagerbock quer LQG	–	■	■	■	■	■	50
–	Nutabdeckung ABP-5-S	zum Schutz der Sensorkabel und der Sensornuten vor Verschmutzung	■	■	■	■	■	64

## Typenschlüssel

<b>001</b>	<b>Baureihe</b>	
<b>DSBC</b>	Normzylinder, doppelwirkend, basierend auf ISO 15552	

<b>002</b>	<b>Verdrehsicherung</b>	
	Ohne	
<b>Q</b>	Mit Verdrehsicherung	

<b>003</b>	<b>Laufeigenschaften</b>	
	Standard	
<b>L</b>	Reibungsarm	
<b>U</b>	Konstante langsame Bewegung	
<b>L1</b>	Leichtlauf für Balanceranwendungen	

<b>004</b>	<b>Kolbendurchmesser [mm]</b>	
<b>32</b>	32	
<b>40</b>	40	
<b>50</b>	50	
<b>63</b>	63	
<b>80</b>	80	
<b>100</b>	100	
<b>125</b>	125	

<b>005</b>	<b>Hub [mm]</b>	
<b>20</b>	20	
<b>25</b>	25	
<b>30</b>	30	
<b>40</b>	40	
<b>50</b>	50	
<b>60</b>	60	
<b>70</b>	70	
<b>80</b>	80	
<b>100</b>	100	
<b>125</b>	125	
<b>150</b>	150	
<b>160</b>	160	
<b>200</b>	200	
<b>250</b>	250	
<b>300</b>	300	
<b>320</b>	320	
<b>400</b>	400	
<b>500</b>	500	
<b>...</b>	1 ... 2800	

<b>006</b>	<b>Feststelleinheit</b>	
	Ohne	
<b>C</b>	Angebaut	

<b>007</b>	<b>Endlagenverriegelung</b>	
	Ohne	
<b>E1</b>	Beidseitig	
<b>E2</b>	Bei ausgefahrener Kolbenstange	
<b>E3</b>	Bei eingefahrener Kolbenstange	

<b>008</b>	<b>Kolbenstangenart</b>	
	Einseitig	
<b>T</b>	Durchgehende Kolbenstange	

<b>009</b>	<b>Kolbenstangengewindeart</b>	
	Außengewinde	
<b>F</b>	Innengewinde	

<b>010</b>	<b>Profilart</b>	
<b>D3</b>	Sensornuten auf 3 Profilseiten	
	Sensornuten nur auf einer Profilseite	

<b>011</b>	<b>Dämpfung</b>	
<b>P</b>	Elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig	
<b>PPS</b>	Pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend	
<b>PPV</b>	Pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar	

<b>012</b>	<b>Positionserkennung</b>	
<b>A</b>	Für Näherungsschalter	

<b>013</b>	<b>Korrosionsschutz</b>	
	Standard	
<b>R3</b>	Hoher Korrosionsschutz	

<b>014</b>	<b>Temperaturbereich</b>	
	Standard	
<b>T1</b>	Warmfeste Dichtungen max. 120 °C	
<b>T3</b>	-40 ... +80 °C	
<b>T4</b>	0 ... +150 °C	

<b>015</b>	<b>Partikelschutz</b>	
	Standard	
<b>P2</b>	Faltenbalg am Lagerdeckel	

<b>016</b>	<b>Abstreifervariante</b>	
	Keine	
<b>A1</b>	Erhöhte chemische Beständigkeit	
<b>A2</b>	Hartabstreifer	
<b>A3</b>	Für Trockenlauf	
<b>A6</b>	Metallabstreifer	

<b>017</b>	<b>Besondere Werkstoffeigenschaften</b>	
	Keine	
<b>F1A</b>	Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien	


<b>018</b>	<b>Zulassung EU</b>	
	Keine	
<b>EX4</b>	II 2GD	

<b>019</b>	<b>Kolbenstangenverlängerung</b>	
	Ohne	
<b>...E</b>	1 ... 500 mm	


<b>020</b>	<b>Kolbenstangengewinde-Verlängerung</b>	
	Ohne	
<b>...L</b>	0 ... 70 mm	

## Datenblatt


Funktion  
P-Dämpfung



PPV-Dämpfung





PPS-Dämpfung




Ø Durchmesser  
32 ... 125 mm

Hublänge  
1 ... 2800 mm

 [www.festo.com](http://www.festo.com)

 Reparaturservice  
Ø 125 mm



Allgemeine Technische Daten								
Kolben-Ø		32	40	50	63	80	100	125
Konstruktiver Aufbau	Kolben / Kolbenstange / Profilrohr							
Funktionsweise	doppeltwirkend							
Pneumatischer Anschluss		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2
Kolbenstangengewinde		M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M27x2
Hub								
DSBC-...	[mm]	1 ... 2800						
DSBC-...-Q	[mm]	1 ... 1500						-
DSBC-...-L1	[mm]	10 ... 1000						
DSBC-...-C	[mm]	10 ... 2000						
DSBC-...-E1/-E2/-E3	[mm]	10 ... 2000						-
DSBC-...-P2	[mm]	10 ... 500						-
DSBC-...-...E	[mm]	1 ... 2000						
DSBC-...-...L	[mm]	1 ... 2000						
Dämpfung								
DSBC-...-P	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig							
DSBC-...-PPV	pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar							
DSBC-...-PPS	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend							
Dämpfungslänge								
DSBC-...-PPV	[mm]	17	19	22	22	31	31	45
DSBC-...-E1/-E2/-E3	[mm]	17	19	15	15	15	15	-
Positionserkennung	für Näherungsschalter							
Befestigungsart	mit Innengewinde / Zubehör							
Einbaulage	beliebig							

## Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen		32	40	50	63	80	100	125
Kolben-Ø								
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium		geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)						
Betriebsdruck								
DSBC-...	[MPa]	0,06 ... 1,2			0,04 ... 1,2		0,02 ... 1,0	
	[bar]	0,6 ... 12			0,4 ... 12		0,2 ... 10	
DSBC-...-Q	[MPa]	0,1 ... 1,2						
	[bar]	1 ... 12						
DSBC-...-Q-C	[MPa]	0,15 ... 1,0						
	[bar]	1,5 ... 10						
DSBC-...-Q-T1	[MPa]	0,1 ... 0,8						
	[bar]	1 ... 8						
DSBC-...-L <sup>1)</sup>	[MPa]	0,03 ... 1,2	0,025 ... 1,2		0,02 ... 1,2	0,015 ... 1,2		–
	[bar]	0,3 ... 12	0,25 ... 12		0,2 ... 12	0,15 ... 12		–
DSBC-...-U <sup>1)</sup>	[MPa]	0,01 ... 1,2			0,005 ... 1,2		0,005 ... 1,0	
	[bar]	0,1 ... 12			0,05 ... 12		0,05 ... 10	
DSBC-...-L1 <sup>1)</sup>	[MPa]	0,03 ... 1,2	0,025 ... 1,2		0,02 ... 1,2	0,015 ... 1,2		0,01 ... 1,0
	[bar]	0,3 ... 12	0,25 ... 12		0,2 ... 12	0,15 ... 12		0,1 ... 10
DSBC-...-C <sup>2)</sup>	[MPa]	0,15 ... 1,0						
	[bar]	1,5 ... 10						
DSBC-...-E1/-E2/-E3	[MPa]	0,25 ... 1,2			0,15 ... 1,2		–	
	[bar]	2,5 ... 12			1,5 ... 12		–	
DSBC-...-T <sup>3)</sup> /T3/-A2	[MPa]	0,1 ... 1,2						
	[bar]	1 ... 12						
DSBC-...-T3-A6	[MPa]	0,15 ... 1,2						
	[bar]	1,5 ... 12						
DSBC-...-A3	[MPa]	0,15 ... 1,2		0,1 ... 1,2	0,06 ... 1,2		0,06 ... 1,0	
	[bar]	1,5 ... 12		1 ... 12	0,6 ... 12		0,6 ... 10	
DSBC-...-A6	[MPa]	0,15 ... 1,2						
	[bar]	1,5 ... 12						
DSBC-...-D3	[MPa]	0,08 ... 1,2	0,06 ... 1,2		0,04 ... 1,2		0,02 ... 1,0	
	[bar]	0,8 ... 12	0,6 ... 12		0,4 ... 12		0,2 ... 10	
Umgebungstemperatur <sup>4)</sup>								
DSBC-...	[°C]	–20 ... +80						
DSBC-...-L/-U	[°C]	+5 ... +80						
DSBC-...-L1	[°C]	0 ... +60						
DSBC-...-A1	[°C]	0 ... +80						
DSBC-...-A6	[°C]	–20 ... +80						
DSBC-...-T1-A6	[°C]	0 ... +120						
DSBC-...-T3-A6	[°C]	–40 ... +80						
DSBC-...-T4-A6	[°C]	0 ... +150						
DSBC-...-C	[°C]	–10 ... +80						
DSBC-...-T1	[°C]	0 ... +120						
DSBC-...-T3	[°C]	–40 ... +80						
DSBC-...-T4	[°C]	0 ... +150						
DSBC-...-P2	[°C]	–10 ... +80						
DSBC-...-EX4	[°C]	–20 ... +60						
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>5)</sup>								
DSBC-...		2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung						
DSBC-...-R3		3 - starke Korrosionsbeanspruchung						

- 1) Werte gelten nur für Hübe ≤ 500 mm und nach 10 Doppelhüben.  
In Kombination mit Dämpfung PPV/PPS gelten die Angaben nur außerhalb der Dämpfung.
- 2) Min. Lösedruck beachten → Seite 19
- 3) Mit Variante T (durchgehende Kolbenstange) kann sich der min. Betriebsdruck nach einer Ruhezeit > 24 h leicht erhöhen.
- 4) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten.
- 5) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Datenblatt

<b>Gewichte [g]</b>							
Kolben-Ø	32	40	50	63	80	100	125
<b>DSBC-...</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub	465	740	1190	1740	2660	3665	6611
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	27	37	56	62	92	101	151
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	110	205	365	430	810	1000	2245
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	9	16	25	25	39	39	63
<b>DSBC-...-Q</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub	503	755	1241	1821	2717	3827	–
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	26	32	51	57	85	94	–
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	103	170	332	391	757	890	–
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	8	11	20	20	32	32	–
<b>DSBC-...-L1</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub	465	741	1200	1759	2651	3693	6651
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	27	37	56	62	92	101	151
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	110	206	375	449	801	1028	2285
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	9	16	25	25	39	39	63
<b>DSBC-...-C</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub	745	1175	1940	2920	5075	6965	12860
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	25	35	56	62	95	103	151
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	160	290	540	620	1200	1425	3035
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	9	16	25	25	39	39	63
<b>DSBC-...-E1/-E2/-E3</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub							
DSBC-...-E1	505	780	1312	1862	3018	4023	–
DSBC-...-E2	485	760	1251	1801	2839	3844	–
DSBC-...-E3	485	760	1251	1801	2839	3844	–
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	27	37	56	62	92	101	–
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	110	205	365	430	810	1000	–
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	9	16	25	25	39	39	–
<b>DSBC-...-T</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub	581	924	1523	2103	3243	4353	7450
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	34	53	81	87	131	140	214
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	181	339	613	684	1292	1516	3084
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	18	32	50	50	78	78	126
<b>DSBC-...-F</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub	453	721	1145	1695	2570	3575	6391
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	27	37	56	62	92	101	151
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	98	186	320	385	720	910	2023
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	9	16	25	25	39	39	63
<b>DSBC-...-D3</b>							
Produktgewicht bei 0 mm Hub	480	768	1216	1774	2720	3728	6768
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	31	49	78	92	143	165	247
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	110	205	365	430	810	1000	2245
Bewegte Masse pro 10 mm Hub	9	16	25	25	39	39	63
<b>DSBC-...E</b>							
Gewichtszuschlag pro 10 mm Kolbenstangenverlängerung	9	16	25	25	39	39	63
<b>DSBC-...L</b>							
Gewichtszuschlag pro 10 mm Kolbenstangenverlängerung	6	8	14	14	22	22	41




# Datenblatt

## Max. Querkraft $F_q$ in Abhängigkeit von der Hublänge $l$ und Hebelarm $s$

Q – mit Verdrehsicherung


Ø 32

Max. Drehmoment = 800 Nmm / Max. Hub = 300 mm




Ø 40

Max. Drehmoment = 1100 Nmm / Max. Hub = 400 mm




Ø 50/63

Max. Drehmoment = 1500 Nmm / Max. Hub = 500 mm



Ø 80/100

Max. Drehmoment = 3000 Nmm / Max. Hub = 600 mm



### Beispiele für Kolben-Ø 32 mm

Beispiel 1:

Hublänge  $l$  = 150 mm  
 Ergebnis: zulässig  
 Querkraft  $F_q$  = 9,5 N  
 Hebelarm  $s$  = 84 mm

Beispiel 2:

Querkraft  $F_q$  = 40 N  
 Ergebnis: zulässig  
 Hublänge  $l$  = 28 mm  
 Hebelarm  $s$  = 20 mm

Beispiel 3:


Hublänge  $l$  = 150 mm  
 Hebelarm  $s$  = 100 mm

$$F_q = \frac{M}{s} = \frac{800 \text{ Nmm}}{100 \text{ mm}}$$

$M$  = Max. Drehmoment  
 $s$  = Hebelarm

Ergebnis: zulässig


$$F_q = 8 \text{ N} < F_{q_{\max}} = 9,5 \text{ N}$$




## Datenblatt

### Werkstoffe


Funktionsschnitt – Grundtyp



mit Feststelleinheit



mit Endlagenverriegelung



### Normzylinder

[1]	Mutter	
	DSBC...	Stahl, verzinkt
	DSBC...-R3	hochlegierter Stahl, rostfrei
	DSBC...-F1A	Stahl, chemisch vernickelt
[2]	Kolbenstange	
	DSBC...	Stahl, hochlegiert
	DSBC...-R3	hochlegierter Stahl, rostfrei
	DSBC...-A2/-A6/-T3-A6/-T4-A6	hartverchromter Vergütungsstahl
	DSBC...-T1-A6	hochlegierter Stahl, hartverchromt
[3]	Lager	
	DSBC...	POM
	DSBC...-E1/-E2/-E3/-SL/-EX4/-A2/-Q/-Q-T1	Bronze
	DSBC...-L/-U/-T1/-T1-A1/-T1-A6/-T4-A6/-D3	Metall-Polymer-Verbund
[4]	Deckel	Aluminium-Druckguss, beschichtet
[5]	Profilrohr	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
[6]	Pufferkolben	
	DSBC...	POM
	DSBC...-L/-T1/-T1-A1/-T1-A6	Metall-Polymer-Verbund
	DSBC...-T4/-T4-A6	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
[7]	Kolbendichtung	
	DSBC...	TPE-U(PU)
	DSBC...-L/-U/-T1/-T4	FPM
	DSBC...-T3	TPE-U(PU) (tieftemperaturgeeignet)
	DSBC...-L1	HNBR
[8]	Gehäuse, Feststelleinheit	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
[9]	Klemmbacken, Feststelleinheit	Messing
[10]	Feder	
	DSBC...-C	Federstahl
	DSBC...-E1/E2/E3	hochlegierter Stahl, rostfrei
[11]	Kolben	
	DSBC...-C	POM
	DSBC...-E1/E2/E3	Stahl, gehärtet



## Datenblatt

Normzylinder	
[12]	Kolbenstangen-Dichtabstreifer
	DSBC-... TPE-U(PU)
	DSBC-...-L/-U FPM
	DSBC-...-L1 HNBR
	DSBC-...-T1/-T4/-A1 FPM
	DSBC-...-T3 TPE-U(PU)
	DSBC-...-T4-A6 Messing
	DSBC-...-A3 UHMW-PE
[13]	Pufferdichtung
	DSBC-... PUR
	DSBC-...-L TPE-U(PU)
	DSBC-...-U/-T1/-T1-A1/-T1-A6/-Q-T1/-T4 FPM
	DSBC-...-T3 PUR (tieftemperaturgeeignet)
-	Kolbenstangenabstreifer
	DSBC-...-A6/-T3-A6 CuZn
	DSBC-...-T3/-A2 PTFE-verstärkt
	DSBC-...-T4-A6 Messing
	DSBC-...-D3 TPE-E
-	Gehäuse Endlagenverriegelung Stahl, hochlegiert
-	Bundschraube
	DSBC-... Stahl, verzinkt
	DSBC-...-F1A Stahl, chemisch vernickelt
-	Werkstoff-Hinweis
	DSBC-... RoHS konform
	DSBC-...-F1A Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
	LABS-Konformität
	DSBC-... VDMA 24364-B1/B2-L
	DSBC-...-L/U/-T3/-T4/-A3 VDMA 24364-Zone III
	DSBC-...-F1A VDMA 24364-C1-L
	Reinraumklasse
	DSBC-32 ... 50 Klasse 6 nach ISO 14644-1

## Datenblatt

### Technische Daten DSBC...-E1/-E2/-E3 – mit Endlagenverriegelung

- Um sicherzustellen, dass die Verriegelung vor dem Bewegungsbeginn des Antriebes komplett gelöst ist, darf die Endlagenverriegelung nur in Verbindung mit doppeltwirkenden und abluftgedrosselten Zylindern betrieben werden.
- Die Endlagenverriegelung darf nur bei Kräftegleichgewicht am Kolben gelöst werden. Ansonsten besteht durch das ruckartige Bewegen der Kolbenstange Unfallgefahr. Beidseitiges Absperren der Druckluftzufuhr (z. B. durch ein 5/3-Wegeventil) bietet keine Sicherheit.
- Verriegelung kann aus jeder Hubposition erfolgen, wenn der Antrieb mechanisch in seine Endlage gebracht wird.
- Eine zu stark eingestellte Endlagendämpfung (mehr als 50% geschlossen) kann dazu führen, dass der Verriegelungsbolzen nicht sicher einrastet und dadurch vorzeitig verschleißt.
- Die Entlüftungsbohrung darf nicht verschlossen werden.

Kolben-Ø	32	40	50	63	80	100
Wirkungsweise Endlagenverriegelung	formschlüssige Verriegelung durch Arretierzylinder lösen durch Druckluft					
Statische Haltekraft [N]	500	500	2000	2000	5000	5000
Max. axiales Spiel bei verriegelter Endlage [mm]	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
Min. Entriegelungsdruck	[MPa] ≤ 0,25		≤ 0,15			
	[bar] ≤ 2,5		≤ 1,5			
Max. Verriegelungsdruck	[MPa] ≥ 0,05					
	[bar] ≥ 0,5					

### Auslegungsbeispiel

Grundsätzlich wird für die Auslegung von pneumatischen Zylindern empfohlen, nur 50% der angegebenen theoretischen Kräfte (siehe oben) zu nutzen.

#### Gegeben:

Einbaulage = senkrecht  
 Werkstückmasse = 44 kg  
 $F = m \times g = 44 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 431,6 \text{ N}$

#### Gesucht:

Geeigneter Kolben-Ø

#### Überprüfung bei Kolben-Ø 32 mm:

Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf = 483 N  
 50% der theoretischen Kraft = 241,5 N  
 Statische Haltekraft bei Kolben-Ø 32 mm = 500 N  
 Bei einer Werkstückmasse von 44 kg (431,6 N) liegt die statische Haltekraft der Endlagenverriegelung im zulässigen Bereich (max. 500 N), allerdings wäre der Zylinder zu 89% ausgelastet.

#### Ergebnis:

Deshalb wird für diese Anwendung ein Zylinder mit Kolben-Ø 40 mm empfohlen.

## Datenblatt

### Technische Daten DSBC...-C – mit Feststelleinheit


- Die angegebene Haltekraft bezieht sich auf eine statische Belastung. Bei Überschreiten dieses Wertes kann die Kolbenstange zu rutschen beginnen. Im Betrieb auftretende dynamische Kräfte dürfen die statische Haltekraft nicht überschreiten. Im geklemmten Betriebszustand ist die Feststelleinheit bei wechselnden Belastungen auf die Kolbenstange nicht spielfrei.
- Die Feststelleinheit darf nur bei Kräftegleichgewicht am Kolben gelöst werden. Ansonsten besteht durch das ruckartige Bewegen der Kolbenstange Unfallgefahr. Beidseitiges Absperren der Druckluftzufuhr (z. B. durch ein 5/3-Wegeventil) bietet keine Sicherheit.

Kolben-ø		32	40	50	63	80	100	125
Wirkungsweise Feststelleinheit		beidseitig						
		Klemmung durch Federkraft						
		lösen durch Druckluft						
Statische Haltekraft	[N]	600	1000	1400	2000	5000	5000	7500
Max. axiales Spiel bei Belastung	[mm]	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	1,8
Min. Lösedruck	[MPa]	0,3						
	[bar]	3						

Datenblatt

Abmessungen


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



- + = zuzüglich Hublänge
- [1] Innensechskantschraube mit Innengewinde für Befestigungselemente
- [2] Regulierschraube für einstellbare Endlagendämpfung
- [3] Sensornut für Näherungsschalter

Variante

T – durchgehende Kolbenstange



- + = zuzüglich Hublänge
- ++ = zuzüglich 2x Hublänge

## Datenblatt

∅ [mm]	A -0,5	B ∅ d11	BG min.	E +0,5	EE	G -0,2	U2 ±0,1	U1 ±0,1	KK
32	22	30	16	45	G1/8	28	5,7	5,25	M10x1,25
40	24	35	16	54	G1/4	33	8	4	M12x1,25
50	32	40	16	64	G1/4	33	10,4	5,5	M16x1,5
63	32	45	16	75	G3/8	40,5	12,75	6,25	M16x1,5
80	40	45	17	93	G3/8	43	12,5	8	M20x1,5
100	40	55	17	110	G1/2	48	13,5	10	M20x1,5
125	54	60	20	136	G1/2	44,7	13	8	M27x2

∅ [mm]	L2	L3 max.	L7	L8 ±0,4	MM ∅	PL ±0,1	RT	TG ±0,3
32	18 <sub>-0,2</sub>	5	6,5	94	12	19,5	M6	32,5
40	21,3 <sub>-0,2</sub>	5	7,5	105	16	22,5	M6	38
50	26,8 <sub>-0,2</sub>	5	9,5	106	20	22,5	M8	46,5
63	27 <sub>-0,2</sub>	5	9	121	20	27,5	M8	56,5
80	34,2 <sub>-0,2</sub>	–	11	128	25	30	M10	72
100	38 <sub>-0,2</sub>	–	7,5	138	25	31,5	M10	89
125	45,5 <sub>-0,3</sub>	–	10	160	32	22,5	M12	110


∅ [mm]	VA	VD +0,5	WH +2,2	ZJ +1,8	ZM +1	⊖C1	⊖C2	⊖C3
32	4 <sub>-0,2</sub>	10	25	119,1	146,1	10	17	6
40	4 <sub>-0,2</sub>	10,5	28,7	133,9	164,8	13	19	6
50	4 <sub>-0,2</sub>	11,5	35,6	141,8	179,8	17	24	8
63	4 <sub>-0,2</sub>	15	35,9	157,1	195,4	17	24	8
80	4 <sub>-0,2</sub>	15,7	45,4	173,6	221	22	30	6
100	4 <sub>-0,2</sub>	19,2	49,3	187,5	238,8	22	30	6
125	6 <sub>-0,3</sub>	20,5	64,1	225	290	27	41	8


## Datenblatt

### Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


#### Q – mit Verdrehsicherung




-  - **Hinweis**

In Kombination mit der Variante T erfolgt die Verdrehsicherung einseitig.


#### F – Innengewinde




-  - **Hinweis**

In Kombination mit der Variante T erfolgt das Innengewinde beidseitig.


#### ...E – Kolbenstangenverlängerung




-  - **Hinweis**

In Kombination mit der Variante T erfolgt die Kolbenstangenverlängerung einseitig.  
In Kombination mit den Varianten T und Q erfolgt die Kolbenstangenverlängerung nur an der quadratischen Kolbenstange


#### ...L – Kolbenstangengewindeverlängerung



-  - **Hinweis**

In Kombination mit der Variante T erfolgt die Kolbenstangengewindeverlängerung beidseitig.

#### D3 – Sensornut an 3 Seiten



[1] Sensornut für Näherungsschalter

## Datenblatt

∅ [mm]	A	A1		A2		AF min.
		min.	max.	min.	max.	
32	22	1	35	1	500	12
40	24	1	35	1	500	12
50	32	1	70	1	500	16
63	32	1	70	1	500	16
80	40	1	70	1	500	20
100	40	1	70	1	500	20
125	54	1	70	1	500	32


∅ [mm]	B1	D1	KF	T1	T2	WH +2,2
				max.		
32	10	6,4	M6	16	2,6	25
40	12	8,4	M8	16	3,3	28,7
50	16	10,5	M10	21	4,7	35,6
63	16	10,5	M10	21	4,7	35,9
80	20	13	M12	26,5	6,1	45,4
100	20	13	M12	26,5	6,1	49,3
125	–	17	M16	40	8	64,1

## Datenblatt

### Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

C – Feststelleinheit



- **Hinweis**

Die Feststelleinheit kann in Verbindung mit Variante Q, nur mit Variante T gewählt werden.

In Kombination mit der Variante T und Q wird die Feststelleinheit an der runden Kolbenstange montiert.

+ = zuzüglich Hublänge

∅ [mm]	B ∅ d11	BG	D1	D2	H1	L4 ±0,2	L5	VD	WH	ZW ±1,8
32	30	16	20	M5	67	45	14	11,5	26	164,1
40	35	16	24	G1/8	88	53	16	11,5	30	186,9
50	40	16	30	G1/8	107	67	20	11	37	208,8
63	45	16	38	G1/8	123	76	24	11	37	233,1
80	45	17	48	G1/8	165	95	31,5	12,5	46	268,6
100	55	17	48	G1/8	174	98	31	12	51	285,7
125	60	20	65	G1/8	208	125	42	27,5	65	349,3





## Datenblatt

### Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

#### E1/E2/E3 – Endlagenverriegelung



 **Hinweis**

- [1] Der Anschluss dient zur manuellen Verriegelung bzw. für gefasste Abluft. Er darf nicht verschlossen und nicht mit Druckluft beaufschlagt werden.

#### E1 – Endlagenverriegelung beidseitig

∅ [mm]	D1 ∅	D2	H1	L4	L5
32	13	M3	57,5	14	14
40	13	M3	64	17	17
50	20	M5	78,5	18	18
63	20	M5	84,5	25	25
80	30	M5	105	22	22
100	30	M5	113,5	25,5	25,5

#### E2 – Endlagenverriegelung bei ausgefahrener Kolbenstange

∅ [mm]	D1 ∅	D2	H1	L4
32	13	M3	57,5	14
40	13	M3	64	17
50	20	M5	78,5	18
63	20	M5	84,5	25
80	30	M5	105	22
100	30	M5	113,5	25,5

#### E3 – Endlagenverriegelung bei eingefahrener Kolbenstange


∅ [mm]	D1 ∅	D2	H1	L5
32	13	M3	57,5	14
40	13	M3	64	17
50	20	M5	78,5	18
63	20	M5	84,5	25
80	30	M5	105	22
100	30	M5	113,5	25,5

# Datenblatt

## Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

P2 – Faltenbalg am Lagerdeckel



+ = zuzüglich Hublänge

∅ Hub [mm]	32							40						
	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	29	38	14	G1/8	12,9	5,4	55	28	46	14	G1/8	16,3	5,4	56,7
51 ... 125	47						73	43						71,7
126 ... 175	61						87	56						84,7
176 ... 250	80						106	72						100,7
251 ... 300	96						122	86						114,7
301 ... 350	112						138	100						128,7
351 ... 375	114						140	101						129,7
376 ... 425	130						156	115						143,7
426 ... 475	145						171	130						158,7
476 ... 500	147						173	131						159,7

∅ Hub [mm]	50							63						
	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	28	57	17	G1/4	22,35	7	63,6	28	57	17	G1/4	22,4	7	63,9
51 ... 125	46						81,6	46						81,9
126 ... 175	56						91,6	56						91,9
176 ... 250	73						108,6	73						108,9
251 ... 300	86						121,6	86						121,9
301 ... 350	97						132,6	97						132,9
351 ... 375	105						140,6	105						140,9
376 ... 425	116						151,6	116						151,9
426 ... 475	126						161,6	126						161,9
476 ... 500	134						169,6	134						169,9

1) Das Maß entspricht dem E-Wert (Kolbenstangenverlängerung) des Antriebs


Datenblatt

∅ Hub [mm]	80							100						
	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	25	93	17	G1/4	28	4	70,4	25	93	17	G1/4	28	4	74,3
51 ... 125	37						82,4	37						86,3
126 ... 175	49						94,4	49						98,3
176 ... 250	62						107,4	62						111,3
251 ... 300	74						119,4	74						123,3
301 ... 350	86						131,4	86						135,3
351 ... 375	87						132,4	87						136,3
376 ... 425	98						143,4	98						147,3
426 ... 475	110						155,4	110						159,3
476 ... 500	111						156,4	111						160,3

1) Das Maß entspricht dem E-Wert (Kolbenstangenverlängerung) des Antriebs

## Datenblatt

Bestellangaben					
Kolben- $\varnothing$ [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
32	20	★ 2123069	DSBC-32-20-PPVA-N3	★ 2123085	DSBC-32-20-PPSA-N3
	25	★ 1376422	DSBC-32-25-PPVA-N3	★ 1376467	DSBC-32-25-PPSA-N3
	30	★ 2123070	DSBC-32-30-PPVA-N3	★ 2123086	DSBC-32-30-PPSA-N3
	40	★ 1376423	DSBC-32-40-PPVA-N3	★ 1376468	DSBC-32-40-PPSA-N3
	50	★ 1376424	DSBC-32-50-PPVA-N3	★ 1376469	DSBC-32-50-PPSA-N3
	60	★ 2123071	DSBC-32-60-PPVA-N3	★ 2123087	DSBC-32-60-PPSA-N3
	70	★ 2123072	DSBC-32-70-PPVA-N3	★ 2123088	DSBC-32-70-PPSA-N3
	80	★ 1376425	DSBC-32-80-PPVA-N3	★ 1376470	DSBC-32-80-PPSA-N3
	100	★ 1376426	DSBC-32-100-PPVA-N3	★ 1376471	DSBC-32-100-PPSA-N3
	125	★ 1376427	DSBC-32-125-PPVA-N3	★ 1376472	DSBC-32-125-PPSA-N3
	150	★ 2123073	DSBC-32-150-PPVA-N3	★ 2123089	DSBC-32-150-PPSA-N3
	160	★ 1376428	DSBC-32-160-PPVA-N3	★ 1376473	DSBC-32-160-PPSA-N3
	200	★ 1376429	DSBC-32-200-PPVA-N3	★ 1376474	DSBC-32-200-PPSA-N3
	250	★ 1376430	DSBC-32-250-PPVA-N3	★ 1376475	DSBC-32-250-PPSA-N3
	300	★ 2123074	DSBC-32-300-PPVA-N3	★ 2123090	DSBC-32-300-PPSA-N3
	320	★ 1376431	DSBC-32-320-PPVA-N3	★ 1376476	DSBC-32-320-PPSA-N3
	400	★ 1376432	DSBC-32-400-PPVA-N3	★ 1376477	DSBC-32-400-PPSA-N3
500	★ 1376433	DSBC-32-500-PPVA-N3	★ 1376478	DSBC-32-500-PPSA-N3	
40	20	★ 2123166	DSBC-40-20-PPVA-N3	★ 2123780	DSBC-40-20-PPSA-N3
	25	★ 1376656	DSBC-40-25-PPVA-N3	★ 1376903	DSBC-40-25-PPSA-N3
	30	★ 2123167	DSBC-40-30-PPVA-N3	★ 2123781	DSBC-40-30-PPSA-N3
	40	★ 1376657	DSBC-40-40-PPVA-N3	★ 1376904	DSBC-40-40-PPSA-N3
	50	★ 1376658	DSBC-40-50-PPVA-N3	★ 1376905	DSBC-40-50-PPSA-N3
	60	★ 2123224	DSBC-40-60-PPVA-N3	★ 2123782	DSBC-40-60-PPSA-N3
	70	★ 2123225	DSBC-40-70-PPVA-N3	★ 2123783	DSBC-40-70-PPSA-N3
	80	★ 1376659	DSBC-40-80-PPVA-N3	★ 1376906	DSBC-40-80-PPSA-N3
	100	★ 1376660	DSBC-40-100-PPVA-N3	★ 1376907	DSBC-40-100-PPSA-N3
	125	★ 1376661	DSBC-40-125-PPVA-N3	★ 1376908	DSBC-40-125-PPSA-N3
	150	★ 2123226	DSBC-40-150-PPVA-N3	★ 2123784	DSBC-40-150-PPSA-N3
	160	★ 1376662	DSBC-40-160-PPVA-N3	★ 1376909	DSBC-40-160-PPSA-N3
	200	★ 1376663	DSBC-40-200-PPVA-N3	★ 1376910	DSBC-40-200-PPSA-N3
	250	★ 1376664	DSBC-40-250-PPVA-N3	★ 1376911	DSBC-40-250-PPSA-N3
	300	★ 2123227	DSBC-40-300-PPVA-N3	★ 2123785	DSBC-40-300-PPSA-N3
	320	★ 1376665	DSBC-40-320-PPVA-N3	★ 1376912	DSBC-40-320-PPSA-N3
	400	★ 1376666	DSBC-40-400-PPVA-N3	★ 1376913	DSBC-40-400-PPSA-N3
500	★ 1376667	DSBC-40-500-PPVA-N3	★ 1376914	DSBC-40-500-PPSA-N3	

 **Hinweis**

Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36

## Datenblatt

Bestellangaben					
Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
50	20	★ 2098969	DSBC-50-20-PPVA-N3	★ 2102628	DSBC-50-20-PPSA-N3
	25	★ 1366948	DSBC-50-25-PPVA-N3	★ 1376301	DSBC-50-25-PPSA-N3
	30	★ 2098970	DSBC-50-30-PPVA-N3	★ 2102629	DSBC-50-30-PPSA-N3
	40	★ 1366949	DSBC-50-40-PPVA-N3	★ 1376304	DSBC-50-40-PPSA-N3
	50	★ 1366950	DSBC-50-50-PPVA-N3	★ 1376305	DSBC-50-50-PPSA-N3
	60	★ 2098972	DSBC-50-60-PPVA-N3	★ 2102630	DSBC-50-60-PPSA-N3
	70	★ 2098973	DSBC-50-70-PPVA-N3	★ 2102631	DSBC-50-70-PPSA-N3
	80	★ 1366951	DSBC-50-80-PPVA-N3	★ 1376306	DSBC-50-80-PPSA-N3
	100	★ 1366952	DSBC-50-100-PPVA-N3	★ 1376307	DSBC-50-100-PPSA-N3
	125	★ 1366953	DSBC-50-125-PPVA-N3	★ 1376308	DSBC-50-125-PPSA-N3
	150	★ 2098974	DSBC-50-150-PPVA-N3	★ 2102632	DSBC-50-150-PPSA-N3
	160	★ 1366954	DSBC-50-160-PPVA-N3	★ 1376309	DSBC-50-160-PPSA-N3
	200	★ 1366955	DSBC-50-200-PPVA-N3	★ 1376310	DSBC-50-200-PPSA-N3
	250	★ 1366956	DSBC-50-250-PPVA-N3	★ 1376311	DSBC-50-250-PPSA-N3
	300	★ 2098975	DSBC-50-300-PPVA-N3	★ 2102633	DSBC-50-300-PPSA-N3
	320	★ 1366957	DSBC-50-320-PPVA-N3	★ 1376312	DSBC-50-320-PPSA-N3
	400	★ 1366958	DSBC-50-400-PPVA-N3	★ 1376313	DSBC-50-400-PPSA-N3
500	★ 1366959	DSBC-50-500-PPVA-N3	★ 1376314	DSBC-50-500-PPSA-N3	
63	20	★ 2125490	DSBC-63-20-PPVA-N3	★ 2126684	DSBC-63-20-PPSA-N3
	25	★ 1383578	DSBC-63-25-PPVA-N3	★ 1383632	DSBC-63-25-PPSA-N3
	30	★ 2125491	DSBC-63-30-PPVA-N3	★ 2126685	DSBC-63-30-PPSA-N3
	40	★ 1383579	DSBC-63-40-PPVA-N3	★ 1383633	DSBC-63-40-PPSA-N3
	50	★ 1383580	DSBC-63-50-PPVA-N3	★ 1383634	DSBC-63-50-PPSA-N3
	60	★ 2125492	DSBC-63-60-PPVA-N3	★ 2126686	DSBC-63-60-PPSA-N3
	70	★ 2125493	DSBC-63-70-PPVA-N3	★ 2126687	DSBC-63-70-PPSA-N3
	80	★ 1383581	DSBC-63-80-PPVA-N3	★ 1383635	DSBC-63-80-PPSA-N3
	100	★ 1383582	DSBC-63-100-PPVA-N3	★ 1383636	DSBC-63-100-PPSA-N3
	125	★ 1383583	DSBC-63-125-PPVA-N3	★ 1383637	DSBC-63-125-PPSA-N3
	150	★ 2125494	DSBC-63-150-PPVA-N3	★ 2126688	DSBC-63-150-PPSA-N3
	160	★ 1383584	DSBC-63-160-PPVA-N3	★ 1383638	DSBC-63-160-PPSA-N3
	200	★ 1383585	DSBC-63-200-PPVA-N3	★ 1383639	DSBC-63-200-PPSA-N3
	250	★ 1383586	DSBC-63-250-PPVA-N3	★ 1383640	DSBC-63-250-PPSA-N3
	300	★ 2125495	DSBC-63-300-PPVA-N3	★ 2126689	DSBC-63-300-PPSA-N3
	320	★ 1383587	DSBC-63-320-PPVA-N3	★ 1383641	DSBC-63-320-PPSA-N3
	400	★ 1383588	DSBC-63-400-PPVA-N3	★ 1383642	DSBC-63-400-PPSA-N3
500	★ 1383589	DSBC-63-500-PPVA-N3	★ 1383643	DSBC-63-500-PPSA-N3	




### Hinweis

Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36

## Datenblatt

Bestellangaben					
Kolben- $\varnothing$ [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
80	20	★ 2126594	DSBC-80-20-PPVA-N3	★ 2126636	DSBC-80-20-PPSA-N3
	25	★ 1383333	DSBC-80-25-PPVA-N3	★ 1383366	DSBC-80-25-PPSA-N3
	30	★ 2126595	DSBC-80-30-PPVA-N3	★ 2126637	DSBC-80-30-PPSA-N3
	40	★ 1383334	DSBC-80-40-PPVA-N3	★ 1383367	DSBC-80-40-PPSA-N3
	50	★ 1383335	DSBC-80-50-PPVA-N3	★ 1383368	DSBC-80-50-PPSA-N3
	60	★ 2126597	DSBC-80-60-PPVA-N3	★ 2126638	DSBC-80-60-PPSA-N3
	70	★ 2126598	DSBC-80-70-PPVA-N3	★ 2126639	DSBC-80-70-PPSA-N3
	80	★ 1383336	DSBC-80-80-PPVA-N3	★ 1383369	DSBC-80-80-PPSA-N3
	100	★ 1383337	DSBC-80-100-PPVA-N3	★ 1383370	DSBC-80-100-PPSA-N3
	125	★ 1383338	DSBC-80-125-PPVA-N3	★ 1383371	DSBC-80-125-PPSA-N3
	150	★ 2126599	DSBC-80-150-PPVA-N3	★ 2126640	DSBC-80-150-PPSA-N3
	160	★ 1383339	DSBC-80-160-PPVA-N3	★ 1383372	DSBC-80-160-PPSA-N3
	200	★ 1383340	DSBC-80-200-PPVA-N3	★ 1383373	DSBC-80-200-PPSA-N3
	250	★ 1383341	DSBC-80-250-PPVA-N3	★ 1383374	DSBC-80-250-PPSA-N3
	300	★ 2126600	DSBC-80-300-PPVA-N3	★ 2126641	DSBC-80-300-PPSA-N3
	320	★ 1383342	DSBC-80-320-PPVA-N3	★ 1383375	DSBC-80-320-PPSA-N3
	400	★ 1383343	DSBC-80-400-PPVA-N3	★ 1383376	DSBC-80-400-PPSA-N3
500	★ 1383344	DSBC-80-500-PPVA-N3	★ 1383377	DSBC-80-500-PPSA-N3	

 **Hinweis**

Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36


Datenblatt

Bestellangaben					
Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
32	1 ... 2800	1463254	DSBC-32-...-PPVA-N3	1463252	DSBC-32-...-PPSA-N3
40	1 ... 2800	1462834	DSBC-40-...-PPVA-N3	1462835	DSBC-40-...-PPSA-N3
50	1 ... 2800	1463766	DSBC-50-...-PPVA-N3	1463768	DSBC-50-...-PPSA-N3
63	1 ... 2800	1463483	DSBC-63-...-PPVA-N3	1463481	DSBC-63-...-PPSA-N3
80	1 ... 2800	1463504	DSBC-80-...-PPVA-N3	1463500	DSBC-80-...-PPSA-N3
100	25	1384804	DSBC-100-25-PPVA-N3	1384890	DSBC-100-25-PPSA-N3
	40	1384805	DSBC-100-40-PPVA-N3	1384891	DSBC-100-40-PPSA-N3
	50	1384806	DSBC-100-50-PPVA-N3	1384892	DSBC-100-50-PPSA-N3
	80	1384807	DSBC-100-80-PPVA-N3	1384893	DSBC-100-80-PPSA-N3
	100	1384808	DSBC-100-100-PPVA-N3	1384894	DSBC-100-100-PPSA-N3
	125	1384809	DSBC-100-125-PPVA-N3	1384895	DSBC-100-125-PPSA-N3
	160	1384810	DSBC-100-160-PPVA-N3	1384896	DSBC-100-160-PPSA-N3
	200	1384811	DSBC-100-200-PPVA-N3	1384897	DSBC-100-200-PPSA-N3
	250	1384812	DSBC-100-250-PPVA-N3	1384898	DSBC-100-250-PPSA-N3
	320	1384813	DSBC-100-320-PPVA-N3	1384899	DSBC-100-320-PPSA-N3
	400	1384814	DSBC-100-400-PPVA-N3	1384900	DSBC-100-400-PPSA-N3
	500	1384815	DSBC-100-500-PPVA-N3	1384901	DSBC-100-500-PPSA-N3
1 ... 2800	1463598	DSBC-100-...-PPVA-N3	1463558	DSBC-100-...-PPSA-N3	
125	25	1804956	DSBC-125-25-PPVA-N3	1804661	DSBC-125-25-PPSA-N3
	40	1804957	DSBC-125-40-PPVA-N3	1804662	DSBC-125-40-PPSA-N3
	50	1804958	DSBC-125-50-PPVA-N3	1804663	DSBC-125-50-PPSA-N3
	80	1804959	DSBC-125-80-PPVA-N3	1804664	DSBC-125-80-PPSA-N3
	100	1804960	DSBC-125-100-PPVA-N3	1804665	DSBC-125-100-PPSA-N3
	125	1804961	DSBC-125-125-PPVA-N3	1804666	DSBC-125-125-PPSA-N3
	160	1804962	DSBC-125-160-PPVA-N3	1804667	DSBC-125-160-PPSA-N3
	200	1804963	DSBC-125-200-PPVA-N3	1804668	DSBC-125-200-PPSA-N3
	250	1804964	DSBC-125-250-PPVA-N3	1804669	DSBC-125-250-PPSA-N3
	320	1804965	DSBC-125-320-PPVA-N3	1804671	DSBC-125-320-PPSA-N3
	400	1804966	DSBC-125-400-PPVA-N3	1804672	DSBC-125-400-PPSA-N3
	500	1804967	DSBC-125-500-PPVA-N3	1804673	DSBC-125-500-PPSA-N3
	1 ... 2800	1755348	DSBC-125-...-PPVA-N3	1755619	DSBC-125-...-PPSA-N3

 **Hinweis**  
 Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36

## Datenblatt

### Bestellangaben – Ausführungen für DSBC...-D3 (Sensornuten auf 3 Seiten)



Bei dieser Ausführung kann die Kolbenposition an 3 Seiten des Antriebs abgefragt werden.

[1] Sensornut für Näherungsschalter

Kolben- $\varnothing$ [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
32	20	3656511	DSBC-32-20-D3-PPVA-N3	3659374	DSBC-32-20-D3-PPSA-N3
	25	3656512	DSBC-32-25-D3-PPVA-N3	3659375	DSBC-32-25-D3-PPSA-N3
	30	3656513	DSBC-32-30-D3-PPVA-N3	3659376	DSBC-32-30-D3-PPSA-N3
	40	3656514	DSBC-32-40-D3-PPVA-N3	3659377	DSBC-32-40-D3-PPSA-N3
	50	3656515	DSBC-32-50-D3-PPVA-N3	3659378	DSBC-32-50-D3-PPSA-N3
	60	3656516	DSBC-32-60-D3-PPVA-N3	3659379	DSBC-32-60-D3-PPSA-N3
	70	3656517	DSBC-32-70-D3-PPVA-N3	3659380	DSBC-32-70-D3-PPSA-N3
	80	3656518	DSBC-32-80-D3-PPVA-N3	3659381	DSBC-32-80-D3-PPSA-N3
	100	3656519	DSBC-32-100-D3-PPVA-N3	3659382	DSBC-32-100-D3-PPSA-N3
	125	3656520	DSBC-32-125-D3-PPVA-N3	3659383	DSBC-32-125-D3-PPSA-N3
	150	3656521	DSBC-32-150-D3-PPVA-N3	3659384	DSBC-32-150-D3-PPSA-N3
	160	3656522	DSBC-32-160-D3-PPVA-N3	3659385	DSBC-32-160-D3-PPSA-N3
	200	3656523	DSBC-32-200-D3-PPVA-N3	3659386	DSBC-32-200-D3-PPSA-N3
	250	3656524	DSBC-32-250-D3-PPVA-N3	3659387	DSBC-32-250-D3-PPSA-N3
	300	3656525	DSBC-32-300-D3-PPVA-N3	3659388	DSBC-32-300-D3-PPSA-N3
	320	3656526	DSBC-32-320-D3-PPVA-N3	3659389	DSBC-32-320-D3-PPSA-N3
400	8165440	DSBC-32-400-D3-PPVA-N3	8165446	DSBC-32-400-D3-PPSA-N3	
500	8165460	DSBC-32-500-D3-PPVA-N3	8165461	DSBC-32-500-D3-PPSA-N3	
40	20	3660615	DSBC-40-20-D3-PPVA-N3	3660759	DSBC-40-20-D3-PPSA-N3
	25	3660616	DSBC-40-25-D3-PPVA-N3	3660760	DSBC-40-25-D3-PPSA-N3
	30	3660617	DSBC-40-30-D3-PPVA-N3	3660761	DSBC-40-30-D3-PPSA-N3
	40	3660618	DSBC-40-40-D3-PPVA-N3	3660762	DSBC-40-40-D3-PPSA-N3
	50	3660619	DSBC-40-50-D3-PPVA-N3	3660763	DSBC-40-50-D3-PPSA-N3
	60	3660620	DSBC-40-60-D3-PPVA-N3	3660764	DSBC-40-60-D3-PPSA-N3
	70	3660621	DSBC-40-70-D3-PPVA-N3	3660765	DSBC-40-70-D3-PPSA-N3
	80	3660622	DSBC-40-80-D3-PPVA-N3	3660766	DSBC-40-80-D3-PPSA-N3
	100	3660623	DSBC-40-100-D3-PPVA-N3	3660767	DSBC-40-100-D3-PPSA-N3
	125	3660624	DSBC-40-125-D3-PPVA-N3	3660768	DSBC-40-125-D3-PPSA-N3
	150	3660625	DSBC-40-150-D3-PPVA-N3	3660769	DSBC-40-150-D3-PPSA-N3
	160	3660626	DSBC-40-160-D3-PPVA-N3	3660770	DSBC-40-160-D3-PPSA-N3
	200	3660627	DSBC-40-200-D3-PPVA-N3	3660771	DSBC-40-200-D3-PPSA-N3
	250	3660628	DSBC-40-250-D3-PPVA-N3	3660772	DSBC-40-250-D3-PPSA-N3
	300	3660629	DSBC-40-300-D3-PPVA-N3	3660773	DSBC-40-300-D3-PPSA-N3
	320	3660630	DSBC-40-320-D3-PPVA-N3	3660774	DSBC-40-320-D3-PPSA-N3
400	8165582	DSBC-40-400-D3-PPVA-N3	8165583	DSBC-40-400-D3-PPSA-N3	
500	8165584	DSBC-40-500-D3-PPVA-N3	8165586	DSBC-40-500-D3-PPSA-N3	


#### Hinweis

Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36



# Datenblatt

## Bestellangaben – Ausführungen für DSBC...-D3 (Sensornuten auf 3 Seiten)



Bei dieser Ausführung kann die Kolbenposition an 3 Seiten des Antriebs abgefragt werden.

[1] Sensornut für Näherungsschalter


Kolben-ø [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
50	20	3659467	DSBC-50-20-D3-PPVA-N3	3659491	DSBC-50-20-D3-PPSA-N3
	25	3659468	DSBC-50-25-D3-PPVA-N3	3659492	DSBC-50-25-D3-PPSA-N3
	30	3659469	DSBC-50-30-D3-PPVA-N3	3659493	DSBC-50-30-D3-PPSA-N3
	40	3659470	DSBC-50-40-D3-PPVA-N3	3659494	DSBC-50-40-D3-PPSA-N3
	50	3659471	DSBC-50-50-D3-PPVA-N3	3659495	DSBC-50-50-D3-PPSA-N3
	60	3659472	DSBC-50-60-D3-PPVA-N3	3659496	DSBC-50-60-D3-PPSA-N3
	70	3659473	DSBC-50-70-D3-PPVA-N3	3659497	DSBC-50-70-D3-PPSA-N3
	80	3659474	DSBC-50-80-D3-PPVA-N3	3659498	DSBC-50-80-D3-PPSA-N3
	100	3659475	DSBC-50-100-D3-PPVA-N3	3659499	DSBC-50-100-D3-PPSA-N3
	125	3659476	DSBC-50-125-D3-PPVA-N3	3659500	DSBC-50-125-D3-PPSA-N3
	150	3659477	DSBC-50-150-D3-PPVA-N3	3659501	DSBC-50-150-D3-PPSA-N3
	160	3659478	DSBC-50-160-D3-PPVA-N3	3659502	DSBC-50-160-D3-PPSA-N3
	200	3659479	DSBC-50-200-D3-PPVA-N3	3659503	DSBC-50-200-D3-PPSA-N3
	250	3659480	DSBC-50-250-D3-PPVA-N3	3659504	DSBC-50-250-D3-PPSA-N3
	300	3659481	DSBC-50-300-D3-PPVA-N3	3659505	DSBC-50-300-D3-PPSA-N3
	320	3659482	DSBC-50-320-D3-PPVA-N3	3659506	DSBC-50-320-D3-PPSA-N3
400	8165587	DSBC-50-400-D3-PPVA-N3	8165588	DSBC-50-400-D3-PPSA-N3	
500	8165589	DSBC-50-500-D3-PPVA-N3	8165590	DSBC-50-500-D3-PPSA-N3	
63	20	3657859	DSBC-63-20-D3-PPVA-N3	3657811	DSBC-63-20-D3-PPSA-N3
	25	3657860	DSBC-63-25-D3-PPVA-N3	3657812	DSBC-63-25-D3-PPSA-N3
	30	3657861	DSBC-63-30-D3-PPVA-N3	3657813	DSBC-63-30-D3-PPSA-N3
	40	3657862	DSBC-63-40-D3-PPVA-N3	3657814	DSBC-63-40-D3-PPSA-N3
	50	3657863	DSBC-63-50-D3-PPVA-N3	3657815	DSBC-63-50-D3-PPSA-N3
	60	3657864	DSBC-63-60-D3-PPVA-N3	3657816	DSBC-63-60-D3-PPSA-N3
	70	3657865	DSBC-63-70-D3-PPVA-N3	3657817	DSBC-63-70-D3-PPSA-N3
	80	3657866	DSBC-63-80-D3-PPVA-N3	3657818	DSBC-63-80-D3-PPSA-N3
	100	3657867	DSBC-63-100-D3-PPVA-N3	3657819	DSBC-63-100-D3-PPSA-N3
	125	3657868	DSBC-63-125-D3-PPVA-N3	3657820	DSBC-63-125-D3-PPSA-N3
	150	3657869	DSBC-63-150-D3-PPVA-N3	3657821	DSBC-63-150-D3-PPSA-N3
	160	3657870	DSBC-63-160-D3-PPVA-N3	3657822	DSBC-63-160-D3-PPSA-N3
	200	3657871	DSBC-63-200-D3-PPVA-N3	3657823	DSBC-63-200-D3-PPSA-N3
	250	3657872	DSBC-63-250-D3-PPVA-N3	3657824	DSBC-63-250-D3-PPSA-N3
	300	3657873	DSBC-63-300-D3-PPVA-N3	3657825	DSBC-63-300-D3-PPSA-N3
	320	3657874	DSBC-63-320-D3-PPVA-N3	3657826	DSBC-63-320-D3-PPSA-N3
400	8165591	DSBC-63-400-D3-PPVA-N3	8165592	DSBC-63-400-D3-PPSA-N3	
500	8165593	DSBC-63-500-D3-PPVA-N3	8165594	DSBC-63-500-D3-PPSA-N3	

**Hinweis**

Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36

## Datenblatt


### Bestellangaben – Ausführungen für DSBC...-D3 (Sensornuten auf 3 Seiten)



Bei dieser Ausführung kann die Kolbenposition an 3 Seiten des Antriebs abgefragt werden.

[1] Sensornut für Näherungsschalter


Kolben-ø [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
80	20	3656631	DSBC-80-20-D3-PPVA-N3	3656854	DSBC-80-20-D3-PPSA-N3
	25	3656632	DSBC-80-25-D3-PPVA-N3	3656855	DSBC-80-25-D3-PPSA-N3
	30	3656633	DSBC-80-30-D3-PPVA-N3	3656856	DSBC-80-30-D3-PPSA-N3
	40	3656634	DSBC-80-40-D3-PPVA-N3	3656857	DSBC-80-40-D3-PPSA-N3
	50	3656635	DSBC-80-50-D3-PPVA-N3	3656858	DSBC-80-50-D3-PPSA-N3
	60	3656636	DSBC-80-60-D3-PPVA-N3	3656859	DSBC-80-60-D3-PPSA-N3
	70	3656637	DSBC-80-70-D3-PPVA-N3	3656860	DSBC-80-70-D3-PPSA-N3
	80	3656638	DSBC-80-80-D3-PPVA-N3	3656861	DSBC-80-80-D3-PPSA-N3
	100	3656639	DSBC-80-100-D3-PPVA-N3	3656862	DSBC-80-100-D3-PPSA-N3
	125	3656640	DSBC-80-125-D3-PPVA-N3	3656863	DSBC-80-125-D3-PPSA-N3
	150	3656641	DSBC-80-150-D3-PPVA-N3	3656864	DSBC-80-150-D3-PPSA-N3
	160	3656642	DSBC-80-160-D3-PPVA-N3	3656865	DSBC-80-160-D3-PPSA-N3
	200	3656643	DSBC-80-200-D3-PPVA-N3	3656866	DSBC-80-200-D3-PPSA-N3
	250	3656644	DSBC-80-250-D3-PPVA-N3	3656867	DSBC-80-250-D3-PPSA-N3
	300	3656645	DSBC-80-300-D3-PPVA-N3	3656868	DSBC-80-300-D3-PPSA-N3
320	3656646	DSBC-80-320-D3-PPVA-N3	3656869	DSBC-80-320-D3-PPSA-N3	
400	8165595	DSBC-80-400-D3-PPVA-N3	8165596	DSBC-80-400-D3-PPSA-N3	
500	8165597	DSBC-80-500-D3-PPVA-N3	8165598	DSBC-80-500-D3-PPSA-N3	
100	25	8165653	DSBC-100-25-D3-PPVA-N3	8165693	DSBC-100-25-D3-PPSA-N3
	40	8165656	DSBC-100-40-D3-PPVA-N3	8165690	DSBC-100-40-D3-PPSA-N3
	50	8165658	DSBC-100-50-D3-PPVA-N3	8165695	DSBC-100-50-D3-PPSA-N3
	80	8165660	DSBC-100-80-D3-PPVA-N3	8165697	DSBC-100-80-D3-PPSA-N3
	100	8165649	DSBC-100-100-D3-PPVA-N3	8165689	DSBC-100-100-D3-PPSA-N3
	125	8165650	DSBC-100-125-D3-PPVA-N3	8165694	DSBC-100-125-D3-PPSA-N3
	160	8165651	DSBC-100-160-D3-PPVA-N3	8165686	DSBC-100-160-D3-PPSA-N3
	200	8165652	DSBC-100-200-D3-PPVA-N3	8165688	DSBC-100-200-D3-PPSA-N3
	250	8165654	DSBC-100-250-D3-PPVA-N3	8165691	DSBC-100-250-D3-PPSA-N3
	320	8165655	DSBC-100-320-D3-PPVA-N3	8165696	DSBC-100-320-D3-PPSA-N3
	400	8165657	DSBC-100-400-D3-PPVA-N3	8165692	DSBC-100-400-D3-PPSA-N3
500	8165659	DSBC-100-500-D3-PPVA-N3	8165687	DSBC-100-500-D3-PPSA-N3	

 **Hinweis**

Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36

## Datenblatt


### Bestellangaben – Ausführungen für DSBC-...-D3 (Sensornuten auf 3 Seiten)



Bei dieser Ausführung kann die Kolbenposition an 3 Seiten des Antriebs abgefragt werden.

[1] Sensornut für Näherungsschalter

Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	mit PPV-Dämpfung		mit PPS-Dämpfung	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
125	25	<b>8165670</b>	<b>DSBC-125-25-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165669</b>	<b>DSBC-125-25-D3-PPSA-N3</b>
	40	<b>8165676</b>	<b>DSBC-125-40-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165675</b>	<b>DSBC-125-40-D3-PPSA-N3</b>
	50	<b>8165680</b>	<b>DSBC-125-50-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165679</b>	<b>DSBC-125-50-D3-PPSA-N3</b>
	80	<b>8165684</b>	<b>DSBC-125-80-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165683</b>	<b>DSBC-125-80-D3-PPSA-N3</b>
	100	<b>8165662</b>	<b>DSBC-125-100-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165661</b>	<b>DSBC-125-100-D3-PPSA-N3</b>
	125	<b>8165664</b>	<b>DSBC-125-125-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165663</b>	<b>DSBC-125-125-D3-PPSA-N3</b>
	160	<b>8165666</b>	<b>DSBC-125-160-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165665</b>	<b>DSBC-125-160-D3-PPSA-N3</b>
	200	<b>8165668</b>	<b>DSBC-125-200-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165667</b>	<b>DSBC-125-200-D3-PPSA-N3</b>
	250	<b>8165672</b>	<b>DSBC-125-250-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165671</b>	<b>DSBC-125-250-D3-PPSA-N3</b>
	320	<b>8165674</b>	<b>DSBC-125-320-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165673</b>	<b>DSBC-125-320-D3-PPSA-N3</b>
	400	<b>8165678</b>	<b>DSBC-125-400-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165677</b>	<b>DSBC-125-400-D3-PPSA-N3</b>
500	<b>8165682</b>	<b>DSBC-125-500-D3-PPVA-N3</b>	<b>8165681</b>	<b>DSBC-125-500-D3-PPSA-N3</b>	

 **Hinweis**

Weitere Varianten im Produktbaukasten → Seite 36

## Bestellangaben – Produktbaukasten

<b>Bestelltablelle</b>										
Baugröße	32	40	50	63	80	100	125	Bedingungen	Code	Eintrag Code
Baukasten-Nr.	1463250	1461995	1463770	1463475	1463495	1463520	1722457			
Funktion	Normzylinder, doppeltwirkend, basierend auf ISO 15552								<b>DSBC</b>	DSBC
Verdrehsicherung	ohne								★	
	mit Verdrehsicherung						-	[1]	★ -Q	
Laufeigenschaften	Standard								★	
	reibungarm						-	[2]	L	
	konstante langsame Bewegung							[2]	U	
	Leichtlauf für Balanceranwendungen							[3]	L1	
Kolben-ø [mm]	32	40	50	63	80	100	125		★ -...	
Hub [mm]	1 ... 2800								★ -...	
Kolbenstangenart	einseitig								★	
	durchgehende Kolbenstange							[4][5]	★ -T	
Kolbenstangengewindeart	Außengewinde								★	
	Innengewinde							[6]	★ F	
Profilart	Sensornut an einer Seite								★	
	Sensornut an drei Seiten								★ D3	
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig								-P	
	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbststellend								★ -PPS	
	pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar							[5]	★ -PPV	
Positionserkennung	für Näherungsschalter								★ A	A

[1] Q Nur bis Hub 1500 mm

[2] L, U Nicht mit Q

[3] L1 Nur bis Hub 1000 mm

[4] T Nicht mit L, U

[5] T, PPV Nicht mit L1

[6] F Nicht mit N3

### Hinweis

Beim Einsatz von Merkmal L in Verbindung mit Querbelastungen bzw. Hüben über 500 mm muss die Kolbenstange durch geeignete Maßnahmen abgestützt werden.  
Der Betriebsdruck (→ Seite 12) gilt für Hübe bis 500 mm


### Hinweis

Beim Einsatz von Merkmal L1 in Verbindung mit Hüben über 500 mm muss die Kolbenstange durch geeignete Maßnahmen abgestützt werden.  
Der Betriebsdruck (→ Seite 12) gilt für Hübe bis 500 mm.

## Bestellangaben – Produktbaukasten

<b>Bestellertabelle</b>											
Baugröße	32	40	50	63	80	100	125	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
Norm	basierend auf ISO 15552								★		
	entspricht ISO 15552								★ -N3		
Korrosionsschutz	Standard								★		
	hoher Korrosionsschutz							[6]	★ R3		
Temperaturbereich	Standard								★		
	[C°]	warmfeste Dichtungen max. 120						[6][7]	★ T1		
	[C°]	-40 ... +80						[6][7][8]	T3		
	[C°]	0 ... +150						[6][7][8]	T4		
Partikelschutz	Standard								★		
	Faltenbalg am Lagerdeckel					-		[6][8][9][10][11]	P2		
Abstreifervariante	keine								★		
	erhöhte chemische Beständigkeit								[6][7][8][10][12][13][14]	A1	
	Hartabstreifer								[6][8][10][13][15]	A2	
	für Trockenlauf								[6][8][10][13][14]	A3	
	Metallabstreifer								[6][8][13][14][15]	A6	
Zulassung EU	keine								★		
	[mm]	II 2GD						[6][10][13]	EX4		
Kolbenstangenverlängerung	ohne										
	[mm]	1 ... 500						[9][16]	★ ...E		
Kolbenstangengewindeverlängerung	ohne										
	[mm]	1 ... 35		1 ... 70				[9][16][17]	-...L		


- [6] R3, T1, T3, T4, P2, A1, A2, A3, A6, EX4 Nicht mit L, U, L1
- [7] T1, T3, T4, A1 Nicht mit PPS
- [8] T3, T4, P2, A1, A2, A3, A6 Nicht mit Q
- [9] P2, ...E, ...L Nicht mit N3
- [10] P2, A1, A2, A3, EX4 Nicht mit T1, T3, T4
- [11] P2 Nur bis Hub 500 mm
- [12] A1 Nicht mit P
- [13] A1, A2, A3, A6, EX4 Nicht mit P2
- [14] A1, A3, A6 Nicht mit EX4
- [15] A2, A6 Nicht mit R3
- [16] ...E, ...L Nur bis Hub 2000 mm
- [17] ...L Nicht mit F

 **Hinweis**

Bei Auswahl von Merkmal P2 wird die Kolbenstangenverlängerung für den Faltenbalg automatisch berücksichtigt. Dies bedeutet, dass bei dem Merkmal ...E kein Wert angegeben werden muss.

 **Hinweis**

Bei Auswahl von Merkmal ...E in Kombination mit Merkmal P2 ist der Teil der Kolbenstangenverlängerung ...E nicht vom Faltenbalg bedeckt.

 **Hinweis**

Bei Auswahl von Merkmal P2 in Kombination mit Merkmal T (durchgehende Kolbenstange) wird der Faltenbalg nur einseitig montiert.

## Bestellangaben – Produktbaukasten

<b>Bestelltabelle</b>											
Baugröße	32	40	50	63	80	100	125	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
Baukasten-Nr.	<b>1463250</b>	<b>1461995</b>	<b>1463770</b>	<b>1463475</b>	<b>1463495</b>	<b>1463520</b>	<b>1722457</b>				
Funktion	Normzylinder, doppeltwirkend, basierend auf ISO 15552								<b>DSBC</b>	DSBC	
Verdrehsicherung	ohne								★		
	mit Verdrehsicherung							–	[1]	★ -Q	
Kolben-ø [mm]	32	40	50	63	80	100	125		★ -...		
Hub [mm]	10 ... 2000									★ -...	
Feststelleinheit	angebaut									★ -C	C
Kolbenstangenart	einseitig									★	
	durchgehende Kolbenstange								[2]	★ T	
Kolbenstangengewindeart	Außengewinde									★	
	Innengewinde									★ F	
Profilart	Sensornut an einer Seite									★	
	Sensornut an drei Seiten									★ D3	
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig									-P	
	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend									★ -PPS	
	pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar									★ -PPV	
Positionserkennung	für Näherungsschalter									★ A	A
Kolbenstangenverlängerung [mm]	ohne										
	1 ... 500									★ -...E	
Kolbenstangengewindeverlängerung [mm]	ohne										
	1 ... 35		1 ... 70						[3]	-...L	

[1] Q Nur bis Hub 1500 mm

[2] T Muss mit Q

[3] ...L Nicht mit F

## Bestellangaben – Produktbaukasten

<b>Bestelltabelle</b>									
Baugröße	32	40	50	63	80	100	Bedingungen	Code	Eintrag Code
Baukasten-Nr.	<b>1463250</b>	<b>1461995</b>	<b>1463770</b>	<b>1463475</b>	<b>1463495</b>	<b>1463520</b>			
Funktion	Normzylinder, doppelwirkend, basierend auf ISO 15552							<b>DSBC</b>	DSBC
Kolben-ø [mm]	32	40	50	63	80	100		-...	
Hub [mm]	10 ... 2000							-...	
Endlagenverriegelung	beidseitig							<b>E1</b>	
	bei ausgefahrener Kolbenstange							<b>E2</b>	
	bei eingefahrener Kolbenstange							<b>E3</b>	
Kolbenstangengewindeart	Außengewinde								
	Innengewinde							<b>F</b>	
Profilart	Sensornut an einer Seite								
	Sensornut an drei Seiten							<b>D3</b>	
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig							<b>-P</b>	
	pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar							<b>-PPV</b>	
Positionserkennung	für Näherungsschalter							<b>A</b>	A
Kolbenstangenverlängerung [mm]	ohne								
	1 ... 500							<b>-...E</b>	
Kolbenstangengewindeverlängerung [mm]	ohne								
	1 ... 35		1 ... 70				[1]	<b>-...L</b>	

[1] ...L Nicht mit F

## Bestellangaben – Produktbaukasten

<b>Bestelltablelle</b>											
Baugröße	32	40	50	63	80	100	125	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
Baukasten-Nr.	8150687	8150688	8150689	8150690	8150691	8150692	8150693				
Funktion	Normzylinder, doppelwirkend, basierend auf ISO 15552								<b>DSBC</b>	DSBC	
Kolben-∅ [mm]	32	40	50	63	80	100	125		-...		
Hub [mm]	1 ... 2800									-...	
Kolbenstangenart	einseitig										
	durchgehende Kolbenstange									<b>T</b>	
Kolbenstangengewindeart	Außengewinde										
	Innengewinde							[1]		<b>F</b>	
Profilart	Sensornut an einer Seite										
	Sensornut an drei Seiten									<b>D3</b>	
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig									<b>-P</b>	
	pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend									<b>-PPS</b>	
	pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar									<b>-PPV</b>	
Positionserkennung	für Näherungsschalter									<b>A</b>	A
Norm	basierend auf ISO 15552										
	entspricht ISO 15552									<b>-N3</b>	
Besondere Werkstoffeigenschaften	Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien									<b>F1A</b>	F1A
Kolbenstangenverlängerung [mm]	ohne										
	1 ... 500							[1][2]		<b>-...E</b>	
Kolbenstangengewindeverlängerung [mm]	ohne										
	1 ... 70							[1][2][3]		<b>-...L</b>	

[1] F, ...E, ...L Nicht mit N3

[2] ...E, ...L Nur bis Hub 2000 mm

[3] ...L Nicht mit F




## Zubehör

### Fußbefestigung HNC/CRHNC

Werkstoff:

HNC: Stahl, verzinkt

CRHNC: Stahl, hochlegiert



### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	AB $\varnothing$	AH	AO	AT	AU	SA		TR	US	XA		XS
						DSBC-...	DSBC-...-C			DSBC-...	DSBC-...-C	
32	7	32	6,5	4	24	142	187	32	45	143,1	188,1	46
40	10	36	9	4	28	161	214	36	54	161,9	214,9	52,7
50	10	45	9,5	5	32	170	237	45	64	173,8	240,8	62,6
63	10	50	12,5	5	32	185	261	50	75	189,1	265,1	62,9
80	12	63	15	6	41	210	305	63	93	214,6	309,6	80,4
100	14,5	71	17,5	6	41	220	318	75	110	228,5	326,7	84,3
125	16,5	90	22	8	45	250	375	90	131	270	394,3	102

für $\varnothing$ [mm]	Grundtyp				korrosionsbeständig			
	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>
32	2	144	★ 174369	HNC-32	4	139	176937	CRHNC-32
40	2	193	★ 174370	HNC-40	4	188	176938	CRHNC-40
50	2	353	★ 174371	HNC-50	4	341	176939	CRHNC-50
63	2	436	★ 174372	HNC-63	4	424	176940	CRHNC-63
80	2	829	★ 174373	HNC-80	4	809	176941	CRHNC-80
100	2	1009	174374	HNC-100	4	990	176942	CRHNC-100
125	2	1902	174375	HNC-125	4	1920	176943	CRHNC-125

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

2) ATEX-tauglich

## Zubehör


### Flanschbefestigung FNC/CRFNG

Werkstoff:

FNC: Stahl, verzinkt

CRFNG: Stahl, hochlegiert

RoHS konform



+ = zuzüglich Hublänge

#### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	E	FB $\varnothing$ H13	MF	R	TF	UF	W	ZF	
								DSBC-...	DSBC-...-C
32	45	7	10	32	64	80	16	129,1	174,1
40	54	9	10	36	72	90	18,7	143,9	196,9
50	65	9	12	45	90	110	23,6	153,8	220,8
63	75	9	12	50	100	120	23,9	169,1	245,1
80	93	12	16	63	126	150	29,4	189,6	284,6
100	110	14	16	75	150	175	33,3	203,5	301,7
125	132	16	20	90	180	210	45	245	369,3

für $\varnothing$ [mm]	Grundtyp				korrosionsbeständig			
	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>
32	1	221	★ 174376	FNC-32	4	220	161846	CRFNG-32
40	1	291	★ 174377	FNC-40	4	291	161847	CRFNG-40
50	1	536	★ 174378	FNC-50	4	526	161848	CRFNG-50
63	1	679	★ 174379	FNC-63	4	680	161849	CRFNG-63
80	1	1495	★ 174380	FNC-80	4	1508	161850	CRFNG-80
100	1	2041	174381	FNC-100	4	2054	161851	CRFNG-100
125	1	3775	174382	FNC-125	4	3787	185363	CRFNG-125

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

2) ATEX-tauglich

## Zubehör

### Schwenkzapfen ZNCF/CRZNG



Werkstoff:

ZNCF: Edelstahlguss

CRZNG: Edelstahlguss,

elektropoliert

RoHS konform



#### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	C2	C3	TD $\varnothing$ e9	TK	TL	TM	US	XH	XL	
									DSBC-...	DSBC...-C
32	71	86	12	16	12	50	45	18	127,1	172,1
40	87	105	16	20	16	63	54	18,7	143,9	196,9
50	99	117	16	24	16	75	64	23,6	153,8	220,8
63	116	136	20	24	20	90	75	23,9	169,1	245,1
80	136	156	20	28	20	110	93	31,4	187,6	282,6
100	164	189	25	38	25	132	110	30,3	206,5	304,7
125	192	217	25	50	25	160	131	40	250	374,3

für $\varnothing$ [mm]	Grundtyp				korrosionsbeständig			
	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>
32	2	150	174411	ZNCF-32	4	150	161852	CRZNG-32
40	2	285	174412	ZNCF-40	4	285	161853	CRZNG-40
50	2	473	174413	ZNCF-50	4	473	161854	CRZNG-50
63	2	687	174414	ZNCF-63	4	687	161855	CRZNG-63
80	2	1296	174415	ZNCF-80	4	1296	161856	CRZNG-80
100	2	2254	174416	ZNCF-100	4	2254	161857	CRZNG-100
125	2	3484	174417	ZNCF-125	4	3484	185362	CRZNG-125


1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

2) ATEX-tauglich

## Zubehör

### Lagerstück LNZG

Werkstoff:  
Lagerstück: Aluminium, eloxiert  
Gleitlager: Kunststoff  
RoHS konform





#### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	CR $\varnothing$ D11	DA $\varnothing$ H13	FK $\varnothing$ $\pm 0,1$	FN	FS	H1	HB $\varnothing$ H13	KE	NH	TH $\pm 0,2$	UL	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	12	11	15	30	10,5	15	6,6	6,8	18	32	46	2	90	<b>32959</b>	<b>LNZG-32</b>
40, 50	16	15	18	36	12	18	9	9	21	36	55	2	140	<b>32960</b>	<b>LNZG-40/50</b>
63, 80	20	18	20	40	13	20	11	11	23	42	65	2	190	<b>32961</b>	<b>LNZG-63/80</b>
100, 125	25	20	25	50	16	24,5	14	13	28,5	50	75	2	320	<b>32962</b>	<b>LNZG-100/125</b>

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

### Lagerstück CRLNZG

Werkstoff:  
Stahl, hochlegiert  
RoHS konform



#### Abmessungen und Bestellangaben


für $\varnothing$ [mm]	CR $\varnothing$ D11	FK $\varnothing$ $\pm 0,1$	FN	FS	H1	HB $\varnothing$ H13	NH	TH $\pm 0,2$	UL	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	12	15	30	10,5	15	6,6	18	32	46	4	205	<b>161874</b>	<b>CRLNZG-32</b>
40, 50	16	18	36	12	18	9	21	36	55	4	323	<b>161875</b>	<b>CRLNZG-40/50</b>
63, 80	20	20	40	13	20	11	23	42	65	4	435	<b>161876</b>	<b>CRLNZG-63/80</b>
100, 125	25	25	50	16	24,5	14	28,5	50	75	4	739	<b>161877</b>	<b>CRLNZG-100/125</b>

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Zubehör

### Schwenkflansch SNC

Werkstoff:  
Aluminium-Druckguss  
RoHS konform



#### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$	CG	CP	E	EK $\varnothing$	FL	L	SR
[mm]	H14	h14		H9	$\pm 0,2$		
32	14	34	$45^{+0,2/-0,5}$	10	22	13	10
40	16	40	$54^{-0,5}$	12	25	16	12
50	21	45	$64^{-0,6}$	16	27	16	12
63	21	51	$75^{-0,6}$	16	32	21	16
80	25	65	$93^{-0,8}$	20	36	22	16
100	25	75	$110^{+0,3/-0,8}$	20	41	27	20
125	37	97	$131^{-0,8}$	30	50	30	25

für $\varnothing$	TG	XC		KBK <sup>1)</sup>	Gewicht	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>
		DSBC...	DSBC...-C				
[mm]					[g]		
32	32,5	141,1	186,1	1	93	★ 174383	SNC-32
40	38	158,9	211,9	1	140	★ 174384	SNC-40
50	46,5	168,8	235,8	1	234	★ 174385	SNC-50
63	56,5	189,1	265,1	1	331	★ 174386	SNC-63
80	72	209,6	304,6	1	618	★ 174387	SNC-80
100	89	228,5	326,7	1	865	174388	SNC-100
125	110	275	399,3	1	1728	174389	SNC-125

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

2) ATEX-tauglich

## Zubehör


### Schwenkflansch SNCB/SNCB-...-R3

Werkstoff:

SNCB: Aluminium-Druckguss

SNCB-...-R3: Aluminium-Druckguss mit Schutzüberzug

RoHS konform



#### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	CB H14	E $45^{+0,2}/_{-0,5}$	EK $\varnothing$ H9/e8	FL $\pm 0,2$	L	MR -0,5	TG	UB h14	XC	
									DSBC-...	DSBC-...-C
32	26	$45^{+0,2}/_{-0,5}$	10	22	13	8,5	32,5	45	141,1	186,1
40	28	$54_{-0,5}$	12	25	16	12	38	52	158,9	211,9
50	32	$64_{-0,6}$	12	27	16	12	46,5	60	168,8	235,8
63	40	$75_{-0,6}$	16	32	21	16	56,5	70	189,1	265,1
80	50	$93_{-0,8}$	16	36	22	16	72	90	209,6	304,6
100	60	$110^{+0,3}/_{-0,8}$	20	41	27	20	89	110	228,5	326,7
125	70	$131_{-0,8}$	25	50	30	25	110	130	275	399,3



für $\varnothing$ [mm]	Grundtyp				R3 – Hoher Korrosionsschutz			
	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	1	103	★ 174390	SNCB-32	3	100	176944	SNCB-32-R3
40	1	155	★ 174391	SNCB-40	3	151	176945	SNCB-40-R3
50	1	232	★ 174392	SNCB-50	3	228	176946	SNCB-50-R3
63	1	375	★ 174393	SNCB-63	3	371	176947	SNCB-63-R3
80	1	636	★ 174394	SNCB-80	3	632	176948	SNCB-80-R3
100	1	1035	174395	SNCB-100	3	986	176949	SNCB-100-R3
125	1	1860	174396	SNCB-125	3	1776	176950	SNCB-125-R3

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Zubehör

### Schwenkflansch SNCS/CRSNCS/SNCS-...-R3

Werkstoff:  
 SNCS 32 ... 50: Alu-Druckguss  
 SNCS 63 ... 125:  
 Aluminium-Knetlegierung  
 CRSNCS 32 ... 80:  
 hochlegierter Stahl, rostfrei  
 SNCS-...-R3 100 ... 125:  
 Aluminium-Knetlegierung mit  
 Schutzüberzug  
 RoHS konform



Abmessungen und Bestallangaben								
für $\varnothing$ [mm]	CN $\varnothing$		E		EP	EX	FL	LT
	DSBC-...	DSBC-...-R3	DSBC-...	DSBC-...-R3	$\pm 0,2$		$\pm 0,2$	
32	10 <sup>+0,013</sup>	10 <sup>+0,015/-0,04</sup>	45 <sup>+0,2/-0,5</sup>	45 <sup>-0,5</sup>	10,5	14	22	13
40	12 <sup>+0,015</sup>	12 <sup>+0,018/-0,04</sup>	54 <sup>-0,5</sup>	54 <sup>-0,5</sup>	12	16	25	16
50	16 <sup>+0,015</sup>	16 <sup>+0,018/-0,04</sup>	64 <sup>-0,6</sup>	64 <sup>-0,6</sup>	15	21	27	16
63	16 <sup>+0,015</sup>	16 <sup>+0,018/-0,04</sup>	74,5 $\pm 0,5$	75 <sup>-0,6</sup>	15	21	32	21
80	20 <sup>+0,018</sup>	20 <sup>+0,021/-0,04</sup>	92,2 $\pm 0,8$	93 <sup>-0,8</sup>	18	25	36	22
100	20 <sup>+0,018</sup>	20 <sup>+0,021/-0,04</sup>	109 $\pm 1/-0,7$	109 $\pm 1/-0,7$	18	25	41	27
125	30 <sup>+0,018</sup>	30 <sup>+0,021/-0,04</sup>	132 $\pm 1/-0,7$	132 $\pm 1/-0,7$	25	37	50	30

für $\varnothing$ [mm]	MS		RA		TG	XC	
	DSBC-...	DSBC-...-R3	DSBC-... +1	DSBC-...-R3 +1		DSBC-...	DSBC-...-C
32	15 <sup>+0,5</sup>	15 <sup>+0,5</sup>	14,5	14,5	32,5	141,1	186,1
40	17 <sup>+0,5</sup>	17 <sup>+0,5</sup>	17,5	17,5	38	158,9	211,9
50	20 <sup>+0,5</sup>	20 <sup>+0,5</sup>	18,5	19	46,5	168,8	235,8
63	23 <sup>-0,5</sup>	22 <sup>+0,5</sup>	23	23	56,5	189,1	265,1
80	28 <sup>-0,5</sup>	27 <sup>+0,5</sup>	25	25	72	209,6	304,6
100	30 $\pm 0,5$	30 $\pm 0,5$	95	100	89	228,5	326,7
125	39 $\pm 0,5$	39 $\pm 0,5$	100	100	110	275	326,7


für $\varnothing$ [mm]	Grundtyp				Hoher Korrosionsschutz			
	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	1	86	★ 174397	SNCS-32	4	161	2895920	CRSNCS-32
40	1	122	★ 174398	SNCS-40	4	239	2895921	CRSNCS-40
50	1	216	★ 174399	SNCS-50	4	403	2895922	CRSNCS-50
63	2	281	★ 174400	SNCS-63	4	576	2895923	CRSNCS-63
80	2	557	★ 174401	SNCS-80	4	1173	2895924	CRSNCS-80
100	2	683	174402	SNCS-100	3	684	2895925	SNCS-100-R3
125	2	1369	174403	SNCS-125	3	1369	2895926	SNCS-125-R3

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Zubehör

### Schwenkflansch SNCL

Werkstoff:  
Aluminium-Druckguss  
RoHS konform



#### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	CD $\varnothing$ H9	E	EW	FL $\pm 0,2$	L	MR
32	10	$45^{+0,2/-0,5}$	26	22	13	10
40	12	$54^{-0,5}$	28	25	16	12
50	12	$64^{-0,6}$	32	27	16	12
63	16	$75^{-0,6}$	40	32	21	16
80	16	$93^{-0,8}$	50	36	22	16
100	20	$110^{+0,3/-0,8}$	60	41	27	20
125	25	$131^{-0,8}$	70	50	30	25

für $\varnothing$ [mm]	TG	XC		KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
		DSBC-...	DSBC-...-C				
32	32,5	141,1	186,1	1	71	★ 174404	SNCL-32
40	38	158,9	211,9	1	95	★ 174405	SNCL-40
50	46,5	168,8	235,8	1	158	★ 174406	SNCL-50
63	56,5	189,1	265,1	1	225	★ 174407	SNCL-63
80	72	209,6	304,6	1	436	★ 174408	SNCL-80
100	89	228,5	326,7	1	606	174409	SNCL-100
125	110	275	399,3	1	1135	174410	SNCL-125

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)




## Zubehör

### Schwenkzapfen-Bausatz DAMT

Der Bausatz kann in beliebiger Stellung auf dem Zylinder-Profilrohr befestigt werden.

Werkstoff:  
Stahl, verzinkt  
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben							
für $\varnothing$	B1	C2	C3	TD $\varnothing$ e9	TL	TM	UW
[mm]							
32	30	71	86	12	12	50	65
40	32	87	105	16	16	63	75
50	34	99	117	16	16	75	95
63	41	116	136	20	20	90	105
80	44	136	156	20	20	110	130
100	48	164	189	25	25	132	145
125	50	192	217	25	25	160	177

für $\varnothing$	XG	XJ	XV	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>2)</sup>
[mm]	min.	max.						
32	69±1,4	76±1,4	73±1,4	4+1	1	213	★ 2213233	DAMT-V1-32-A
40	77,7±1,4	84,9±1,4	81,2±1,4	8+1	1	388	★ 2214899	DAMT-V1-40-A
50	85,6±1,4	91,8±1,4	88,6±1,4	8+2	1	608	★ 2214909	DAMT-V1-50-A
63	96,9±1,8	96,1±1,8	96,4±1,8	18+2	1	911	★ 2214971	DAMT-V1-63-A
80	110,4±1,8	108,6±1,8	109,4±1,8	28+2	1	1494	★ 163529	DAMT-V1-80-A
100	121,3±1,8	115,5±1,8	118,3±1,8	28+2	1	2095	163530	DAMT-V1-100-A
125	134,7±1,8	155,3±1,8	145±1,8	40+2	1	3548	1812524	DAMT-V8-125-A




1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)




2) ATEX-tauglich

## Zubehör

### Bestellangaben – Befestigungselemente

Datenblätter → Internet: lagerbock


Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ
<b>Lagerbock LNG</b>			
	32	★ 33890	LNG-32
	40	★ 33891	LNG-40
	50	★ 33892	LNG-50
	63	★ 33893	LNG-63
	80	★ 33894	LNG-80
	100	33895	LNG-100
	125	33896	LNG-125
<b>Lagerbock LSNG</b>			
	32	31740	LSNG-32
	40	31741	LSNG-40
	50	31742	LSNG-50
	63	31743	LSNG-63
	80	31744	LSNG-80
	100	31745	LSNG-100
	125	31746	LSNG-125
<b>Lagerbock LBG<sup>1)</sup></b>			
	32	31761	LBG-32
	40	31762	LBG-40
	50	31763	LBG-50
	63	31764	LBG-63
	80	31765	LBG-80
	100	31766	LBG-100
	125	31767	LBG-125

Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ
<b>Lagerbock LSN</b>			
	32	5561	LSN-32
	40	5562	LSN-40
	50	5563	LSN-50
	63	5564	LSN-63
	80	5565	LSN-80
	100	5566	LSN-100
	125	6987	LSN-125
<b>Lagerbock LSNSG</b>			
	32	31747	LSNSG-32
	40	31748	LSNSG-40
	50	31749	LSNSG-50
	63	31750	LSNSG-63
	80	31751	LSNSG-80
	100	31752	LSNSG-100
	125	31753	LSNSG-125
<b>Lagerbock quer LQG<sup>1)</sup></b>			
	32	31768	LQG-32
	40	31769	LQG-40
	50	31770	LQG-50
	63	31771	LQG-63
	80	31772	LQG-80
	100	31773	LQG-100
	125	31774	LQG-125

1) ATEX-tauglich


### Bestellangaben – Befestigungselemente, korrosionsbeständig

Datenblätter → Internet: crlng

Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ
<b>Lagerbock CRLNG</b>			
	32	161840	CRLNG-32
	40	161841	CRLNG-40
	50	161842	CRLNG-50
	63	161843	CRLNG-63
	80	161844	CRLNG-80
	100	161845	CRLNG-100
	125	176951	CRLNG-125





### Bestellangaben – Befestigungselemente, hoher Korrosionsschutz

Datenblätter → Internet: lagerbock

Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ
<b>Lagerbock LBG-R3</b>			
	32	2078790	LBG-32-R3
	40	2078792	LBG-40-R3
	50	2078794	LBG-50-R3
	63	2078795	LBG-63-R3
	80	2078797	LBG-80-R3
	100	2078799	LBG-100-R3
	125	2078837	LBG-125-R3




## Zubehör

### Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze



Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ	
<b>Gelenkkopf SGS</b>				
	32	★ 9261	SGS-M10x1,25	
	40	★ 9262	SGS-M12x1,25	
	50	★ 9263	SGS-M16x1,5	
	63			
	80	★ 9264	SGS-M20x1,5	
	100			
	125	10774	SGS-M27x2	
<b>Gabelkopf SG<sup>1)</sup></b>				
	32	★ 6144	SG-M10x1,25	
	40	★ 6145	SG-M12x1,25	
	50	★ 6146	SG-M16x1,5	
	63			
		80	★ 6147	SG-M20x1,5
		100		
125	14987	SG-M27x2-B		
<b>Kupplungsstück KSG<sup>1)</sup></b>				
	32	32963	KSG-M10x1,25	
	40	32964	KSG-M12x1,25	
	50	32965	KSG-M16x1,5	
	63			
	80	32966	KSG-M20x1,5	
	100			
	125	32967	KSG-M27x2	

1) ATEX-tauglich

Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz


Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ
<b>Gabelkopf SGA<sup>1)</sup></b>			
	32	32954	SGA-M10x1,25
	40	10767	SGA-M12x1,25
	50	10768	SGA-M16x1,5
	63		
	80	10769	SGA-M20x1,5
	100		
	125	10770	SGA-M27x2
<b>Flexo-Kupplung FK<sup>1)</sup></b>			
	32	★ 6140	FK-M10x1,25
	40	★ 6141	FK-M12x1,25
	50	★ 6142	FK-M16x1,5
	63		
	80	★ 6143	FK-M20x1,5
	100		
	125	10485	FK-M27x2
<b>Kupplungsstück KSZ<sup>1)</sup></b>			
	32	36125	KSZ-M10x1,25
	40	36126	KSZ-M12x1,25
	50	36127	KSZ-M16x1,5
	63		
	80	36128	KSZ-M20x1,5
	100		
	125	-	-

### Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze, korrosionsbeständig

Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ
<b>Gelenkkopf CRSGS</b>			
	32	195582	CRSGS-M10x1,25
	40	195583	CRSGS-M12x1,25
	50	195584	CRSGS-M16x1,5
	63		
	80	195585	CRSGS-M20x1,5
	100		
	125	195586	CRSGS-M27x2
<b>Flexo-Kupplung CRFK<sup>1)</sup></b>			
	32	2305778	CRFK-M10x1,25
	40	2305779	CRFK-M12x1,25
	50	2490673	CRFK-M16x1,5
	63		
	80	2545677	CRFK-M20x1,5
	100		

1) ATEX-tauglich

Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz

Benennung	für ø	Teile-Nr.	Typ
<b>Gabelkopf CRSG<sup>1)</sup></b>			
	32	13569	CRSG-M10x1,25
	40	13570	CRSG-M12x1,25
	50	13571	CRSG-M16x1,5
	63		
	80	13572	CRSG-M20x1,5
	100		
	125	185361	CRSG-M27x2

## Zubehör

### Faltenbalgbausatz DADB




Allgemeine Technische Daten		32	40	50	63	80	100
Typ DADB-V6-							
Max. Hubbereich des Zylinders <sup>1)</sup>	[mm]	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500
Befestigungsart		mit Gewindestift					
Einbaulage		beliebig					
Medienbeständigkeit		Staub, Späne, Öl, Fett, Benzin (→ Internet: Medienbeständigkeit)					
Umgebungstemperatur <sup>2)</sup>	[°C]	-10 ... +80					
Schutzart		IP54					
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>3)</sup>		3 - starke Korrosionsbeanspruchung					

- 1) In Verbindung mit dem Faltenbalgbausatz DADB  
 2) Einsatzbereich der Näherungsschalter und des Zylinders beachten  
 3) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

### Werkstoffe

#### Funktionsschnitt



Faltenbalg		
[1]	Anbindung	Polyamid
[2]	Zwischenstück	Polyamid
[3]	Faltenbalg	NBR
[4]	Endstück	Polyamid
[5]	Einschraubstück	Polyamid
-	O-Ring	NBR
-	Werkstoff-Hinweis	RoHS-konform


Gewichte [g]		32	40	50	63	80	100
Typ DADB-V6-							
Hub [mm]							
10 ... 50		29	42	71	69	99	124
51 ... 125		41	56	91	89	127	152
126 ... 175		52	68	105	103	140	165
176 ... 250		66	85	129	127	193	218
251 ... 300		79	100	147	145	231	255
301 ... 350		92	115	166	164	268	293
351 ... 375		92	115	167	165	259	284
376 ... 425		104	129	185	183	296	321
426 ... 475		117	144	204	202	334	359
476 ... 500		117	144	205	203	324	349



## Zubehör

### Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



∅ Hub [mm]	32							40						
	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	29	38	14	G1/8	12,9	5,4	55	28	46	14	G1/8	16,3	5,4	56,7
51 ... 125	47						73	43						71,7
126 ... 175	61						87	56						84,7
176 ... 250	80						106	72						100,7
251 ... 300	96						122	86						114,7
301 ... 350	112						138	100						128,7
351 ... 375	114						140	101						129,7
376 ... 425	130						156	115						143,7
426 ... 475	145						171	130						158,7
476 ... 500	147						173	131						159,7

∅ Hub [mm]	50							63						
	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	28	57	17	G1/4	22,35	7	63,6	28	57	17	G1/4	22,4	7	63,9
51 ... 125	46						81,6	46						81,9
126 ... 175	56						91,6	56						91,9
176 ... 250	73						108,6	73						108,9
251 ... 300	86						121,6	86						121,9
301 ... 350	97						132,6	97						132,9
351 ... 375	105						140,6	105						140,9
376 ... 425	116						151,6	116						151,9
426 ... 475	126						161,6	126						161,9
476 ... 500	134						169,6	134						169,9

∅ Hub [mm]	80							100						
	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2 <sup>1)</sup>	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 ... 50	25	93	17	G1/4	28	4	70,4	25	93	17	G1/4	28	4	74,3
51 ... 125	37						82,4	37						86,3
126 ... 175	49						94,4	49						98,3
176 ... 250	62						107,4	62						111,3
251 ... 300	74						119,4	74						123,3
301 ... 350	86						131,4	86						135,3
351 ... 375	87						132,4	87						136,3
376 ... 425	98						143,4	98						147,3
426 ... 475	110						155,4	110						159,3
476 ... 500	111						156,4	111						160,3

1) Das Maß entspricht dem E-Wert (Kolbenstangenverlängerung) des Antriebs

## Zubehör

### Bestellangaben – Faltenbalgbausatz

Für den Einsatz eines Faltenbalgbausatzes ist eine verlängerte Kolbenstange (Bestellcode E) → Bestellangaben – Produktbaukasten unbedingt erforderlich.

Das erforderliche Maß für Bestellcode E in Abhängigkeit von Kolben- $\varnothing$  und Hub des Zylinders sowie der dazugehörige Faltenbalgbausatz ist in folgender Tabelle angegeben:

### Bestellbeispiel:

Ausgewählter Normzylinder:

DSBC-32-320-PPV-A-...

Das Maß für den entsprechenden E-Wert (siehe Tabelle):

112 mm

Vollständige Typenbezeichnung für Normzylinder:

DSBC-32-320-PPV-A-...-112E

Der dazugehörige Faltenbalgbausatz:

DADB-V6-32-S301-350

Zylinderangaben			Faltenbalgbausatz		Zylinderangaben			Faltenbalgbausatz	
$\varnothing$	Hub	Maß für E	Teile-Nr.	Typ	$\varnothing$	Hub	Maß für E	Teile-Nr.	Typ
[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]		
32	10 ... 50	29	553271	DADB-V6-32-S10-50	40	10 ... 50	28	553291	DADB-V6-40-S10-50
	51 ... 125	47	553273	DADB-V6-32-S51-125		51 ... 125	43	553293	DADB-V6-40-S51-125
	126 ... 175	61	553275	DADB-V6-32-S126-175		126 ... 175	56	553295	DADB-V6-40-S126-175
	176 ... 250	80	553277	DADB-V6-32-S176-250		176 ... 250	72	553297	DADB-V6-40-S176-250
	251 ... 300	96	553279	DADB-V6-32-S251-300		251 ... 300	86	553399	DADB-V6-40-S251-300
	301 ... 350	112	553281	DADB-V6-32-S301-350		301 ... 350	100	553301	DADB-V6-40-S301-350
	351 ... 375	114	553283	DADB-V6-32-S351-375		351 ... 375	101	553303	DADB-V6-40-S351-375
	376 ... 425	130	553285	DADB-V6-32-S376-425		376 ... 425	115	553305	DADB-V6-40-S376-425
	426 ... 475	145	553287	DADB-V6-32-S426-475		426 ... 475	130	553307	DADB-V6-40-S426-475
476 ... 500	147	553289	DADB-V6-32-S476-500	476 ... 500	131	553309	DADB-V6-40-S476-500		
50	10 ... 50	28	553311	DADB-V6-50-S10-50	63	10 ... 50	28	553331	DADB-V6-63-S10-50
	51 ... 125	46	553313	DADB-V6-50-S51-125		51 ... 125	46	553333	DADB-V6-63-S51-125
	126 ... 175	56	553315	DADB-V6-50-S126-175		126 ... 175	56	553335	DADB-V6-63-S126-175
	176 ... 250	73	553317	DADB-V6-50-S176-250		176 ... 250	73	553337	DADB-V6-63-S176-250
	251 ... 300	86	553319	DADB-V6-50-S251-300		251 ... 300	86	553339	DADB-V6-63-S251-300
	301 ... 350	97	553321	DADB-V6-50-S301-350		301 ... 350	97	553341	DADB-V6-63-S301-350
	351 ... 375	105	553323	DADB-V6-50-S351-375		351 ... 375	105	553343	DADB-V6-63-S351-375
	376 ... 425	116	553325	DADB-V6-50-S376-425		376 ... 425	116	553345	DADB-V6-63-S376-425
	426 ... 475	126	553327	DADB-V6-50-S426-475		426 ... 475	126	553347	DADB-V6-63-S426-475
476 ... 500	134	553329	DADB-V6-50-S476-500	476 ... 500	134	553349	DADB-V6-63-S476-500		
80	10 ... 50	25	553351	DADB-V6-80-S10-50	100	10 ... 50	25	553371	DADB-V6-100-S10-50
	51 ... 125	37	553353	DADB-V6-80-S51-125		51 ... 125	37	553373	DADB-V6-100-S51-125
	126 ... 175	49	553355	DADB-V6-80-S126-175		126 ... 175	49	553375	DADB-V6-100-S126-175
	176 ... 250	62	553357	DADB-V6-80-S176-250		176 ... 250	62	553377	DADB-V6-100-S176-250
	251 ... 300	74	553359	DADB-V6-80-S251-300		251 ... 300	74	553379	DADB-V6-100-S251-300
	301 ... 350	86	553361	DADB-V6-80-S301-350		301 ... 350	86	553381	DADB-V6-100-S301-350
	351 ... 375	87	553363	DADB-V6-80-S351-375		351 ... 375	87	553383	DADB-V6-100-S351-375
	376 ... 425	98	553365	DADB-V6-80-S376-425		376 ... 425	98	553385	DADB-V6-100-S376-425
	426 ... 475	110	553367	DADB-V6-80-S426-475		426 ... 475	110	553387	DADB-V6-100-S426-475
476 ... 500	111	553369	DADB-V6-80-S476-500	476 ... 500	111	553389	DADB-V6-100-S476-500		

## Zubehör


### Mehrstellungsbausatz DPNC

Werkstoff:

Flansch: Aluminium-Knetlegierung

Gewindestifte, Sechskantmuttern:

Stahl, verzinkt



### Abmessungen und Bestellangaben

für $\varnothing$ [mm]	F1	ZJ		Max. Gesamthub [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ <sup>1)</sup>
		DSBC-... +1,8	DSBC-...-C				
32	27	119,1	164,1	500	292	174418	DPNC-32
40	27	133,9	186,9	800	410	174419	DPNC-40
50	32	141,8	208,8	800	335	174420	DPNC-50
63	28	157,1	233,1	700	390	174421	DPNC-63
80	38	173,6	268,6	1000	847	174422	DPNC-80
100	38	187,5	285,7	900	1200	174423	DPNC-100
125	48	225	349,3	1000	2102	174424	DPNC-125

1) ATEX-tauglich

### Hinweis

Bei Kombination von Zylindern und Mehrstellungsbausatz darf die maximale Gesamthublänge nicht überschritten werden.

### Verbinden zweier Zylinder mit gleichem Kolben- $\varnothing$ zu einem Drei- oder Vierstellungszyylinder

Ein Drei- oder Vierstellungszyylinder besteht aus zwei getrennten Zylindern, deren Kolbenstangen entgegengesetzt ausfahren.


Dadurch kann dieser Zylindertyp je nach Ansteuerung und Hubaufteilung bis zu vier Stellungen einnehmen, von denen jede exakt

auf Anschlag gefahren wird. Zu beachten ist, dass bei Festliegen eines Kolbenstangenendes der Zylindermantel die Bewegung

ausführt. Der Zylinder muss mit beweglichen Leitungsverbindungen angeschlossen werden.


#### Realisierung von 3 Stellungen

Dazu müssen zwei Zylinder gleicher Hublänge miteinander verbunden werden.



#### Realisierung von 4 Stellungen

Dazu müssen zwei Zylinder unterschiedlicher Hublänge miteinander verbunden werden.






## Zubehör

### Befestigungsbausatz DAVM

Für seitliche Ventilmontage, direkt am Antrieb

Werkstoff:  
Befestigungswinkel, Schrauben:  
Stahl, verzinkt  
Nutenstein: hochlegierter Stahl, rostfrei



Das Lochbild am Winkel ermöglicht den Anbau von Magnetventilen, entsprechend der Zuordnung rechts. In nachfolgenden Tabellen werden ein paar Magnetventile zur Auswahl angeboten.

**Zuordnungstabelle Befestigungsbausatz zu Magnetventil**

Befestigungsbausatz	Magnetventil		
DAVM-MW-V1-32-V	CPE14	VUVG-L14	VUVS-L20
DAVM-MW-V1-50-V	CPE18, CPE24	VUVG-L18	VUVS-L25, VUVS-L30

### Empfohlene Magnetventile CPE


Datenblätter → Internet: cpe


	für ø [mm]	Schraube zur Befestigung	Pneumatischer Anschluss	Funktion	Teile-Nr.	Typ
	<b>monostabil</b>					
	32, 40	M4x20	G1/8	5/2-Wegeventil	<b>196941</b>	<b>CPE14-M1BH-5L-1/8</b>
	50, 63	M4x25	G1/4		<b>163142</b>	<b>CPE18-M1H-5L-1/4</b>
	80, 100, 125	M5x30	G3/8		<b>163166</b>	<b>CPE24-M1H-5L-3/8</b>
	<b>bistabil</b>					
	32, 40	M4x20	G1/8	5/2-Wegeventil	<b>196939</b>	<b>CPE14-M1BH-5J-1/8</b>
50, 63	M4x25	G1/4	<b>163143</b>		<b>CPE18-M1H-5J-1/4</b>	
80, 100, 125	M5x30	G3/8	<b>163167</b>		<b>CPE24-M1H-5J-3/8</b>	


### Zubehör für Magnetventile CPE



	für Ventil	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
<b>Verbindungsleitung NEBV/KMEB</b>				
	CPE14	2,5	<b>8047679</b>	<b>NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1</b>
		5	<b>8047680</b>	<b>NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1</b>
	CPE18	2,5	★ <b>151688</b>	<b>KMEB-1-24-2,5-LED</b>
	CPE24	5	<b>151689</b>	<b>KMEB-1-24-5-LED</b>
		10	<b>193457</b>	<b>KMEB-1-24-10-LED</b>


## Zubehör


Empfohlene Magnetventile VUVG						Datenblätter → Internet: vuvg
	für ø [mm]	Schraube zur Befestigung	Pneumatischer Anschluss	Funktion	Teile-Nr.	Typ
	<b>monostabil</b>					
	32, 40	M3x20	G1/8	5/2-Wegeventil	★ 8031508	VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L
	50, 63	M4x25	G1/4		★ 8031532	VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L
	<b>bistabil</b>					
32, 40	M3x20	G1/8	5/2-Wegeventil	★ 574230	VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L	
50, 63	M4x25	G1/4		★ 8031533	VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L	

Verbindungsleitungen NEBA, gerade – für Magnetventile VUVG						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	3	2,5 m	★ 8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	★ 8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

Verbindungsleitungen NEBA, gewinkelt – für Magnetventile VUVG						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	3	2,5 m	★ 8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	★ 8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

Empfohlene Magnetventile VUVS						Datenblätter → Internet: vuvvs
	für ø [mm]	Schraube zur Befestigung	Pneumatischer Anschluss	Funktion	Teile-Nr.	Typ
	<b>monostabil, Form C</b>					
	32, 40	M3x20	G1/8	5/2-Wegeventil	★ 575263	VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1
					★ 575264	VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
	50, 63	M4x20	G1/4		★ 575503	VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1
				★ 575511	VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1	
80, 100, 125	M5x30	G3/8		★ 575596	VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1	
				★ 575604	VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1	
	<b>bistabil, Form C</b>					
	32, 40	M3x20	G1/8	5/2-Wegeventil	★ 575265	VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
	50, 63	M4x20	G1/4		★ 575518	VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1
80, 100, 125	M5x30	G3/8	★ 575611		VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1	

Zubehör für Magnetventile VUVS				Teile-Nr.	Typ
Beschreibung					
<b>Steckdose MSSD</b>					
	<b>Anschlussbild Form C, nach EN 175301-803</b>				
	3-polig, Schraubklemme	Kabelverschraubung Pg7	0 ... 250 V AC/DC	IP65	★ 151687 MSSDEB


 **Hinweis**  
 Abmessungen und Bestellangaben  
 → Seite 1

## Zubehör


### Abmessungen und Bestellangaben


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

DAVM-MW-V1-32-V



DAVM-MW-V1-50-V



 **Hinweis**

Befestigung ist nur an der Seite, auf der sich die pneumatischen Anschlüsse befinden, möglich.

Im Lieferumfang des Befestigungsbausatzes sind 2 Nutensteine enthalten. Weitere Nutensteine → Seite 64


für $\varnothing$ [mm]	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 $\varnothing$	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
32	34	18	10	3	M4	M3	4,5	44,8	40	34	-	-	26	-
40														
50	60	23	30	3	M5	M4	4,5	64,8	60	54	47,5	42	45	40
63														
80														
100														
125														

für $\varnothing$ [mm]	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	KBK <sup>1)</sup>	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
32	45	37	30	27	19,2	17,5	-	4	1	76	2568514	DAVM-MW-V1-32-V
40												
50	60	52	40	31	30	25	20	-	1	160	2612128	DAVM-MW-V1-50-V
63												
80												
100												
125												

1) Weitere Informationen [www.festo.com/x/topic/kbk](http://www.festo.com/x/topic/kbk)

## Zubehör

### Bestellangaben – Führungseinheiten für feste Hübe (nur Kugelumlauführung)




Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ <sup>1)</sup>
<b>für <math>\varnothing</math> 32 mm</b>		
10 ... 50	34493	FENG-32-50-KF
10 ... 100	34494	FENG-32-100-KF
10 ... 160	34495	FENG-32-160-KF
10 ... 200	34496	FENG-32-200-KF
10 ... 250	150289	FENG-32-250-KF
10 ... 320	34497	FENG-32-320-KF
10 ... 400	150290	FENG-32-400-KF
10 ... 500	34498	FENG-32-500-KF
<b>für <math>\varnothing</math> 50 mm</b>		
10 ... 50	34506	FENG-50-50-KF
10 ... 100	34507	FENG-50-100-KF
10 ... 160	34508	FENG-50-160-KF
10 ... 200	34509	FENG-50-200-KF
10 ... 250	34510	FENG-50-250-KF
10 ... 320	34511	FENG-50-320-KF
10 ... 400	150292	FENG-50-400-KF
10 ... 500	34512	FENG-50-500-KF
<b>für <math>\varnothing</math> 80 mm</b>		
10 ... 50	34521	FENG-80-50-KF
10 ... 100	34522	FENG-80-100-KF
10 ... 160	34523	FENG-80-160-KF
10 ... 200	34524	FENG-80-200-KF
10 ... 250	34525	FENG-80-250-KF
10 ... 320	34526	FENG-80-320-KF
10 ... 400	34527	FENG-80-400-KF
10 ... 500	34528	FENG-80-500-KF

Datenblätter → Internet: feng

Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ <sup>1)</sup>
<b>für <math>\varnothing</math> 40 mm</b>		
10 ... 50	34499	FENG-40-50-KF
10 ... 100	34500	FENG-40-100-KF
10 ... 160	34501	FENG-40-160-KF
10 ... 200	34502	FENG-40-200-KF
10 ... 250	34503	FENG-40-250-KF
10 ... 320	34504	FENG-40-320-KF
10 ... 400	150291	FENG-40-400-KF
10 ... 500	34505	FENG-40-500-KF
<b>für <math>\varnothing</math> 63 mm</b>		
10 ... 50	34513	FENG-63-50-KF
10 ... 100	34514	FENG-63-100-KF
10 ... 160	34515	FENG-63-160-KF
10 ... 200	34516	FENG-63-200-KF
10 ... 250	34517	FENG-63-250-KF
10 ... 320	34518	FENG-63-320-KF
10 ... 400	34519	FENG-63-400-KF
10 ... 500	34520	FENG-63-500-KF
<b>für <math>\varnothing</math> 100 mm</b>		
10 ... 50	34529	FENG-100-50-KF
10 ... 100	34530	FENG-100-100-KF
10 ... 160	34531	FENG-100-160-KF
10 ... 200	34532	FENG-100-200-KF
10 ... 250	34533	FENG-100-250-KF
10 ... 320	34534	FENG-100-320-KF
10 ... 400	34535	FENG-100-400-KF
10 ... 500	34536	FENG-100-500-KF

### Bestellangaben – Führungseinheiten für variable Hübe








für $\varnothing$ [mm]	Hub [mm]	mit Kugelumlauführung	
		Teile-Nr.	Typ <sup>1)</sup>
32	10 ... 500	34487	FENG-32-...-KF
40	10 ... 500	34488	FENG-40-...-KF
50	10 ... 500	34489	FENG-50-...-KF
63	10 ... 500	34490	FENG-63-...-KF
80	10 ... 500	34491	FENG-80-...-KF
100	10 ... 500	34492	FENG-100-...-KF

Datenblätter → Internet: feng

mit Gleitführung	
Teile-Nr.	Typ <sup>1)</sup>
34481	FENG-32-...-GF
34482	FENG-40-...-GF
34483	FENG-50-...-GF
34484	FENG-63-...-GF
34485	FENG-80-...-GF
34486	FENG-100-...-GF


1) ATEX-tauglich

## Zubehör


Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv						Datenblätter → Internet: smt
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
<b>Schließer</b>						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	★ 574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	★ 574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	★ 574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	★ 574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	★ 574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
<b>Öffner</b>						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	★ 574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed						Datenblätter → Internet: sme
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
<b>Schließer</b>						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontaktbehaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	★ 543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	★ 543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Kabel, 2-adrig	2,5	★ 543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
				Stecker M8x1, 3-polig	0,3	★ 543861
<b>Öffner</b>						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontaktbehaftet	Kabel, 3-adrig	7,5	★ 546799	SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Bestellangaben - Näherungsschalter für T-Nut, NAMUR						Datenblätter → Internet: sdbt
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
<b>Schließer</b>						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	NAMUR	Kabel, 2-adrig	5	579071	SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
				10	579072	SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6

## Zubehör


### Bestellangaben – Sicherungsclip für ATEX-Bereich

	Beschreibung	für Größe	Teile-Nr.	Typ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schützt „nicht eigensichere Betriebsmittel“ gegen einfaches Trennen, hier den Stecker von Näherungsschalter SMT und Verbindungsleitung NEBU</li> <li>• ATEX-Kategorie: Gas: II 3G / Staub: II 3D</li> </ul>	Stecker M8x1	<b>548067</b>	<b>NEAU-M8-GD</b>

### Verbindungsleitungen NEBA, gerade, Anschluss M8

	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	3	2,5 m	★ <b>8078223</b>	<b>NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3</b>
				5 m	★ <b>8078224</b>	<b>NEBA-M8G3-U-5-N-LE3</b>


### Verbindungsleitungen NEBA, gerade, Anschluss M12

	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	offenes Ende	3	2,5 m	★ <b>8078236</b>	<b>NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3</b>
				5 m	★ <b>8078237</b>	<b>NEBA-M12G5-U-5-N-LE3</b>

### Verbindungsleitungen NEBA, gewinkelt, Anschluss M8

	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	3	2,5 m	★ <b>8078230</b>	<b>NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3</b>
				5 m	★ <b>8078231</b>	<b>NEBA-M8W3-U-5-N-LE3</b>

### Verbindungsleitungen NEBA, gewinkelt, Anschluss M12

	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	offenes Ende	3	2,5 m	<b>8078245</b>	<b>NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE3</b>
				5 m	<b>8078246</b>	<b>NEBA-M12W5-U-5-N-LE3</b>



## Zubehör

### Positionstransmitter


Der Positionstransmitter erfasst kontinuierlich die Position des Kolbens.

Er verfügt über einen Analogausgang, mit einem zur Kolbenposition proportionalem Ausgangssignal.


Datenblätter → Internet: positionstransmitter

Bestellangaben – Positionstransmitter für T-Nut								Teile-Nr.	Typ
	für Ø	Wegmessbereich	Analogausgang		Befestigungsart	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]		
			[V]	[mA]					
	32 ... 125	0 ... 40	0 ... 10	–	von oben in Nut einsetzbar	Stecker M8x1, 4-polig, längs	0,3	<b>553744</b>	<b>SMAT-8M-U-E-0,3-M8D</b>
	32 ... 125	0 ... 50	–	4 ... 20	von oben in Nut einsetzbar	Stecker M8x1, 4-polig, längs	0,3	<b>1531265</b>	<b>SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8</b>
		0 ... 80						<b>1531266</b>	<b>SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8</b>
		0 ... 100						<b>1531267</b>	<b>SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8</b>
		0 ... 125						<b>1531268</b>	<b>SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8</b>
		0 ... 160						<b>1531269</b>	<b>SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8</b>
		0 ... 50	0 ... 10	–	<b>8115394</b>	<b>SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8</b>			

### Verbindungsleitungen NEBA, gerade


	Elektrischer Anschluss 1, Anschlussstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	4	2,5 m	★ <b>8078227</b>	<b>NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4</b>
5 m				<b>8078228</b>	<b>NEBA-M8G4-U-5-N-LE4</b>	



### Verbindungsleitungen NEBA, gewinkelt

	Elektrischer Anschluss 1, Anschlussstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlussstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	4	2,5 m	★ <b>8078233</b>	<b>NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4</b>
5 m				<b>8078234</b>	<b>NEBA-M8W4-U-5-N-LE4</b>	

## Zubehör

Datenblätter → Internet: grla

Bestellangaben – Drossel-Rückschlagventile			Werkstoff	Teile-Nr.	Typ
Anschluss	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø			
<b>für Abluft</b>					
	G1/8	4	Metall-Ausführung	★ 193143	GRLA-1/8-QS-4-D
		6		★ 193144	GRLA-1/8-QS-6-D
		8		★ 193145	GRLA-1/8-QS-8-D
	G1/4	6		★ 193146	GRLA-1/4-QS-6-D
		8		★ 193147	GRLA-1/4-QS-8-D
		10		★ 193148	GRLA-1/4QS-10-D
		6		★ 193149	GRLA-3/8-QS-6-D
	G3/8	8		★ 193150	GRLA-3/8-QS-8-D
		10		★ 193151	GRLA-3/8-QS-10-D
		12		★ 193152	GRLA-1/2-QS-12-D

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ	PE <sup>1)</sup>
Beschreibung				
<b>Nutabdeckung für T-Nut</b>				
	einsetzbar, Länge 0,5 m	151680	ABP-5-S	2
<b>Nutenstein für T-Nut</b>				
	von oben in Nut einsetzbar, Gewinde M4	8028500	ABAN-8-1M4-5-P2	2
		8028501	ABAN-8-1M4-5-P100	100

1) Packungseinheit in Stück