


# Bộ giảm sóc DADP-ES-G8-25

Số bộ phận: 8159237

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Cần chặn
Tốc độ tác động tối đa	0.8 m/s
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Lực tác động tối đa	1100 N
Mô-men xoắn siết tối đa	8.4 Nm
Dung sai mô-men xoắn siết	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	503 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cần	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm