

Ъглов хващач DHWS-25-A-NC

Номер на част: 1310181

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Макс. точност на обмена	0.2 mm
Макс. ъгъл на отваряне	40 градус
Ротационна симетрия	0.2 mm
Точност при повторение хващач	0.04 mm
Брой челюсти	2
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Функция на хващача	Ъгъл
Задържане на силата на захващане	при затваряне
Конструктивна структура	Лост
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	4 бар...8 бар
Макс. работна честота хващач	3 Hz
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	106 msec
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	59 msec
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините. Металите с повече от 1% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките. Металите с повече от 5% медял от масата са изключени от употреба. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.64 kgcm ²
Макс. сила върху челюстта Fz, статична	90 B
Макс. момент на челюст Mx статичен	3.6 Nm
Макс. момент на челюстите My, статичен	3.6 Nm

Характеристика	Стойност
Макс. момент на челюстите Mz статичен	3.6 Nm
Тегло на продукта	265 g
Начин на закрепване	по избор: с вътрешна резба и центрираща втулка с проходни отвори и центрираща втулка
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал покриваща капачка	POLYAMID
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав твърдо анодиран
Материал на челюстите	високолегирана стомана