

# Tấm liên kết VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH

Số bộ phận: 8188451

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng cuộn van tối đa	24
Kích thước B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Chỉ dẫn về điện áp vận hành	Nguồn điện SELV/PELV cần thiết Lưu ý sự sụt giảm điện áp
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	5 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	6 Nm
trọng lượng sản phẩm	124.1 g
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sub-D
Đầu ra cấp	thẳng
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	cho khối di chuyển 15 mm
Cổng nối khí nén 5	cho khối di chuyển 15 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PA gia cố
Vật liệu phủ	PA gia cố
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu mạng xông	thép hợp kim không gỉ
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim không gỉ