

Съединител QSSF-1/2-12-B

Номер на част: 153171

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	11 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	Преграда
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 бар...6 бар -13.775 psi...87 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Номинален въртящ момент на затягане	26 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	70 g
Начин на закрепване	Външен шестостен SW24 Външен шестостен SW27
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/2
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 12 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал на гайките	Месинг, никелиран
Материал уплътнение на шлаух	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на сегмента скоба за слаух	високолегирана стомана, неръждаема