


# 控制线路

## KES-SEC-AC-2,5

产品代号: 525713

将SEC-AC-... 马达控制器连接到所需的PLC上



### 技术参数

特性	值
电缆属性	标准
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
防护等级	IP20
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	0 ... 50 °C
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 220 mm
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	25
电气接口 1, 占用的针脚/导线	25
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	26
电气接口 2, 占用的针脚/导线	25
导线末端	导线末端配有金属箍
电缆结构	5x(2x0,25)+16x(0,25)
电缆直径	11 mm
电缆长度	2.5 m
导体的额定截面	0.25 mm <sup>2</sup>
电缆识别	不带标签支架