



平行抓手 HEPP-28-30-PN

订货号: 8117631

FESTO



数据表

特性	值
规格	28
总行程	30 mm
每个爪手夹爪的行程	15 mm
最大爪手夹爪间隙 Sz	0.35 mm
重复精度, 爪手	0.02 mm
爪手夹爪的数量	2
驱动系统	电驱
安装位置	可选
控制器工作模式	通过现场总线进行的插补模式
爪手功能	平行
结构特点	齿形带 电爪 带滚珠丝杠
导轨	滚轮轴承导轨
位置检测	电机编码器
配置支持	GSDML 文件
派生型	不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况：钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。
准备就绪状态指示	LED
每个抓手手指的定位速度	40 mm/s
每个抓手手指的定位加速度	1 m/s ²
每个抓手手指的抓取速度	3 mm/s
MAC 地址的数量	4
最大电流消耗	3000 mA
最大电流消耗, 负载	2 A
最大电流消耗, 逻辑	1 A
标称工作电压 DC	24 V
逻辑电源 DC 的标称电压	24 V
标称电压, 直流负载电压	24 V
标称电机电流	0.9 A
允许的负载电源范围	± 10 %
允许的逻辑电压范围	± 10 %

特性	值
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	6 级, 符合 ISO 14644-1
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
相对空气湿度	0 - 95% 无冷凝
声压级	60 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
总抓取扭矩	320 N
每个爪手夹爪的抓取力	160 N
转动惯量	30 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	680 N
爪手的最大扭矩 Mx, 静态	6.5 Nm
抓手最大扭矩 My, 静态	14.5 Nm
抓手最大扭矩 Mz, 静态	6.5 Nm
标称扭矩	0.115 Nm
导向部件的润滑间隔	1 MioCyc
产品重量	1400 g
通信配置	PROFIdrive
现场总线, 接口类型	插座
现场总线, 连接系统	M12x1, D 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
现场总线, 接口样式	4
现场总线, 协议	PROFINET IRT PROFINET RT
电气接口	2x M12
现场总线连接	PROFINET
安装方式	通过内螺纹和定位套
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	阳极氧化铝
爪手夹爪材料	钢