

密封组件 VAVC-F12-CC-25-T

订货号: 8180300

FESTO



数据表

特性	值
公称通径 DN	25
结构特点	滤芯和盖子 (集成式)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	355 g
材料说明	RoHS 合规
关断元件材料	PTFE