

限位开关盒 SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2

订货号: 8182186

FESTO



数据表

特性	值
材料说明	RoHS 合规
测得变量	位置
测量原理	舌簧式
感测范围	0 deg...90 deg
环境温度	-20 °C...70 °C
开关输出	触点
开关元件功能	拨动开关, 单极
最大交流输出电流	180 mA
最大输出电流 DC	250 mA
最大开关电容 AC	5 W
最大开关电容 DC	5 W
工作电压范围 AC	0 V...120 V
工作电压范围 DC	0 V...175 V
微动开关型	Hamlin 59140-030
电气接口	螺纹端子
电气接口 1, 连接类型	接线端子排
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接系统	螺纹端子
电气接口 1, 接口/线芯数	10
导线可连接的标称横截面	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
电缆接头	M20x1.5
尺寸 (宽x长x高)	119 mm x 85 mm x 89 mm
安装方式	在符合 ISO 5211 的法兰上
安装位置	可选
产品重量	360 g
外壳颜色	黑色
外壳材料	PA
密封件材料	NBR
轴材料	聚酰胺
螺钉材料	不锈钢

特性	值
安装支架材料	聚酰胺
卡环材料	高合金不锈钢
保护盖材料	电脑
开关状态指示	光学
位置指示器	黄色/红色
设置角向检测的范围	0 deg...90 deg
储存温度	-20 °C...50 °C
防护等级	IP66 IP67 II
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 标准
抗振性	运输应用测试，严重性等级 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 标准
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
污染等级	3