

Стандартен цилиндър DSBG-...-50- -

Номер на част: 1646707

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	1 mm...2800 mm
Ø на буталото	50 mm
Резба на буталния прът	M16x1,5 M10
Макс. ъгъл на усукване на буталния прът +/-	-0.45 градус...0.45 градус
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	ISO 15552
Край на буталния прът	Външна резба Вътрешна резба
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Шпилка Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	За работа на сухо Силфон на лагерния капак Твърдо стъргало Регулиране на хода с удължаване Защита от пръски при заваряване Удължена външна резба на буталния прът Бутален прът с външен шестостен Лек ход за приложения, изискващи балансиране Метално стъргало Модул за достигане на определено крайно положение при спад на налягането Подсилен бутален прът Постоянно бавно движение С малко триене Непрекъснат, сух бутален прът Температурен диапазон 0 до + 150 °C Температурен диапазон -40 до + 80 °C Допълнително PTFE водене бутало
Работно налягане	0.01 MPa...1.2 MPa 0.1 бар...12 бар

Характеристика	Стойност
Начин на функциониране	двойнодействащ
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия 3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Ударна енергия в крайните положения	0.8 J...1 J
Дължина на демпфиране	22 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	990 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	990 Б...1178 Б
Добавяне на тегло на всеки 10 mm удължаване на буталния прът	25 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm удължаване на резбата на буталния прът	14 g
Начин на закрепване	по избор: с вътрешна резба с принадлежности
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева отливка под налягане, с покритие
Материал на буталното уплътнение	FPM HNBR TPE-U(PU)
Материал на буталото	Алуминиева ковка сплав
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема, твърдо хромирана високолегирана стомана високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътнителния чистач на буталния прът	FPM HNBR PE TPE-U(PU)
Материал на буферното уплътнение	FPM TPE-U(PU)
Материал на буферното бутало	Алуминиева ковка сплав POM
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана
Материал на гайките	Стомана, поцинкована високолегирана стомана, неръждаема
Материал на чистача на буталния прът	Месинг Усилен с PTFE
Материал на лагера	Бронз Композитен материал метал-полимер POM
Материал гайка с шайба	Стомана, поцинкована
Материал на обтегача	Високолегирана стомана високолегирана стомана, неръждаема
Материал въртящ крепежен елемент	Лята неръждаема стомана