

Сферичен кран
VZBA-1/2"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
Номер на част: 1692212

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	3-ходов сферичен кран L-отвор
Начин на задействане	механично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	Rp1/2
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Схема на отворите на фланеца	F03 F04
Вътрешен Ø	12.7 mm
Номинален диаметър DN	15
Функция на разпределител	3/2
Ръчно задействане	няма
Посока на потока	реверсивна
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	63
Момент на задействане	13 Nm
Въз основа на стандарт	EN 10226-1 ISO 5211
Флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:~] Инертни газове Вода - без водна пара неутрални течности други протичащи флуиди при запитване
Температура на флуида	-10 °C...200 °C
Дебит Kv тип L	4.7 m³/h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на тялото	1.4408

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	PTFE Усилен с PTFE
Материал сачма	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на сачмата	1.4408
Материал на вала	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала вал	1.4401
Тегло на продукта	700 g
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия