

Мини шейна SLS- 6-15-P-A

Номер на част: 170487

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	15 mm
Ø на буталото	6 mm
Режим на работа на задвижващия механизъм	Носач
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Носач Бутало Бутален прът Сачмено водене затвор Плъзгач
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.15 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар 21.75 psi...145 psi
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Ударна енергия в крайните положения	0.008 Nm
Макс. сила Fy	180 Б
Макс. сила Fz	180 Б
Макс. момент Mx	0.9 Nm
Макс. момент My	0.9 Nm
Макс. момент Mz	0.6 Nm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	13 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	17 Б
Движеща се маса	32 g
Тегло на продукта	113 g
Алтернативни връзки	вж. чертежа на продукта

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал водач	Стомана
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема