

連接電纜

NEBM-L15G24-ES-3-LE24

訂貨編號: 8178802

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
產品重量	210 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 連接類型	4x 插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	插頭型式 L15
電氣介面 1, 介面/線芯數	24
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	24
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	4x 電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	24
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	24
標稱操作電壓 DC	24 V
護罩	是
電纜長度	3 m
電纜特徵	拖鏈適用
彎曲半徑, 固定電纜	23.1 mm
彎曲半徑, 移動電纜	33 mm
電纜直徑	3.3 mm...4.6 mm
電纜結構	2 x 4 x 0.25 mm ² + 2 x 8 x 0.08 mm ²
標稱導線橫切面積	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
線端	芯線套管
環境溫度	-40 °C...70 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
儲存溫度	-40 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 100%
標稱使用海拔高度	<= 2000 m NHN
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
KC 標記	KC-EMV

特性	值
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
電纜護套材料	PUR