

Куплунг FBSD-GD-13,5

Номер на част: 18496

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Начин на закрепване	с холендрова гайка
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	40 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг прав/клемма с винт Форма А M12x1
Диапазон на работното напрежение DC	250 V
Диапазон на работното напрежение AC	250 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Кабелна връзка	Pg13,5
Допустим диаметър на кабела	10 mm...12 mm
Сечение на връзката	0.75 mm ²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал щекерни контакти	Бронз Бял бронз с покритие