




- **Miniaturisiert und montageoptimiert**
- **Vielfältig und variabel**

Parallelgreifer HGPM, micro

Merkmale



Auf einen Blick


- Kleine und handliche Bauformen
- Wahlweise mit offenen oder geschlossenen Greifbacken
- Vielseitigkeit durch extern adaptierbare Greiffinger
- Vielfältige Adaptionmöglichkeiten an Antriebe
- Mit Hubausgleich in eingebautem Zustand
- Befestigungsmöglichkeit, wahlweise über:
 - Klemmflansch
 - Flanschbefestigung



Software Greiferauswahl
www.festo.com/de/engineering




Befestigungsmöglichkeiten von externen Greiffingern (kundenspezifische Eigenfertigung)

- 1 Parallelgreifer
- 2 Externe Greiffinger
- 3 Befestigungsschrauben



- Hinweis

Diese Greifer sind nicht für nachfolgende oder ähnliche Anwendungsbeispiele ausgelegt:




Parallelgreifer HGPM, micro

Merkmale


FESTO

Befestigungsmöglichkeiten


Mit Durchgangsbohrung



Mit Durchgangsbohrung, Schrauben und Befestigungsmutter




Mit Flanschbefestigung, Schrauben und Zylinderstifte




Direkte Luftzuführung

Integrierte Luftzuführung




Mit Gewindestift


Direkte Luftzuführung



Integrierte Luftzuführung



Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik



	→ Seite
Antriebe	Band 1
Greifer	Band 1
Adapter	Band 5
Basiselemente	Band 5
Installationselemente	Band 5
Achsen	Band 5
Motoren	Band 5

Parallelgreifer HGPM, micro

Typenschlüssel

HGPM – 12 – EO – G8

Typ

HGPM	Parallelgreifer
------	-----------------

Baugröße

Greifbackenposition

EO	offen
EZ	geschlossen

Befestigungsvarianten

G6	mit Hubausgleich
G8	mit Klemmflansch
G9	mit Flanschbefestigung

Parallelgreifer HGPM, micro

Datenblatt


Funktion
Einfachwirkend
mit Greifbacken offen
HGPM-...-EO-G...



mit Greifbacken geschlossen
HGWM-...-EZ-G...



- \varnothing - Baugröße
8 ... 12 mm
- | - Hub
4 ... 6 mm



Allgemeine Technische Daten		
Baugröße	8	12
Konstruktiver Aufbau	schiefe Ebene	
Funktionsweise	einfachwirkend	
Greiferfunktion	parallel	
Anzahl der Greifbacken	2	
Max. Gewichtskraft pro externem Greiffinger ¹⁾	[N]	0,05
Rückstellkraft ²⁾	Greifbacken offen [N]	1,5
	Greifbacken geschlossen [N]	2
Hub pro Greifbacken	[mm]	2
Pneumatischer Anschluss	M3	
Wiederholgenauigkeit ^{3) 4)}	[mm]	< 0,05
Max. Austauschgenauigkeit	[mm]	0,4
Max. Arbeitsfrequenz	[Hz]	4
Mittenzentriergenauigkeit ⁴⁾	[mm]	< \varnothing 0,15 (nur gültig für HGPM-...-G8 und HGPM-...-G9)
Positionserkennung	ohne	
Befestigungsart	HGPM-...-E...-G6	mit Durchgangsbohrung
	HGPM-...-E...-G8	geklemmt
	HGPM-...-E...-G9	mit Innengewinde und Passbohrung

- 1) Gilt für ungedrosselten Betrieb
- 2) Rückstellkraft der Feder zwischen den Backen
- 3) Streuung der Endlagenstellung unter konstanten Einsatzbedingungen bei 100 aufeinanderfolgenden Hübem in Bewegungsrichtung der Greifbacken
- 4) Die angegebenen Werte sind nur beim Greifen mit Druckluft gültig, nicht beim Greifen mit Federkraft

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Min. Betriebsdruck	[bar]	4
Max. Betriebsdruck	[bar]	8
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt (Filterfeinheit 40 μ m)	
Umgebungstemperatur	[°C]	+5 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1	

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung, Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Gewichte [g]		
Baugröße	8	12
Mit Hubausgleich	19	62
Mit Klemmflansch	11	41
Mit Flanschbefestigung	18	62


Parallelgreifer HGPM, micro

Datenblatt




Werkstoffe

Funktionsschnitt




Parallelgreifer		
1	Gehäuse	Aluminium, eloxiert
2	Greifbacken	rostfreier Stahl
3	Abdeckkappe	Polyacetal
–	Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Greifkraft [N] bei 6 bar



Baugröße	8		12	
	HGPM-...EO-...	HGPM-...EZ-...	HGPM-...EO-...	HGPM-...EZ-...
Greifkraft pro Greifbacken				
öffnen	–	8	–	17,5
schließen	8	–	13,5	–
Gesamtgreifkraft				
öffnen	–	16	–	35
schließen	16	–	27	–

Belastungskennwerte pro Greifbacken



Die angegebenen zulässigen Kräfte und Momente beziehen sich auf einen Greifbacken. Die angegebenen Werte beinhalten den Hebelarm, zusätzliche Ge-

wichtskräfte durch das Werkstück bzw. durch externe Greiffinger und auftretende Beschleunigungskräfte während der Bewegung.

Für die Berechnung der Momente ist die 0-Lage des Koordinatensystems (Führungsnut der Greifbacken) zu berücksichtigen.


Baugröße		8	12
Max. zulässige Kraft F_z	[N]	10	30
Max. zulässiges Moment M_x	[Nm]	0,15	0,5
Max. zulässiges Moment M_y	[Nm]	0,15	0,5
Max. zulässiges Moment M_z	[Nm]	0,15	0,5

Parallelgreifer HGPM, micro

Datenblatt

FESTO

Massenträgheitsmomente [$\text{kgm}^2 \times 10^{-4}$]




Massenträgheitsmoment [$\text{kgm}^2 \times 10^{-4}$] der Parallelgreifer bezogen auf die Mittelachse, ohne externe Greiffinger, im unbelasteten Bauzustand.

Baugröße	8	12
Mit Hubausgleich	0,00922	0,06674
Mit Klemmflansch	0,00573	0,04252
Mit Flanschbefestigung	0,01712	0,07939

Öffnungs- und Schließzeiten [ms] bei 6 bar

ohne externe Greiffinger



Die angegebenen Öffnungs- und Schließzeiten [ms] wurden bei Raumtemperatur, 6 bar Betriebsdruck und bei senkrecht eingebautem Greifer ohne zusätzliche Greiffinger gemessen. Durch den Anbau von externen Greiffingern wird die zu bewegende Masse erhöht. Dies bedeutet, daß sich zugleich die kinetische Energie er-


höht, welche aus der Masse der Greiffinger und der Geschwindigkeit bestimmt wird. Wird die zulässige kinetische Energie überschritten, können verschiedene Bauteile des Greifers zerstört werden. Diese Zerstörung tritt dann ein, wenn die bewegte Masse in der Endlage aufschlägt

und die Dämpfung nur zum Teil in der Lage ist, die kinetische Energie in potentielle und Wärmeenergie umzuwandeln. Daraus wird ersichtlich, daß die angegebene max. zulässige Gewichtskraft der externen Greiffinger unbedingt nachgeprüft und eingehalten werden muß.

Baugröße	8	12	
HGPM-...EO-...	öffnen	4,9	11
	schließen	2,3	3,7
HGPM-...EZ-...	öffnen	1,9	3
	schließen	4,1	8,3

Greifbackenspiel

Ohne externe Greiffinger



Bedingt durch die Gleitführung ist bei den Parallelgreifern ein Spiel zwischen den Greifbacken und dem Führungselement gegeben. Die in der Tabelle eingetragenen

Werte für das Spiel wurden nach der klassischen Toleranzadditionsmethode berechnet und treten im Normalfall an den montierten Greifern nicht auf.


Baugröße	8	12
Greifbackenspiel s_z	[mm]	< 0,03
Greifbackenwinkelspiel α_x, α_y	[°]	< 0,5

Parallelgreifer HGPM, micro

Datenblatt



Federverschiebekräfte [N]




Theoretische Betätigungskraft des Hubausgleichs bei der Ausführungsvariante mit Hubausgleich.

Baugröße	8	12
Federverschiebekräfte F_1	4	10
Federverschiebekräfte F_2	6	23

Greifkraft F_H pro Greifbacken in Abhängigkeit vom Betriebsdruck und dem Hebelarm x


Außen- und Innengreifen (schließen und öffnen)

Aus den nachfolgenden Diagrammen können die Greifkräfte in Abhängigkeit vom Betriebsdruck und vom Hebelarm für die verschiedenen Baugrößen ermittelt werden.




EO = Außengreifer (schließen)
EZ = Innengreifer (öffnen)


HGPM-08-EO-...




HGPM-08-EZ-...



HGPM-12-EO-...



HGPM-12-EZ-...




Parallelgreifer HGPM, micro

Datenblatt



Greifkraft F_H pro Greifbacken bei 6 bar in Abhängigkeit vom Hebelarm x und der Exzentrizität y

Außen- und Innengreifen (schließen und öffnen)



Aus den nachfolgenden Diagrammen können die Greifkräfte bei 6 bar in Abhängigkeit von einem

exzentrischen Kraftangriff und dem maximal zulässigen außermittigen Kraftangriffspunkt für

die verschiedenen Baugrößen ermittelt werden.

Berechnungsbeispiel

Gegeben:

HGPM-12-EZ-...

Hebelarm $x = 10$ mm


Exzentrizität $y = 11$ mm

Gesucht:


Greifkraft bei 6 bar

Vorgehensweise:


- Ermittlung des Schnittpunktes xy zwischen Hebelarm x und Exzentrizität y im Diagramm für HGPM-12-EZ
 - Einzeichnen eines Kreisbogens (Mittelpunkt im Ursprung) durch den Schnittpunkt xy
 - Ermittlung des Schnittpunktes zwischen Kreisbogen und x -Achse
 - Ablesen der Greifkraft
- Ergebnis:
Greifkraft = ca. 15 N




HGPM-08-EO-...




HGPM-08-EZ-...



HGPM-12-EO-...



HGPM-12-EZ-...



EO = Außengreifer (schließen)

EZ = Innengreifer (öffnen)

Parallelgreifer HGPM, micro


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com/de/engineering


Mit Hubausgleich – HGPM-...-E...-G6



HGPM-...-EO-G6




HGPM-...-EZ-G6




- 1 Druckluftanschluss
- 2 Hubausgleich
- 3 geschlossen
- 4 offen (Ausgangsstellung)
- 5 geschlossen (Ausgangsstellung)
- 6 offen

Mit Klemmflansch – HGPM-...-E...-G8




Einbaubeispiel



- 1 Druckluftanschluss
- 7 O-Ring:
HGPM-08: 6x1
HGPM-12: 10x1
(Nicht im Lieferumfang enthalten)
- 8 Gewindestift M3x3 DIN 913
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit Flanschbefestigung – HGPM-...-E...-G9



- 1 Druckluftanschluss

Parallelgreifer HGPM, micro

Datenblatt

FESTO

Typ	B1	B2	B3 ±0,3	B4 ±0,3	B5 +0,05/+0,02	B6 +0,19/-0,23	B7 ±0,1	D1	D2 ∅	D3 ∅
HGPM-08-EO-G6	24 ±0,1	15 ±0,25	22	26	3	2,75	6,2	M3	3,4 +0,2	22
HGPM-08-EZ-G6										
HGPM-12-EO-G6	35 ±0,1	24 ±0,25	33	39	4	4	9	M3	4,5 +0,2	33
HGPM-12-EZ-G6										
HGPM-08-EO-G8	-	-	22	26	3	2,75	6,2	M3	-	22
HGPM-08-EZ-G8										
HGPM-12-EO-G8	-	-	33	39	4	4	9	M3	-	33
HGPM-12-EZ-G8										
HGPM-08-EO-G9	17 ±0,02	17 ±0,1	22	26	3	2,75	6,2	M3	3 F8	22
HGPM-08-EZ-G9										
HGPM-12-EO-G9	27 ±0,02	27 ±0,1	33	39	4	4	9	M3	3 F8	33
HGPM-12-EZ-G9										

Typ	D4 ∅ ±0,1	D5 ∅	D6	D7 ∅ +0,1	D8 ∅ +0,1	D9	H1 ±0,3	H2	H3	H4	H5
HGPM-08-EO-G6	-	15 ±0,5	M2,5	-	-	-	44,2	2 +0,1/-0,3	-	22 -0,3	31,9 +0,8/-0,65
HGPM-08-EZ-G6											
HGPM-12-EO-G6	-	22 ±0,5	M3	-	-	-	63	3 +0,2/-0,3	-	29 -0,3	46,65 +0,8/-0,7
HGPM-12-EZ-G6											
HGPM-08-EO-G8	6,6	10 h8	M2,5	8	10	-	27,2	1,4 -0,1	5	12 ±0,1	26,4 +0,2/-0,25
HGPM-08-EZ-G8											
HGPM-12-EO-G8	10,6	15 h8	M3	12	15	-	41	1,4 -0,1	7 ±0,1	18 ±0,1	40,15 +0,2/-0,25
HGPM-12-EZ-G8											
HGPM-08-EO-G9	-	-	M2,5	-	-	M3	27,2	3 ±0,2	-	-	26,4 +0,2/-0,25
HGPM-08-EZ-G9											
HGPM-12-EO-G9	-	-	M3	-	-	M3	41	5 ±0,2	-	-	40,15 +0,2/-0,25
HGPM-12-EZ-G9											

Typ	H6 +0,7/-0,2	H7 ±0,3	L1 +0,1/-0,3	L2 -0,1	L3 ±0,1	T1	T2 ¹⁾	T3	W	∠C1
HGPM-08-EO-G6	0 ... 5	9,5	14,3	5	12	3 -0,2	4	0,8	-	5,7
HGPM-08-EZ-G6										
HGPM-12-EO-G6	0 ... 8	12,5	20,35	7	18	4 -0,2	6	1	-	7,5
HGPM-12-EZ-G6										
HGPM-08-EO-G8	-	-	-	5	12	-	4	0,8	8°	-
HGPM-08-EZ-G8										
HGPM-12-EO-G8	-	-	-	7	18	-	6	1	8°	-
HGPM-12-EZ-G8										
HGPM-08-EO-G9	-	-	-	5	12	min. 6	4	0,8	-	-
HGPM-08-EZ-G9										
HGPM-12-EO-G9	-	-	-	7	18	min. 6	6	1	-	-
HGPM-12-EZ-G9										


1) Max. Gewinde-Einschraubtiefe nicht überschreiten

Parallelgreifer HGPM, micro

Datenblatt und Zubehör



Bestellangaben						
Einfachwirkend	Baugröße [mm]	Befestigungsvarianten				
		mit Hubausgleich		mit Klemmflansch		mit Flanschbefestigung
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Greifbacken offen	8	197 559	HGPM-08-EO-G6	197 560	HGPM-08-EO-G8	197 561 HGPM-08-EO-G9
	12	197 565	HGPM-12-EO-G6	197 566	HGPM-12-EO-G8	197 567 HGPM-12-EO-G9
Greifbacken geschlossen	8	197 562	HGPM-08-EZ-G6	197 563	HGPM-08-EZ-G8	197 564 HGPM-08-EZ-G9
	12	197 568	HGPM-12-EZ-G6	197 569	HGPM-12-EZ-G8	197 570 HGPM-12-EZ-G9

Zubehör	
Für Parallelgreifer mit Klemmflansch	
Adapter-Bausätze A08 und A12	
	in Verbindung mit Schwenkantriebe DRQD-6 bis 12 → 1 / 4.2-24 Adapterbausätze für Verbindungen Antrieb/Greifer → Band 5