


Kunststoffschläuche

FESTO



Nicht für Neukonstruktionen verwenden!
 - 2 - Auslauftyp PX

Kunststoffschläuche


Lieferübersicht

FESTO


Ausführung	Typ	Innen-Ø [mm]	Farbe				Betriebsmedium			Shore-Härte	→ Seite/ Internet
			silber	blau	schwarz	natur	Druckluft	Vakuum	Wasser (kein Trinkwasser)		
	PCN Polyvinylchlorid	4	–	–	–	■	■	–	■	76	6
	P Nitrilkautschuk	6, 9	–	■	■	–	■	■	■	68	5
		13, 19								71	
	PX Nitrilkautschuk	4, 6, 9	■	–	–	–	■	■	■	75	5

Messverfahren

Durchflussrelevanter Biegeradius R_d



Der Schlauch wird in Richtung seiner Eigenkrümmung gebogen bis eine Abflachung von 5% des Schlauchaußen- $\varnothing$ eintritt. Danach wird R_d rechnerisch ermittelt. Eine Durchflussreduzierung findet bis Erreichen von R_d nicht statt.




Durch Schlauchbiegung abgeflachter Querschnitt.

d = unverformter Schlauchaußen- $\varnothing$

d_1 = verformter Schlauchaußen- $\varnothing$

Minimaler Biegeradius R_{min}



Der auf der Grundplatte fixierte Schlauch wird solange gebogen bis die Deformierung zum Knick führt. Der gemessene Wert ist der minimale Biegeradius R_{min} . Dieser R_{min} führt zu erheblichen Durchflussreduzierungen.

Kunststoffschläuche

Typenschlüssel

FESTO

		PCN	—	4	—	NT
Werkstoff						
PCN	Polyvinylchlorid					
P	Nitrilkautschuk					
PX	Nitrilkautschuk					
Innen-Ø [mm]						
Farbe						
—	silber					
SW	schwarz					
BL	blau					
NT	natur					

Flexopneu-Schläuche P/PX

Datenblatt

Flexopneu-Schlauch P, mit Gewebearmierung


Druckluftschlauch mit Gewebe-
armierung für Schlauchtülle N

-  - Umgebungstemperatur
-20 ... +80 °C

-  - Temperaturabhängiger
Betriebsdruck
-0,95 ... 16 bar

Werkstoff:
P-6/P-9: Nitrilkautschuk
P-13/P-19: Ethylen-Propylenkaut-
schuk, Styrol-Butadienkautschuk

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
13	6	20	45	0,144	blau	2231	P-6-BL	40
16	9	30	60	0,186	blau	2232	P-9-BL	40
23	13	50	100	0,400	schwarz	2234	P-13-SW	40
31	19	60	200	0,649	schwarz	2235	P-19-SW	40

1) Packungseinheit

Flexopneu-Schlauch PX, mit Metallummantelung


für Verschraubung CX
Robustschlauch

-  - Umgebungstemperatur
-20 ... +80 °C

-  - Temperaturabhängiger
Betriebsdruck
0 ... 12 bar

Werkstoff:
Nitrilkautschuk

Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten



Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Durchflussrelevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ		PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]					[m]
7	4	20	0,101	silber	4093	PX-4	- 2 -	40
9	6	30	0,140	silber	4094	PX-6	- 2 -	40
12	9	45	0,171	silber	4095	PX-9	- 2 -	40

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PCN

Datenblatt

FESTO

Kunststoffschlauch PCN

zur Kondensatableitung bei
Wartungsgeräten Baureihe D

-  - Umgebungstemperatur
-10 ... +60 °C

-  - Temperaturabhängiger
Betriebsdruck
-0,5 ... +0,25 bar

Werkstoff:
Polyvinylchlorid mit Gewebe



Abmessungen und Bestellangaben

Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Gewicht [kg/m]	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾ [m]
6,5	4	0,025	natur	7134	PCN-4-NT	50

1) Packungseinheit