

Dichtungsmaterial

FESTO



Dichtungsmaterial

Datenblatt

FESTO



Dichtring O/CRO

Dichtring CRO für die chemische oder Nahrungsmittel-Industrie

 Druck
-0,95 ... +10 bar

Werkstoff:
Dichtring O: Polyvinylchlorid
Dichtring O-M3-B: Polyamid
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE- frei

Dichtring CRO: Polyvinyliden-
fluorid
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben							
für Gewinde	Temperaturbereich [°C]	D1	D2	B1	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Dichtring O							
M3	-40 ... +100	2,8	4,8	0,3	30290	O-M3-B	1
M5	-10 ... +60	5,1	8	1	3565	O-M5	1
					534226	O-M5-500	500
G1/8		10	13	1,5	2223	O-1/8	1
					534227	O-1/8-500	500
G1/4		13,2	18	2	2224	O-1/4	1
					534228	O-1/4-200	200
G3/8		16,8	22	2	2225	O-3/8	1
					534229	O-3/8-200	200
G1/2		21	28	2	2226	O-1/2	1
					534230	O-1/2-100	100
G3/4		26,5	33	2	2227	O-3/4	1
G1		33,3	38,9	2	210893	O-1	1
Dichtring CRO							
M5	-40 ... +80	5,1	8	1	165191	CRO-M5	1
G1/4		13,2	18	2	165193	CRO-1/4	1
G3/8		16,8	22	2	165194	CRO-3/8	1
G1/2		21	28	2	165195	CRO-1/2	1
G3/4		26,5	33	2	165196	CRO-3/4	1
G1		33,3	38,9	2	165197	CRO-1	1

1) Packungseinheit in Stück

Dichtungsmaterial

Datenblatt

FESTO


Dichtring OL
mit Metallkörper

- Basierend auf Norm ISO 16030
- Dichtet bei Handanzug bei Raumtemperatur
- Unverlierbar
- Wiederverwendbar
- Kompatibel zu den bestehenden Dichtringen O und OK

-  - Temperaturbereich
-40 ... +100 °C

-  - Druck
-0,95 ... +30 bar

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE- frei
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben												
für Gewinde	Min. Anziehdrehmoment [Nm]	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	D1	D2	D3	B1	B2	KBK ²⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Stahl rostfrei, Nitrilkautschuk												
M5	0,5	6	5,05	7,4	6,25	1,45	1	2	1	34634	OL-M5	1
										534231	OL-M5-500	500
G1/8	1	26	9,8	12,8	11,1	1,8	1,3	2	1	33840	OL-1/8	1
										534232	OL-1/8-500	500
G1/4	2	40	13,2	16,8	14,4	2,2	1,6	2	1	34635	OL-1/4	1
										534233	OL-1/4-200	200
Aluminium, Nitrilkautschuk												
G3/8	10	50	16,65	20,5	17,9	2,95	1,95	2	2	34636	OL-3/8	1
										534234	OL-3/8-200	200
G1/2	18	80	21	25,5	22,2	2,6	1,95	2	2	34637	OL-1/2	1
										534235	OL-1/2-100	100
G3/4	–	120	26,5	32	28,4	2,6	1,95	2	2	34638	OL-3/4	1

1) Packungseinheit in Stück

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Dichtungsmaterial

Datenblatt

FESTO




Dichtring OK mit Trägerring

- Basierend auf Norm ISO 16030
- Dichtet bei Handanzug bei Raumtemperatur
- Unverlierbar
- Kompatibel zu den bestehenden Dichtringen O und OL

-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C

-  - Druck
-0,95 ... +10 bar

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE- frei
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

für Gewinde	Min. Anzieh- drehmoment [Nm]	Max. Anzieh- drehmoment [Nm]	D1	D2	B1	KBK ²⁾	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
Edelstahl, Nitrilkautschuk										
M3	0,15	0,8	2,5	5,5	0,5	2	0,04	130849	OK-M3	1
M5	0,25	2,4	4,3	7,8	0,5		0,1	130850	OK-M5	1
M7	0,3	6,4	6,4	9,8	0,5		0,1	130851	OK-M7	1
Polyamid, Thermoplastisches Polyurethan										
G1⁄8	2	5	9,9	13,15	1,60	2	0,12	531771	OK-1⁄8	1
G1⁄4	10	12	13,3	18,15	2,20		0,32	531772	OK-1⁄4	1
G3⁄8	10	15	16,8	22,15	2,20		0,44	531773	OK-3⁄8	1
G1⁄2	10	18	21,2	26,45	2,35		0,6	531774	OK-1⁄2	1
G3⁄4	30	40	26,7	32,45	2,95		1	531775	OK-3⁄4	1

1) Packungseinheit in Stück

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Dichtungsmaterial

Datenblatt

FESTO

Dichtring-Sortiment OL-S1

Diese Polymer-Dichtring-Box beinhaltet OL-Dichtringe der Größe M5 bis G $\frac{3}{4}$ und hält somit passende Dichtringe bereit.



Bestellangaben					
Inhalt	Stück	Min. Anziehdrehmoment [Nm]	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
OL-M5	50	0,5	6	1	161355 OL-S1
OL- $\frac{1}{8}$	100	1	26	1	
OL- $\frac{1}{4}$	100	2	40	1	
OL- $\frac{3}{8}$	40	10	50	2	
OL- $\frac{1}{2}$	30	18	80	2	
OL- $\frac{3}{4}$	10	–	120	2	

Dichtring-Sortiment OK-S1

Dieses Dichtring-Sortiment beinhaltet OK-Dichtringe der Größe M3 bis G $\frac{3}{4}$ und hält somit passende Dichtringe bereit.

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Bestellangaben					
Inhalt	Stück	Min. Anziehdrehmoment [Nm]	Max. Anziehdrehmoment [Nm]	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
OK-M3	50	0,15	0,8	0,04	570465 OK-S1
OK-M5	100	0,25	2,4	0,1	
OK-M7	50	0,3	6,4	0,1	
OK- $\frac{1}{8}$	100	2	5	0,12	
OK- $\frac{1}{4}$	100	10	12	0,32	
OK- $\frac{3}{8}$	40	10	15	0,44	
OK- $\frac{1}{2}$	30	10	18	0,6	
OK- $\frac{3}{4}$	10	30	40	1	

Dichtungsmaterial

Datenblatt

FESTO

Gewindedichtband GWB-0,1



Bestellangaben				
Breite [mm]	Stärke [mm]	Länge [m]	Teile-Nr.	Typ
10	0,1	12,5	9076	GWB-0,1