

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

FESTO


Hoja de datos: NEBV-S1W25-...

- Cable para conexión multipolo
- Preconfeccionado
- Cables de 2,5 m, 5 m o 10 m
- 18, 25 ó 40 hilos
- Sub-D



Datos técnicos generales				
Tipo	NEBV-S1W25-...-LE15		NEBV-S1W25-...-LE25	NEBV-S1W44-...-LE39
Tipo de fijación	4-40UNC			
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	≤24		
Carga admisible de corriente con 40 °C	[A]	2,95	1,64	0,86
Conexión eléctrica		Conector Sub-D tipo zócalo, 25 contactos	Conector Sub-D tipo zócalo, 25 contactos	Conector Sub-D tipo zócalo, 44 contactos
Diámetro del cable	[mm]	9,5	9,9	8,9
Clase de protección según EN 60529		IP65		
Información sobre los materiales	Cuerpo	Elastómero termoplástico		
	Cubierta del cable	Cloruro de polivinilo		
	Contactos crimp	Bronce dorado		

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Temperatura ambiente	[°C]	−40 ... +80
Temperatura ambiente admisible para cables móviles	[°C]	−5 ... +80

Referencias					
	Tipo de cable [mm ²]	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Tipo	Nº art.
	18x0,34	500	2,5	NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE15	565280
	18x0,34	850	5	NEBV-S1W25-K-5-N-LE15	565281
	18x0,34	1580	10	NEBV-S1W25-K-10-N-LE15	565282
	25x0,25	520	2,5	NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25	565283
	25x0,25	850	5	NEBV-S1W25-K-5-N-LE25	565284
	25x0,25	1500	10	NEBV-S1W25-K-10-N-LE25	565285
	40x0,14	490	2,5	NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39	565286
	40x0,14	850	5	NEBV-S1W44-K-5-N-LE39	565287
	40x0,14	1530	10	NEBV-S1W44-K-10-N-LE39	565288


Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: NEBV-S1W25-...

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Tipo	1 Cantidad de contactos	B1	B2	D1 Ø	H1	H2	L1	L2	L3
NEBV-S1W25-K-...-LE25	25	24	19	9,5	52,7	35,5	95,5	Largo según tipo	61
NEBV-S1W25-K-...-LE15				9,9				(2,5 m, 5 m	
NEBV-S1W44-K-...-LE39	44			8,9				o 10 m)	


Distribución de contactos (conector tipo zócalo)

NEBV-S1W25-K-...-LE15			NEBV-S1W25-K-...-LE25		
Pin	Color del hilo ¹⁾		Pin	Color del hilo ¹⁾	
1	WH		1	WH	
2	BN		2	BN	
3	GN		3	GN	
4	YE		4	YE	
5	GY		5	GY	
6	PK		6	PK	
7	BU		7	BU	
8	RD		8	RD	
9	BK		9	BK	
10	VT		10	VT	
11	GY PK		11	GY PK	
12	RD BU		12	RD BU	
13	–		13	GN WH	
14	–		14	BN GN	
15	–		15	YE WH	
16	–		16	BN YE	
17	–		17	GY WH	
18	–		18	BN GY	
19	–		19	WH PK	
20	–		20	BN PK	
21	–		21	BU WH	
22	–		22	BN BU	
23	GN WH		23	RD WH	
24	BN GN		24	BN RD	
25	YE WH		25	BK WH	

1) Según IEC 757

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: NEBV-S1W25-...

Distribución de contactos (conector tipo zócalo)						
		NEBV-S1W44-K-...-LE39				
		Pin	Color del hilo ¹⁾		Pin	Color del hilo ¹⁾
	1	WH		23	WH RD	
	2	BN		24	BN RD	
	3	GN		25	WH BK	
	4	YE		26	BN BK	
	5	GY		27	GY GN	
	6	PK		28	YE GY	
	7	BU		29	PK GN	
	8	RD		30	YE PK	
	9	BK		31	GN BU	
	10	VT		32	YE BU	
	11	GY PK		33	GN RD	
	12	RD BU		34	YE RD	
	13	WH GN		35	GN BK	
	14	BN GN		36	–	
	15	WH YE		37	–	
	16	YE BN		38	–	
	17	WH GY		39	–	
	18	GY BN		40	–	
	19	WH PK		41	YE BK	
	20	PK BN		42	GY BU	
	21	WH BU		43	PK BU	
	22	BN BU		44	GY RD	

1) Según IEC 757