


Kunststoffschläuche, außenkalibriert

FESTO



Kunststoffschläuche, außenkalibriert

Merkmale

FESTO

Anwendung



Die Anforderungen bezüglich Druck, Temperatur, Flexibilität und Umgebungseinflüsse sind von Branche zu Branche verschieden. Anwender unterschätzen hier häufig die Gefahren: Rund

90% aller Schadensfälle lassen sich auf die falsche Auswahl von Schlauch und deren Werkstoff zurückführen. Nicht nur Energieverluste, auch Maschinenstillstandzeiten können die Folge

sein. Hier ist es besonders wichtig, ein sicheres und auch wirtschaftliches Angebot zu finden, dass einer Schlauchzerstörung in Betrieb vorbeugt.

Übersicht Schlauch-Verschraubungs-Kombination			
Anwendungen	Schlauch	Verschraubung	Beschreibung
Wirtschaftlich	PEN	QS-B	Die universell einsetzbare Kombination zum attraktiven Preis. Flexibel einsetzbar durch hohe Beständigkeiten. Installationsfreundlich durch optimierte Biegeradien. Geringer Rückstellereffekt.
	PEN	NPQM	Preisattraktiv: die universelle Lösung im Bereich der Metallverschraubungen. Ideal für den Standardbereich in der Pneumatik - in den unterschiedlichsten Gebieten.
Variantenreich	PUN	QS	Über 1000 Typen für maximale Flexibilität bei Standardanwendungen
Hydrolysebeständig	PUN-H	QS	Für Anwendungen in feuchter Umgebung oder in Kontakt mit Wasser bis 60°C. PUN-H - mikrobebeständig dank modifiziertem Kunststoff.
Druckbeständig	PAN	QS	Sichere Verbindung beim Einsatz mit Druckbereichen bis 14 bar. Wirtschaftlich bei Pneumatikinstallationen im Hochdruckbereich.
	PAN-R	QS-F	Die leistungsstarke Kombination für Anwendungen mit Druckbereiche bis 16 bar: Zum Beispiel bei Anwendungen mit dem Druckbooster DPA.
	PAN-MF	QS	Robuste, flexible und zuverlässige Verbindung für den Bereich der Kraftfahrzeugindustrie. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 73378.
Hitzebeständig	PFAN	QS-F	Für zuverlässige Druckluftversorgung in Hochtemperaturbereichen. Ob mit 10 bar bei 80°C oder 6 bar bei 150°C - gibt immer maximale Prozesssicherheit.
Antistatisch	PUN-CM	NPQM	Elektrisch leitend eingestellter Schlauch in Kombination mit einer Vollmetallverschraubung
Lebensmittelecht	PUN-H	QS-F	Die FDA-Zulassung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie: Die hydrolysebeständige Kombination mit erhöhter Funktionalität.
	PFAN	CRQS	Für höchste Ansprüche geschaffen, dank höchstem Korrosionsschutz: Diese Kombination glänzt dort, wo größtmögliche Hygiene in punkto Lebensmittel gefragt ist.
Reinigerbeständig	PLN	NPQP	Die günstige Alternative zu Edelstahl, ideal z.B. Für kritische Umgebungen wie Splash Zone: Nahezu resistent gegen alle gängigen Reiniger, höchster Korrosionsschutz.
Medienbeständig	PFAN	NPQP	Widersteht problemlos allen Reinigungs- und Schmiermitteln und erlaubt selbst den Transport von Säuren und Laugen bedenkenlos.
Flammhemmend	PUN-V0	NPQM	Sicher in brandgefährdeten Bereichen durch flammhemmende Eigenschaften nach UL94.
Schweißspritzresistent	PUN-V0-C	QS-F	Die wirtschaftliche Kombination für Anwendungen in indirekter Nähe zu Schweißanwendungen. Sicher durch eine Schlauchwandstärke von 2 mm bei jedem Durchmesser.
	PAN-V0	QS-V0	Sicher auch bei Anwendungen in direkter Nähe zu Schweißspritzern. Zweimantelschlauch und Spezialverschraubung.

Kunststoffschläuche, außenkalibriert

Technische Daten

FESTO

Hinweis

Zu lange, zu kleine Schlauchdurchmesser oder unterschrittene Biegeradien ziehen Durchflussverluste nach sich. Daher lautet einer der wichtigsten Regeln bei der Schlauchauswahl: So lang wie nötig und so kurz wie möglich. Dabei ist in der Praxis noch zu beachten, dass die Schläuche locker und nicht gespannt verlegt werden.

Als Zubehör erhältlich sind Hilfsmittel zum Bündeln von Schläuchen oder zur Vermeidung eines Abknickens/Abschnürens des Schlauchs:


- Schlauchbinder PB
- Schlauch-Bündelungsspirale PKB
- Schlauchstütze NPAW
- Schlauchstütze PKS
- Mehrfach-Schlauchklemmleiste KK

Weiteres Zubehör sind Verschlauchungs-Werkzeuge:


- Rohr-/Schlauchsneider ZRS
- Schlauchsneider PAN-VOS für den flammhemmenden Kunststoffschlauch PAN-VO
- Montagezange ZMS/ Demontagezange ZDS zum Aufstecken/Entfernen des Kunststoffschlauchs auf Stecknippel-Verschraubung

Messverfahren

Durchflussrelevanter Biegeradius R_d



Der Schlauch wird in Richtung seiner Eigenkrümmung gebogen bis eine Abflachung von 5% des Schlauchaußen- $\varnothing$ eintritt. Danach wird R_d rechnerisch ermittelt. Eine Durchflussreduzierung findet bis Erreichen von R_d nicht statt.




Durch Schlauchbiegung abgeflachter Querschnitt.

d = unverformter Schlauchaußen- $\varnothing$

d_1 = verformter Schlauchaußen- $\varnothing$

Minimaler Biegeradius R_{min}



Der auf der Grundplatte fixierte Schlauch wird solange gebogen bis die Deformierung zum Knick führt. Der gemessene Wert ist der minimale Biegeradius R_{min} . Dieser R_{min} führt zu erheblichen Durchflussreduzierungen.

Kunststoffschläuche, außenkalibriert

Lieferübersicht

FESTO

Ausführung	Typ	Außen-Ø [mm]	Farbe										Betriebsmedium					
			silber	blau	schwarz	gelb	grün	rot	braun	weiß	natur	blau/schwarz	Druckluft	Vakuum	Wasser (kein Trinkwasser)	Trinkwasser	Mineralöl	
	PAN Polyamid	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	■	■	■	■	■	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	■	–	■	■	–	–	–	
	PAN-R Polyamid	4, 6, 8, 10, 12, (14) ¹⁾ , 16	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	–	■	■	–	–	–	
	PAN-MF Polyamid	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	–	■	■	–	–	■ ²⁾	
	PAN-V0 Polyamid	4, 6, 8, 10, 12	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	■	–	■	
	PFAN Perfluor-Alkoxyalkan	4, 6, 8, 10, 12	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	■	–	–	–	
	PEN Polyethylen	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	■	■	■	■	■	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	■	–	■	■	–	–	–	
	PLN Polyethylen	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	■	■	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	■	–	■	■	■	■	–	
	PUN Polyurethan	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	■	■	■	■	■	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	–	■	■	–	–	–	
	PUN-DUO Polyurethan	4, 6, 8, 10	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	
	PUN-CM Polyurethan	4, 6, 8, 10, 12, (14) ¹⁾	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	
	PUN-H Polyurethan	2	–	–	■	–	–	■	–	–	■	–	■	■	–	–	–	
		3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	■	■	■	■	■	■	■	(■) ¹⁾	(■) ¹⁾	■	–	■	■	–	–	–
	PUN-H-DUO Polyurethan	4, 6, 8, 10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	
	PUN-V0 Polyurethan	6, 8, 10, 16	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–
	PUN-V0-C Polyurethan	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–

1) Beachten Sie bitte den unten stehenden Hinweis.

2) Zur Sicherheit stimmen Sie bitte das Betriebsmedium mit Festo ab.

 Hinweis

Produktionsoptionen in Klammern können nur über den Produktbaukasten bestellt werden. Bitte beachten Sie hierbei die Mindestbestellmenge von 3 000 m bei Schläuchen mit Außen-Ø ≤ 8 mm bzw. 1500 m

mit Außen-Ø > 8 mm. Einen Produktbaukasten gibt es für Kunststoffschläuche:

- PAN → 15
- PEN → 21
- PLN → 24
- PUN → 40

Kunststoffschläuche, außenkalibriert

Lieferübersicht

FESTO

Typ	Lebensmittel- unbedenklichkeit	Zulassung Trinkwasser KTW-A	Zulassung Trinkwasser W 270	Brandklasse nach UL 94	Antistatisch	Halogenfrei	Kontakt mit Elektro- kabeln	Schleppketten- tauglich	TÜV-Zulassung	Germanischer Lloyd	Beständigkeit				Flexibilität	Shore-Härte	→ Seite/ Internet
											Chemikalien	Mikroben	UV-Bestrahlung	Hydrolyse			
PAN	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■ ²⁾	+	++	+	++	++	D 55 ±3	7
PAN-R	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	+	++	+	++	+	D 62 ±3	10
PAN-MF	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	+	++	+	++	+	D 65 ±3	11
PAN-V0	-	-	-	V0	-	-	■	■	-	-	+	++	++	++	++	A 72 ±4 ⁴⁾ D 57 ±3 ⁵⁾	13
PFAN	■	-	-	V0	-	-	■	-	■	-	+++	++	++	+++	+	D 60 ±5	16
PEN	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	++	++	+++ ³⁾	+++	++	D 52 ±3	18
PLN	■	■	■	-	-	■	■	-	■	-	++	++	+++ ³⁾	+++	+	-	22
PUN	-	-	-	-	-	■	■ ⁶⁾	■	■	-	-	-	+++ ³⁾	+	+++	D 52 ±3	25
PUN-DUO	-	-	-	-	-	■	■ ⁶⁾	■	■	-	-	-	+	+	++	D 52 ±3	28
PUN-CM	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	+	++	++	++	++	A 95 ±3	30
PUN-H	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	+	++	+++ ³⁾	++	+++	A 98 ±3	31
	■	-	-	-	-	■	■	■	■	-	+	++	+++ ³⁾	++	+++	D 52 ±3	32
PUN-H-DUO	■	-	-	-	-	■	■	■	■	-	+	++	+	++	++	D 52 ±3	35
PUN-V0	-	-	-	V0...V2	-	■	■	■	■	-	+	++	+++ ³⁾	++	++	D 54 ±3	36
PUN-V0-C	-	-	-	V0...V2	-	■	■	■	■	-	+	++	+++ ³⁾	++	++	D 54 ±3	38

+++ Sehr gute Eignung
++ Gute Eignung

+ Beschränkte Eignung (auf Anfrage)
- Nicht geeignet

2) Gilt für Farbe silber
3) Gilt für Farbe schwarz
4) Außenschlauch
5) Innenschlauch

6) Kabel die Phosphorsäureester enthalten können unter ungünstigen Bedingungen PUN- Schläuche schädigen.

Kunststoffschläuche, außenkalibriert

Typenschlüssel

FESTO

		PUN	—		—	12x2	—		—	BL	—	200
Werkstoff												
PAN	Polyamid											
PFAN	Perfluor-Alkoxyalkan											
PEN	Polyethylen											
PLN												
PUN	Polyurethan											
Zulassung												
CM	antistatisch											
H	hydrolysebeständig											
VO	flammschützend nach UL 94 V0											
R	robust											
MF	KFZ-Zulassung (DIN 73378)											
Außen-Ø x Wandstärke [mm]												
Schlauchpaar												
DUO	Schlauchpaar											
Farbe												
SW	schwarz											
BL	blau											
GN	grün											
RT	rot											
WS	weiß											
GE	gelb											
BR	braun											
SI	silber											
NT	natur											
BS	blau/schwarz											
Packungseinheit [m]												

Kunststoffschläuche PAN, außenkalibriert

FESTO

Datenblatt


Kunststoffschlauch PAN

Thermisch und mechanisch hochbelastbar.



Betriebs- und Umweltbedingungen				
Typ	PAN-4/8	PAN-6	PAN-10/12/14	PAN-16
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +15 → Diagramm	-0,95 ... +19 → Diagramm	-0,95 ... +17 → Diagramm	-0,95 ... +14 → Diagramm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... +80			
Zulassung	TÜV			

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS,
Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F,
Quick Star, Metall
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 55 ±3
Schlauch	TPE-A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PAN, außenkalibriert

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,9	12	18	0,006	silber	152697	PAN-4x0,75-SI	50
					silber	553888	PAN-4x0,75-SI-500	500
					blau	553906	PAN-4x0,75-BL	50
					blau	553894	PAN-4x0,75-BL-500	500
					schwarz	553912	PAN-4x0,75-SW	50
					schwarz	553900	PAN-4x0,75-SW-500	500
					natur	546284	PAN-4x0,75-NT	50
					grün	553918	PAN-4x0,75-GN	50
					rot	553924	PAN-4x0,75-RT	50
					gelb	553930	PAN-4x0,75-GE	50
6	4	14	32	0,016	silber	152699	PAN-6x1-SI	50
					silber	553889	PAN-6x1-SI-500	500
					blau	553907	PAN-6x1-BL	50
					blau	553895	PAN-6x1-BL-500	500
					schwarz	553913	PAN-6x1-SW	50
					schwarz	553901	PAN-6x1-SW-500	500
					natur	546285	PAN-6x1-NT	50
					grün	553919	PAN-6x1-GN	50
					rot	553925	PAN-6x1-RT	50
					gelb	553931	PAN-6x1-GE	50
8	5,9	22	43	0,024	silber	152700	PAN-8x1,25-SI	50
					silber	553890	PAN-8x1,25-SI-400	400
					blau	553908	PAN-8x1,25-BL	50
					blau	553896	PAN-8x1,25-BL-400	400
					schwarz	553914	PAN-8x1,25-SW	50
					schwarz	553902	PAN-8x1,25-SW-400	400
					natur	546286	PAN-8x1,25-NT	50
					grün	553920	PAN-8x1,25-GN	50
					rot	553926	PAN-8x1,25-RT	50
					gelb	553932	PAN-8x1,25-GE	50
10	7	27	58	0,042	silber	152701	PAN-10x1,5-SI	50
					silber	553891	PAN-10x1,5-SI-300	300
					blau	553909	PAN-10x1,5-BL	50
					blau	553897	PAN-10x1,5-BL-300	300
					schwarz	553915	PAN-10x1,5-SW	50
					schwarz	553903	PAN-10x1,5-SW-300	300
					natur	546287	PAN-10x1,5-NT	50
					grün	553921	PAN-10x1,5-GN	50
					rot	553927	PAN-10x1,5-RT	50
					gelb	553933	PAN-10x1,5-GE	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PAN, außenkalibriert

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
12	8,4	29	64	0,060	silber	152702	PAN-12x1,75-SI	50
					silber	553892	PAN-12x1,75-SI-200	200
					blau	553910	PAN-12x1,75-BL	50
					blau	553898	PAN-12x1,75-BL-200	200
					schwarz	553916	PAN-12x1,75-SW	50
					schwarz	553904	PAN-12x1,75-SW-200	200
					natur	546288	PAN-12x1,75-NT	50
					grün	553922	PAN-12x1,75-GN	50
					rot	553928	PAN-12x1,75-RT	50
					gelb	553934	PAN-12x1,75-GE	50
14	10	50	80	0,077	silber	570392	PAN-14x2-SI	50
16	12	67	94	0,092	silber	152703	PAN-16x2-SI	50
					silber	553893	PAN-16x2-SI-100	100
					blau	553911	PAN-16x2-BL	50
					blau	553899	PAN-16x2-BL-100	100
					schwarz	553917	PAN-16x2-SW	50
					schwarz	553905	PAN-16x2-SW-100	100
					natur	546289	PAN-16x2-NT	50
					grün	553923	PAN-16x2-GN	50
					rot	553929	PAN-16x2-RT	50
					gelb	553935	PAN-16x2-GE	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PAN-R, außenkalibriert

Datenblatt

FESTO


Kunststoffschlauch PAN-R

Für Anwendungen mit hohem Druckbereich.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +35 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-30 ... +80
Zulassung		TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star¹⁾
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 62 ±3
Schlauch	TPE-A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,5	10	16	0,0079	silber	541674	PAN-R-4x0,75-SI	50
6	3,8	16	21	0,0174		541675	PAN-R-6x1,1-SI	50
8	5	20	29	0,0316		541676	PAN-R-8x1,5-SI	50
10	6,2	25	44	0,0498		541677	PAN-R-10x1,9-SI	50
12	7,6	30	46	0,0698		541678	PAN-R-12x2,2-SI	50
16	10	42	73	0,1262		541679	PAN-R-16x3-SI	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PAN-MF, außenkalibriert

Datenblatt

Kunststoffschlauch PAN-MF


Thermisch und mechanisch hochbelastbar.

Erfüllt die Anforderungen nach DIN 73378 „Rohre aus Polyamid für Kraftfahrzeuge“



Betriebs- und Umweltbedingungen					
Typ	PAN-MF-4	PAN-MF-6	PAN-MF-8/10/12	PAN-MF-14	PAN-MF-16
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +31 → Diagramm	-0,95 ... +27 → Diagramm	-0,95 ... +19 → Diagramm	-0,95 ... +22 → Diagramm	-0,95 ... +19 → Diagramm
Entspricht Norm	DIN 73378-PA12-PHL				
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
	Mineralöl				
Umgebungstemperatur [°C]	-60 ... +100				

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



- PAN-MF-4
- - - PAN-MF-6
- - - PAN-MF-8/10/12/16
- - - PAN-MF-14

Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star¹⁾
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 65 ±3
Schlauch	PA12-P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PAN-MF, außenkalibriert

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,5	10	15	0,008	schwarz	570357	PAN-MF-4x0,75-SW	50
						572091	PAN-MF-4x0,75-SW-500	500
6	4	15	35	0,016		570358	PAN-MF-6x1-SW	50
						572093	PAN-MF-6x1-SW-500	500
8	6	35	50	0,022		570359	PAN-MF-8x1-SW	50
10	7,5	45	65	0,035		570360	PAN-MF-10x1,25-SW	50
12	9	50	70	0,051		570361	PAN-MF-12x1,5-SW	50
14	10	50	75	0,077		570362	PAN-MF-14x2-SW	50
16	12	75	130	0,09		570363	PAN-MF-16x2-SW	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PAN-V0, außenkalibriert, flammhemmend

FESTO

Datenblatt


Kunststoffschlauch PAN-V0

Ummantelung aus PVC, flammhemmend nach UL 94 V0. Die Ummantelung der Schläuche muss vor dem Stecken um das Maß X (siehe Tabelle) abgelängt werden.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	–0,95 ... +12 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
		Mineralöl
		Wasser
Umgebungstemperatur	[°C]	–30 ... +90
Brandklasse nach UL 94		V0

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



- 1) Betriebsmedium Luft
2) Betriebsmedium Öl/Wasser

Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung QS-V0, Quick Star, flammhemmend¹⁾
→ Internet: qs-v0



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs

1) Empfohlene Verschraubung

Zubehör



Schlauchsneider PAN-V0S
→ Internet: werkzeuge

Werkstoffe		
Shore-Härte	Außenschlauch	A 72 ±4
	Innenschlauch	D 57 ±3
Schlauch	Außenschlauch	PVC
	Innenschlauch	PA
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

Kunststoffschläuche PAN-V0, außenkalibriert, flammhemmend

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben									
Außen-Ø für Steckver- schraubung [mm]	Außen-Ø [mm]	Min. Biege- radius [mm]	Durchfluss- relevanter Biegeradius [mm]	Maß X für Ablängung [mm]	Gewicht [kg/m]	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾ [m]
4	6	10	20	15	0,0335	blau	132899	PAN-V0-4x0,75-BL-50	50
6	8	13	30	17	0,049	schwarz	160550	PAN-V0-6x1-SW	50
						blau	525466	PAN-V0-6x1-BL	20
						grün	525470	PAN-V0-6x1-GN	20
						rot	525474	PAN-V0-6x1-RT	20
						weiß	525478	PAN-V0-6x1-WS	20
						gelb	525482	PAN-V0-6x1-GE	20
						braun	525486	PAN-V0-6x1-BR	20
8	10	24	45	18	0,065	schwarz	160551	PAN-V0-8x1-SW	50
						blau	525467	PAN-V0-8x1-BL	20
						grün	525471	PAN-V0-8x1-GN	20
						rot	525475	PAN-V0-8x1-RT	20
						weiß	525479	PAN-V0-8x1-WS	20
						gelb	525483	PAN-V0-8x1-GE	20
						braun	525487	PAN-V0-8x1-BR	20
10	12	34	56	20	0,088	schwarz	160552	PAN-V0-10x1,25-SW	50
						blau	525468	PAN-V0-10x1,25-BL	20
						grün	525472	PAN-V0-10x1,25-GN	20
						rot	525476	PAN-V0-10x1,25-RT	20
						weiß	525480	PAN-V0-10x1,25-WS	20
						gelb	525484	PAN-V0-10x1,25-GE	20
						braun	525488	PAN-V0-10x1,25-BR	20
12	14	43	65	23	0,133	schwarz	160553	PAN-V0-12x1,5-SW	50
						blau	525469	PAN-V0-12x1,5-BL	20
						grün	525473	PAN-V0-12x1,5-GN	20
						rot	525477	PAN-V0-12x1,5-RT	20
						weiß	525481	PAN-V0-12x1,5-WS	20
						gelb	525485	PAN-V0-12x1,5-GE	20
						braun	525489	PAN-V0-12x1,5-BR	20

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PAN, außenkalibriert

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle (Mindestbestellmenge 3000 m, Rundungswert 25 m)												
Baugröße		4	6	8	10	12	14	16	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
☒	Baukasten-Nr.	553610										
	Funktion	Polyamid-Schlauch, außenkalibriert								PAN		PAN
☐	Alternative Materialeigen- schaft	Standard										
		KFZ-Zulassung (DIN 73378)								-MF		
		Robust								-R		
☒	Schlauch-Außen-Ø [mm]	4	–	–	–	–	–	–		-4		
		–	6	–	–	–	–	–		-6		
		–	–	8	–	–	–	–		-8		
		–	–	–	10	–	–	–		-10		
		–	–	–	–	12	–	–		-12		
		–	–	–	–	–	14	–		-14		
		–	–	–	–	–	–	16		-16		
	Farbe	silber								-SI		
		blau								-BL		
		schwarz								-SW		
		gelb								-GE		
		grün								-GN		
		rot								-RT		
		braun								-BR		
		weiß								-WS		
		natur								-NT		
☐	Beschriftungstext (Auf Anfrage)	Standard										
		Kundenspezifische Schlauchbeschriftung							☐	-TXT		
☒	Packungseinheit [m]	25								-25		
		50								-50		
		100								-100		
		200						–		-200		
		300					–	–	–		-300	
		400				–	–	–	–		-400	
		500			–	–	–	–	–		-500	
	Verpackung	Faltschachtel							☐ ☐	-CB		
		PE-Beutel							☐ ☐	-BA		
		Haspel							☐	-HA		

- ☐ **TXT** Nur auf Anfrage
☐ **CB, BA** Nur mit Packungseinheit 25, 50
☐ **HA** Nicht mit Packungseinheit 25, 50

- ☐ **CB** Nicht mit Alternative Materialeigenschaft MF
☐ **BA** Nur mit Alternative Materialeigenschaft MF

Übertrag Bestellcode

553610 **PAN** – – – – – – –

Kunststoffschläuche PFAN, außenkalibriert

Datenblatt

FESTO


Kunststoffschlauch PFAN

Hochtemperatur und chemika-
lienresistenter Pneumatik-
schlauch.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ	PFAN-4/8	PFAN-6/10/12
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +15 → Diagramm	-0,95 ... +16 → Diagramm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +150	
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung	
Brandklasse nach UL 94	V0	
Zulassung	TÜV	

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



- 1 PFAN-6/10/12
2 PFAN-4/8

Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS,
Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F,
Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f




Steckverschraubung CRQS,
Quick Star, Edelstahl¹⁾
→ Internet: crqs



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn



Hinweis

Bei der Montage der Verschraubungen CK/CN ist ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich. Das Aufweiten der Schlauchenden mit einem kegelförmigen Dorn erleichtert das Aufstecken.

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 60 +5
Schlauch	PFA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Kunststoffschläuche PFAN, außenkalibriert



Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,9	11	37	0,012	natur	197061	PFAN-4x0,75-NT	50
6	4	12	50	0,034		197062	PFAN-6x1-NT	50
8	5,9	25	110	0,049		197063	PFAN-8x1,25-NT	50
10	7	22	140	0,087		197064	PFAN-10x1,5-NT	50
12	8,4	29	165	0,125		197065	PFAN-12x1,75-NT	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PEN, außenkalibriert

Datenblatt

FESTO


Kunststoffschlauch PEN

Druckluftschläuche aus Polyethylen zeichnen sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus. Sie sind weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	–0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	–30 ... +60
Zulassung		TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS,
Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-B,
Quick Star¹⁾
→ Internet: qs-b



Steckverschraubung CRQS,
Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung QS-F,
Quick Star, Metall
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung NPQM¹⁾
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn

 Hinweis
Bei der Montage der Verschraubungen CK/CN ist ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich.

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 52 ±3
Schlauch	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PEN, außenkalibriert

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,7	10	20	0,0064	schwarz	543240	PEN-4x0,75-SW	50
					schwarz	551438	PEN-4x0,75-SW-500	500
					blau	551456	PEN-4x0,75-BL	50
					blau	551444	PEN-4x0,75-BL-500	500
					silber	551462	PEN-4x0,75-SI	50
					silber	551450	PEN-4x0,75-SI-500	500
					natur	543246	PEN-4x0,75-NT	50
					grün	551468	PEN-4x0,75-GN	50
					rot	551474	PEN-4x0,75-RT	50
					gelb	551480	PEN-4x0,75-GE	50
6	4	13,5	26	0,0148	schwarz	543241	PEN-6x1-SW	50
					schwarz	551439	PEN-6x1-SW-500	500
					blau	551457	PEN-6x1-BL	50
					blau	551445	PEN-6x1-BL-500	500
					silber	551463	PEN-6x1-SI	50
					silber	551451	PEN-6x1-SI-500	500
					natur	543247	PEN-6x1-NT	50
					grün	551469	PEN-6x1-GN	50
					rot	551475	PEN-6x1-RT	50
					gelb	551481	PEN-6x1-GE	50
8	5,7	22,5	35	0,0233	schwarz	543242	PEN-8x1,25-SW	50
					schwarz	551440	PEN-8x1,25-SW-400	400
					blau	551458	PEN-8x1,25-BL	50
					blau	551446	PEN-8x1,25-BL-400	400
					silber	551464	PEN-8x1,25-SI	50
					silber	551452	PEN-8x1,25-SI-400	400
					natur	543248	PEN-8x1,25-NT	50
					grün	551470	PEN-8x1,25-GN	50
					rot	551476	PEN-8x1,25-RT	50
					gelb	551482	PEN-8x1,25-GE	50
10	7	23,5	40	0,0377	schwarz	543243	PEN-10x1,5-SW	50
					schwarz	551441	PEN-10x1,5-SW-300	300
					blau	551459	PEN-10x1,5-BL	50
					blau	551447	PEN-10x1,5-BL-300	300
					silber	551465	PEN-10x1,5-SI	50
					silber	551453	PEN-10x1,5-SI-300	300
					natur	543249	PEN-10x1,5-NT	50
					grün	551471	PEN-10x1,5-GN	50
					rot	551477	PEN-10x1,5-RT	50
					gelb	551483	PEN-10x1,5-GE	50
12	8,4	33	58	0,0542	schwarz	543244	PEN-12x1,75-SW	50
					schwarz	551442	PEN-12x1,75-SW-200	200
					blau	551460	PEN-12x1,75-BL	50
					blau	551448	PEN-12x1,75-BL-200	200
					silber	551466	PEN-12x1,75-SI	50
					silber	551454	PEN-12x1,75-SI-200	200
					natur	543250	PEN-12x1,75-NT	50
					grün	551472	PEN-12x1,75-GN	50
					rot	551478	PEN-12x1,75-RT	50
					gelb	551484	PEN-12x1,75-GE	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PEN, außenkalibriert

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
14	9,5	45	80	0,0773	schwarz	570516	PEN-14x2-SW	50
					natur	570517	PEN-14x2-NT	50
16	10,8	57,5	122	0,1029	schwarz	543245	PEN-16x2,5-SW	50
					schwarz	551443	PEN-16x2,5-SW-100	100
					blau	551461	PEN-16x2,5-BL	50
					blau	551449	PEN-16x2,5-BL-100	100
					silber	551467	PEN-16x2,5-SI	50
					silber	551455	PEN-16x2,5-SI-100	100
					natur	543251	PEN-16x2,5-NT	50
					grün	551473	PEN-16x2,5-GN	50
					rot	551479	PEN-16x2,5-RT	50
					gelb	551485	PEN-16x2,5-GE	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PEN, außenkalibriert

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Bestelltabelle (Mindestbestellmenge 3000 m, Rundungswert 25 m)										
Baugröße	4	6	8	10	12	14	16	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	553769									
Funktion	Polyethylen-Schlauch, außenkalibriert, wirtschaftlich								PEN	PEN
Schlauch-Außen-Ø [mm]	4	–	–	–	–	–	–		-4	
	–	6	–	–	–	–	–		-6	
	–	–	8	–	–	–	–		-8	
	–	–	–	10	–	–	–		-10	
	–	–	–	–	12	–	–		-12	
	–	–	–	–	–	14	–		-14	
	–	–	–	–	–	–	16		-16	
	–	–	–	–	–	–	–			
Farbe	silber								-SI	
	blau								-BL	
	schwarz								-SW	
	gelb								-GE	
	grün								-GN	
	rot								-RT	
	braun								-BR	
	weiß								-WS	
	natur								-NT	
O Beschriftungstext (Auf Anfrage)	Standard									
	Kundenspezifische Schlauchbeschriftung							1	-TXT	
M Packungseinheit [m]	25								-25	
	50								-50	
	100								-100	
	200						–		-200	
	300					–	–		-300	
	400				–	–	–		-400	
	500	–	–	–	–	–	–		-500	
Verpackung	Faltschachtel							2	-CB	
	Haspel							3	-HA	

1 **TXT** Nur auf Anfrage
2 **CB** Nur mit Packungseinheit 25, 50

3 **HA** Nicht mit Packungseinheit 25, 50

Übertrag Bestellcode

553769 **PEN** – – – – –

Kunststoffschläuche PLN, außenkalibriert

Datenblatt

FESTO

Kunststoffschlauch PLN


Druckluftschläuche aus Polyethylen zeichnen sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus. Sie sind weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Die Druckluftschläuche sind durch das Technologiezentrum Wasser (TZW) für die Verwendung mit Trinkwasser zertifiziert.



Betriebs- und Umweltbedingungen	
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +14 → Diagramm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... +80
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Zertifikat ausstellende Stelle	TZW
Zulassung	TÜV
	Trinkwasser W 270
	Trinkwasser KTW-A

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm



Steckverschraubung NPQP¹⁾
→ Internet: npqp



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn



Hinweis

Bei der Montage der Verschraubungen CK/CN ist ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich. Das Aufweiten der Schlauchenden mit einem kegelförmigen Dorn erleichtert das Aufstecken.

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Schlauch	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PLN, außenkalibriert



Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,9	12	25	0,0056	natur	193403	PLN-4x0,75-NT	50
					schwarz	195280	PLN-4x0,75-SW	50
					blau	558205	PLN-4x0,75-BL	50
					silber	558211	PLN-4x0,75-SI	50
					rot	558217	PLN-4x0,75-RT	50
6	4	11	32	0,0147	natur	193404	PLN-6x1-NT	50
					schwarz	195281	PLN-6x1-SW	50
					blau	558206	PLN-6x1-BL	50
					silber	558212	PLN-6x1-SI	50
					rot	558218	PLN-6x1-RT	50
8	5,9	23	50	0,0214	natur	193405	PLN-8x1,25-NT	50
					schwarz	195282	PLN-8x1,25-SW	50
					blau	558207	PLN-8x1,25-BL	50
					silber	558213	PLN-8x1,25-SI	50
					rot	558219	PLN-8x1,25-RT	50
10	7	22	57	0,0375	natur	193406	PLN-10x1,5-NT	50
					schwarz	195283	PLN-10x1,5-SW	50
					blau	558208	PLN-10x1,5-BL	50
					silber	558214	PLN-10x1,5-SI	50
					rot	558220	PLN-10x1,5-RT	50
12	8,4	23	65	0,0540	natur	193407	PLN-12x1,75-NT	50
					schwarz	195284	PLN-12x1,75-SW	50
					blau	558209	PLN-12x1,75-BL	50
					silber	558215	PLN-12x1,75-SI	50
					rot	558221	PLN-12x1,75-RT	50
14	10	40	80	0,07	natur	570424	PLN-14x2-NT	50
					schwarz	570423	PLN-14x2-SW	50
16	12	55	95	0,0820	natur	539064	PLN-16x2-NT	50
					schwarz	539065	PLN-16x2-SW	50
					blau	558210	PLN-16x2-BL	50
					silber	558216	PLN-16x2-SI	50
					rot	558222	PLN-16x2-RT	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PLN, außenkalibriert

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Bestelltabelle (Mindestbestellmenge 3000 m, Rundungswert 25 m)										
Baugröße	4	6	8	10	12	14	16	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	553850									
Funktion	Polyethylen-Schlauch, außenkalibriert, Reinigerbeständig (lebensmittelzugelassen)								PLN	PLN
Schlauch-Außen-Ø [mm]	4	–	–	–	–	–	–		-4	
	–	6	–	–	–	–	–		-6	
	–	–	8	–	–	–	–		-8	
	–	–	–	10	–	–	–		-10	
	–	–	–	–	12	–	–		-12	
	–	–	–	–	–	14	–		-14	
	–	–	–	–	–	–	16		-16	
	–	–	–	–	–	–	–			
Farbe	silber								-SI	
	blau								-BL	
	schwarz								-SW	
	gelb								-GE	
	grün								-GN	
	rot								-RT	
	braun								-BR	
	weiß								-WS	
natur									-NT	
O Beschriftungstext (Auf Anfrage)	Standard									
	Kundenspezifische Schlauchbeschriftung							1	-TXT	
M Packungseinheit [m]	25								-25	
	50								-50	
	100								-100	
	200						–		-200	
	300				–	–	–		-300	
	400			–	–	–	–		-400	
	500		–	–	–	–	–		-500	
Verpackung	Faltschachtel							2	-CB	
	Haspel							3	-HA	

- 1** **TXT** Nur auf Anfrage
2 **CB** Nur mit Packungseinheit 25, 50

- 3** **HA** Nicht mit Packungseinheit 25, 50

Übertrag Bestellcode

553850 PLN – – – – –

Kunststoffschläuche PUN, außenkalibriert

Datenblatt

FESTO


Kunststoffschlauch PUN

Hochflexibler Kunststoffschlauch



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-35 ... +60
Zulassung		TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS,
Quick Star¹⁾
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F,
Quick Star, Metall
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung CRQS,
Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn

1) Empfohlene Verschraubung

 Hinweis
Bei der Montage der Verschraubungen CK/CN ist ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich. Das Aufweiten der Schlauchenden mit einem kegelförmigen Dorn erleichtert das Aufstecken.

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 52 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PUN, außenkalibriert

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
3	2,1	9	12	0,0044	silber	152583	PUN-3x0,5-SI	50
					silber	525738	PUN-3x0,5-SI-500	500
					blau	159660	PUN-3x0,5-BL	50
					blau	525745	PUN-3x0,5-BL-500	500
					schwarz	159661	PUN-3x0,5-SW	50
					schwarz	553936	PUN-3x0,5-SW-500	500
					gelb	178416	PUN-3x0,5-GE	50
					grün	178423	PUN-3x0,5-GN	50
					rot	178409	PUN-3x0,5-RT	50
4	2,6	8	17	0,0089	silber	152584	PUN-4x0,75-SI	50
					silber	525739	PUN-4x0,75-SI-500	500
					blau	159662	PUN-4x0,75-BL	50
					blau	525746	PUN-4x0,75-BL-500	500
					schwarz	159663	PUN-4x0,75-SW	50
					schwarz	553937	PUN-4x0,75-SW-500	500
					gelb	178417	PUN-4x0,75-GE	50
					grün	178424	PUN-4x0,75-GN	50
					rot	178410	PUN-4x0,75-RT	50
6	4,0	16	26,5	0,0192	silber	152586	PUN-6x1-SI	50
					silber	525740	PUN-6x1-SI-500	500
					blau	159664	PUN-6x1-BL	50
					blau	525747	PUN-6x1-BL-500	500
					schwarz	159665	PUN-6x1-SW	50
					schwarz	553938	PUN-6x1-SW-500	500
					gelb	178418	PUN-6x1-GE	50
					grün	178425	PUN-6x1-GN	50
					rot	178411	PUN-6x1-RT	50
8	5,7	24	37	0,0302	silber	152587	PUN-8x1,25-SI	50
					silber	525741	PUN-8x1,25-SI-400	400
					blau	159666	PUN-8x1,25-BL	50
					blau	525748	PUN-8x1,25-BL-400	400
					schwarz	159667	PUN-8x1,25-SW	50
					schwarz	553939	PUN-8x1,25-SW-400	400
					gelb	178419	PUN-8x1,25-GE	50
					grün	178426	PUN-8x1,25-GN	50
					rot	178412	PUN-8x1,25-RT	50
10	7,0	28	54	0,0489	silber	152588	PUN-10x1,5-SI	50
					silber	525742	PUN-10x1,5-SI-300	300
					blau	159668	PUN-10x1,5-BL	50
					blau	525749	PUN-10x1,5-BL-300	300
					schwarz	159669	PUN-10x1,5-SW	50
					schwarz	553940	PUN-10x1,5-SW-300	300
					gelb	178420	PUN-10x1,5-GE	50
					grün	178427	PUN-10x1,5-GN	50
					rot	178413	PUN-10x1,5-RT	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN, außenkalibriert

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
12	8,0	33	62	0,0767	silber	152589	PUN-12x2-SI	50
					silber	525743	PUN-12x2-SI-200	200
					blau	159670	PUN-12x2-BL	50
					blau	525750	PUN-12x2-BL-200	200
					schwarz	159671	PUN-12x2-SW	50
					schwarz	553941	PUN-12x2-SW-200	200
					gelb	178421	PUN-12x2-GE	50
					grün	178428	PUN-12x2-GN	50
					rot	178414	PUN-12x2-RT	50
14	9,8	45	84	0,0949	silber	570389	PUN-14x2-SI	50
					blau	570390	PUN-14x2-BL	50
					schwarz	570391	PUN-14x2-SW	50
16	11,0	45	88	0,1294	silber	152590	PUN-16x2,5-SI	50
					silber	525744	PUN-16x2,5-SI-100	100
					blau	159672	PUN-16x2,5-BL	50
					blau	525751	PUN-16x2,5-BL-100	100
					schwarz	159673	PUN-16x2,5-SW	50
					schwarz	553942	PUN-16x2,5-SW-100	100
					gelb	178422	PUN-16x2,5-GE	50
					grün	178429	PUN-16x2,5-GN	50
					rot	178415	PUN-16x2,5-RT	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-DUO, außenkalibriert

Datenblatt

FESTO

DUO-Kunststoffschlauch PUN-DUO


Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem

Schlauchpaar zusammenschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-35 ... +60
Zulassung		TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star¹⁾
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn

1) Empfohlene Verschraubung

 Hinweis
Bei der Montage der Verschraubungen CK/CN ist ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich. Das Aufweiten der Schlauchenden mit einem kegelförmigen Dorn erleichtert das Aufstecken.

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 52 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PUN-DUO, außenkalibriert



Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,6	8	17	0,0178	silber	152822	PUN-4x0,75-DUO-SI	50
					blau/schwarz	159674	PUN-4x0,75-DUO-BS	50
6	4	16	26,5	0,0384	silber	152823	PUN-6x1-DUO-SI	50
					blau/schwarz	159675	PUN-6x1-DUO-BS	50
8	5,7	24	37	0,0604	silber	152824	PUN-8x1,25-DUO-SI	50
					blau/schwarz	159676	PUN-8x1,25-DUO-BS	50
10	7	28	54	0,0978	silber	152825	PUN-10x1,5-DUO-SI	50
					blau/schwarz	159677	PUN-10x1,5-DUO-BS	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-CM, außenkalibriert, antistatisch

FESTO

Datenblatt


Kunststoffschlauch PUN-CM

Hochflexibler Kunststoffschlauch,
elektrisch leitend eingestellt.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-35 ... +60
Oberflächenwiderstand	[Ω]	10 ⁴ ... 10 ⁷

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS-F,
Quick Star, Metall
→ Internet: qs-f

Werkstoffe	
Shore-Härte	A 95 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchflussre- vanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,5	5	17	0,0089	schwarz	188882	PUN-CM-4-SW	50
6	4	13	26,5	0,0192		188883	PUN-CM-6-SW	50
8	5,5	14	37	0,0368		130816	PUN-CM-8-SW	50
10	7	19	54	0,0544		130817	PUN-CM-10-SW	50
12	8	22	70	0,0754		130818	PUN-CM-12-SW	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-H, außenkalibriert, hydrolysebeständig

FESTO


Datenblatt

Kunststoffschlauch PUN-H
mit Außen- $\varnothing$ 2 mm



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-35 ... +60

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QSM,
Quick Star, Mini
→ Internet: qsm

Werkstoffe	
Shore-Härte	A 98 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen- $\varnothing$	Innen- $\varnothing$	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
2	1,2	5	8	0,0024	natur	133038	PUN-H-2x0,4-NT	50
					schwarz	133039	PUN-H-2x0,4-SW	50
					rot	133040	PUN-H-2x0,4-RT	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-H, außenkalibriert, hydrolysebeständig


FESTO

Datenblatt

Kunststoffschlauch PUN-H


mit Außen- $\varnothing$ 3 ... 16 mm

Für den Lebensmittelbereich zugelassen.



Betriebs- und Umweltbedingungen	
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-35 ... +60
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Zulassung	TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star¹⁾
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 52 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PUN-H, außenkalibriert, hydrolysebeständig

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
3	2,1	6	12	0,0042	natur	197375	PUN-H-3x0,5-NT	50
					natur	558263	PUN-H-3x0,5-NT-500	500
					blau	197382	PUN-H-3x0,5-BL	50
					blau	558256	PUN-H-3x0,5-BL-500	500
					schwarz	197389	PUN-H-3x0,5-SW	50
					schwarz	558249	PUN-H-3x0,5-SW-500	500
					silber	558277	PUN-H-3x0,5-SI	50
					silber	558270	PUN-H-3x0,5-SI-500	500
					rot	558284	PUN-H-3x0,5-RT	50
					grün	558291	PUN-H-3x0,5-GN	50
					gelb	558298	PUN-H-3x0,5-GE	50
4	2,6	8	16	0,0085	natur	197376	PUN-H-4x0,75-NT	50
					natur	558264	PUN-H-4x0,75-NT-500	500
					blau	197383	PUN-H-4x0,75-BL	50
					blau	558257	PUN-H-4x0,75-BL-500	50
					schwarz	197390	PUN-H-4x0,75-SW	500
					schwarz	558250	PUN-H-4x0,75-SW-500	500
					silber	558278	PUN-H-4x0,75-SI	50
					silber	558271	PUN-H-4x0,75-SI-500	500
					rot	558285	PUN-H-4x0,75-RT	50
					grün	558292	PUN-H-4x0,75-GN	50
					gelb	558299	PUN-H-4x0,75-GE	50
6	4	10	26	0,0183	natur	197377	PUN-H-6x1-NT	50
					natur	558265	PUN-H-6x1-NT-500	500
					blau	197384	PUN-H-6x1-BL	50
					blau	558258	PUN-H-6x1-BL-500	500
					schwarz	197391	PUN-H-6x1-SW	50
					schwarz	558251	PUN-H-6x1-SW-500	500
					silber	558279	PUN-H-6x1-SI	50
					silber	558272	PUN-H-6x1-SI-500	500
					rot	558286	PUN-H-6x1-RT	50
					grün	558293	PUN-H-6x1-GN	50
					gelb	558300	PUN-H-6x1-GE	50
8	5,7	21	37	0,0287	natur	197378	PUN-H-8x1,25-NT	50
					natur	558266	PUN-H-8x1,25-NT-400	400
					blau	197385	PUN-H-8x1,25-BL	50
					blau	558259	PUN-H-8x1,25-BL-400	400
					schwarz	197392	PUN-H-8x1,25-SW	50
					schwarz	558252	PUN-H-8x1,25-SW-400	400
					silber	558280	PUN-H-8x1,25-SI	50
					silber	558273	PUN-H-8x1,25-SI-400	400
					rot	558287	PUN-H-8x1,25-RT	50
					grün	558294	PUN-H-8x1,25-GN	50
					gelb	558301	PUN-H-8x1,25-GE	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-H, außenkalibriert, hydrolysebeständig

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
10	7	28	52	0,0465	natur	197379	PUN-H-10x1,5-NT	50
					natur	558267	PUN-H-10x1,5-NT-300	300
					blau	197386	PUN-H-10x1,5-BL	50
					blau	558260	PUN-H-10x1,5-BL-300	300
					schwarz	197393	PUN-H-10x1,5-SW	50
					schwarz	558253	PUN-H-10x1,5-SW-300	300
					silber	558281	PUN-H-10x1,5-SI	50
					silber	558274	PUN-H-10x1,5-SI-300	300
					rot	558288	PUN-H-10x1,5-RT	50
					grün	558295	PUN-H-10x1,5-GN	50
					gelb	558302	PUN-H-10x1,5-GE	50
12	8	33	62	0,0729	natur	197380	PUN-H-12x2-NT	50
					natur	558268	PUN-H-12x2-NT-200	200
					blau	197387	PUN-H-12x2-BL	50
					blau	558261	PUN-H-12x2-BL-200	200
					schwarz	197394	PUN-H-12x2-SW	50
					schwarz	558254	PUN-H-12x2-SW-200	200
					silber	558282	PUN-H-12x2-SI	50
					silber	558275	PUN-H-12x2-SI-200	200
					rot	558289	PUN-H-12x2-RT	50
					grün	558296	PUN-H-12x2-GN	50
					gelb	558303	PUN-H-12x2-GE	50
14	9,8	38	78	0,091	natur	570388	PUN-H-14x2-NT	50
					blau	570386	PUN-H-14x2-BL	50
					schwarz	570387	PUN-H-14x2-SW	50
16	11	38	88	0,1230	natur	197381	PUN-H-16x2,5-NT	50
					natur	558269	PUN-H-16x2,5-NT-100	100
					blau	197388	PUN-H-16x2,5-BL	50
					blau	558262	PUN-H-16x2,5-BL-100	100
					schwarz	197395	PUN-H-16x2,5-SW	50
					schwarz	558255	PUN-H-16x2,5-SW-100	100
					silber	558283	PUN-H-16x2,5-SI	50
					silber	558276	PUN-H-16x2,5-SI-100	100
					rot	558290	PUN-H-16x2,5-RT	50
					grün	558297	PUN-H-16x2,5-GN	50
					gelb	558304	PUN-H-16x2,5-GE	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-H-DUO, außenkalibriert, hydrolysebeständig

FESTO

Datenblatt

DUO-Kunststoffschlauch PUN-H-DUO


Für den Lebensmittelbereich zugelassen.
Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die

beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-35 ... +60
Lebensmittelunbedenklichkeit		gemäß Herstellererklärung
Zulassung		TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star¹⁾
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPQM
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 52 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biegeradius	Durchfluss-relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,6	8	16	0,0170	blau/schwarz	197396	PUN-H-4x0,75-DUO	50
6	4	10	26	0,0366		197397	PUN-H-6x1-DUO	50
8	5,7	21	37	0,0574		197398	PUN-H-8x1,25-DUO	50
10	7	28	52	0,0930		197399	PUN-H-10x1,5-DUO	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-V0, außenkalibriert, flammhemmend


FESTO

Datenblatt

Kunststoffschlauch PUN-V0

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch, flammhemmend nach UL 94 V0 ... V2

Für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen



Hinweis


Auf Grund des FlammSchutzmittels kommt es zu einer Abweichung der Schlauchfarben von den Standardfarben.



Betriebs- und Umweltbedingungen

Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-35 ... +60
Brandklasse nach UL 94		V0 ... V2
Zulassung		TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



— PUN-V0-...
- - - PUN-V0-16

Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung QS-V0, Quick Star, flammhemmend¹⁾
→ Internet: qs-v0



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPQM¹⁾
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn



Hinweis

Bei der Montage der Verschraubungen CK/CN ist ein erhöhter Krafteinsatz erforderlich.

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe

Shore-Härte	D 54 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PUN-V0, außenkalibriert, flammhemmend

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
6	4	12	26,5	0,020	schwarz	525438	PUN-V0-6x1-SW	50
					blau	525442	PUN-V0-6x1-BL	50
					grün	525446	PUN-V0-6x1-GN	50
					rot	525450	PUN-V0-6x1-RT	50
					weiß	525454	PUN-V0-6x1-WS	50
					gelb	525458	PUN-V0-6x1-GE	50
					braun	525462	PUN-V0-6x1-BR	50
8	5,7	18	37	0,031	schwarz	525439	PUN-V0-8x1,25-SW	50
					blau	525443	PUN-V0-8x1,25-BL	50
					grün	525447	PUN-V0-8x1,25-GN	50
					rot	525451	PUN-V0-8x1,25-RT	50
					weiß	525455	PUN-V0-8x1,25-WS	50
					gelb	525459	PUN-V0-8x1,25-GE	50
					braun	525463	PUN-V0-8x1,25-BR	50
10	7	20	54	0,051	schwarz	525440	PUN-V0-10x1,5-SW	50
					blau	525444	PUN-V0-10x1,5-BL	50
					grün	525448	PUN-V0-10x1,5-GN	50
					rot	525452	PUN-V0-10x1,5-RT	50
					weiß	525456	PUN-V0-10x1,5-WS	50
					gelb	525460	PUN-V0-10x1,5-GE	50
					braun	525464	PUN-V0-10x1,5-BR	50
16	11,8	50	90	0,122	schwarz	570767	PUN-V0-16x2-SW	50
					blau	570768	PUN-V0-16x2-BL	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN-V0-C, außenkalibriert, flammhemmend


FESTO

Datenblatt

Kunststoffschlauch PUN-V0-C

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch, flammhemmend nach UL 94 V0 ... V2

Für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.



Hinweis


Auf Grund des FlammSchutzmittels kommt es zu einer Abweichung der Schlauchfarben von den Standardfarben.



Betriebs- und Umweltbedingungen							
Typ	PUN-V0-4	PUN-V0-6	PUN-V0-8	PUN-V0-10	PUN-V0-12	PUN-V0-14	PUN-V0-16
Temperaturabhängiger [bar]	-0,95 ... +10	-0,95 ... +30 ¹⁾	-0,95 ... +20 ¹⁾	-0,95 ... +16 ¹⁾	-0,95 ... +10	-0,95 ... +9	-0,95 ... +10
Betriebsdruck	→ Diagramm	→ Diagramm	→ Diagramm	→ Diagramm	→ Diagramm	→ Diagramm	→ Diagramm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Umgebungstemperatur [°C]	-35 ... +60						
Brandklasse nach UL 94	V0 ... V2						
Zulassung	TÜV						

1) Begrenzt auf 10 bar bei Anwendungen mit Schweißspritzer.

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



— PUN-V0-...-C
- - - PUN-V0-14x2-...-C

Bei Anwendungen ohne Schweißspritzer

— PUN-V0-6x2-...-C
- - - PUN-V0-8x2-...-C
- - - PUN-V0-10x2-...-C

Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung QS-F, Quick Star, Metall¹⁾
→ Internet: qs-f



Steckverschraubung QS-V0, Quick Star, flammhemmend¹⁾
→ Internet: qs-v0



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPQM¹⁾
→ Internet: npqm



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck



Stecknippelverschraubung CN
→ Internet: cn



Hinweis

Bei der Montage der Verschraubungen CK/CN ist ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich.

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 54 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Kunststoffschläuche PUN-V0-C, außenkalibriert, flammhemmend

FESTO

Datenblatt

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biege- radius	Durchfluss- relevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2	10	20	0,012	schwarz	570349	PUN-V0-4x1-SW-C	50
					blau	570350	PUN-V0-4x1-BL-C	50
6	2	7	24	0,032	schwarz	561698	PUN-V0-6x2-SW-C	50
					blau	561702	PUN-V0-6x2-BL-C	50
					grün	561706	PUN-V0-6x2-GN-C	50
					rot	561710	PUN-V0-6x2-RT-C	50
					weiß	561714	PUN-V0-6x2-WS-C	50
					gelb	561718	PUN-V0-6x2-GE-C	50
					braun	561722	PUN-V0-6x2-BR-C	50
8	4	9	35	0,049	schwarz	561699	PUN-V0-8x2-SW-C	50
					blau	561703	PUN-V0-8x2-BL-C	50
					grün	561707	PUN-V0-8x2-GN-C	50
					rot	561711	PUN-V0-8x2-RT-C	50
					weiß	561715	PUN-V0-8x2-WS-C	50
					gelb	561719	PUN-V0-8x2-GE-C	50
					braun	561723	PUN-V0-8x2-BR-C	50
10	6	12	42	0,064	schwarz	561700	PUN-V0-10x2-SW-C	50
					blau	561704	PUN-V0-10x2-BL-C	50
					grün	561708	PUN-V0-10x2-GN-C	50
					rot	561712	PUN-V0-10x2-RT-C	50
					weiß	561716	PUN-V0-10x2-WS-C	50
					gelb	561720	PUN-V0-10x2-GE-C	50
					braun	561724	PUN-V0-10x2-BR-C	50
12	8	19	55	0,080	schwarz	561701	PUN-V0-12x2-SW-C	50
					blau	561705	PUN-V0-12x2-BL-C	50
					grün	561709	PUN-V0-12x2-GN-C	50
					rot	561713	PUN-V0-12x2-RT-C	50
					weiß	561717	PUN-V0-12x2-WS-C	50
					gelb	561721	PUN-V0-12x2-GE-C	50
					braun	561725	PUN-V0-12x2-BR-C	50
14	9,8	45	70	0,096	schwarz	570351	PUN-V0-14x2-SW-C	50
					blau	570352	PUN-V0-14x2-BL-C	50
16	11	50	90	0,147	schwarz	570353	PUN-V0-16x2,5-SW-C	50
					blau	570354	PUN-V0-16x2,5-BL-C	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PUN, außenkalibriert

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Bestelltabelle (Mindestbestellmenge 3000 m mit Schlauch-Außen-Ø ≤ 8 mm, 1500 m mit Schlauch-Außen-Ø > 8 mm, Rundungswert 25m)												
Baugröße		3	4	6	8	10	12	14	16	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M	Baukasten-Nr.	553573										
	Funktion	Polyurethan-Schlauch, außenkalibriert									PUN	PUN
O	Alternative Material- eigenschaft	Standard										
		hydrolysebeständig									-H	
		– antistatisch						–		-CM		
		–	–	flammhemmend			–	–		-V0		
		–	schweißspritzresistent							-VOC		
M	Schlauch-Außen-Ø [mm]	3	–	–	–	–	–	–	–		-3	
		–	4	–	–	–	–	–	–		-4	
		–	–	6	–	–	–	–	–		-6	
		–	–	–	8	–	–	–	–		-8	
		–	–	–	–	10	–	–	–		-10	
		–	–	–	–	–	12	–	–		-12	
		–	–	–	–	–	–	14	–		-14	
		–	–	–	–	–	–	–	16		-16	
	Farbe	silber								1 2	-SI	
		blau								1 3	-BL	
		schwarz								3	-SW	
		gelb								1	-GE	
		grün								1	-GN	
		rot								1	-RT	
		braun								1	-BR	
weiß								1	-WS			
	natur								1 3 4	-NT		
O	Beschriftungstext (auf Anfrage)	Standard										
		Kundenspezifische Schlauchbeschriftung								5	-TXT	
M	Packungseinheit [m]	25									-25	
		50									-50	
		100									-100	
		200						–	–		-200	
		300					–	–	–		-300	
		400				–	–	–	–		-400	
		500			–	–	–	–	–		-500	
	Verpackung	Faltschachtel								6	-CB	
Haspel								7	-HA			

1 SI, BL, GE, GN, RT, BR, WS, NT

Nicht mit Alternativer Materialeigenschaft CM

2 SI

Nicht mit Alternativer Materialeigenschaft V0, VOC

3 BL, SW, NT

In Kombination mit Alternativer Materialeigenschaft H: zugelassen für den Lebensmittelbereich

4 NT

Nur mit Alternativer Materialeigenschaft H

5 TXT

Nicht im Webshop.

Festo Logo, Bestellcode, TÜV, Betriebsdruck, Abmessungen entfallen

6 CB

Nur mit Packungseinheit 25, 50

7 HA

Nicht im Packungseinheit 25, 50

Nicht mit Alternativer Materialeigenschaft V0, VOC, CM

Übertrag Bestellcode

553573 PUN – – – – –