








Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS



Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS

FESTO

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Conexión neumática en el cuerpo	Placa base	Margen de regulación de la presión						Grado de filtración			
				[bar]						[µm]			
				0,05 ...	0,05 ...	0,1 ...	0,3 ...	0,1 ...	0,5 ...	0,01	1	5	40
Código		AG...	D2	D4	D5	D6	D7	D8	A	B	C	E	
Unidades de mantenimiento													
MSB-FRC 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combinaciones de unidades de mantenimiento (posibilidad de configurar otras variantes → Internet: msb4, msb6 o msb9)													
MSB 	4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unidades individuales													
Unidades de filtro y regulador MS-LFR 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■
	12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	■	■	■	-	-	■	■
Filtros MS-LF 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
	12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Filtros finos y micrónicos MS-LFM 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
	12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	■	■	-	-	
Filtros de carbón activo MS-LFX 	4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Separador de agua MS-LWS 	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Protección del depósito del filtro		Purga de condensado				Indicación de presión					Cerradura		Opcional		→ Página/ Internet
		Funda de material sintético	Depósito metálico	Manual con giro	Semiautomática	Automática	Externa, automática, eléctrica	Bulón de cierre (sin manómetro)	Manómetro MS integrado	Adaptador manómetro NE G ¹ / ₈	Adaptador manómetro NE G ¹ / ₄	Sensor de presión	Botón giratorio con encendido, para cerrar con candado (accesorio)	Botón giratorio con cerradura integrada	Silenciador	Sentido del flujo de derecha a izquierda	
Código		R	U	M	H	V	E...	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
Unidades de mantenimiento																	
MSB-FRC	4	■	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	msb4
	6	■	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	msb6
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combinaciones de unidades de mantenimiento																	
MSB	4	■	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	8
	6	■	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	8
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unidades individuales																	
Unidades de filtro y regulador MS-LFR	4	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	ms4-lfr
	6	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	ms6-lfr
	9	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	ms9-lfr
	12	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	-	■	ms12-lfr
Filtros MS-LF	4	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-lf
	6	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lf
	9	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lf
	12	-	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lf
Filtros finos y micrónicos MS-LFM	4	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-lfm
	6	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lfm
	9	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lfm
	12	-	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lfm
Filtros de carbón activo MS-LFX	4	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-lfx
	6	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lfx
	9	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lfx
	12	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lfx
Separador de agua MS-LWS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-lws
	9	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-lws
	12	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-lws

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS



Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Conexión neumática en el cuerpo	Placa base	Margen de regulación de la presión [bar]						Tensión de alimentación			
				0,05 ...	0,05 ...	0,1 ...	0,3 ...	0,1 ...	0,5 ...	24 V DC, conexiones según EN 175301	24 V DC, conexiones M12 según IEC 61076-2-101	110 V AC, conexiones según EN 175301	230 V AC, conexiones según EN 175301
Código			AG...	D2	D4	D5	D6	D7	D8	V24	V24P	V110	V230
Unidades individuales													
Reguladores de presión MS-LR		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	■	■	■	-	-	-
Reguladores de presión MS-LRB		4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión MS-LRP		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	-	■	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión MS-LRPB		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	-	■	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electroválvulas reguladoras de presión MS-LRE		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubricadores MS-LOE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de cierre MS-EM(1)		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de cierre MS-EE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	■	■	■	■
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Válvulas de arranque progresivo MS-DL		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de arranque progresivo MS-DE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	■	■	■

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Protección del depósito del filtro		Indicación de presión				Cerradura		Opcional		→ Página/ Internet	
		Fun­da de material sintético	Depósito metálico	Bulón de cierre (sin manómetro)	Manómetro MS integrado	Adaptador manómetro NE G ³ / ₈	Adaptador manómetro NE G ¹ / ₄	Sensor de presión	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	Botón giratorio con cerradura integrada	Silenciador		Sentido del flujo de derecha a izquierda
Código		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	E11	S	Z	
Unidades individuales													
Reguladores de presión MS-LR	4	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	ms4-lr
	6	-	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	ms6-lr
	9	-	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	ms9-lr
	12	-	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	ms12-lr
Reguladores de presión MS-LRB	4	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	ms4-lrb
	6	-	-	■	■	-	■	■	■	■	-	■	ms6-lrb
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión MS-LRP	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	ms6-lrp
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reguladores de presión de precisión MS-LRPB	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	ms6-lrpb
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electroválvulas reguladoras de presión MS-LRE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	ms6-lre
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubricadores MS-LOE	4	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-loe
	6	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-loe
	9	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms9-loe
	12	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms12-loe
Válvulas de cierre MS-EM(1)	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	ms4-em1
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-em1
	9	-	-	■	■	-	■	-	-	-	■	■	ms9-em
	12	-	-	■	■	-	■	-	-	-	■	■	ms12-em
Válvulas de cierre MS-EE	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	ms4-ee
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-ee
	9	-	-	■	■	-	■	-	-	-	■	■	ms9-ee
Válvulas de arranque progresivo MS-DL	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	ms4-dl
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms6-dl
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de arranque progresivo MS-DE	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	ms4-de
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms6-de
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvulas de arranque progresivo MS-DE	12	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	ms12-de

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Conexión neumática en el cuerpo	Placa base	Nivel de rendimiento		Tensión de alimentación				
				Categoría 1, un canal	Categoría 4, dos canales autocontrolados	24 V DC, conexiones según EN 175301	24 V DC, conexiones M12 según IEC 61076-2-101/según EN 60947-5-2	110 V AC, conexiones según EN 175301	230 V AC, conexiones según EN 175301	
Código			AG...	C	E	V24	V24P	V110	V230	
Unidades individuales										
Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C		4	–							
		6	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	■	–	■	■	■	■
		9	G $\frac{3}{4}$, G1	G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$	■	–	■	■	■	■
		12	–							
Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-E		4	–							
		6	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	–	■	■	–	–	–
		9	–							
		12	–							
Secadores de membrana MS-LDM1		4	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	–	–	–	–	–	–
		6	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	–	–	–	–	–	–
		9	–							
		12	–							
Módulos de derivación MS-FRM		4	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$	–	–	–	–	–	–
		6	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	–	–	–	–	–	–
		9	G $\frac{3}{4}$, G1	G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–
		12	–	G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2	–	–	–	–	–	–
Bloques de derivaciones MS-FRM-FRZ		4	G $\frac{1}{4}$	–	–	–	–	–	–	
		6	G $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–	
		9	–							
		12	–							
Detectores de caudal SFAM		4	–							
		6	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–
		9	–	G1, G1 $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	–	–
		12	–							






Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS

Cuadro general de productos – Unidades de mantenimiento serie MS

Tipo	Tamaño	Protección del depósito del filtro		Indicación de presión					Tipo de salida		Opcional		→ Página/ Internet
		Funda de material sintético	Depósito metálico	Bulón de cierre (sin manómetro)	Manómetro MS integrado	Adaptador manómetro NE G ¹ / ₈	Adaptador manómetro NE G ¹ / ₄	Sensor de presión	2x PNP o NPN, 1 salida analógica de 4 ... 20 mA	2x PNP o NPN, 1 salida analógica de 0 ... 10 V	Silenciador	Sentido del flujo de derecha a izquierda	
Código		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	2SA	2SV	S	Z/R	
Unidades individuales													
Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-C	4	-											
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-sv
	9	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms9-sv
	12	-											-
Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV-E	4	-											-
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	■	■	ms6-sv
	9	-											-
	12	-											-
Secadores de membrana MS-LDM1	4	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-ldm1
	6	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-ldm1
	9	-											-
	12	-											-
Módulos de derivación MS-FRM	4	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	ms4-frm
	6	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms6-frm
	9	-	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■	ms9-frm
	12	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	ms12-frm
Bloques de derivaciones MS-FRM-FRZ	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms4-frm
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	ms6-frm
	9	-											-
	12	-											-
Detectores de caudal SFAM	4	-											-
	6	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	sfam-62
	9	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	sfam-90
	12	-											-







Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Cuadro general de productos

Combinaciones	Combinación 1		Combinación 2		Combinación 3		Combinación 4		Combinación 5	
										
compuestas de:										
Válvula de cierre de accionamiento manual	EM1	■	-	-	■	-	■	-	-	-
Unidad de filtro y regulador, con manómetro y con llave	LFR	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Válvula reguladora de presión, con manómetro y con llave	LR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro	LF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubricador	LOE	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Válvula de cierre de accionamiento eléctrico	EE	-	■	■	■	■	-	-	-	■
Válvula de cierre de accionamiento eléctrico, con sensor de presión	EE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático	DL	-	■	■	■	■	-	-	-	■
Módulo de derivación con presostato	FRM	■	-	-	■	■	-	-	-	-
Módulo de derivación con sensor de presión	FRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escuadra de fijación	WP	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Código de tipo → Página		11	11	11	11	11	11	11	11	11
Hoja de datos → Página		12	15	19	19	23	23	26	26	26


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Cuadro general de productos

Combinaciones	Combinación 6		Combinación 7	Combinación 8	Combinación 9	Combinación 10
						
compuestas de:						
Válvula de cierre de accionamiento manual EM1	■	■	■	■	-	■
Unidad de filtro y regulador, con manómetro y con llave LFR	■	■	■	■	-	■
Válvula reguladora de presión, con manómetro y con llave LR	-	-	-	-	■	-
Filtro LF	-	-	-	-	■	-
Lubricador LOE	-	-	-	■	■	-
Válvula de cierre de accionamiento eléctrico EE	-	-	■	-	-	-
Válvula de cierre de accionamiento eléctrico, con sensor de presión EE	-	-	-	-	-	■
Válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático DL	-	-	■	-	-	-
Módulo de derivación con presostato FRM	■	-	■	-	-	-
Módulo de derivación con sensor de presión FRM	-	■	-	-	-	-
Escuadra de fijación WP	■	■	■	■	■	■
Código de tipo → Página	11	11	11	11	11	11
Hoja de datos → Página	30	30	34	38	41	45

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Cuadro general de periféricos



 **Importante**
 Selección de accesorios en función de la combinación de unidades de mantenimiento elegida.

 Selección de accesorios
 → Páginas de periféricos para cada unidad

Elementos de fijación y accesorios		→ Página/Internet
1	Tapa ciega MS4/6-END	ms4-end, ms6-end
2	Placa base MS4/6-AG...	ms4-ag, ms6-ag
3	Elemento de unión de módulos MS4/6-MV	ms4-mv, ms6-mv
4	Silenciador U	48
5	Conector acodado PEV-1/4-WD-LED	48
6	Conector tipo zócalo MSSD-C-4P	48
7	Conector tipo zócalo con cable KMEB	48
8	Conector tipo zócalo MSSD-EB	48
9	Junta reflectante MEB-LD	48
10	Candado LRVS-D	48
-	Escuadra de fijación MS4/6-WP/WPB/WPE/WPM	ms4-wp, ms6-wp

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO

Código para el pedido

MSB		6	-	1/2	:	H7 N3 M2	-	WP
Serie								
MSB	Combinación unidad de mantenimiento							
Tamaño								
4	Patrón de 40 [mm]							
6	Patrón de 62 [mm]							
Conexión neumática								
MSB4								
1/4	Rosca G1/4							
MSB6								
1/2	Rosca G1/2							
Combinación unidad de mantenimiento								
Válvulas de cierre		→ Internet: ms4-em1, ms6-em1						
C3	MS...-EM1							
Filtros		→ Internet: ms4-lf, ms6-lf						
H1	MS...-LF-ERV							
H2	MS...-LF-ERM							
H3	MS...-LF-CRM							
H4	MS...-LF-CRV							
H7	MS...-LF-EUV							
H8	MS...-LF-EUM							
Unidad de filtro y regulador		→ Internet: ms4-lfr, ms6-lfr						
J1	MS...-LFR-D7-ERM-AS							
J2	MS...-LFR-D7-ERV-AS							
J3	MS...-LFR-D7-CRM-AS							
J4	MS...-LFR-D7-CRV-AS							
Regulador de presión		→ Internet: ms4-lr, ms6-lr						
N2	MS...-LR-D6-AS							
N3	MS...-LR-D7-AS							
Válvulas de arranque progresivo		→ Internet: ms4-dl, ms6-dl						
A1	MS...-DL							
Lubricadores		→ Internet: ms4-loe, ms6-loe						
M1	MS...-LOE-R							
M2	MS...-LOE-U							
Válvulas de cierre		→ Internet: ms4-ee, ms6-ee						
D1	MS...-EE-V24							
D7	MS...-EE-10V24							
D14	MS...-EE-10V24P-AD7							
Módulo de derivación		→ Internet: ms4-frm, ms6-frm						
F3	MS...-FRM-Y							
F12	MS...-FRM-AD7							
Tipo de fijación								
WP	Escuadras de fijación							

Pedir variantes adicionales mediante producto modular → www.festo.com

- Tamaño de conexión
- Configuración de unidades de mantenimiento
- Placas base
- Sentido alternativo del flujo


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO


Hoja de datos – Combinación 1

Función

Con purga de condensado
Manual con giro



Con purga de condensado
Automática




- Válvula de cierre MS...-EM1 de accionamiento manual
- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Módulo de derivación MS...-FRM-Y con presostato sin indicación
- Lubricador MS...-LOE-R
- Escuadra de fijación MS...-WP

- - Caudal
900 ... 3 300 l/min

- - Temperatura
-10 ... +60 °C

- - Margen de regulación de la presión
1 ... 12 bar



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y lubricado
- Posibilidad de conectar y desconectar la presión de alimentación
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación
- Al desconectar se descarga el aire comprimido filtrado y lubricado
- Control eléctrico de la presión, con presión de conmutación regulable
- Toma de aire comprimido filtrado y sin lubricar en las conexiones del módulo de derivación

Datos técnicos generales		
Tamaño	MSB4	MSB6
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria	
Tipo de fijación	Con accesorios	
Posición de montaje	Vertical $\pm 5^\circ$	
Grado de filtración [μm]	5 40	
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración 5 μm) Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración 40 μm)	
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético	
Purga de condensado	Manual con giro Automática	
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	
Margen de regulación de la presión [bar]	1 ... 12	
Indicación de presión	Con manómetro	

! Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]			
Tamaño		MSB4	MSB6
Grado de filtración	5 μm	900	3 200
	40 μm	950	3 300

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 1

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Purga de condensado	Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	1,5 ... 14	1,5 ... 18	2 ... 12	2 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
	Gases inertes			
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)			
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2			

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Combinación unidad de mantenimiento	1 700	2 550
Escuadras de fijación	40	76

 - Importante
 Materiales → Hoja de datos de equipos individuales


Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2

Margen de regulación de la presión: 1 ... 12 bar
 MSB4-1/4

Presión primaria p1 = 10 bar





Grado de filtración 40 µm




MSB6-1/2

Presión primaria p1 = 10 bar



Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 1



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	160,8	40,2	80,4	4	44	80	G $\frac{1}{4}$	201	87
MSB6	248	62	124	4,5	54	100	G $\frac{1}{2}$	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
	Manual con giro	Automática							
MSB4	17,7	20,4	25	53	46,5	93,2	106	5,6	80
MSB6	15,8	18,5	68	66	71	142	158	6,6	130


⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias									
Margen de regulación de la presión: 1 ... 12 bar									
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 μ m				Grado de filtración 40 μ m		
			Nº art.	Tipo			Nº art.	Tipo	
Funda de material sintético									
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	542307	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J3F3M1-WP			542295	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1F3M1-WP	
	Automática	G $\frac{1}{4}$	542313	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J4F3M1-WP			542301	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J2F3M1-WP	
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	542283	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J3F3M1-WP			542271	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1F3M1-WP	
	Automática	G $\frac{1}{2}$	542289	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J4F3M1-WP			542277	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J2F3M1-WP	


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 2

Función
Con purga de condensado
Manual con giro



Con purga de condensado
Automática



- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Lubricador MS...-LOE-R
- Válvula de cierre MS...-EE-10V24 o MS...-EE-V24 de accionamiento eléctrico
- Válvula de arranque progresivo MS...-DL de accionamiento neumático
- Escuadra de fijación MS...-WP

- Caudal
550 ... 2 000 l/min
- Temperatura
-10 ... +60 °C
- Margen de regulación de la presión
4 ... 12 bar



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y lubricado
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación
- Aumento progresivo de la presión para evitar movimientos repentinos e imprevistos
- Al desconectar, el escape rápido consigue una rápida caída de la presión

Datos técnicos generales		
Tamaño	MSB4	MSB6
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G1/4	G1/2
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria	
Tipo de fijación	Con accesorios	
Posición de montaje	Vertical ±5°	
Grado de filtración [µm]	5 40	
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:-] (grado de filtración 5 µm) Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] (grado de filtración 40 µm)	
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético	
Purga de condensado	Manual con giro Automática	
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	
Margen de regulación de la presión [bar]	4 ... 9 (con válvula de cierre MS...-EE-10V24)	
	4 ... 12 (con válvula de cierre MS...-EE-V24)	
Indicación de presión	Con manómetro	
Valores característicos de las bobinas	24 V DC	24 V DC: 2,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 9 bar) 24 V DC: 1,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 12 bar)

• | • Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Grado de filtración	5 µm	1 900
	40 µm	2 000

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 2

Condiciones de funcionamiento y del entorno								
	Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar				Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar			
Purga de condensado	Manual con giro		Automática		Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 14	4,5 ... 18	4,5 ... 12	4,5 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]	
	Gases inertes							
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)							
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2							

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]	
Tamaño	MSB6
Combinación unidad de mantenimiento	3 000
Escuadras de fijación	76

 **Importante**
Materiales → Hoja de datos de equipos individuales

Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2

Margen de regulación de la presión:



4 ... 9 bar / 4 ... 12 bar

MSB4-1/4

Grado de filtración 5 µm



Grado de filtración 40 µm

Presión primaria p1 = 10 bar



MSB6-1/2

Presión primaria p1 = 10 bar




Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 2

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Con manómetro, unidad de indicación [bar]



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	160,8	40,2	80,4	4	44	80	G $\frac{1}{4}$	201	87
MSB6	248	62	124	4,5	54	100	G $\frac{1}{2}$	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
	Manual con giro	Automática							
MSB4	17,7	20,4	25	51,7	46,5	93,2	106	5,6	80
MSB6	15,8	18,5	68	71	71	142	158	6,6	130

· | · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO

Hoja de datos – Combinación 2


Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G ¹ / ₄	542632	MSB4- ¹ / ₄ :J3M1D7A1-WP	542628	MSB4- ¹ / ₄ :J1M1D7A1-WP
	Automática	G ¹ / ₄	542634	MSB4- ¹ / ₄ :J4M1D7A1-WP	542630	MSB4- ¹ / ₄ :J2M1D7A1-WP
MSB6	Manual con giro	G ¹ / ₂	542648	MSB6- ¹ / ₂ :J3M1D7A1-WP	542644	MSB6- ¹ / ₂ :J1M1D7A1-WP
	Automática	G ¹ / ₂	542650	MSB6- ¹ / ₂ :J4M1D7A1-WP	542646	MSB6- ¹ / ₂ :J2M1D7A1-WP

Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G ¹ / ₄	531106	MSB4- ¹ / ₄ :J3M1D1A1-WP	531102	MSB4- ¹ / ₄ :J1M1D1A1-WP
	Automática	G ¹ / ₄	531108	MSB4- ¹ / ₄ :J4M1D1A1-WP	531104	MSB4- ¹ / ₄ :J2M1D1A1-WP
MSB6	Manual con giro	G ¹ / ₂	530227	MSB6- ¹ / ₂ :J3M1D1A1-WP	530223	MSB6- ¹ / ₂ :J1M1D1A1-WP
	Automática	G ¹ / ₂	530229	MSB6- ¹ / ₂ :J4M1D1A1-WP	530225	MSB6- ¹ / ₂ :J2M1D1A1-WP


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 3

Función
Con purga de condensado
Manual con giro



Con purga de condensado
Automática



- Válvula de cierre MS...-EM1 de accionamiento manual
- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Lubricador MS...-LOE-R
- Válvula de cierre MS...-EE-10V24 o MS...-EE-V24 de accionamiento eléctrico
- Válvula de arranque progresivo MS...-DL de accionamiento neumático
- Módulo de derivación MS...-FRM-Y con presostato sin indicación
- Escuadra de fijación MS...-WP

- Caudal
550 ... 2 300 l/min
- Temperatura
-10 ... +60 °C
- Margen de regulación de la presión
4 ... 12 bar



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y lubricado
- Posibilidad de conectar y desconectar la presión de alimentación
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación
- Aumento progresivo de la presión para evitar movimientos repentinos e imprevistos
- Para bloquear y descargar la siguiente unidad
- Control eléctrico de la presión, con presión de conmutación regulable

Datos técnicos generales		
Tamaño	MSB4	MSB6
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G1/4	G1/2
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria	
Tipo de fijación	Con accesorios	
Posición de montaje	Vertical ±5°	
Grado de filtración [µm]	5 40	
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración 5 µm) Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración 40 µm)	
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético	
Purga de condensado	Manual con giro Automática	
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	
Margen de regulación de la presión [bar]	4 ... 9 (con válvula de cierre MS...-EE-10V24) 4 ... 12 (con válvula de cierre MS...-EE-V24)	
Indicación de presión	Con manómetro	
Valores característicos de las bobinas	24 V DC	24 V DC: 2,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 9 bar) 24 V DC: 1,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 12 bar)

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Grado de filtración	5 µm	2 100
	40 µm	600
		2 300

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 3

Condiciones de funcionamiento y del entorno								
	Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar				Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar			
Purga de condensado	Manual con giro		Automática		Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 14	4,5 ... 18	4,5 ... 12	4,5 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes							
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)							
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2							

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Combinación unidad de mantenimiento	2 200	4 000
Escuadras de fijación	40	76

 - Importante
Materiales → Hoja de datos de equipos individuales


Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2

Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar / 4 ... 12 bar
MSB4-1/4

Presión primaria p1 = 10 bar





Grado de filtración 40 µm



MSB6-1/2

Presión primaria p1 = 10 bar




Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 3

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Con manómetro, unidad de indicación [bar]



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	241,2	40,2	80,4	4	44	80	G¼	201	87
MSB6	372	62	124	4,5	54	100	G½	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
	Manual con giro	Automática							
MSB4	17,7	20,4	25	27	46,5	93,2	106	5,6	80
MSB6	15,8	18,5	68	39	71	142	158	6,6	130

· † · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO

Hoja de datos – Combinación 3


Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G ¹ / ₄	542624	MSB4-1/4:C3J3M1D7A1F3-WP	542619	MSB4-1/4:C3J1M1D7A1F3-WP
	Automática	G ¹ / ₄	542626	MSB4-1/4:C3J4M1D7A1F3-WP	542622	MSB4-1/4:C3J2M1D7A1F3-WP
MSB6	Manual con giro	G ¹ / ₂	542640	MSB6-1/2:C3J3M1D7A1F3-WP	542636	MSB6-1/2:C3J1M1D7A1F3-WP
	Automática	G ¹ / ₂	542642	MSB6-1/2:C3J4M1D7A1F3-WP	542638	MSB6-1/2:C3J2M1D7A1F3-WP

Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G ¹ / ₄	542309	MSB4-1/4:C3J3M1D1A1F3-WP	542297	MSB4-1/4:C3J1M1D1A1F3-WP
	Automática	G ¹ / ₄	542315	MSB4-1/4:C3J4M1D1A1F3-WP	542303	MSB4-1/4:C3J2M1D1A1F3-WP
MSB6	Manual con giro	G ¹ / ₂	542285	MSB6-1/2:C3J3M1D1A1F3-WP	542273	MSB6-1/2:C3J1M1D1A1F3-WP
	Automática	G ¹ / ₂	542291	MSB6-1/2:C3J4M1D1A1F3-WP	542279	MSB6-1/2:C3J2M1D1A1F3-WP


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 4

Función
Con purga de condensado
Manual con giro



Con purga de condensado
Automática



- Válvula de cierre MS...-EM1 de accionamiento manual
- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Escuadra de fijación MS...-WP

- Caudal
950 ... 5 100 l/min
- Temperatura
-10 ... +60 °C
- Margen de regulación de la presión
0,5 ... 12 bar



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y sin lubricar
- Posibilidad de conectar y desconectar la presión de alimentación
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación

Datos técnicos generales		MSB4	MSB6
Tamaño			
Conexiones neumáticas 1, 2, 3		G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$
Función de regulación		Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria	
Tipo de fijación		Con accesorios	
Posición de montaje		Vertical $\pm 5^\circ$	
Grado de filtración $[\mu\text{m}]$		5 40	
Clase de pureza del aire en la salida		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración 5 μm) Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración 40 μm)	
Protección del depósito del filtro		Funda de material sintético	
Purga de condensado		Manual con giro Automática	
Seguridad contra accionamiento involuntario		Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	
Margen de regulación de la presión [bar]		0,5 ... 12	
Indicación de presión		Con manómetro	

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]			
Tamaño		MSB4	MSB6
Grado de filtración	5 μm	950	4 800
	40 μm	1 000 / 1 700	5 100

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 4

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Purga de condensado	Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	0,8 ... 14	0,8 ... 18	2 ... 12	2 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
	Gases inertes			
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)			
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2			

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]	
Tamaño	MSB4 MSB6
Combinación unidad de mantenimiento	1 300 1 100
Escuadras de fijación	40 76


 - Importante

Materiales → Hoja de datos de equipos individuales


Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2

Margen de regulación de la presión: 0,5 ... 12 bar
MSB4-1/4

Presión primaria p1 = 10 bar





Grado de filtración 40 µm



MSB6-1/2

Presión primaria p1 = 10 bar




Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 4

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Con manómetro, unidad de indicación [bar]



1 Medidas de instalación

→ Sentido del flujo

Tipo	B1	B2	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	80,4	40,2	4	44	80	G $\frac{1}{4}$	201	87
MSB6	124	62	4,5	54	100	G $\frac{1}{2}$	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L6	L7	L8	L9
	Manual con giro	Automática					
MSB4	17,7	20,4	25	46,5	93,2	106	5,6
MSB6	15,8	18,5	68	71	142	158	6,6

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias

Margen de regulación de la presión: 0,5 ... 12 bar

Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 μ m		Grado de filtración 40 μ m	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	542304	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J3-WP	542292	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1-WP
		G $\frac{1}{4}$	-	-	8025354	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1-WP
	Automática	G $\frac{1}{4}$	542310	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J4-WP	542298	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J2-WP
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	542280	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J3-WP	542268	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1-WP
		G $\frac{1}{2}$	-	-	8025355	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1-WP
	Automática	G $\frac{1}{2}$	542286	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J4-WP	542274	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J2-WP

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS


FESTO

Hoja de datos – Combinación 5

Función


Con purga de condensado

Manual con giro



Con purga de condensado

Automática



- - Caudal
700 ... 3 100 l/min
- - Temperatura
-10 ... +60 °C
- - Margen de regulación de la presión
4 ... 12 bar



- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Válvula de cierre MS...-EE-10V24 o MS...-EE-V24 de accionamiento eléctrico
- Válvula de arranque progresivo MS...-DL de accionamiento neumático
- Escuadra de fijación MS...-WP

- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y sin lubricar
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación
- Aumento progresivo de la presión para evitar movimientos repentinos e imprevistos
- Al desconectar, el escape rápido consigue una rápida caída de la presión

Datos técnicos generales		
Tamaño	MSB4	MSB6
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria	
Tipo de fijación	Con accesorios	
Posición de montaje	Vertical $\pm 5^\circ$	
Grado de filtración [μm]	5 40	
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:-] (grado de filtración 5 μm) Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] (grado de filtración 40 μm)	
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético	
Purga de condensado	Manual con giro Automática	
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	
Margen de regulación de la presión [bar]	4 ... 9 (con válvula de cierre MS...-EE-10V24) 4 ... 12 (con válvula de cierre MS...-EE-V24)	
Indicación de presión	Con manómetro	
Valores característicos de las bobinas	24 V DC	24 V DC: 2,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 9 bar) 24 V DC: 1,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 12 bar)

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal q _{nN} [l/min]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Grado de filtración	5 μm	700
	40 μm	750
		3 000
		3 100

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 5

Condiciones de funcionamiento y del entorno								
	Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar				Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar			
Purga de condensado	Manual con giro		Automática		Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 14	4,5 ... 18	4,5 ... 12	4,5 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]	
	Gases inertes							
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)							
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2							

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.



Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Combinación unidad de mantenimiento	1 600	2 400
Escuadras de fijación	40	76

 **Importante**
Materiales → Hoja de datos de equipos individuales

Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2



Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar / 4 ... 12 bar
MSB4-1/4

Presión primaria p1 = 10 bar



MSB6-1/2


Presión primaria p1 = 10 bar



Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 5

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	120,6	40,2	40,2	4	44	80	G $\frac{1}{4}$	201	87
MSB6	186	62	62	4,5	54	100	G $\frac{1}{2}$	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9
	Manual con giro	Automática						
MSB4	17,7	20,4	25	51,7	46,5	93,2	106	5,6
MSB6	15,8	18,5	68	71	71	142	158	6,6

· | · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO

Hoja de datos – Combinación 5

Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	542631	MSB4- $\frac{1}{4}$:J3D7A1-WP	542627	MSB4- $\frac{1}{4}$:J1D7A1-WP
	Automática	G $\frac{1}{4}$	542633	MSB4- $\frac{1}{4}$:J4D7A1-WP	542629	MSB4- $\frac{1}{4}$:J2D7A1-WP
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	542647	MSB6- $\frac{1}{2}$:J3D7A1-WP	542643	MSB6- $\frac{1}{2}$:J1D7A1-WP
	Automática	G $\frac{1}{2}$	542649	MSB6- $\frac{1}{2}$:J4D7A1-WP	542645	MSB6- $\frac{1}{2}$:J2D7A1-WP


Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	531105	MSB4- $\frac{1}{4}$:J3D1A1-WP	531101	MSB4- $\frac{1}{4}$:J1D1A1-WP
	Automática	G $\frac{1}{4}$	531107	MSB4- $\frac{1}{4}$:J4D1A1-WP	531103	MSB4- $\frac{1}{4}$:J2D1A1-WP
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	530226	MSB6- $\frac{1}{2}$:J3D1A1-WP	530222	MSB6- $\frac{1}{2}$:J1D1A1-WP
	Automática	G $\frac{1}{2}$	530228	MSB6- $\frac{1}{2}$:J4D1A1-WP	530224	MSB6- $\frac{1}{2}$:J2D1A1-WP

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 6

Función

Con purga de condensado
Manual con giro




- - Caudal
1 250 ... 4 500 l/min

- - Temperatura
-10 ... +60 °C

- - Margen de regulación
de la presión
0,5 ... 12 bar



Con purga de condensado
Automática



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y sin lubricar
- Posibilidad de conectar y desconectar la presión de alimentación
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación
- Control eléctrico de la presión, con presión de conmutación regulable

- Válvula de cierre MS...-EM1 de accionamiento manual
- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7 con manómetro
- Módulo de derivación MS...-FRM-Y con presostato o MS...-FRM-AD7 con sensor de presión para la indicación del estado de conmutación
- Escuadra de fijación MS...-WP

Especificaciones técnicas				
Tamaño	MSB4		MSB6	
Módulo de derivación con	Presostato	Sensor de presión	Presostato	Sensor de presión
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G $\frac{1}{4}$		G $\frac{1}{2}$	
Función de regulación	Presión de salida constante, con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria			
Tipo de fijación	Con accesorios			
Posición de montaje	Vertical \pm 5°			
Grado de filtración [μm]	5	-	5	-
	40	40	40	40
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración de 5 μm)	-	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración de 5 μm)	-
	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración de 40 μm)	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración de 40 μm)	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración de 40 μm)	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración de 40 μm)
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético			
Descarga del condensado	Manual con giro	Manual con giro	Manual con giro	Manual con giro
	Automática	-	Automática	-
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio encastrable o con llave (accesorio)			
Margen de regulación de la presión [bar]	0,5 ... 12	0,5 ... 10	0,5 ... 12	0,5 ... 10
Indicación de presión	Con manómetro para la indicación de la presión de salida			

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]				
Tamaño	MSB4		MSB6	
Módulo de derivación con	Presostato	Sensor de presión	Presostato	Sensor de presión
Grado de filtración	5 μm	1 250	4 400	-
	40 μm	1 300	4 500	4 500

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 6

Condiciones de funcionamiento y del entorno						
Descarga del condensado	Manual con giro				Automática	
Tamaño	MSB4		MSB6		MSB4	MSB6
Módulo de derivación con	Presostato	Sensor de presión	Presostato	Sensor de presión	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	0,8 ... 14		0,8 ... 18		2 ... 12	2 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes					
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / de pilotaje	Funcionamiento posible con lubricación (de allí en adelante, obligatorio)					
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60	0 ... +50	-10 ... +60	0 ... +50	+5 ... +60	
Temperatura del medio [°C]	-10 ... +60	5 ... +60	-10 ... +60	5 ... +60	+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60				-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2					

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070: componentes moderadamente expuestos a corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Unidad de mantenimiento combinada	1 500	2 000
Escuadra de fijación	40	76

 **Importante**
Materiales → Hoja de datos de equipos individuales



Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2

Margen de regulación de la presión 0,5 ... 12 bar MSB4-1/4

Grado de filtración 5 µm



Grado de filtración 40 µm

Presión primaria p1 = 10 bar



MSB6-1/2

Presión primaria p1 = 10 bar




Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 6

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Válvula de cierre de accionamiento manual, unidad de filtro y regulador con manómetro, unidad de visualización [bar], módulo de derivación con presostato



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	120,6	40,2	40,2	4	44	80	G1/4	201	87
MSB6	186	62	62	4,5	54	100	G1/2	285	134,5

Tipo	L3 Descarga del condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9
	Manual con giro	Automática						
MSB4	17,7	20,4	25	27	46,5	93,2	106	5,6
MSB6	15,8	18,5	68	39	71	142	158	6,6

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS


FESTO

Hoja de datos – Combinación 6

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Válvula de cierre de accionamiento manual, unidad de filtro y regulador con manómetro, unidad de visualización [bar], módulo de derivación con sensor de presión



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1
MSB4	120,6	40,2	40,2	4	44	82	G $\frac{1}{4}$
MSB6	186	62	62	4,5	54	102	G $\frac{1}{2}$

Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9
MSB4	201	87	17,7	25	29,4	46,5	106	5,6
MSB6	285	134,5	15,8	68	41,7	71	158	6,6

· | · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias


Tamaño	Descarga del condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Módulo de derivación con presostato						
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	542306	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J3F3-WP	542294	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1F3-WP
	Automática	G $\frac{1}{4}$	542312	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J4F3-WP	542300	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J2F3-WP
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	542282	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J3F3-WP	542270	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1F3-WP
	Automática	G $\frac{1}{2}$	542288	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J4F3-WP	542276	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J2F3-WP
Módulo de derivación con sensor de presión						
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	-	-	8025356	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1F12-WP 
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	-	-	8025357	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1F12-WP 

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS


FESTO

Hoja de datos – Combinación 7

Función
Con purga de condensado
Manual con giro



Con purga de condensado
Automática



- - Caudal
700 ... 3 100 l/min

- - Temperatura
-10 ... +60 °C

- - Margen de regulación
de la presión
4 ... 12 bar



- Válvula de cierre MS...-EM1 de accionamiento manual
- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Válvula de cierre MS...-EE-10V24 o MS...-EE-V24 de accionamiento eléctrico

- Válvula de arranque progresivo MS...-DL de accionamiento neumático
- Módulo de derivación MS...-FRM-Y con presostato sin indicación
- Escuadra de fijación MS...-WP

- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y sin lubricar
- Posibilidad de conectar y desconectar la presión de alimentación
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación
- Aumento progresivo de la presión para evitar movimientos repentinos e imprevistos
- Para bloquear y descargar la siguiente unidad
- Control eléctrico de la presión, con presión de conmutación regulable

Datos técnicos generales			
Tamaño	MSB4		MSB6
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G $\frac{3}{4}$		G $\frac{1}{2}$ G $\frac{1}{2}$
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria		
Tipo de fijación	Con accesorios		
Posición de montaje	Vertical $\pm 5^\circ$		
Grado de filtración [µm]	5 40		
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración 5 µm) Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración 40 µm)		
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético		
Purga de condensado	Manual con giro Automática		
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)		
Margen de regulación de la presión [bar]	4 ... 9 (con válvula de cierre MS...-EE-10V24) 4 ... 12 (con válvula de cierre MS...-EE-V24)		
Indicación de presión	Con manómetro		
Valores característicos de las bobinas	24 V DC		24 V DC: 2,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 9 bar) 24 V DC: 1,5 W (margen de reg. de la pres. 4 ... 12 bar)

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]			
Tamaño	MSB4		MSB6
Grado de filtración	5 µm	700	3 000
	40 µm	750	3 100

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 7

Condiciones de funcionamiento y del entorno								
	Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar				Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar			
Purga de condensado	Manual con giro		Automática		Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 10	4,5 ... 14	4,5 ... 18	4,5 ... 12	4,5 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes							
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)							
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +50		+5 ... +50		-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2							

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Combinación unidad de mantenimiento	2 200	3 500
Escuadras de fijación	40	76


 - Importante

Materiales → Hoja de datos de equipos individuales


Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2

Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar / 4 ... 12 bar
MSB4-1/4

Presión primaria p1 = 10 bar





Grado de filtración 40 µm




MSB6-1/2

Presión primaria p1 = 10 bar



Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 7



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	201	40,2	80,4	4	44	80	G¼	201	87
MSB6	310	62	124	4,5	54	100	G½	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9
	Manual con giro	Automática						
MSB4	17,7	20,4	25	27	46,5	93,2	106	5,6
MSB6	15,8	18,5	68	39	71	142	158	6,6

· | · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO

Hoja de datos – Combinación 7

Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 9 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	542623	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J3D7A1F3-WP	542618	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1D7A1F3-WP
	Automática	G $\frac{1}{4}$	542625	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J4D7A1F3-WP	542621	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J2D7A1F3-WP
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	542639	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J3D7A1F3-WP	542635	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1D7A1F3-WP
	Automática	G $\frac{1}{2}$	542641	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J4D7A1F3-WP	542637	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J2D7A1F3-WP

Referencias						
Margen de regulación de la presión: 4 ... 12 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	542305	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J3D1A1F3-WP	542293	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1D1A1F3-WP
	Automática	G $\frac{1}{4}$	542311	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J4D1A1F3-WP	542299	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J2D1A1F3-WP
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	542281	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J3D1A1F3-WP	542269	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1D1A1F3-WP
	Automática	G $\frac{1}{2}$	542287	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J4D1A1F3-WP	542275	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J2D1A1F3-WP


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO


Hoja de datos – Combinación 8

Función

Con purga de condensado
Manual con giro



Con purga de condensado
Automática



- Válvula de cierre MS...-EM1 de accionamiento manual
- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Lubricador MS...-LOE-R
- Escuadra de fijación MS...-WP

- - Caudal
700 ... 3 100 l/min

- - Temperatura
-10 ... +60 °C

- - Margen de regulación de la presión
1 ... 12 bar



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y lubricado
- Posibilidad de conectar y desconectar la presión de alimentación
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación

Datos técnicos generales		
Tamaño	MSB4	MSB6
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$
Función de regulación	Presión de salida constante, con función de presión primaria, con reflujo, con descarga secundaria	
Tipo de fijación	Con accesorios	
Posición de montaje	Vertical $\pm 5^\circ$	
Grado de filtración $[\mu\text{m}]$	5 40	
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] (grado de filtración 5 μm) Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (grado de filtración 40 μm)	
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético	
Purga de condensado	Manual con giro Automática	
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	
Margen de regulación de la presión [bar]	1 ... 12	
Indicación de presión	Con manómetro	

! Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]			
Tamaño		MSB4	MSB6
Grado de filtración	5 μm	700	3 000
	40 μm	750	3 100

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 8

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Purga de condensado	Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	1,5 ... 14	1,5 ... 18	2 ... 12	2 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
	Gases inertes			
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)			
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2			

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Combinación unidad de mantenimiento	1 500	1 750
Escuadras de fijación	40	76



 - Importante

Materiales → Hoja de datos de equipos individuales

Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2



Margen de regulación de la presión: 1 ... 12 bar MSB4-1/4 Grado de filtración 5 µm Grado de filtración 40 µm

Presión primaria p1 = 10 bar



MSB6-1/2


Presión primaria p1 = 10 bar



Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 8

Dimensiones Datos CAD disponibles en → www.festo.com



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	120,6	40,2	40,2	4	44	80	G $\frac{1}{4}$	201	87
MSB6	186	62	62	4,5	54	100	G $\frac{1}{2}$	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
	Manual con giro	Automática							
MSB4	17,7	20,4	25	53	46,5	93,2	106	5,6	80
MSB6	15,8	18,5	68	66	71	142	158	6,6	130


⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias									
Margen de regulación de la presión: 1 ... 12 bar									
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 μ m				Grado de filtración 40 μ m		
			Nº art.	Tipo			Nº art.	Tipo	
Funda de material sintético									
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	542308	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J3M1-WP			542296	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1M1-WP	
	Automática	G $\frac{1}{4}$	542314	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J4M1-WP			542302	MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J2M1-WP	
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	542284	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J3M1-WP			542272	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1M1-WP	
	Automática	G $\frac{1}{2}$	542290	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J4M1-WP			542278	MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J2M1-WP	


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 9

Función
Con purga de condensado
Manual con giro



Con purga de condensado
Automática



- Filtro MS...-LF
- Válvula reguladora de presión de presión MS...-LR
- Lubricador MS...-LOE
- Escuadra de fijación MS...-WP

- Caudal
700 ... 4 700 l/min
- Temperatura
-10 ... +60 °C
- Margen de regulación de la presión
1 ... 12 bar



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y lubricado
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación

Datos técnicos generales		
Tamaño	MSB4	MSB6
Conexión neumática 1, 2	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$
Tipo de fijación	Con accesorios	
Posición de montaje	Vertical \pm 5°	
Grado de filtración [µm]	5	
	40	
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:-] (grado de filtración 5 µm)	
	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] (grado de filtración 40 µm)	
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético	
	Integrado en la funda metálica	
Purga de condensado	Manual con giro	
	Automática	
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio con enclavamiento, para cerrar con candado (accesorio)	
Margen de regulación de la presión	N2 [bar]	1 ... 7
	N3 [bar]	1 ... 12
Indicación de presión	Con manómetro	

• Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Caudal nominal normal qnN [l/min]		
Tamaño	MSB4	MSB6
N2: Margen de regulación de la presión 1 ... 7 bar		
Grado de filtración	40 µm	1 300
		4 700
N3: Margen de regulación de la presión 1 ... 12 bar		
Grado de filtración	5 µm	700
	40 µm	800
		3 500
		3 500

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 9

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Purga de condensado	Manual con giro		Automática	
Tamaño	MSB4	MSB6	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	1,5 ... 14	1,5 ... 18	2 ... 12	2 ... 12
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]	
	Gases inertes			
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)			
Temperatura ambiente [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura del fluido [°C]	-10 ... +60		+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60		-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2			

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Combinación unidad de mantenimiento		
Con funda de material sintético	1 000	2 000
Con funda metálica	–	2 400
Escuadras de fijación		
	40	76

 Importante
Materiales → Hoja de datos de equipos individuales



Caudal normal qn en función de la presión secundaria p2

Margen de regulación de la presión N2 y N3
MSB4-1/4

Grado de filtración 5 µm



Grado de filtración 40 µm

Presión primaria p1 = 10 bar



MSB6-1/2

Presión primaria p1 = 10 bar




Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 9

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Con manómetro, unidad de indicación [bar]



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	L1	L2
MSB4	120,6	40,2	40,2	4	44	80	G¼	201	87
MSB6	186	62	62	4,5	54	100	G½	285	134,5

Tipo	L3 Purga de condensado		L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
	Manual con giro	Automática							
MSB4	17,7	20,4	25	53	46,5	93,2	106	5,6	80
MSB6	15,8	18,5	68	66	71	142	158	6,6	130

⚠ Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

FESTO

Hoja de datos – Combinación 9

Referencias				
Margen de regulación de la presión: 1 ... 7 bar				
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo
Funda de material sintético				
MSB4	Manual con giro	G¼	531091	MSB4-¼:H2N2M1-WP
	Automática	G¼	531085	MSB4-¼:H1N2M1-WP
MSB6	Manual con giro	G½	530212	MSB6-½:H2N2M1-WP
	Automática	G½	530206	MSB6-½:H1N2M1-WP

Referencias						
Margen de regulación de la presión: 1 ... 12 bar						
Tamaño	Purga de condensado	Conexión	Grado de filtración 5 µm		Grado de filtración 40 µm	
			Nº art.	Tipo	Nº art.	Tipo
Funda de material sintético						
MSB4	Manual con giro	G¼	531097	MSB4-¼:H3N3M1-WP	531093	MSB4-¼:H2N3M1-WP
	Automática	G¼	531099	MSB4-¼:H4N3M1-WP	531087	MSB4-¼:H1N3M1-WP
MSB6	Manual con giro	G½	530218	MSB6-½:H3N3M1-WP	530214	MSB6-½:H2N3M1-WP
	Automática	G½	530220	MSB6-½:H4N3M1-WP	530208	MSB6-½:H1N3M1-WP
Funda metálica						
MSB4	Manual con giro	G¼	-	-	531095	MSB4-¼:H8N3M2-WP
	Automática	G¼	-	-	531089	MSB4-¼:H7N3M2-WP
MSB6	Manual con giro	G½	-	-	530216	MSB6-½:H8N3M2-WP
	Automática	G½	-	-	530210	MSB6-½:H7N3M2-WP


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 10

Función

Con purga de condensado

Manual con giro




- Válvula de cierre MS...-EM1 de accionamiento manual
- Unidad de filtro y regulador MS...-LFR-D7
- Válvula de cierre MS...-EE-10V24P-AD7 de accionamiento eléctrico, con sensor de presión para la indicación del estado de conmutación
- Escuadra de fijación MS...-WP

 Caudal
1 400 ... 4 000 l/min

 Temperatura
-10 ... +60 °C

 Margen de regulación de la presión
0,5 ... 10 bar



- Para la alimentación de aire comprimido filtrado y sin lubricar
- Posibilidad de conectar y desconectar la presión de alimentación
- La presión de salida se puede regular de modo continuo dentro del margen de regulación
- Al desconectar, el escape rápido consigue una rápida caída de la presión
- Control eléctrico de la presión, con presión de conmutación regulable

Especificaciones técnicas		
Tamaño	MSB4	MSB6
Conexiones neumáticas 1, 2, 3	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$
Función de regulación	Presión de salida constante, con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria	
Tipo de fijación	Con accesorios	
Posición de montaje	Vertical $\pm 5^\circ$	
Grado de filtración [μm]	40	
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Protección del depósito del filtro	Funda de material sintético	
Descarga del condensado	Manual con giro	
Seguridad contra accionamiento involuntario	Botón giratorio encastrable o con llave (accesorio)	
Margen de regulación de la presión [bar]	0,5 ... 10	
Indicación de presión	Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica	
	Con manómetro para la indicación de la presión de salida	

• | • Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Datos eléctricos, válvula de cierre MS...-EE-10V24P-AD7	
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 1,8 W; oscilaciones admisibles de la tensión -15%/+10%
Conexión eléctrica	M12x1 según IEC 61076-2-101
Clase de protección de la bobina	IP65
Tiempo de utilización [%]	100

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 10

Caudal nominal normal qnN [l/min]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Grado de filtración	40 µm	1 400
		4 000

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Descarga del condensado	Manual con giro	
Tamaño	MSB4	MSB6
Presión de funcionamiento [bar]	0,8 ... 14	0,8 ... 18
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
	Gases inertes	
Indicación sobre el fluido de funcionamiento / de pilotaje	Funcionamiento posible con lubricación (de allí en adelante, obligatorio)	
Temperatura ambiente [°C]	0 ... +60	
Temperatura del medio [°C]	+5 ... +60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 ... +60	
Resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2	

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070: componentes moderadamente expuestos a corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pesos [g]		
Tamaño	MSB4	MSB6
Unidad de mantenimiento combinada	1 600	2 000
Escuadra de fijación	40	76

 **Importante**
Materiales → Hoja de datos de equipos individuales


Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB4/MSB6, serie MS

Hoja de datos – Combinación 10

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Válvula de cierre de accionamiento manual, unidad de filtro y regulador con manómetro, unidad de visualización [bar], válvula de cierre de accionamiento eléctrico con sensor de presión



1 Medida para el montaje
2 Conexión eléctrica según IEC 61076-2-101, conector tipo clavija M12x1 de 2 contactos para NEBU-M12
3 Sensor de presión SDE5-D10-0-...-P-M8 con conector tipo clavija de 3 contactos M8x1, comparador de umbral, 1 salida PNP, n.c.
 → Internet: sde5

→ Sentido del flujo

Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1
MSB4	120,6	40,2	40,2	4	44	82	G $\frac{1}{4}$
MSB6	186	62	62	4,5	54	102	G $\frac{1}{2}$

Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9
MSB4	201	87	17,7	25	86,3	46,5	106	5,6
MSB6	285	134,5	15,8	68	104	71	158	6,6

Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Referencias			
Tamaño	Descarga del condensado	Conexión	Grado de filtración 40 μ m
			Nº art. Tipo
MSB4	Manual con giro	G $\frac{1}{4}$	8025358 MSB4- $\frac{1}{4}$:C3J1D14-WP
MSB6	Manual con giro	G $\frac{1}{2}$	8025359 MSB6- $\frac{1}{2}$:C3J1D14-WP

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS


FESTO

Accesorios

Referencias: Silenciador U				Hojas de datos → Internet: u	
	Descripción	Conexión neumática	Nº art.	Tipo	
	para MS4-EM1/EE	G ¹ / ₄	6842	U- ¹ / ₄ -B	
	para MS6-EM1/EE	G ¹ / ₂	6844	U- ¹ / ₂ -B	

Referencias: Conector acodado PEV						Hojas de datos → Internet: pev	
	Descripción	Tensión de funcionamiento	Conexión eléctrica	Indicación de estado de conmutación	Nº art.	Tipo	
	para PEV- ¹ / ₄ -...-OD	15 ... 30 V DC	4 contactos	LED amarillo	164274	PEV- ¹ / ₄ -WD-LED-24	
		≤ 230 V AC ≤ 180 V DC	4 contactos	LED amarillo	164275	PEV- ¹ / ₄ -WD-LED-230	

Referencias: Conector tipo zócalo MSSD						Hojas de datos → Internet: mssd	
	Descripción	Tensión de funcionamiento	Conexión eléctrica	Ejecución con cable	Nº art.	Tipo	
	para PEV- ¹ / ₄ -...-OD	≤ 250 V AC/DC	3 contactos	Tornillos prisioneros	171157	MSSD-C-4P	
	para MS4/6-EE/DE		3 contactos	Tornillos prisioneros	151687	MSSD-EB	
			4 contactos	Conector autocortante y autoaislante		192745	MSSD-EB-S-M14

Referencias: Conector tipo zócalo con cable KMEB							Hojas de datos → Internet: kmeb	
	Descripción	Tensión de funcionamiento	Conexión eléctrica	Indicación de estado de conmutación	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo	
	para MS4/6-EE/DE	24 V DC	2 contactos	LED	2,5	547268	KMEB-3-24-2,5-LED	
					5	547269	KMEB-3-24-5-LED	
					–	547270	KMEB-3-24-2,5	
			5	547271	KMEB-3-24-5			
			3 contactos	LED	2,5	151688	KMEB-1-24-2,5-LED	
					5	151689	KMEB-1-24-5-LED	
		10			193457	KMEB-1-24-10-LED		
		230 V AC	3 contactos	–	2,5	151690	KMEB-1-230AC-2,5	
					5	151691	KMEB-1-230AC-5	

Referencias: Junta reflectante MEB-LD				Hojas de datos → Internet: meb	
	Descripción	Tensión de funcionamiento	Nº art.	Tipo	
	para conector tipo zócalo con cable KMEB y para conector tipo zócalo MSSD-EB	12 ... 24 V DC	151717	MEB-LD-12-24DC	
		230 V DC/AC ±10%	151718	MEB-LD-230AC	

Referencias: Candado LRVS-D			
	Descripción	Peso [g]	Nº art. Tipo
	para unidades de filtro y regulador y para válvulas reguladoras de presión	120	193786 LRVS-D

Combinaciones de unidades de mantenimiento MSB, serie MS

FESTO

Accesorios

Referencias: Cables NEBU-M8				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica	Cantidad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	M8x1, conector recto tipo zócalo	3	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	M8x1, conector acodado tipo zócalo	3	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

Referencias: Cables NEBU-M12				Hojas de datos → Internet: nebu	
	Conexión eléctrica	Cantidad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	M12x1, conector recto tipo zócalo	4	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
			5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
	M12x1, conector acodado tipo zócalo	4	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
			5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4