


# Вакуум-генератор VN-07-M-I2-PQ1-VT1

Номер на част: 193588

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                           | Стойност                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал             | 0.7 mm                                          |
| Размер на растерната решетка                             | 10 mm                                           |
| Монтажно положение                                       | произволно                                      |
| Характеристики на ежектора                               | голям вакуум<br>Inline                          |
| Конструктивна структура                                  | Права форма                                     |
| Работно налягане за макс. обем на засмукване             | 7 бар                                           |
| Работно налягане                                         | 1 бар...8 бар                                   |
| Работно налягане за макс. вакуум                         | 5.8 бар                                         |
| Макс. вакуум                                             | 86 %                                            |
| Номинално работно налягане                               | 6 бар                                           |
| Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата      | 13.5 l/min                                      |
| Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане | 2 s                                             |
| Работен флуид                                            | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Указание за работен/управляващ флуид                     | Не е възможна работа в омаслено състояние       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                       | 1 - ниска опасност от корозия                   |
| Сертификат за LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура на флуида                                    | 0 °C...60 °C                                    |
| Температура на околната среда                            | 0 °C...60 °C                                    |
| Тегло на продукта                                        | 8 g                                             |
| Начин на закрепване                                      | Вграждане проводник                             |
| Пневматична връзка 1                                     | QS-4                                            |
| Пневматична връзка 3                                     | без улавяне                                     |
| Връзка за вакуум                                         | Втулка QS-4                                     |
| Указание за материала                                    | Съответствие с RoHS                             |
| Материал на уплътненията                                 | NBR                                             |
| Материал на дюзата-приемник                              | POM                                             |
| Материал на тялото                                       | Подсилен с POM                                  |
| Материал на струйната дюза                               | Алуминиева ковка сплав                          |
| Материал на съединението                                 | Месинг<br>никелово покритие                     |