


Steckdosenleitung KMYZ-4

Datenblatt

•  Temperaturbereich
-10 ... +50°C

- Für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen
- Variante KMYZ-4-...-B für die Schnellschaltventile MH2/MH3
- Variante KMYZ-4-...-B-EX für die Verwendung bei eigensicheren CPV-Ventilinseln



| Allgemeine Technische Daten | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Typ | KMYZ-4-...-B | KMYZ-4 | KMYZ-4-...-B-EX |
| Elektrischer Anschluss | Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZC | Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZB | Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZB |
| Polzahl | 2 | | |
| Kabelaufbau | [mm ²] | 2x0,35 | |
| Kabeldurchmesser | [mm] | 3,9 | |
| Befestigungsart | Zentralschraube M2 | selbstschneidende Zentralschraube | Zentralschraube M2 |
| Schutzart nach EN 60529 | IP40 (montiert) | | |
| Betriebsspannungsbereich | [V DC] | 3 ... 36 | |
| Nennbetriebsspannung | [V DC] | 24 | |
| Einbaulage | beliebig | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -10 ... +50 | |
| Werkstoff | Gehäuse | PA | |
| | Kabelmantel | PVC | |
| | Steckkontakte | Bronze | |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform | | |
| Zulassung | Germanischer Lloyd | - | Germanischer Lloyd |

| Bestellangaben | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|---------------|------------------------|
| | Beschreibung | Produktgewicht [g] | Kabellänge [m] | Teile-Nr. | Typ |
| mit Zentralschraube M2 | | | | | |
|  | Steckdosenleitung für Ventile mit ZC-Magnetspulen | 10 | 0,5 | 193690 | KMYZ-4-24-0,5-B |
| | | 32 | 2,5 | 193691 | KMYZ-4-24-2,5-B |
| mit selbstschneidender Zentralschraube | | | | | |
|  | Steckdosenleitung für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen | 10 | 0,5 | 185519 | KMYZ-4-24-0,5 |
| | | 32 | 2,5 | 185520 | KMYZ-4-24-2,5 |
| mit Zentralschraube M2 für die Verwendung bei eigensicheren CPV-Ventilinseln | | | | | |
|  | Steckdosenleitung für CPV-Ventile | 12 | 0,5 | 550324 | KMYZ-4-0.5-B-EX |
| | | 34,5 | 2,5 | 550481 | KMYZ-4-2.5-B-EX |
| | | 62,5 | 5 | 550482 | KMYZ-4-5.0-B-EX |


Steckdosenleitung KMYZ-4

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



- 1 Befestigungsschraube
- 2 Nut für Bezeichnungsschild
IBS-6x10 (nicht im Liefer-
umfang)
- 3 2-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild für
ZB-Magnetspulen
- 5 Anschlussbild für
ZC-Magnetspulen