


Регулатор на налягане LRB-D-O-MIDI

Номер на част: 197539

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Фиксатор на задействието	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	директно управляем мембранен регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване
Индикатор за налягане	G1/4 подготвена
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.02 MPa 0.2 бар 2.9 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3200 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	700 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 2	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Цинкова отливка под налягане
Материал контролен елемент	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане