


# Направляващ модул EAGF-V2-KF-50-400

Номер на част: 2784184

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Размер                                                        | 50                                   |
| Ход                                                           | 400 mm                               |
| Обратен ход                                                   | 0 Em                                 |
| Монтажно положение                                            | произволно                           |
| Водачи                                                        | Сачмено-винтова направляваща         |
| Конструктивна структура                                       | Водачи                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                            | 0 - няма опасност от корозия         |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B2-L                       |
| Температура на околната среда                                 | -20 °C...80 °C                       |
| Макс. сила Fy                                                 | 1260 Б                               |
| Макс. сила Fy, статична                                       | 1600 Б                               |
| Макс. сила Fz                                                 | 1260 Б                               |
| Макс. сила Fz, статична                                       | 1600 Б                               |
| Макс. момент Mx                                               | 65 Nm                                |
| Макс. момент Mx статичен                                      | 83 Nm                                |
| Макс. момент My                                               | 70 Nm                                |
| Мах. момент My, статичен                                      | 89 Nm                                |
| Макс. момент Mz                                               | 70 Nm                                |
| Макс. момент Mz статичен                                      | 89 Nm                                |
| Придвижваща сила                                              | 15 Б                                 |
| Движеща се маса                                               | 3975 g                               |
| Тегло на продукта                                             | 6019 g                               |
| Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm          | 46 mm                                |
| Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход | 4.3 mm                               |
| Начин на закрепване                                           | с вътрешна резба                     |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                  |
| Материал водещ елемент                                        | Подобрена стомана                    |
| Материал на тялото                                            | Алуминиева ковка сплав<br>анодизиран |
| Материал планка                                               | Стомана                              |