


Ос със зъбен ремък EGC-120-1200-TB-KF-0H-GK

Номер на част: 3013369

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Задвижаващ пиньон ефективен диаметър	39.79 mm
Работен ход	1200 mm
Размер	120
Резерв на хода	0 mm
Стъпка на зъбния ремък	5 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Електромеханична линейна ос със зъбен ремък
Вид на мотора	Стъпков мотор Серво-двигател
Макс. ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Точност при повторение	±0,08 mm
Продължителност на включване	100%
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy	4620000 mm ⁴
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iz	5650000 mm ⁴
Макс. сила Fy	6890 Б
Макс. сила Fz	6890 Б
Макс. сила Fy обща ос	6890 Б
Макс. сила Fz обща ос	6890 Б
Fy при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение)	25383 Б
Fz при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение)	25383 Б
Макс. съпротивление на преместване при празен ход	70 Б
Макс. момент Mx	144 Nm
Макс. момент My	380 Nm
Макс. момент Mz	380 Nm

Характеристика	Стойност
Макс. момент Мх обща ос	144 Nm
Макс. момент Му обща ос	380 Nm
Макс. момент Мz обща ос	380 Nm
Мх при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (само ориентировъчно наблюдение)	531 Nm
Му при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение)	1400 Nm
Мz при теоретичен експлоатационен живот от 100 km (чисто ориентировъчно наблюдение)	1400 Nm
Макс. сила на подаване Fx	800 Б
Инерционен момент при усукване It	2680000 mm ⁴
Масов инерционен момент JH на един метър ход	0.93 kgcm ²
Масов инерционен момент JL на kg полезен товар	3.96 kgcm ²
Константа на подаване	125 мм/об.
Референтен експлоатационен живот	5000 Км
Материал на краен капак	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на профила	Алуминиева ковка сплав анодиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака на задвижването	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на водача на плъзгача	Стомана
Материал направляваща	Стомана
Материал ремъчни шайби	високолегирана стомана, неръждаема
Материал плъзгач	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на тялото на стягата на зъбния ремък	Лята неръждаема стомана
Материал на зъбния ремък	Полихлоропрен или нитрилен каучук (NBR) със стъклен шнур и найлоново покритие