


Пневматичен разпределител VL-5-1/8-B

Номер на част: 31000

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 моностабилен
Начин на задействане	пневматично
Монтажна ширина	26 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	750 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	5 mm
Размер на растерната решетка	27 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	няма
Вид управление	директно
Захранване с управляващ въздух	външно
Посока на потока	не е реверсивна
Припокриване	отрицателно припокриване
Управляващо налягане	0.15 МПа...0.8 МПа 1.5 бар...8 бар
Макс. честота на превключване	3 Hz
Време за превключване изкл.	10 мсек
Време за превключване вкл.	2 мсек
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-40 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Управляващ флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	170 g
Начин на закрепване	върху PR-лайсна с отвор по избор:
Връзка за управляващ въздух 14	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Пневматична връзка 4	G1/8
Пневматична връзка 5	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане