

Лагерна опора LSNSG-100

Номер на част: 31752

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	100
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	9 kN
Тегло на продукта	830 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана поцинкован
Материал шарнирен лагер	Стомана PTFE