

## Направляващ модул FENG-50- -KF

Номер на част: 34489

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размер                                                        | 50                                       |
| Ход                                                           | 10 mm...500 mm                           |
| Монтажно положение                                            | произволно                               |
| Водачи                                                        | Сачмено-винтова направляваща             |
| Конструктивна структура                                       | Водачи                                   |
| Взривозащита                                                  | Спазване на указанието в сертификата     |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B2-L                           |
| Температура на околната среда                                 | -20 °C...80 °C                           |
| Макс. сила $F_y$                                              | 1260 Б                                   |
| Макс. сила $F_y$ , статична                                   | 1600 Б                                   |
| Макс. сила $F_z$                                              | 1260 Б                                   |
| Макс. сила $F_z$ , статична                                   | 1600 Б                                   |
| Макс. момент $M_x$                                            | 65 Nm                                    |
| Макс. момент $M_x$ статичен                                   | 83 Nm                                    |
| Макс. момент $M_y$                                            | 70 Nm                                    |
| Мах. момент $M_y$ , статичен                                  | 89 Nm                                    |
| Макс. момент $M_z$                                            | 70 Nm                                    |
| Макс. момент $M_z$ статичен                                   | 89 Nm                                    |
| Придвижваща сила                                              | 15 Б                                     |
| Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход                | 49 g                                     |
| Основно тегло при 0 mm ход                                    | 4030 g                                   |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход                          | 49 g                                     |
| Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm          | 60 mm                                    |
| Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход | 4.7 mm                                   |
| Начин на закрепване                                           | с вътрешна резба                         |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                      |
| Материал водещ елемент                                        | Подобрена стомана                        |
| Материал на тялото                                            | Алуминиева деформируема сплав, анодирана |
| Материал планка                                               | Алуминиева ковка сплав, анодирана        |