

Направляващ модул FENG-80- -KF

Номер на част: 34491

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Ход	10 mm...500 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F_y	2300 Б
Макс. сила F_y , статична	3120 Б
Макс. сила F_z	2300 Б
Макс. сила F_z , статична	3120 Б
Макс. момент M_x	170 Nm
Макс. момент M_x статичен	231 Nm
Макс. момент M_y	191 Nm
Мах. момент M_y , статичен	259 Nm
Макс. момент M_z	191 Nm
Макс. момент M_z статичен	259 Nm
Придвижваща сила	40 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	4990 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	77 g
Основно тегло при 0 mm ход	10430 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	77 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	54 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	3.9 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Подобрена стомана