

Дросел-шумозаглушител GRE-3/8-NPT

Номер на част: 35311

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция звуково налягане на дросела
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	NPT3/8-18
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 l/min...2000 l/min
Работно налягане	0 бар...10 бар
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...70 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS