


# Стандартизиран цилиндър DNGL-40- -PPV-A-S6

Специф. Номер: 35345

FESTO

осигурен срещу превъртане, по ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, за безконтактна проверка на позицията, с двустранно настройваемо демпфиране в крайните положения.



Exemplary representation



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 500 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Резба на буталния прът	M12x1,25
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфиране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	Heat resistant seals, max. 120°C
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	квадратен бутален прът
Работно налягане	0.6 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	0 ... 120 °C
Дължина на демпфиране	21 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	633 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	754 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	40 g
Основно тегло при 0 mm ход	790 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод	G1/4
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав