

Кутия на краен изключвател SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-C1

Номер на част: 3998917

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	Ъглова
Въз основа на стандарт	EN 60947-5-1 ISO 5211
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Взривозащита	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Зона 1 (CA) Зона 1 (US) Зона 21 (CA) Зона 21 (US)
Начин на взривозащита, газ	AEx d IIB T5 Gb Ex d IIB T5 Gb
Начин на взривозащита, прах	AEx tb IIIC T108°C Db Ex tb IIIC T108°C Db
Сертификат за взривозащита извън ЕС	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III (CA) Class III (US) EPL Db (CA) EPL Db (US) EPL Gb (CA) EPL Gb (US)
Ек-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Орган, издаващ сертификати	CSA 263311
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Принцип на измерване	механичен/електрически за датчик
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Комутационен изход	изпълнен като контакт
Функция на превключващ елемент	Девиаторен прекъсвач, еднополюсен
Макс. изходен ток AC	3 A

Характеристика	Стойност
Макс. изходен ток DC	6 A
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...230 V
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Електрическо присъединяване	10-полюсно Клема с винт
Годно за присъединяване номинално сечение на проводника	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Кабелна връзка	1/2 NPT
Начин на закрепване	върху фланец съгласно ISO 5211 с крепежен винт
Свързването на позиционера и датчика обратна връзка за положение съответства на стандарта	VDI/VDE 3845 размер AA 1
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	1700 g
Цвят на тялото	сребрист
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане, с лаково покритие
Материал на уплътненията	NBR
Материал на вала	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на крепежен винт	високолегирана стомана, неръждаема
Материал индикатор	PC
Материал осигурителна пружинна шайба	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на шайбата	високолегирана стомана, неръждаема
Индикатор за позиция	жълт/червен
Диапазон на настройка, регистриране на ъгъл	0 градус...90 градус
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Клас защита	IP67 NEMA 4/4X
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Степен на замърсяване	3