


## L-соединител за шланг LCK-1/8-PK-4

Номер на част: 4469

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                            | 2.9 mm                                                                 |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка        | Пръстен уплътнителен                                                   |
| Монтажно положение                            | произволно                                                             |
| Конструкция                                   | L-форма                                                                |
| Размер на опаковката                          | 10                                                                     |
| Работно налягане пълен температурен диапазон  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi      |
| Работен флуид                                 | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Указание за работен/управляващ флуид          | Възможна работа в омаслено състояние                                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 1 - ниска опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура на околната среда                 | -10 °C...60 °C                                                         |
| Номинален въртящ момент на затягане           | 3.5 Nm                                                                 |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 20 %                                                                 |
| Пневматична връзка 1                          | Външна резба G1/8                                                      |
| Пневматична връзка 2                          | за шланг с външен Ø 6 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с гайка |
| Материал на холендровата гайка                | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                      |
| Указание за материала                         | Съответствие с RoHS                                                    |
| Материал уплътнителен пръстен                 | Подсилен с POLYAMID<br>TPE-U(PU)                                       |
| Материал на кухия болт                        | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                      |
| Материал на въртящ се соединител              | Цинкова отливка под налягане                                           |