







Filter LF/LFMA/LFMB/LFX/LFMBA, Baureihe D

FESTO










Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall

Typ	Bau- größe	Pneumatischer Anschluss										Druckregelbereich			Filterfeinheit				
												[bar]			[µm]				
												0,5 ...	0,5 ...	2,5 ...					
		M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	7	12	12	0,01	1	5	40	
Wartungseinheiten																			
FRC/FRCS		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	■
FRC-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
LFR-K LFRS-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
Einzelgeräte																			
Filterregel- ventile LFR/LFRS		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	■
Filter LF		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Fein- und Feinstfilter LFMA/LFMB		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Aktivkohlefilter LFX		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	
Filterkombi- nationen LFMBA		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Druckregel- ventile LR/LRS		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall

Typ	Baugröße	Schalenschutz		Kondensatablass			Druckanzeige		Betätigungs-sicherung		Versorgungs-spannung			Optionen			→ Seite/ Internet
		Metallschutzkorb	Kunststoffschale	manuell drehend	halbautomatisch	vollautomatisch	mit Manometer	ohne Manometer	Drehknopf mit Arretierung	Drehknopf mit integriertem Schloss	24 V DC	110 V AC	230 V AC	direktgesteuertes Druckregelventil mit integrierter Rückstromfunktion	vorgesteuertes Druckregelventil mit integrierter Rückstromfunktion	Differenzdruckanzeige	
Wartungseinheiten																	
FRC/FRCS	Mini	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	frc
	Midi	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	
FRC-K	Micro	–															frc
	Mini	■	–	■	–	■	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	■	–	■	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	–	■	–	■	–	–	■	■	–	
LFR-K LFRS-K	Micro	–															frc
	Mini	■	–	■	–	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	■	–	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	–	■	■	■	–	–	■	■	–	
Einzelgeräte																	
Filterregelventile LFR/LFRS	Mini	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	lfr
	Midi	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	
Filter LF	Mini	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	Midi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Fein- und Feinstfilter LFMA/LFMB	Micro	–															13
	Mini	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Midi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Maxi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
Aktivkohlefilter LFX	Micro	–															22
	Mini	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Filterkombinationen LFMBA	Micro	–															28
	Mini	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Midi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Maxi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
Druckregelventile LR/LRS	Mini	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	–	–	lr
	Midi	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	–	–	
	Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall



Typ	Bau- größe	Pneumatischer Anschluss										Druckregelbereich			
												[bar]			
		M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	0,5 ... 7	0,5 ... 12		
Einzelgeräte															
Druckregel- ventile LRB/LRBS		Micro	–												
		Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	■	■	
		Midi	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	
		Maxi	–												
Druckregel- ventil-Batterien LRB-K		Micro	–												
		Mini	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	■	■	
		Midi	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	
		Maxi	–												
Öler LOE		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	
Einschaltventile HE		Micro	–												
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	
Einschaltventile HEE		Micro	–												
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	
Einschaltventile HEP		Micro	–												
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	
Druckaufbau- ventile HEL		Micro	–												
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	
Membran- Lufttrockner LDM1		Micro	–												
		Mini	–												
		Midi	–												
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	
Abzweigmodule FRM		Micro	–												
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	
Verteilerblock FRZ		Mini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall

Typ	Baugröße	Schalenschutz		Druckanzeige		Betätigungs-sicherung		Versorgungsspannung			Optionen		→ Seite/ Internet
		Metallschutzkorb	Kunststoffschale	mit Manometer	ohne Manometer	Drehknopf mit Arretierung	Drehknopf mit integriertem Schloss	24 V DC	110 V AC	230 V AC	Rückschlagfunktion	Druckschalter	
Einzelgeräte													
Druckregel-ventile LRB/LRBS	Micro	–											lrb
	Mini	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–										
Druckregel-ventil-Batterien LRB-K	Micro	–											lrb
	Mini	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–										
Öler LOE	Mini	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	loe
	Midi	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
Einschaltventile HE	Micro	–											he
	Mini	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	
Einschaltventile HEE	Micro	–											hee
	Mini	–	–	–	■	–	–	■	■	■	–	–	
	Midi	–	–	–	■	–	–	■	■	■	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	■	■	■	–	–	
Einschaltventile HEP	Micro	–											hep
	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
Druckaufbau-ventile HEL	Micro	–											hel
	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
Membran-Lufttrockner LDM1	Micro	–											ldm1
	Mini	–											
	Midi	–											
	Maxi	■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
Abzweigmodule FRM	Micro	–											frm
	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	
Verteilerblock FRZ	Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	frz
	Midi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	

Peripherieübersicht

- Mini/Midi/Maxi**
Einzelgerät mit Anschlussplatten
- Einzelgerät ohne Anschlussplatten, für Wartungsgeräte-Kombination



Befestigungselemente und Zubehör	Einzelgerät		Kombination		→ Seite/Internet
	mit Anschlussplat- ten	ohne Anschluss- platten	mit Anschlussplat- ten	ohne Anschluss- platten	
[1] Befestigungswinkel HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
[2] Gewindebolzen (im Lieferumfang enthalten) FRB	–	–	■	■	frb-d


Typenschlüssel

001	Baureihe	
LF	Filter	
002	Pneumatischer Anschluss	
	Ohne	
1/8	Innengewinde G1/8	
1/4	Innengewinde G1/4	
3/8	Innengewinde G3/8	
1/2	Innengewinde G1/2	
3/4	Innengewinde G3/4	
1	Innengewinde G1	
003	Ausführung	
D	Baureihe D, Metall	


004	Filterfeinheit [µm]	
	40 µm	
5M	5 µm	
005	Baugröße	
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)	
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)	
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)	
006	Kondensatablass	
	Manuell drehend	
A	Vollautomatisch	

Datenblatt

Kondensatablass manuell
drehend




Kondensatablass halb- oder
vollautomatisch



-  - Durchfluss
170 ... 5300 l/min

-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C

-  - Betriebsdruck
0 ... 16 bar



- Gute Partikel- und Kondensatabscheidung
- Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall
- Wahlweise mit oder ohne Anschlussplatten
- Filtereinsätze wahlweise mit 5 µm oder 40 µm
- Wahlweise mit manuellem oder vollautomatischem Kondensatablass
- Neue Filterpatronen
→ Seite 36

Allgemeine Technische Daten			
Baugröße	Mini	Midi	Maxi
Pneumatischer Anschluss 1, 2 ¹⁾	G1/8, G1/4, G3/8, - ²⁾	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, - ²⁾	G1/2, G3/4, G1, - ²⁾
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider		
Befestigungsart	mit Zubehör		
	Leitungseinbau		
Einbaulage	senkrecht ±5°		
Filterfeinheit [µm]	5		
	40		
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] (Filterfeinheit 5 µm)		
	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] (Filterfeinheit 40 µm)		
	Inerte Gase		
Schalenschutz	Metallschutzkorb		
Kondensatablass	manuell drehend		
	vollautomatisch		
Max. Kondensatmenge [cm ³]	22	43	80

1) Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

2) Ohne Anschlussplatten.

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Normalnennndurchfluss q_{nN} ¹⁾ [l/min]										
Baugröße	Mini			Midi				Maxi		
Pneumatischer Anschluss	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
Filterfeinheit	5 µm	800	950	1100	1600	1800	2000	2000	3700	3600
	40 µm	1000	1200	1400	1900	2700	3000	3000	4400	5000

1) Gemessen bei $p_1 = 6$ bar und $\Delta p = 1$ bar.

• Zum einwandfreien Schließen des vollautomatischen Kondensatablasses müssen 125 l/min zur Verfügung stehen.

Datenblatt


Betriebs- und Umweltbedingungen			
Kondensatablass	manuell drehend	halbautomatisch	vollautomatisch
Baugröße	Mini/Midi/Maxi	Micro	Mini/Midi/Maxi
Betriebsdruck [bar]	0 ... 16	1 ... 10	2 ... 12
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:9:–]	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:9:–]	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:–]
	Inerte Gase		
Umgebungstemperatur [°C]	–10 ... +60		+5 ... +60
Mediumtemperatur [°C]	–10 ... +60		+5 ... +60
Lagertemperatur [°C]	–10 ... +60		
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2		

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Gewichte [g]				
Baugröße	Mini	Midi	Maxi	
			Anschluss G1/2, G3/4	Anschluss G1
Filter	250	700	1340	1440

Werkstoffe

Funktionsschnitt




[1]	Gehäuse	Zink-Druckguss
[2]	Anschlussplatten	Zink-Druckguss/Aluminium
[3]	Schale	PC
[4]	Filterpatrone	PE
[5]	Metallschutzkorb	Aluminium
–	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform


Datenblatt

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2}


LF-1/4-D-MINI



LF-1/2-D-MIDI



LF-1-D-MAXI




Datenblatt

Abmessungen – Mini/Midi/Maxi

Download CAD-Daten → www.festo.com

Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

ohne Anschlussplatten



[1] Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25

[2] Metallschutzkorb

[3] Einbaumaß

[4] Gewindebolzen (wechselbar)

(1) Manuell drehender Kondensatablass

(2) Halbautomatischer Kondensatablass

→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	T2	≈ 2
Mini																			
LF-1/8-D-MINI	64	52	40	30	–	G1/8	–	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	–	22
LF-1/4-D-MINI	70					G1/4													
LF-3/8-D-MINI						G3/8													
LF-D-MINI	–	–			5,8	–	11			–	–						–	10	
Midi																			
LF-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	–	G1/4	–	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	–	24
LF-3/8-D-MIDI						G3/8													
LF-1/2-D-MIDI						G1/2													
LF-3/4-D-MIDI						G3/4													
LF-D-MIDI	–	–			6,8	–	24			–	–						–	11	
Maxi																			
LF-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	–	G1/2	–	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	–	24
LF3/4-D-MAXI	116	91				G3/4													
LF-1-D-MAXI						G1													
LF-D-MAXI	–	–			6,8	–	30			–	–						–	11	

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Datenblatt

Bestellangaben – Mini/Midi/Maxi						
Baugröße	Kondensatablass	Anschluss	Filterfeinheit 5 µm		Filterfeinheit 40 µm	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Ohne Anschlussplatten						
Mini	manuell drehend	–	192557	LF-D-5M-MINI	192551	LF-D-MINI
	vollautomatisch	–	192560	LF-D-5M-MINI-A	192554	LF-D-MINI-A
Midi	manuell drehend	–	192558	LF-D-5M-MIDI	192552	LF-D-MIDI
	vollautomatisch	–	192561	LF-D-5M-MIDI-A	192555	LF-D-MIDI-A
Maxi	manuell drehend	–	192559	LF-D-5M-MAXI	192553	LF-D-MAXI
	vollautomatisch	–	192562	LF-D-5M-MAXI-A	192556	LF-D-MAXI-A
Anschlussplatten mit Gewindeanschluss						
Mini	manuell drehend	G1/8	162610	LF-1/8-D-5M-MINI	159612	LF-1/8-D-MINI
		G1/4	162611	LF-1/4-D-5M-MINI	159613	LF-1/4-D-MINI
		G3/8	162612	LF-3/8-D-5M-MINI	162606	LF-3/8-D-MINI
	vollautomatisch	G1/8	162618	LF-1/8-D-5M-MINI-A	159616	LF-1/8-D-MINI-A
		G1/4	162619	LF-1/4-D-5M-MINI-A	159617	LF-1/4-D-MINI-A
		G3/8	162620	LF-3/8-D-5M-MINI-A	162608	LF-3/8-D-MINI-A
Midi	manuell drehend	G1/4	186460	LF-1/4-D-5M-MIDI	186459	LF-1/4-D-MIDI
		G3/8	162613	LF-3/8-D-5M-MIDI	159576	LF-3/8-D-MIDI
		G1/2	162614	LF-1/2-D-5M-MIDI	159578	LF-1/2-D-MIDI
		G3/4	162615	LF-3/4-D-5M-MIDI	162607	LF-3/4-D-MIDI
	vollautomatisch	G1/4	186462	LF-1/4-D-5M-MIDI-A	186461	LF-1/4-D-MIDI-A
		G3/8	162621	LF-3/8-D-5M-MIDI-A	159577	LF-3/8-D-MIDI-A
		G1/2	162622	LF-1/2-D-5M-MIDI-A	159579	LF-1/2-D-MIDI-A
		G3/4	162623	LF-3/4-D-5M-MIDI-A	162609	LF-3/4-D-MIDI-A
Maxi	manuell drehend	G1/2	186464	LF-1/2-D-5M-MAXI	186463	LF-1/2-D-MAXI
		G3/4	162616	LF-3/4-D-5M-MAXI	159614	LF-3/4-D-MAXI
		G1	162617	LF-1-D-5M-MAXI	159615	LF-1-D-MAXI
	vollautomatisch	G1/2	186466	LF-1/2-D-5M-MAXI-A	186465	LF-1/2-D-MAXI-A
		G3/4	162624	LF-3/4-D-5M-MAXI-A	159618	LF-3/4-D-MAXI-A
		G1	162625	LF-1-D-5M-MAXI-A	159619	LF-1-D-MAXI-A


Peripherieübersicht

Mini/Midi/Maxi

Einzelgerät mit Anschlussplatten
ohne Differenzdruckanzeige

mit Differenzdruckanzeige

Einzelgerät ohne Anschlussplatten, für Wartungsgeräte-Kombination
ohne Differenzdruckanzeige mit Differenzdruckanzeige



Befestigungselemente und Zubehör

		Einzelgerät		Kombination		→ Seite/Internet
		mit Anschluss- platten	ohne Anschluss- platten	mit Anschluss- platten	ohne Anschluss- platten	
[1]	Befestigungswinkel HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
[2]	Gewindebolzen (im Lieferumfang enthalten) FRB	–	–	■	■	frb-d

Typenschlüssel

001	Baureihe
LFMA	Feinstfilter LFMA
002	Pneumatischer Anschluss
	Ohne
1/8	Innengewinde G1/8
1/4	Innengewinde G1/4
3/8	Innengewinde G3/8
1/2	Innengewinde G1/2
3/4	Innengewinde G3/4
1	Innengewinde G1
003	Ausführung
D	Baureihe D, Metall


004	Baugröße
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)
005	Filterwechselabfrage
	Ohne
DA	Differenzdruckanzeige, optisch
006	Kondensatablass
	Manuell drehend
A	Vollautomatisch

001	Baureihe
LFMB	Feinfilter
002	Pneumatischer Anschluss
	Ohne
1/8	Innengewinde G1/8
1/4	Innengewinde G1/4
3/8	Innengewinde G3/8
1/2	Innengewinde G1/2
3/4	Innengewinde G3/4
1	Innengewinde G1
003	Ausführung
D	Baureihe D, Metall


004	Baugröße
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)
005	Filterwechselabfrage
	Ohne
DA	Differenzdruckanzeige, optisch
006	Kondensatablass
	Manuell drehend
A	Vollautomatisch

Datenblatt


Kondensatablass manuell drehend
ohne Differenzdruckanzeige




mit Differenzdruckanzeige



Kondensatablass vollautomatisch,
ohne Differenzdruckanzeige



mit Differenzdruckanzeige



-  - Durchfluss
80 ... 2780 l/min
-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
-  - Betriebsdruck
1 ... 16 bar



- Hochleistungsfilter für besondere Anwendungen
- Luftqualität nach ISO 8573-1:2010
- Wahlweise mit oder ohne Anschlussplatten
- Ausführung mit Differenzdruckanzeige zur optischen Anzeige der Filterverschmutzung
- Filtereinsätze wahlweise 0,01 µm oder 1 µm
- Neue Filterpatronen
→ Seite 36

Allgemeine Technische Daten			
Baugröße	Mini	Midi	Maxi
Pneumatischer Anschluss 1, 2 ¹⁾	G1/8, G1/4, G3/8, - ²⁾	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, - ²⁾	G1/2, G3/4, G1, - ²⁾
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter		
Befestigungsart	mit Zubehör		
	Leitungseinbau		
Einbaulage	senkrecht ±5°		
Filterfeinheit [µm]	0,01 (Feinstfilter LFMA)		
	1 (Feinfilter LFMB)		
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] (Feinstfilter LFMA)		
	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] (Feinfilter LFMB)		
	Inerte Gase		
Filterwirkungsgrad [%]	99,9999 (Filterfeinheit 0,01 µm, Feinstfilter LFMA)		
	99,99 (Filterfeinheit 1 µm, Feinfilter LFMB)		
Schalenschutz	Metallschutzkorb		
Kondensatablass	manuell drehend		
	vollautomatisch		
Differenzdruckanzeige	Optische Anzeige		
Restölgehalt [mg/m³]	≤0,01 (Feinstfilter LFMA)		
	≤0,5 (Feinfilter LFMB)		
Max. Kondensatmenge [cm³]	22	43	80

1) Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

2) Ohne Anschlussplatten.

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Datenblatt

Normaldurchfluss $q_n^{1)}$ [l/min]										
Baugröße	Mini			Midi				Maxi		
Pneumatischer Anschluss 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
Feinstfilter LFMA										
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse $q_{n \max}$	360	410	450	740	880	1120	1110	1500	1900	2200
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse $q_{n \min}$	80	100	100	240	250	330	300	500	500	480
Feinfilter LFMB										
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse $q_{n \max}$	500	650	675	900	1420	1750	1980	2400	2220	2780
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse $q_{n \min}$	150	150	125	350	500	500	600	800	750	620

1) Gemessen bei $p_1 = 6 \text{ bar}$.
- Zum einwandfreien Schließen des vollautomatischen Kondensatablasses müssen 125 l/min zur Verfügung stehen.


Betriebs- und Umweltbedingungen		
Kondensatablass	manuell drehend	vollautomatisch
Betriebsdruck [bar]	1 ... 16	2 ... 12
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ¹⁾	
	Inerte Gase	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60
Mediumtemperatur [°C]	+1,5 ... +60	+5 ... +60
Lagertemperatur [°C]	-10 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	

1) Es wird empfohlen die Druckluft für den Feinstfilter LFMA mit einem Feinfilter LFMB (Filterfeinheit 1 µm) vorzufiltern.
2) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Gewichte [g]			
Baugröße	Mini	Midi	Maxi
ohne Differenzdruckanzeige	250	650	1200
mit Differenzdruckanzeige	368	834	1340

Werkstoffe

Funktionsschnitt




Fein- und Feinstfilter		
[1]	Gehäuse	Zink-Druckguss
[2]	Schale	PC
[3]	Metallschutzkorb	Aluminium
[4]	Filter	Borsilikat-Faser
[5]	Gehäuse bei Ausführung Differenzdruckanzeige	PC
-	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform


Datenblatt

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2} Filterfeinheit 0,01 μm


LFMA-1/4-D-MINI

Filterfeinheit 1 μm


LFMB-1/4-D-MINI




LFMA-1/2-D-MIDI




LFMB-1/2-D-MIDI



LFMA-1-D-MAXI



LFMB-1-D-MAXI




Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

ohne Anschlussplatten



[1] Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25
[2] Metallschutzkorb

[3] Einbaumaß
[4] Gewindebolzen (wechselbar)

(1) Manuell drehender Kondensatablass
(2) Vollautomatischer Kondensatablass

→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	T2	≅ 2
Mini																			
LFMB/A-1/8-D-MINI	64	52	40	30	–	G1/8	–	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	–	22
LFMB/A-1/4-D-MINI						G1/4													
LFMB/A-3/8-D-MINI	70					G3/8													
LFMB/A-D-MINI	–	–			5,8	–	11			–	–						–	10	
Midi																			
LFMB/A-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	–	G1/4	–	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	–	24
LFMB/A-3/8-D-MIDI						G3/8													
LFMB/A-1/2-D-MIDI						G1/2													
LFMB/A-3/4-D-MIDI						G3/4													
LFMB/A-D-MIDI	–	–			6,8	–	24			–	–						–	11	
Maxi																			
LFMB/A-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	–	G1/2	–	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	–	24
LFMB/A-3/4-D-MAXI						G3/4													
LFMB/A-1-D-MAXI	116	91				G1				40									
LFMB/A-D-MAXI	–	–			6,8	–	30			–	–						–	11	

Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.


Datenblatt

Abmessungen mit Differenzdruckanzeige DA

Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

Download CAD-Daten → www.festo.com

ohne Anschlussplatten



[1] Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25

[2] Metallschutzkorb

[3] Einbaumaß

[4] Gewindebolzen (wechselbar)

(1) Manuell drehender Kondensatablass

(2) Vollautomatischer Kondensatablass

→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	T2	≈ 2
Mini																			
LFMB/A-1/8-D-MINI-DA	64	52	40	30	–	G1/8	–	M4	38	20	11	173	124	60	15	19	7	–	22
LFMB/A-1/4-D-MINI-DA	70					G1/4													
LFMB/A-3/8-D-MINI-DA						G3/8													
LFMB/A-D-MINI-DA	–	–			5,8	–	11			–	–						–	10	
Midi																			
LFMB/A-1/4-D-MIDI-DA	85	70	55	43	–	G1/4	–	M5	52	32	22	207	151	80	15	19	8	–	24
LFMB/A-3/8-D-MIDI-DA						G3/8													
LFMB/A-1/2-D-MIDI-DA						G1/2													
LFMB/A-3/4-D-MIDI-DA						G3/4													
LFMB/A-D-MIDI-DA	–	–			6,8	–	24			–	–						–	11	
Maxi																			
LFMB/A-1/2-D-MAXI-DA	96	80	66	46	–	G1/2	–	M5	65	32	22	232	170	90	15	19	8	–	24
LFMB/A-3/4-D-MAXI-DA	116	91				G3/4													
LFMB/A-1-D-MAXI-DA						G1													
LFMB/A-D-MAXI-DA	–	–			6,8	–	30			–	–						–	11	

– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Datenblatt

Bestellangaben – Feinstfilter LFMA

Filterfeinheit 0,01 µm, Metallschutzkorb

Baugröße	Anschluss	Kondensatablass manuell drehend		Kondensatablass vollautomatisch	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Ohne Anschlussplatten					
Mini	–	192563	LFMA-D-MINI	192566	LFMA-D-MINI-A
Midi	–	192564	LFMA-D-MIDI	192567	LFMA-D-MIDI-A
Maxi	–	192565	LFMA-D-MAXI	192568	LFMA-D-MAXI-A
Anschlussplatten mit Gewindeanschluss					
Mini	G1/8	162642	LFMA-1/8-D-MINI	162650	LFMA-1/8-D-MINI-A
	G1/4	162643	LFMA-1/4-D-MINI	162651	LFMA-1/4-D-MINI-A
	G3/8	162644	LFMA-3/8-D-MINI	162652	LFMA-3/8-D-MINI-A
Midi	G1/4	186469	LFMA-1/4-D-MIDI	186470	LFMA-1/4-D-MIDI-A
	G3/8	162645	LFMA-3/8-D-MIDI	162653	LFMA-3/8-D-MIDI-A
	G1/2	162646	LFMA-1/2-D-MIDI	162654	LFMA-1/2-D-MIDI-A
	G3/4	162647	LFMA-3/4-D-MIDI	162655	LFMA-3/4-D-MIDI-A
Maxi	G1/2	186476	LFMA-1/2-D-MAXI	186475	LFMA-1/2-D-MAXI-A
	G3/4	162648	LFMA-3/4-D-MAXI	162656	LFMA-3/4-D-MAXI-A
	G1	162649	LFMA-1-D-MAXI	162657	LFMA-1-D-MAXI-A

Bestellangaben – Feinfilter LFMB

Filterfeinheit 1 µm, Metallschutzkorb

Baugröße	Anschluss	Kondensatablass manuell drehend		Kondensatablass vollautomatisch	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Ohne Anschlussplatten					
Mini	–	192569	LFMB-D-MINI	192572	LFMB-D-MINI-A
Midi	–	192570	LFMB-D-MIDI	192573	LFMB-D-MIDI-A
Maxi	–	192571	LFMB-D-MAXI	192574	LFMB-D-MAXI-A
Anschlussplatten mit Gewindeanschluss					
Mini	G1/8	162626	LFMB-1/8-D-MINI	162634	LFMB-1/8-D-MINI-A
	G1/4	162627	LFMB-1/4-D-MINI	162635	LFMB-1/4-D-MINI-A
	G3/8	162628	LFMB-3/8-D-MINI	162636	LFMB-3/8-D-MINI-A
Midi	G1/4	186467	LFMB-1/4-D-MIDI	186468	LFMB-1/4-D-MIDI-A
	G3/8	162629	LFMB-3/8-D-MIDI	162637	LFMB-3/8-D-MIDI-A
	G1/2	162630	LFMB-1/2-D-MIDI	162638	LFMB-1/2-D-MIDI-A
	G3/4	162631	LFMB-3/4-D-MIDI	162639	LFMB-3/4-D-MIDI-A
Maxi	G1/2	186473	LFMB-1/2-D-MAXI	186474	LFMB-1/2-D-MAXI-A
	G3/4	162632	LFMB-3/4-D-MAXI	162640	LFMB-3/4-D-MAXI-A
	G1	162633	LFMB-1-D-MAXI	162641	LFMB-1-D-MAXI-A

Datenblatt

Bestellangaben – Feinstfilter LFMA mit Differenzdruckanzeige DA

Filterfeinheit 0,01 µm, Metallschutzkorb

Baugröße	Anschluss	Kondensatablass manuell drehend		Kondensatablass vollautomatisch	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Ohne Anschlussplatten					
Mini	–	532837	LFMA-D-MINI-DA	532840	LFMA-D-MINI-DA-A
Midi	–	532838	LFMA-D-MIDI-DA	532841	LFMA-D-MIDI-DA-A
Maxi	–	532839	LFMA-D-MAXI-DA	532842	LFMA-D-MAXI-DA-A
Anschlussplatten mit Gewindeanschluss					
Mini	G1/8	532843	LFMA-1/8-D-MINI-DA	532853	LFMA-1/8-D-MINI-DA-A
	G1/4	532844	LFMA-1/4-D-MINI-DA	532854	LFMA-1/4-D-MINI-DA-A
	G3/8	532845	LFMA-3/8-D-MINI-DA	532855	LFMA-3/8-D-MINI-DA-A
Midi	G1/4	532846	LFMA-1/4-D-MIDI-DA	532856	LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A
	G3/8	532847	LFMA-3/8-D-MIDI-DA	532857	LFMA-3/8-D-MIDI-DA-A
	G1/2	532848	LFMA-1/2-D-MIDI-DA	532858	LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A
	G3/4	532849	LFMA-3/4-D-MIDI-DA	532859	LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A
Maxi	G1/2	532850	LFMA-1/2-D-MAXI-DA	532860	LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A
	G3/4	532851	LFMA-3/4-D-MAXI-DA	532861	LFMA-3/4-D-MAXI-DA-A
	G1	532852	LFMA-1-D-MAXI-DA	532862	LFMA-1-D-MAXI-DA-A



Bestellangaben – Feinfilter LFMB mit Differenzdruckanzeige DA

Filterfeinheit 1 µm, Metallschutzkorb

Baugröße	Anschluss	Kondensatablass manuell drehend		Kondensatablass vollautomatisch	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Ohne Anschlussplatten					
Mini	–	532811	LFMB-D-MINI-DA	532814	LFMB-D-MINI-DA-A
Midi	–	532812	LFMB-D-MIDI-DA	532815	LFMB-D-MIDI-DA-A
Maxi	–	532813	LFMB-D-MAXI-DA	532816	LFMB-D-MAXI-DA-A
Anschlussplatten mit Gewindeanschluss					
Mini	G1/8	532817	LFMB-1/8-D-MINI-DA	532827	LFMB-1/8-D-MINI-DA-A
	G1/4	532818	LFMB-1/4-D-MINI-DA	532828	LFMB-1/4-D-MINI-DA-A
	G3/8	532819	LFMB-3/8-D-MINI-DA	532829	LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
Midi	G1/4	532820	LFMB-1/4-D-MIDI-DA	532830	LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A
	G3/8	532821	LFMB-3/8-D-MIDI-DA	532831	LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A
	G1/2	532822	LFMB-1/2-D-MIDI-DA	532832	LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A
	G3/4	532823	LFMB-3/4-D-MIDI-DA	532833	LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A
Maxi	G1/2	532824	LFMB-1/2-D-MAXI-DA	532834	LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A
	G3/4	532825	LFMB-3/4-D-MAXI-DA	532835	LFMB-3/4-D-MAXI-DA-A
	G1	532826	LFMB-1-D-MAXI-DA	532836	LFMB-1-D-MAXI-DA-A

Peripherieübersicht

- Mini/Midi/Maxi**
Einzelgerät mit Anschlussplatten
- Einzelgerät ohne Anschlussplatten, für Wartungsgeräte-Kombination



Befestigungselemente und Zubehör		Einzelgerät		Kombination		→ Seite/Internet
		mit Anschluss-platten	ohne Anschluss-platten	mit Anschluss-platten	ohne Anschluss-platten	
[1]	Befestigungswinkel HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
[2]	Gewindebolzen (im Lieferumfang enthalten) FRB	–	–	■	■	frb-d

Typenschlüssel

001	Baureihe	
LFX	Aktivkohlefilter	


002	Pneumatischer Anschluss	
	Ohne	
1/8	Innengewinde G1/8	
1/4	Innengewinde G1/4	
3/8	Innengewinde G3/8	
1/2	Innengewinde G1/2	
3/4	Innengewinde G3/4	
1	Innengewinde G1	

003	Ausführung	
D	Baureihe D, Metall	

004	Baugröße	
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)	
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)	
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)	

Datenblatt

Funktion



-  - Durchfluss
360 ... 1100 l/min
-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
-  - Betriebsdruck
0 ... 16 bar



- Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen aus Druckluft durch Aktivkohle
- Aktivkohle-Filtereinsatz sorgt für geruchs- und ölfreie Luft in Lebensmittelqualität
- Wahlweise mit oder ohne Anschlussplatten
- Vorfiltration mit 0,01 µm wird empfohlen
- Neue Filterpatronen
→ Seite 36

Allgemeine Technische Daten			
Baugröße	Mini	Midi	Maxi
Pneumatischer Anschluss 1, 2 ¹⁾	G1/8, G1/4, G3/8, - ²⁾	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, - ²⁾	G1/2, G3/4, G1, - ²⁾
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter (Filtergewebe aus Aktivkohle)		
Befestigungsart	mit Zubehör		
	Leitungseinbau		
Einbaulage	senkrecht ±5°		
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]		
	Inerte Gase		
Schalenschutz	Metallschutzkorb		
Restölgehalt [mg/m³]	≤0,003		

1) Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

2) Ohne Anschlussplatten.

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Normaldurchfluss $q_n^{1)}$ [l/min]			
Baugröße	Mini	Midi	Maxi
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse $q_{n \max}$	360	900	1100

1) Gemessen bei $p_1 = 6$ bar.

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsdruck [bar]	0 ... 16
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
	Inerte Gase
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60
Mediumtemperatur [°C]	+5 ... +30
Lagertemperatur [°C]	-10 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk


Datenblatt

Gewichte [g]

Baugröße	Mini	Midi	Maxi
Mit Anschlussplatten	376	816	1191
Ohne Anschlussplatten	283	600	921

Werkstoffe

Funktionsschnitt




Aktivkohlefilter


[1]	Gehäuse	Zink-Druckguss
[2]	Schale	PC
[3]	Metallschutzkorb	Aluminium
[4]	Filter	Filtergewebe aus Aktivkohle
-	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2}


LFX-1/4-D-MINI



LFX-1/2-D-MIDI



LFX-1-D-MAXI





Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

ohne Anschlussplatten



[1] Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25

[2] Metallschutzkorb
[3] Einbaumaß

[4] Gewindebolzen (wechselbar)

→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	T1	T2	≅ 2
Mini																	
LFX-1/8-D-MINI	64	52	40	30	–	G1/8	–	M4	38	20	11	144	124	60	7	–	22
LFX-1/4-D-MINI						G1/4											
LFX-3/8-D-MINI	70					G3/8											
LFX-D-MINI	–	–			5,8	–	11	–		–	–				–	10	
Midi																	
LFX-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	–	G1/4	–	M5	52	32	22	179	151	80	8	–	24
LFX-3/8-D-MIDI						G3/8											
LFX-1/2-D-MIDI						G1/2											
LFX-3/4-D-MIDI						G3/4											
LFX-D-MIDI	–	–			6,8	–	24			–	–				–	11	
Maxi																	
LFX-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	–	G1/2	–	M5	65	32	22	203	170	90	8	–	24
LFX-3/4-D-MAXI						G3/4											
LFX-1-D-MAXI	116	91				G1				40							
LFX-D-MAXI	–	–			6,8	–	30			–	–				–	11	



· Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Datenblatt

Bestellangaben			
Baugröße	Anschluss	Teile-Nr.	Typ
Ohne Anschlussplatten			
Mini	–	532776	LFX-D-MINI
Midi	–	532777	LFX-D-MIDI
Maxi	–	532778	LFX-D-MAXI
Anschlussplatten mit Gewindeanschluss			
Mini	G1/8	532779	LFX-1/8-D-MINI
	G1/4	532802	LFX-1/4-D-MINI
	G3/8	532780	LFX-3/8-D-MINI
Midi	G1/4	532781	LFX-1/4-D-MIDI
	G3/8	532782	LFX-3/8-D-MIDI
	G1/2	532783	LFX-1/2-D-MIDI
	G3/4	532784	LFX-3/4-D-MIDI
Maxi	G1/2	532785	LFX-1/2-D-MAXI
	G3/4	532786	LFX-3/4-D-MAXI
	G1	532787	LFX-1-D-MAXI

Peripherieübersicht

Mini/Midi/Maxi	
ohne Differenzdruckanzeige	mit Differenzdruckanzeige



Befestigungselemente		→ Seite/Internet
[1]	Befestigungswinkel HFOE	hfoe-d


Typenschlüssel

001	Baureihe	
LFMBA	Feinfilterkombination	
002	Pneumatischer Anschluss	
1/8	Innengewinde G1/8	
1/4	Innengewinde G1/4	
3/8	Innengewinde G3/8	
1/2	Innengewinde G1/2	
3/4	Innengewinde G3/4	
1	Innengewinde G1	
003	Ausführung	
D	Baureihe D, Metall	


004	Baugröße	
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)	
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)	
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)	
005	Filterwechselabfrage	
	Ohne	
DA	Differenzdruckanzeige, optisch	
006	Kondensatablass	
	Manuell drehend	
A	Vollautomatisch	

Datenblatt


Kondensatablass manuell
drehend,
ohne Differenzdruckanzeige




mit Differenzdruckanzeige



Kondensatablass vollautomatisch,
ohne Differenzdruckanzeige



mit Differenzdruckanzeige



-  - Durchfluss
125 ... 600 l/min
-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C
-  - Eingangsdruck
1 ... 16 bar



- Hochleistungsfilter für besondere Anwendungen
- Luftqualität nach ISO85731:2010
- Als fertig montierte Filterkombination lieferbar
- Ausführung mit Differenzdruckanzeige zur optischen Anzeige der Filterverschmutzung
- Filtereinsätze mit 1 µm und 0,01 µm
- Neue Filterpatronen
→ Seite 36

Allgemeine Technische Daten			
Baugröße	Mini	Midi	Maxi
Pneumatischer Anschluss 1, 2 ¹⁾	G1/8, G1/4, G3/8	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	G1/2, G3/4, G1
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter		
Befestigungsart	mit Zubehör		
	Leitungseinbau		
Einbaulage	senkrecht ±5°		
Filterfeinheit [µm]	1 und 0,01		
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]		
	Inerte Gase		
Filterwirkungsgrad [%]	99,9999		
Schalenschutz	Metallschutzkorb		
Kondensatablass	manuell drehend		
	vollautomatisch		
Differenzdruckanzeige	Optische Anzeige		
Restölgehalt [mg/m³]	≤0,01		
Max. Kondensatmenge [ml]	22	43	80

1) Anschlussplatten mit Gewindeanschluss

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Normalnendurchfluss ¹⁾ qnN [l/min]										
Baugröße	Mini			Midi				Maxi		
Pneumatischer Anschluss 1, 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
LFMBA	125	130	140	300	350	350	350	550	550	600

1) Gemessen bei p₁ = 6 bar und Δp = 70 mbar.

• Zum einwandfreien Schließen des vollautomatischen Kondensatablasses müssen 125 l/min zur Verfügung stehen.

Datenblatt


Betriebs- und Umweltbedingungen		
Kondensatablass	manuell drehend	vollautomatisch
Betriebsdruck [bar]	1 ... 16	2 ... 12
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]	
	Inerte Gase	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60	+5 ... +60
Mediumstemperatur [°C]	+1,5 ... +60	+5 ... +60
Lagertemperatur [°C]	-10 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Gewichte [g]			
Baugröße	Mini	Midi	Maxi
ohne Differenzdruckanzeige	500	1300	2400
mit Differenzdruckanzeige	651	1429	2362

Werkstoffe

Funktionsschnitt




Filterkombination		
[1]	Gehäuse	Zink-Druckguss
[2]	Anschlussplatten	Zink-Druckguss
[3]	Schale	PC
[4]	Metallschutzkorb	Aluminium
[5]	Filter	Borsilikat-Faser
[6]	Gehäuse bei Ausführung Differenzdruckanzeige	PC
-	Dichtungen	NBR
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform


Datenblatt

Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Differenzdruck Δp_{1-2}


LFMBA-1/4-D-MINI



LFMBA-1/2-D-MID




LFMBA-1-D-MAXI



Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


[1] Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25

[2] Metallschutzkorb
[3] Einbaumaß

(1) Manuell drehender Kondensatablass
(2) Vollautomatischer Kondensatablass


→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B2	B3	B4	D1	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	≈ 2
Mini																
LFMBA-1/8-D-MINI	104	92	40	80	G1/8	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	22
LFMBA-1/4-D-MINI					G1/4											
LFMBA-3/8-D-MINI	110				G3/8											
Midi																
LFMBA-1/4-D-MIDI	140	125	55	110	G1/4	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	24
LFMBA-3/8-D-MIDI					G3/8											
LFMBA-1/2-D-MIDI					G1/2											
LFMBA-3/4-D-MIDI					G3/4											
Maxi																
LFMBA-1/2-D-MAXI	162	146	66	132	G1/2	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	24
LFMBA-3/4-D-MAXI					G3/4											
LFMBA-1-D-MAXI	182	157			G1			40								

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Datenblatt

Abmessungen mit Differenzdruckanzeige

Download CAD-Daten → www.festo.com


[1] Stecknippel für Kunststoffschlauch PUN(-H)-8x1,25

[2] Metallschutzkorb
[3] Einbaumaß

(1) Manuell drehender Kondensatablass
(2) Vollautomatischer Kondensatablass

→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B2	B3	B4	D1	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	≈G 2
Mini																
LFMBA-1/8-D-MINI-DA	104	92	40	80	G1/8	M4	38	20	11	173	124	60	15	19	7	22
LFMBA-1/4-D-MINI-DA					G1/4											
LFMBA-3/8-D-MINI-DA	110				G3/8											
Midi																
LFMBA-1/4-D-MIDI-DA	140	125	55	110	G1/4	M5	52	32	22	206	151	80	15	19	8	24
LFMBA-3/8-D-MIDI-DA					G3/8											
LFMBA-1/2-D-MIDI-DA					G1/2											
LFMBA-3/4-D-MIDI-DA					G3/4											
Maxi																
LFMBA-1/2-D-MAXI-DA	162	146	66	132	G1/2	M5	65	32	22	231	170	90	15	19	8	24
LFMBA-3/4-D-MAXI-DA					G3/4											
LFMBA-1-D-MAXI-DA	182	157			G1			40								

⚠ Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Datenblatt

Bestellangaben – Filterkombination LFMBA					
Baugröße	Anschluss	Kondensatablass manuell drehend		Kondensatablass vollautomatisch	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Mini	G1/8	162658	LFMBA-1/8-D-MINI	162666	LFMBA-1/8-D-MINI-A
	G1/4	162659	LFMBA-1/4-D-MINI	162667	LFMBA-1/4-D-MINI-A
	G3/8	162660	LFMBA-3/8-D-MINI	162668	LFMBA-3/8-D-MINI-A
Midi	G1/4	186471	LFMBA-1/4-D-MIDI	186472	LFMBA-1/4-D-MIDI-A
	G3/8	162661	LFMBA-3/8-D-MIDI	162669	LFMBA-3/8-D-MIDI-A
	G1/2	162662	LFMBA-1/2-D-MIDI	162670	LFMBA-1/2-D-MIDI-A
	G3/4	162663	LFMBA-3/4-D-MIDI	162671	LFMBA-3/4-D-MIDI-A
Maxi	G1/2	186477	LFMBA-1/2-D-MAXI	186478	LFMBA-1/2-D-MAXI-A
	G3/4	162664	LFMBA-3/4-D-MAXI	162672	LFMBA-3/4-D-MAXI-A
	G1	162665	LFMBA-1-D-MAXI	162673	LFMBA-1-D-MAXI-A

Bestellangaben – Filterkombination LFMBA mit Differenzdruckanzeige DA					
Baugröße	Anschluss	Kondensatablass manuell drehend		Kondensatablass vollautomatisch	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Mini	G1/8	532863	LFMBA-1/8-D-MINI-DA	532873	LFMBA-1/8-D-MINI-DA-A
	G1/4	532864	LFMBA-1/4-D-MINI-DA	532874	LFMBA-1/4-D-MINI-DA-A
	G3/8	532865	LFMBA-3/8-D-MINI-DA	532875	LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A
Midi	G1/4	532866	LFMBA-1/4-D-MIDI-DA	532876	LFMBA-1/4-D-MIDI-DA-A
	G3/8	532867	LFMBA-3/8-D-MIDI-DA	532877	LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A
	G1/2	532868	LFMBA-1/2-D-MIDI-DA	532878	LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A
	G3/4	532869	LFMBA-3/4-D-MIDI-DA	532879	LFMBA-3/4-D-MIDI-DA-A
Maxi	G1/2	532870	LFMBA-1/2-D-MAXI-DA	532880	LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A
	G3/4	532871	LFMBA-3/4-D-MAXI-DA	532881	LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A
	G1	532872	LFMBA-1-D-MAXI-DA	532882	LFMBA-1-D-MAXI-DA-A

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe D, Metall



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
Mini	Feinstfilterpatrone	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A ¹⁾
	Feinfilterpatrone	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B ¹⁾
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	159640	LFP-D-MINI-5M
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	363665	LFP-D-MINI-40M ¹⁾
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
Midi	Feinstfilterpatrone	0,01	162675	LFMAP-D-MIDI
	Feinfilterpatrone	1	162678	LFMBP-D-MIDI
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	159594	LFP-D-MIDI-5M
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	363667	LFP-D-MIDI-40M ¹⁾
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532788	LFACP-MIDI
Maxi	Feinstfilterpatrone	0,01	162676	LFMAP-D-MAXI
	Feinfilterpatrone	1	162679	LFMBP-D-MAXI
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	159641	LFP-D-MAXI-5M
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	363664	LFP-D-MAXI-40M ¹⁾
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532789	LFACP-MAXI

1) RoHS konform